



Kilau yang cantik, masa pakai andal

MASTERColour CDM-T

Jajaran produk lampu pelepasan ujung tunggal yang kompak dan berefisiensi tinggi dengan warna stabil selama masa pakai serta cahaya berkilau terang

Benefits

- Tampilan warna stabil selama masa pakai
- Efektivitas lampu tinggi bermanfaat dalam biaya operasional rendah dan panas yang dihasilkan rendah
- Masa pakai lampu panjang dibandingkan dengan lampu pijar dan lampu halogen
- Output panas yang relatif rendah akan membuat pembeli dan staf merasa nyaman
- Semua jenis merupakan Pemblokir UV untuk mengurangi risiko memudar

Features

- Sinar lampu putih baru
- Kualitas warna superior
- Dapat digunakan untuk desain luminer ukuran kecil yang memberikan intensitas sinar tinggi

Application


- Toko dan jendela toko, kantor dan bangunan umum
- Dekorasi luar: daerah lampu sorot dan pejalan kaki

MASTERCcolour CDM-T

Warnings and Safety

- Gunakan hanya dalam luminer yang sepenuhnya tertutup, bahkan selama pengujian (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Luminer harus dapat berisi komponen lampu panas jika lampu pecah
- Control gear harus mencakup perlindungan hingga akhir masa pakai (IEC61167, IEC 62035)
- Lampu dapat menggunakan control gear elektronik atau elektromagnetik, kecuali lampu 35W/942 dan 20W, yang harus menggunakan control gear elektronik.
- Lampu yang pecah sangat tidak mungkin berdampak pada kesehatan Anda. Jika lampu pecah, ventilasikan ruangan selama 30 menit, lalu lepaskan komponen, sebaiknya kenakan sarung tangan. Letakkan komponen tersebut dalam kantong plastik tertutup, lalu bawa ke fasilitas limbah lokal Anda untuk didaur ulang. Jangan gunakan penghisap debu.

Dimensional drawing



| Product | D (max) | D | O | L (min) | L (max) | L | C (max) |
|-------------------------------------|---------|---------|------|---------|---------|-------|---------|
| MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT | 20 mm | 0,75 in | 9 mm | 55 mm | 57 mm | 56 mm | 110 mm |
| MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT | 20 mm | 0,75 in | 8 mm | 55 mm | 57 mm | 56 mm | 110 mm |
| MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12 | 20 mm | 0,75 in | 5 mm | 55 mm | 57 mm | 56 mm | 103 mm |
| MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12 | 20 mm | 0,75 in | 5 mm | 55 mm | 57 mm | 56 mm | 103 mm |
| MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12 | 20 mm | 0,75 in | 7 mm | 55 mm | 57 mm | 56 mm | 103 mm |
| MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12 | 20 mm | 0,75 in | 6 mm | 55 mm | 57 mm | 56 mm | 103 mm |

Informasi Umum

| | |
|----------------------|-----------|
| Tutup-Dasar | G12 |
| Posisi Pengoperasian | UNIVERSAL |

Kontrol dan Peredupan

| | |
|------------------|-------|
| Dapat diredupkan | Tidak |
|------------------|-------|

Mekanis dan Housing

| | |
|----------------|--------|
| Lapisan bohlam | Jernih |
| Bentuk Bohlam | T19 |

Teknis Lampu

| Order Code | Full Product Name | Koordinat | Koordinat | Suhu Warna | Indeks | Daya Penerangan | Flux Cahaya |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--------|-----------------|-------------|
| | | Kromatisitas X (Nom) | Kromatisitas Y (Nom) | | | | |
| 928082305125 | MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12 | 0,434 | 0,398 | Warm White (WW) 3000 K | 84 | 85 lm/W | 6.200 lm |
| 928083105125 | MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12 | 0,434 | 0,398 | Warm White (WW) 3000 K | 83 | 79 lm/W | 3.100 lm |
| 928083705125 | MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT | 0,434 | 0,398 | Warm White (WW) 3000 K | 88 | 88 lm/W | 13.000 lm |
| 928084505131 | MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12 | 0,371 | 0,366 | Cool White (CW) 4200 K | 92 | 85 lm/W | 6.200 lm |

MASTERC colour CDM-T

| Order Code | Full Product Name | Koordinat | Koordinat | Penandaan Warna | Suhu Warna | Indeks | Daya Penerangan (terukur) (Nom) | Flux Cahaya |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------|
| | | Kromatisitas X (Nom) | Kromatisitas Y (Nom) | | Terkorelasi (Nom) | renderasi warna (CRI) | | |
| 928084605131 | MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT | 0,371 | 0,366 | Cool White (CW) | 4200 K | 96 | 82 lm/W | 12.100 lm |
| 928094305125 | MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12 | 0,371 | 0,366 | Cool White (CW) | 4200 K | 84 | 77 lm/W | 3.000 lm |


Pengoperasian dan Kelistrikan


| Order Code | Full Product Name | Tegangan (Nom) | Konsumsi Daya |
|--------------|-------------------------------------|----------------|---------------|
| 928082305125 | MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12 | 88 V | 73,2 W |
| 928083105125 | MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12 | 82 V | 39,1 W |
| 928083705125 | MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT | 96 V | 150,1 W |


| Order Code | Full Product Name | Tegangan (Nom) | Konsumsi Daya |
|--------------|-------------------------------------|----------------|---------------|
| 928084505131 | MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12 | 88 V | 73,2 W |
| 928084605131 | MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT | 90 V | 150,1 W |
| 928094305125 | MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12 | 85 V | 39,1 W |

Penyetujuan dan Aplikasi

| Order Code | Full Product Name | Penggunaan | Kandungan | Kandungan |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | | Energi kWh/ 1000 h | Merkuri (Hg) (Maks) | Merkuri (Hg) (Nom) |
| 928082305125 | MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12 | 74 kWh | 4,6 mg | 4,6 mg |
| 928083105125 | MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12 | 40 kWh | 3,2 mg | 3,1 mg |
| 928083705125 | MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT | 151 kWh | 14,3 mg | 14,3 mg |
| 928084505131 | MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12 | 74 kWh | 6,1 mg | 6,1 mg |
| 928084605131 | MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT | 151 kWh | 10,4 mg | 10,4 mg |
| 928094305125 | MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12 | 40 kWh | 2,7 mg | 2,7 mg |







MASTERColour CDM-T

