



# Приводи Xtreme для максимальної економії енергії

## DynaVision Programmable Xtreme for CPO

Високонадійні та гнучкі електронні приводи для ламп CPO; призначені для економії витрат на електроенергію завдяки вбудованим елементам регулювання та зменшення витрат на технічне обслуговування завдяки строку експлуатації 80 000 годин і вбудованому захисту від блискавок. Сімейство програмованих виробів DynaVision є ідеальним підґрунтям для будь-якого рішення керування освітленням.

### Переваги

- Забезпечує двосторонній зв'язок із мережею освітлення (через DALI)
- Зменшує витрати на обслуговування завдяки строку експлуатації Xtreme 80 000 годин і вбудованому захисту від блискавки
- Разом із лампою CPO привід створює найефективнішу в галузі систему білого світла за своїм діапазоном потужностей

### Характеристики

- Програмується за допомогою стандартного цифрового інтерфейсу (DALI) і керується через протокол DALI
- Інтегрує кілька параметрів регулювання (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, постійна світловіддача, регульована світловіддача)
- Найдовший строк експлуатації електронних приводів: 80 000 годин із рівнем збереження працездатності не менше 90 % за  $T_c = 80\text{ }^\circ\text{C}$
- Захист від блискавки Xtreme 10 кВ/5 кА
- Точна стабілізація потужності лампи 95–97 % у широкому діапазоні напруги в розетці 180–300 В

# DynaVision Programmable Xtreme for CPO

## Застосування

- Дорожнє освітлення
- Побутові системи освітлення
- Благоустрій міста

## Версії






GPPR\_IDVLSCPO\_0001-Product photo



GPPR\_IDVLSCPO\_0006-Product photo

## Розміри



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 140 CPO C1 208-277V	5,0 mm	65,0 mm	150,0 mm	135,9 mm	65,0 mm	46,8 mm
HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V	5,0 mm	65,0 mm	150,0 mm	135,9 mm	65,0 mm	46,8 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 45 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

### Експлуатаційні й електричні

Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Вхідна напруга	208-240-277 V
Частота мережі	50 to 60 Hz

### Експлуатаційні й електричні

## DynaVision Programmable Xtreme for CPO

Order Code	Full Product Name	Кількість виробів у МСВ (16 А, тип В) (ном.)
913700675166	HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V	5
913700675266	HID-DV PROG Xt 140 CPO C1 208-277V	5

Order Code	Full Product Name	Кількість виробів у МСВ (16 А, тип В) (ном.)
913700692866	HID-DV PROG Xt 45 CPO Q 208-277V	11
913700685866	HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V	5

### Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Корпус
913700675166	HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V	C1
913700675266	HID-DV PROG Xt 140 CPO C1 208-277V	C1

Order Code	Full Product Name	Корпус
913700692866	HID-DV PROG Xt 45 CPO Q 208-277V	Q
913700685866	HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V	Q

