



Klassisk look og udtryk

Classic LED Lamps

Med sit klassiske design giver de matterede Classic-LED-pærer et smukt, dekorativt varmt hvidt lys, og samtidigt sparer du ca. 90 % i energiomkostninger. De matterede Classic-LED-pærers velkendte former passer perfekt til dine eksisterende armaturer.

Fordele

- Ca. 90 % energibesparelse
- Meget lang levetid, der reducerer behovet for udskiftning
- Nem udskiftning af klassiske, traditionelle lyskilder

Funktioner

- Rent og elegant klassisk design og klassiske former
- Perfekt pasform og overfladebehandling af høj kvalitet
- Høj farvegengivelse (CRI > 80) for levende farver
- Miljøvenlige: indeholder ikke kviksølv eller andre farlige stoffer
- Øjeblikkelig fuld belysning: Philips LED-pærer lyser med fuld lysstyrke, så snart de tændes

Anvendelsesområder

- Anvendelser i hjemmet
- Hotel og restauration

Classic LED Lamps

Versions




7 W (60 W) E27 Warm white Bulb - RFT



4.5W (40W) E27 cap Warm white Bulb - RFT

Målskitse



Product	D	C
4.5W (40W) E27 cap Warm white Non-dimmable Bulb	60 mm	110 mm
7 W (60 W) varm hvid E27 lyskilde, kan ikke dæmpes	60 mm	110 mm

Classic LED Lamps

Generelle oplysninger

Fod	E27
Nominel levetid (timer)	15.000 t
Skiftecyklus	30.000
Normeret levetid	15.000 t

Lysteknisk

Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
Farvekode	827
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el

Indgangsfrekvens	50 Hz
Linjefrekvens	50 Hz
Opstartstid (nom.)	0,5 s

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	50 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
Lyskildeform	A60

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Lysstrøm
929001243082	7 W (60 W) varm hvid E27 lyskilde, kan ikke dæmpes	300 °	806 lm
929001242982	4.5W (40W) E27 cap Warm white Non-dimmable Bulb	-	470 lm


Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
929001243082	7 W (60 W) varm hvid E27 lyskilde, kan ikke dæmpes	7 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug
929001242982	4.5W (40W) E27 cap Warm white Non-dimmable Bulb	4,5 W

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.
929001243082	7 W (60 W) varm hvid E27 lyskilde, kan ikke dæmpes	7 kWh
929001242982	4.5W (40W) E27 cap Warm white Non-dimmable Bulb	5 kWh



Classic LED Lamps

