



Klassinen ulkoasu

Classic LED Lamps

LED frosted Classic -lamppujen muotokieli on perinteinen, ja ne valaisevat kauniisti lämpimällä valkoisella valolla samalla, kun energiakustannuksissa päästään noin 90 % säästöihin. LED frosted Classic -lamppujen tuttu muoto sopii täydellisesti nykyisiin valaisimiin.

Hyödyt

- Noin 90 %:n energiansäästö
- Pitkän käyttöiän ansiosta lamppua ei tarvitse vaihtaa usein
- Helppo vaihtaa perinteisten lamppujen tilalle

Ominaisuudet

- Selkeä ja tyylikkään vanhanaikainen muotokieli
- Täydellinen sopivuus ja laadukas viimeistely
- Hyvä värintoisto (Ra > 80) kirkkaissa väreissä
- Ympäristöystävällinen: ei sisällä elohopeaa eikä muita haitallisia aineita
- Täysi valoteho heti: Philipsin LED-lamput valaisevat kirkkaasti täydellä teholla heti sytyttämisen jälkeen

Käyttökohteet

- Koti: olo- ja makuuhuone
- Hotellit ja ravintolat

Classic LED Lamps

Versions




7 W (60 W) E27 Warm white Bulb - RFT



4.5W (40W) E27 cap Warm white Bulb - RFT

Mittapiirros



Product	D	C
4.5W (40W) E27 cap Warm white Non-dimmable Bulb	60 mm	110 mm
7 W (60 W) E27 Warm white Non-dimmable Bulb	60 mm	110 mm

Classic LED Lamps

Yleistä tietoa	
Lampun kanta	E27
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Kytkenäjaksojen määrä	30 000
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Väriämpötila (nim.)	2700 K
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Värikoodi	827
Valonlähteen valovirran pysyvyys nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulotaajuus	50 Hz
Verkkotaajuus	50 Hz
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Käyttölämpötila	
Tuotteen enimmäispintalämpötila (nim.)	50 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinnoite	Matta
Lampun muoto	A60

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Keilakulma (nim.)	Valovirta
929001243082	7 W (60 W) E27 Warm white Non-dimmable Bulb	300 °	806 lm
929001242982	4.5W (40W) E27 cap Warm white Non-dimmable Bulb	-	470 lm



Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
929001243082	7 W (60 W) E27 Warm white Non-dimmable Bulb	7 W

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
929001242982	4.5W (40W) E27 cap Warm white Non-dimmable Bulb	4,5 W

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1 000 h
929001243082	7 W (60 W) E27 Warm white Non-dimmable Bulb	7 kWh
929001242982	4.5W (40W) E27 cap Warm white Non-dimmable Bulb	5 kWh



Classic LED Lamps

