



Klasszikus formavilág és fényhatás LED techonológiával a dekoratív megvilágítás érdekében

Classic LED Lamps

A hagyományos kialakítású LED Deco Classic gyönyörű, dekoratív, meleg fehér fényt nyújt, miközben nagyjából 90%-kal csökkenti a villanyszámlát.

Előnyök

- Mintegy 90%-os energiamegtakarítás
- A hosszú élettartam csökkenti a szükséges fényforráscserék számát
- Környezetbarát: nem tartalmaz higanyt vagy más veszélyes anyagokat

Szolgáltatások

- Hagyományos kialakítás, klasszikus forma
- Hosszú élettartamú LED-es fényforrás

Alkalmazás

- Lakás: nappali, hálószoba
- Vendéglátóipar: éttermek és szállodák

Classic LED Lamps

Versions




7 W (60 W) E27 Warm white Bulb - RFT



4.5W (40W) E27 cap Warm white Bulb - RFT

Méretezett rajza



Product	D	C
4.5W (40W) E27 cap Warm white Non-dimmable Bulb	60 mm	110 mm
7 W (60 W) E27-es, meleg fehér, nem szabályozható fényforrás	60 mm	110 mm

Classic LED Lamps

Általános információ

Fejelés - foglalat	E27
Névleges élettartam (óra)	15 000 h
Kapcsolási ciklus	30 000
Névleges élettartam	15 000 h

Technikai adatok

Korrelált színhőmérséklet (névleges)	2700 K
Színvisszaadási index (CRI)	80
Színkód	827
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %

Működtetés és elektronika

Bemeneti frekvencia	50 Hz
Hálózati frekvencia	50 Hz
Indulási idő (névleges)	0,5 s

Hőmérséklet

A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	50 °C
--	-------

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	Matt
Fényforrásbúra formája	A60

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Sugárzási szög (névleges)	Fényáram
47218701	LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	300 fok	806 lm
41965601	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	-	470 lm


Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
47218701	LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	7 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
41965601	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	4,5 W

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
47218701	LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	7 kWh
41965601	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	5 kWh



Classic LED Lamps

