



Aspect clasic

Classic LED Lamps

Având un design clasic, similar cu al surselor incandescente, LED Frosted Classic oferă lumină atrăgătoare, decorativă, de culoare alb cald, în același timp reducând consumul de energie cu aproximativ 90%. Formele clasice, familiare ale lămpilor clasice mate sunt o potrivire perfectă pentru aparatele de iluminat existente.

Beneficii

- Reducerea consumului de energie cu aproximativ 90%
- Durata de viață foarte lungă reduce necesitatea înlocuirii
- Înlocuire simplă a lămpilor/becurilor convenționale clasice

Caracteristici

- Design simplu, pur și elegant respectând aceeași formă clasică
- Potrivire perfectă și finisaje de înaltă calitate
- Redare ridicată a culorilor (CRI > 80) pentru a obține culori vivace
- Prietenoase cu mediul: nu conțin mercur sau alte substanțe periculoase
- Lumină instantă la putere maximă, lămpile/becurile Philips redau la pornire fluxul luminos maxim

Cerere

- Aplicații domestice - pentru acasă
- Industria hotelieră: restaurante și hoteluri

Classic LED Lamps

Versions




7 W (60 W) E27 Warm white Bulb - RFT



4.5W (40W) E27 cap Warm white Bulb - RFT

Cote



Product	D	C
4.5W (40W) E27 cap Warm white Non-dimmable Bulb	60 mm	110 mm
Bec cu lumină albă, caldă, fixă, 7W (60 W), E27	60 mm	110 mm

Classic LED Lamps

Informații generale

Baza elementului de fixare	E27
Durată de viață nominală (ore)	15.000 ore
Ciclu de comutare	30.000
Durată de viață nominală	15.000 ore

Date tehnice lumină

Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Cod culoare	827
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Funcționare și sistem electric

Frecvență de intrare	50 Hz
Frecvență linie	50 Hz
Timp de pornire (nom.)	0,5 s

Temperatură

Maximum T-case (nom.)	50 °C
-----------------------	-------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec	Mat
Formă bec	A60

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	Flux luminos
47218701	LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	300 °	806 lm
41965601	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	-	470 lm


Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
47218701	LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	7 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
41965601	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	4,5 W

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/ 1000 h
47218701	LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	7 kWh
41965601	LED classic 40W A60 E27 WW FR ND 1CT/10	5 kWh



Classic LED Lamps

