



HID-GreenVision – den elektroniske løsninger til vækstlysanvendelse

HID-GreenVision GP-SON

Fuld elektronisk driver til GP-SON 600/1000 W-lyskilder

Fordele

- Fleksibel indbygning (PCB-indbygningsbeslag, optimal varmfordeling)
- Lavt energiforbrug
- Stort antal enheder på en MCB (sikring)

Funktioner


- Meget effektiv: >95 %
- Startstrømbegrænser
- Lang levetid på 30.000 timer med 90 % holdbarhed ved kappetemperaturlevetid
- Fås også med DALI-grænseflade
- Nøjagtig strømstabilisering på +/- 3 % over et bredt interval af netspænding

Anvendelsesområder

- Armaturer til assimileringbelysning (drivhuse/markområder)

HID-GreenVision GP-SON

Målskitse



Product	C1	A1	B1
HID-GV III 1000W/P GP-SON 400V	58 mm	181 mm	150 mm
HID-GV III 600W/P GP-SON 400V	58 mm	181 mm	150 mm

Oplysninger om produktet



HID-GV III GP-SON

