



# Spolehlivé řešení s dlouhou trvanlivostí

## HID-HeavyDuty BSN (semiparalelní)

Uzavřené elektromagnetické měděné/železné předřadníky pro použití s externím částečně paralelním zapalovačem pro světelné zdroje CDM, CDO, MH, HPI (Plus) a SON

### Výhody

- Vynikající odolnost vůči vlivům chemických látek, vlhkému prostředí a vzniku trhlin v důsledku zatížení prostředí
- Spolehlivé řešení s dlouhou trvanlivostí – výjimečně dlouhá životnost výrobku (v průměru 15 let)
- Minimální výkonové ztráty díky procesu ortocyklického vinutí
- Ovládací předřadník lze instalovat vzdáleně

### Vlastnosti


- Uzavřený v termoplastické polyesterové pryskyřici, vyztužený skelným vláknem
- Ve standardním provedení se dodává se šroubovými svorkovnicemi; zasunovací kontakty jsou k dispozici na vyžádání
- Předřadníky pro odlišné napájecí napětí a frekvence jsou k dispozici na vyžádání
- Samostatná zemnicí svorka (HID 'Heavy Duty')

### Aplikace


- Venkovní osvětlení (nejčastější použití: osvětlení silnic a tunelů)

# HID-HeavyDuty BSN (semiparalelní)


## Versions




BSN 100 L33-A2-TS 230V



BSN 150 L33-A2-TS 230V







BSN 250 L33-A2-TS 230V



GPPR BSN-HD PHL

## Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz	6,2 mm	53,0 mm	118,0 mm	103,0 mm	65,0 mm
HD1-118					

Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	108 mm	65 mm	53 mm	6,2 mm
BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	126 mm	108 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm
BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz	151 mm	132 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm

