



# Pitkäikäinen, luotettava ratkaisu

## HID-HeavyDuty BSN

Kapseloidut liitäntälaitteet elektromagneettisesta kuparista/raudasta käytettäväksi ulkoisen yleissytyttimen kanssa CDM-, CDO-, MH,- HPI (Plus)- ja SON-lampuille

### Hyödyt

- Kestää erinomaisesti kemikaaleja, kosteita olosuhteita ja ympäristörasitusta
- Pitkäikäinen, luotettava ratkaisu – erinomainen 15 vuoden keskimääräinen käyttöikä
- Erittäin vähäinen tehohäviö täydellisen kerroskäämityksen ansiosta
- Liitäntälaitteet voidaan asentaa etäyhteydellä

### Ominaisuudet


- Kapseloitu kestonuovipolyesteriin, vahvistettu lasikuidulla
- Vakiona varustettu ruuviriviliittimillä, pikaliitännät saatavissa pyynnöstä
- Liitäntälaitteet muille verkkojännitteille/-taajuuksille saatavissa pyynnöstä
- Erillinen maadoitusliitäntä (HID Heavy Duty)

### Käyttökohteet


- Ulkovalaistus (yleisin käyttökohde: tie- ja tunnelivalaistus)

# HID-HeavyDuty BSN


## Versions




BSN 100 L33-A2-TS 230V



BSN 150 L33-A2-TS 230V







BSN 250 L33-A2-TS 230V



GPPR BSN-HD PHL

## Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166	6,2 mm	84,0 mm	166,0 mm	147,5 mm	102,0 mm
BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118	6,2 mm	53,0 mm	118,0 mm	103,0 mm	65,0 mm

Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	108 mm	65 mm	53 mm	6,2 mm
BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	126 mm	108 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm
BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz	151 mm	132 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm

