



# Descripción del producto

## MASTER HPI Plus

Lámparas de haluro metálico de cuarzo con lamparita exterior opalizada

### Beneficios

- Alto nivel de seguridad y confort, sostenido durante toda la vida útil
- Costo de mantenimiento mínimo
- Opciones de ahorro en la inversión inicial con el concepto "Plus" y "S"
- Creación de ambiente ajustable mediante la temperatura de color adecuada

### Características

- Lamparita exterior ovoide revestida en blanco en el interior
- Tecnología única de 3 bandas que da como resultado una gran eficacia luminosa, tanto al inicio como durante la larga vida útil
- Disponible en color blanco frío y con aspecto de luz diurna, que produce una buena estabilidad de color
- Tipo "S" para renovación directa de lámparas HPL

### Aplicaciones

- Luminarias para grandes alturas, p. ej., talleres industriales, salas de exposición, hipermercados, centros comerciales, tiendas de bricolaje, iglesias, aeropuertos y estaciones de tren

### Advertencias y seguridad

- Usa solo en luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara
- Para uso con dispositivo de control diseñado para lámparas de sodio o mercurio de alta presión
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirará las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llévala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.


# MASTER HPI Plus

## Versions



LPPR HPI

## Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
HPI Plus 400W/645 BU E40 1CT/6	122 mm	290 mm

