



Deskripsi Produk

MASTER HPI-T Plus

Lampu halida logam kuarsa dengan bola lampu luar bening

Benefits

- Tingkat keamanan dan kenyamanan tinggi, dipertahankan selama masa pakai
- Biaya pemeliharaan minimal
- Pilihan penghematan investasi awal dengan konsep "Plus"

Features

- Bola lampu luar tubular transparan
- Teknologi 3 panel yang unik yang menghasilkan efektivitas cahaya tinggi, pada awal dan selama masa pakai panjang
- Membuat tampilan warna putih alami dan stabilitas warna yang baik

Application

- Pencahayaan olahraga, lampu sorot gedung dan monumen, pencahayaan area, misalnya pelabuhan dan lokasi konstruksi, pencahayaan kanopi, misalnya SPBU, pencahayaan hortikultura

Warnings and Safety

- Gunakan hanya dalam luminer yang sepenuhnya tertutup, bahkan selama pengujian (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Luminer harus dapat berisi komponen lampu panas jika lampu pecah
- Untuk penggunaan dengan control gear yang dirancang untuk lampu merkuri atau natrium bertekanan tinggi
- Lampu yang pecah sangat tidak mungkin berdampak pada kesehatan Anda. Jika lampu pecah, ventilasikan ruangan selama 30 menit, lalu lepaskan komponen, sebaiknya kenakan sarung tangan. Letakkan komponen tersebut dalam kantong plastik tertutup, lalu bawa ke fasilitas limbah lokal Anda untuk didaur ulang. Jangan gunakan penghisap debu.


MASTER HPI-T Plus

Versions



LPPR HPI-T

Dimensional drawing



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12	47 mm	29 mm	155 mm	255 mm
MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12	47 mm	30,5 mm	168 mm	286 mm

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	E40
Nominal masa pakai	15.000 jam
Posisi Pengoperasian	P20
Teknis Lampu	
Penandaan Warna	Cool White (CW)
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Lapisan bohlam	Jernih
Bentuk Bohlam	T46

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Koordinat	Koordinat	Suhu Warna	Indeks renderasi	Daya Penerangan (terukur)
		Kromatisitas X (Nom)	Kromatisitas Y (Nom)	Terkorelasi (Nom)	warna (CRI)	(Nom)
928481300098	MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12	338	371	4500 K	58	73 lm/W
928481600096	MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12	373	368	4200 K	65	83 lm/W

MASTER HPI-T Plus

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Tegangan (Nom)	Konsumsi Daya
928481300098	MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12	128 V	247 W

Order Code	Full Product Name	Tegangan (Nom)	Konsumsi Daya
928481600096	MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12	125 V	385 W

Penyetujuan dan Aplikasi

Order Code	Full Product Name	Penggunaan Energi	Kandungan
		kWh/1000 h	Merkuri (Hg) (Nom)
928481300098	MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12	272 kWh	36 mg
928481600096	MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12	424 kWh	29,5 mg



