



Αξιόπιστη λύση με μεγάλη διάρκεια ζωής

HID -Υψηλής Ισχύος για MH, HPI, HPL, SON

Ενθυλακωμένα μπάλαστ για χρήση με λαμπτήρες SON (T) (Plus), HPL, HPI και MH με ονομαστική ισχύ 1.000 W και πάνω

Οφέλη

- Προστασία από την υπερθέρμανση – εξαιρετική διάρκεια ζωής προϊόντος, η οποία φτάνει κατά μέσο όρο τα 15 χρόνια
- Ελάχιστες απώλειες τάσης χάρη στη διαδικασία ορθοκυκλικής περιέλιξης
- Ιδανικό για τοποθέτηση σε στύλο

Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετική ανθεκτικότητα σε χημικές ουσίες, υγρασία και καταπονητικές ρωγμές λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών
- Ταξινόμηση κατηγορίας I (δηλαδή περιλαμβάνει λειτουργία γείωσης)
- Στον τυπικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται βιδωτά μπλοκ ακροδεκτών
- Χωριστός ακροδέκτης γείωσης (HID 'Heavy Duty')
- Τα μπάλαστ για εναλλακτικές τάσεις/συχνότητες δικτύου διατίθενται κατ' απαίτηση

Εφαρμογή

- Φωτισμός εξωτερικών χώρων (δημοφιλέστεροι τομείς εφαρμογής: φωτισμός αθλητικών και υπαίθριων χώρων)

HID -Υψηλής Ισχύος για MH, HPI, HPL, SON

Versions



GPPR BSN-HP L02 L43 L78 PHL




GPPR BHD-HP PHL




GPPR1_BHL-HP_PHLJPG


Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257	6,5 mm	102,0 mm	257,0 mm	222,0 mm	246,0 mm	117,0 mm	88,0 mm



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317	6,5 mm	102,0 mm	317,0 mm	282,0 mm	306,0 mm	117,0 mm	88,0 mm



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207	6,5 mm	102,0 mm	207,0 mm	172,0 mm	196,0 mm	117,0 mm	88,0 mm
BHL 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317	6,5 mm	102,0 mm	317,0 mm	282,0 mm	306,0 mm	117,0 mm	88,0 mm

HID -Υψηλής Ισχύος για MH, HPI, HPL, SON

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Συχνότητα εισόδου	50 Hz
Line Frequency	50 Hz

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Τάση εισόδου
06236900	BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257	230 V (προεπιλογή) ή 240 V V
74276600	BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317	380 έως 415 V

Order Code	Full Product Name	Τάση εισόδου
06237600	BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207	230 V (προεπιλογή) ή 240 V V
06384700	BHL 2000 L76 380/400/415V 50HZ HP-317	380 έως 415 V

