



# Pitkäikäinen, luotettava ratkaisu

## HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI-lampuille

Kapseloidut liitäntälaitteet käytettäväksi SON (T) (Plus)-, HPL-, HPI- ja MH-lamppujen kanssa, joiden nimellisteho on vähintään 1 000 W

### Hyödyt

- Suojattu ylikuumentumiselta – erinomainen 15 vuoden keskimääräinen käyttöikä
- Erittäin vähäinen tehohäviö täydellisen kerroskäämityksen ansiosta
- Erityisen sopiva pylvasasennukseen

### Ominaisuudet


- Kestää erinomaisesti kemikaaleja, kosteita olosuhteita ja ympäristörasitusta
- Luokka I (eli maadoitusmahdollisuus)
- Vakiona varustettu ruuviriviliittimillä
- Erillinen maadoitusliitäntä (HID Heavy Duty)
- Liitäntälaitteet muille verkkojännitteille/-taajuuksille saatavissa pyynnöstä

### Käyttökohteet

- Ulkovalaistus (yleisimmät käyttökohteet: urheilu- ja aluevalaistus)

# HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI-lampuille

## Versions



GPPR BSN-HP L02 L43 L78 PHL




GPPR BHD-HP PHL




GPPR1\_BHL-HP\_PHLJPG


## Mittapiirros



| Product                                    | D1        | C1          | A1          | A2          | A3          | B1          | B2         |
|--|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| BSN 1000 L78-A2<br>230/240V 50Hz<br>HP-257 | 6,5<br>mm | 102,0<br>mm | 257,0<br>mm | 222,0<br>mm | 246,0<br>mm | 117,0<br>mm | 88,0<br>mm |



| Product  | D1        | C1          | A1          | A2          | A3          | B1          | B2         |
|--|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| BHD 2000 L76-A2<br>380/400/415V 50Hz<br>HP-317 | 6,5<br>mm | 102,0<br>mm | 317,0<br>mm | 282,0<br>mm | 306,0<br>mm | 117,0<br>mm | 88,0<br>mm |



| Product                                    | D1        | C1          | A1          | A2          | A3          | B1          | B2         |
|--|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| BHL 1000 L78-A2<br>230/240V 50Hz<br>HP-207 | 6,5<br>mm | 102,0<br>mm | 207,0<br>mm | 172,0<br>mm | 196,0<br>mm | 117,0<br>mm | 88,0<br>mm |

# HID-HighPower SON/MH/HPL/HPI-lampuille

## Käyttö- ja sähkö tiedot

|               |       |
|---------------|-------|
| Tulotaajuus   | 50 Hz |
| Verkkotaajuus | 50 Hz |

## Käyttö- ja sähkö tiedot

| Order Code   | Full Product Name                        | Tulojännite              |
|--------------|--|--------------------------|
| 913700217503 | BSN 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-257     | 230 V (oletus) tai 240 V |
| 913700232103 | BHD 2000 L76-A2 380/400/415V 50Hz HP-317 | 380–415 V                |

| Order Code   | Full Product Name                    | Tulojännite              |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 913700217303 | BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207 | 230 V (oletus) tai 240 V |

