PHILIPS

Lighting

Mô tả sản phẩm

Chấn lưu HID Công suất cao cho bóng đèn SON/MH

Chấn lưu điện từ (HID Tiêu chuẩn) đã thấm nhiễm, có cấu tạo từ đồng/sắt, để sử dụng kết hợp với kích đèn bên ngoài cho các bóng đèn HID

Lợi ích

- Hạn chế lượng dây quấn chấn lưu và giảm khối lượng, với mức tiêu hao công suất tối thiểu
- Lắp đặt và đi cáp đơn giản

Tính năng

- Quy trình quấn dây Orthocyclic
- Chấn lưu tiêu chuẩn được trang bị các khối đầu cực bắt vít
- Hỗ trợ nối đất trong khi lắp thiết bị (chấn lưu HID Tiêu chuẩn)

Ứng dụng

- Dành cho ứng dụng với bóng đèn SON/MHN-LA, để chiếu sáng đường, công cộng và công nghiệp
- Nên giới hạn chỉ sử dụng chấn lưu HID Cơ bản lắp sẵn trong bộ đèn, khi kiểm soát được độ ẩm tương đối

Chấn lưu HID Công suất cao cho bóng đèn SON/MH

Phiên bản

GPPR HPSON

Bản vẽ kích thước



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 1000L 302I	7 mm	102,0 mm	183 mm	134,5 mm	117,0 mm

© 2024 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Tất cả các thương hiệu đều thuộc sở hữu của Signify Holding hoặc các chủ sở hữu tương ứng.