



Tuotekuvaus

Kvartsilasinen monimetallilamppu kirkkaalla ulkokuvulla

Hyödyt

- Korkea turvallisuus ja näkömukavuus säilyvät koko eliniän
- Alhaiset huoltokustannukset

Applications

- Urheilualuevalaistus, rakennusten ja muistomerkkien valaistus, aluevalaistus esim. satamissa ja rakennustyömailla

Ominaisuudet

- Kirkas putkimainen ulkokupu
- Suuri valotehokkuus sekä uutena että koko eliniän ainutlaatuisen 3-metallitekniikan ansiosta
- Luonnollinen valkoinen valo ja stabiili väri

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- Käytetään suurpaine-elohopealampuille suunnitellun ohjauslaitteen kanssa.
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Versions




HPI-T 1000W E40




LPPR HPI-THW 2000W

Mittapiirros



Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	66 mm	80 mm	240 mm	382 mm



Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	101,5 mm	120 mm	267 mm	430 mm
HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	101,5 mm	89 mm	290 mm	430 mm

Yleistä tietoa

Lampun kantaE40

Valaistuksen tekniset tiedot

Värimike Cool White (CW)

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinnoite Clear

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Käyttöasento
928482600096	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	P
928073609231	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	P75
928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	P20

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus- koordinaatti X (nim.)	Kromaattisuus- koordinaatti Y (nim.)	Värilämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Värintoistoin- deksi (CRI)
928482600096	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	370	380	4300 K	83 lm/W	57
928073609231	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	375	385	4200 K	95 lm/W	63
928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	387	403	3800 K	101 lm/W	59

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus	Jännite (nim.)
928482600096	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	990 W	130 V
928073609231	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	1 980 W	130 V
928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	1 980 W	232 V

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Lampun muoto
928482600096	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	T65
928073609231	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	T100
928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	T100

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	Energiankulutus kWh/1 000 h
928482600096	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	86 mg	1 089 kWh
928073609231	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	155 mg	2 178 kWh
928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	256 mg	2 178 kWh

