



# Tuotekuvaus

## HPI-T

Kvartsilasinen monimetallilamppu kirkkaalla ulkokuvulla

### Hyödyt

- Korkea turvallisuus ja näkömukavuus säilyvät koko eliniän
- Alhaiset huoltokustannukset

### Ominaisuudet

- Kirkas putkimainen ulkokupu
- Suuri valotehokkuus sekä uutena että koko eliniän ainutlaatuisen 3-metallitekniikan ansiosta
- Luonnollinen valkoinen valo ja stabiili väri

### Käyttökohteet

- Urheilualuevalaistus, rakennusten ja muistomerkkien valaistus, aluevalaistus esim. satamissa ja rakennustyömailla

### Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- Käytetään suurpaine-elohopealampuille suunnitellun ohjauslaitteen kanssa.
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.



# HPI-T

## Versions



HPI-T 1000W E40

## Mittapiirros



| Product                   | D (max) | O     | L      | C (max) |
|---------------------------|---------|-------|--------|---------|
| HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4 | 66 mm   | 80 mm | 240 mm | 382 mm  |

| Product                        | D (max)  | O      | L      | C (max) |
|--------------------------------|----------|--------|--------|---------|
| HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4 | 101,5 mm | 120 mm | 267 mm | 430 mm  |
| HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4 | 101,5 mm | 89 mm  | 290 mm | 430 mm  |

| Yleistä tietoa                  |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Lampun kanta                    | E40             |
| Valaistuksen tekniset tiedot    |                 |
| Värimike                        | Cool White (CW) |
| Ohjausjärjestelmät ja himmennys |                 |
| Himmennettävä                   | Ei              |
| Mekaaniset tiedot ja runko      |                 |
| Lampun pinnoite                 | Clear           |

# HPI-T

## Yleistä tietoa

| Order Code   | Full Product Name              | Käyttöasento | Order Code   | Full Product Name              | Käyttöasento |
|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| 928482600096 | HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4      | P            | 928074209228 | HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4 | P20          |
| 928073609231 | HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4 | P75          |              |                                |              |

## Valaistuksen tekniset tiedot

| Order Code   | Full Product Name              | Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.) | Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.) | Väriämpötila (nim.) | Värintoistoindeksi (CRI) | Valotehokkuus (nimellinen) |
|--------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 928482600096 | HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4      | 370                                | 380                                | 4300 K              | 57                       | 83 lm/W                    |
| 928073609231 | HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4 | 375                                | 385                                | 4200 K              | 63                       | 95 lm/W                    |
| 928074209228 | HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4 | 387                                | 403                                | 3800 K              | 59                       | 101 lm/W                   |

## Käyttö- ja sähkö tiedot

| Order Code   | Full Product Name              | Jännite (nim.) | Tehonkulutus | Order Code   | Full Product Name              | Jännite (nim.) | Tehonkulutus |
|--------------|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------------------|----------------|--------------|
| 928482600096 | HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4      | 130 V          | 990 W        | 928074209228 | HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4 | 232 V          | 1 980 W      |
| 928073609231 | HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4 | 130 V          | 1 980 W      |              |                                |                |              |

## Mekaaniset tiedot ja runko

| Order Code   | Full Product Name              | Lampun muoto | Order Code   | Full Product Name              | Lampun muoto |
|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| 928482600096 | HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4      | T65          | 928074209228 | HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4 | T100         |
| 928073609231 | HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4 | T100         |              |                                |              |

## Merkinnät ja luokitukset

| Order Code   | Full Product Name              | Energiankulutus kWh/1 000 h | Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.) | Order Code   | Full Product Name              | Energiankulutus kWh/1 000 h | Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.) |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 928482600096 | HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4      | 1 089 kWh                   | 86 mg                         | 928074209228 | HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4 | 2 178 kWh                   | 256 mg                        |
| 928073609231 | HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4 | 2 178 kWh                   | 155 mg                        |              |                                |                             |                               |

