



Produkt

Kompakt to-soklet metalhalogenlampe med dobbelt forsegling.

Fordele

- Ideelle til sportsbelysning.
- God farvegengivelse skaber et behageligt miljø med høj visuel komfort for såvel udøvere som tilskuere.
- Muliggør kompakte armaturløsninger med gode optiske løsninger med minimalt lysspild.

Applications

- Sports- og projektørbelysning til trænings- og idrætsanlæg.

Funktioner

- Dobbelt forsegling i glasset giver længere levetid.
- Findes i 1000 og 2000W.

Versions




LPPR MHN-FC 2000W 2200W



LPPR MHN-FC 1000W

- Naturligt hvidt lys.
- Den kompakte størrelse muliggør produktion af små armaturer.
- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme pæredele, hvis pæren springer
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Målskitse



Product	D (max)	D	O	X	L	A	C (max)
MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	33 mm	25,5 mm	42,5 mm	58 mm	144 mm	226 mm	290 mm
MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	33 mm	25,5 mm	108 mm	58 mm	177 mm	290 mm	357 mm

Generelle oplysninger

Fod	Double Ended
Driftsposition	P5 [Parallel +/-5D eller horisontal (HOR)]

Lysteknisk

Farvebetegnelse	Hvid (WH)
-----------------	-----------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
-------------	------

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Kromaticitets-kordinat X (nom.)	Kromaticitets-kordinat Y (nom.)	Korreleret farve-temperatur (nom.)	Lyseffekt (nomi-nel) (nom.)	Farvegengivel-sesindeks (CRI)
928070405130	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	380	419	4200 K	102 lm/W	60
928075705130	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	374	366	4100 K	91 lm/W	65

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Spænding (nom.)
928070405130	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	2.050 W	222 V
928075705130	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	1.040,0 W	130 V

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	Energiforbrug kWh/1000 t.
928070405130	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	105 mg	2.235 kWh
928075705130	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	74 mg	1.144 kWh