



Tuotekuvaus

Pienikokoinen kaksikantainen kvartsilasinen monimetallilamppu

Hyödyt

- Mahdollistaa kompaktien valaisinjärjestelmien käytön, tarkan valonjaon ja mahdollisimman pienen häikäisyn
- Hyvä värintoisto. Tekee ympäristöstä miellyttävän sekä pelaajille ja katsojille
- Jatkuva spektrijakauma tarjoaa puoliammattikäytön vaihtoehtot tavallisille urheilukentille

Applications

- Urheilukenttien ja alueiden valaistus

Ominaisuudet

- "Double Pinch" –rakenne (kantaosan kaksivaiheinen läpivienti) pidentää polttoikää
- 1 000 W:n ja 2 000 W:n versiot

Versions




LPPR MHN-FC 2000W 2200W



LPPR MHN-FC 1000W

- Luonnollisen valkoinen valo
- Kompakti valonlähde sopii pieneenkin valaisimeen
- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Mittapiirros



Product	D (max)	D	O	X	L	A	C (max)
MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	33 mm	25,5 mm	42,5 mm	58 mm	144 mm	226 mm	290 mm
MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	33 mm	25,5 mm	108 mm	58 mm	177 mm	290 mm	357 mm

Yleistä tietoa

Lampun kanta	Double Ended
Käyttöasento	P5 [Rinnakkainen +/-5D tai vaakasuuntainen (HOR)]

Valaistuksen tekniset tiedot

Värimimike	White (WH)
------------	------------

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinnoite	Clear
-----------------	-------

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuuskoo- dinaatti X (nim.)	Kromaattisuuskoo- dinaatti Y (nim.)	Värilämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Värintoistoin- deksi (CRI)
928070405130	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	380	419	4200 K	102 lm/W	60
928075705130	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	374	366	4100 K	91 lm/W	65

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus	Jännite (nim.)
928070405130	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	2 050 W	222 V
928075705130	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	1 040,0 W	130 V

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	Energiankulutus kWh/1 000 h
928070405130	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	105 mg	2 235 kWh
928075705130	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	74 mg	1 144 kWh

