



Produkt

Kompakt metallhalogenlampe med doble lukninger og to sokler

Fordeler

- Ideelt for idrettsanlegg
- God fargegjengivelse skaper et trivelig miljø med høy, visuell komfort for både brukere og publikum.
- Muliggjør kompakte armaturløsninger med gode optiske løsninger med minimalt lysspill

Applications

- Sports- og lyskasterbelysning for trenings- og idrettsanlegg

Funksjoner

- Doble lukninger i glasset gir lengre levetid
- Finnes i 1000 og 2000W

Versions




LPPR MHN-FC 2000W 2200W



LPPR MHN-FC 1000W

- Naturlig, hvitt lys
- Den kompakte utførelsen gjør det mulig å bruke små armaturer
- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Målskisse



Product	D (max)	D	O	X	L	A	C (max)
MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	33 mm	25,5 mm	42,5 mm	58 mm	144 mm	226 mm	290 mm
MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	33 mm	25,5 mm	108 mm	58 mm	177 mm	290 mm	357 mm

Generell informasjon

Sokkelbase	Double Ended
Driftsposisjon	P5 [Parallell +/-5D eller horisontal (HOR)]

Teknisk belysning

Fargebetegnelse	Hvit (WH)
-----------------	-----------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
------------------	------

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Kromatisk koordinat X (nom)	Kromatisk koordinat Y (nom)	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Fargegjengivelsesindeks (CRI)
928070405130	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	380	419	4200 K	102 lm/W	60
928075705130	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	374	366	4100 K	91 lm/W	65

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Spennning (nom.)
928070405130	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	2 050 W	222 V
928075705130	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	1 040,0 W	130 V

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	Energiforbruk kWh/1000 t
928070405130	MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW	105 mg	2 235 kWh
928075705130	MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW	74 mg	1 144 kWh

