



Optimal strålekontrol og kompakt

MASTER MHN-SB

Kvartsmetalhalogen med enkelt klemme

Fordele

- Muliggør et kompakt og effektivt armatursystem med præcisionsoptik for god strålekontrol og minimalt lysspild
- Lang levetid og høj pålidelighed i Short Base ydre dimensioner for at minimere behov for service og vedligeholdelsesomkostninger
- God farvegengivelse som giver en behagelig stemning og høj visuel komfort.

Funktioner

- Kompakt lyskilde (Short Base lyskildedimensioner) med kort elektrodeafstand og høj lyseffektivitet
- Enkelt koncept med lang levetid
- Naturlig hvidt farveudseende, god farvegengivelse og stabilitet
- Dagslys farvetemperatur letter overgangen fra dagslys til kunstig belysning

Anvendelsesområder

- Semi-professionel sports-, område- og projektørbelysning

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme pæredele, hvis pæren springer
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.


MASTER MHN-SB

Versions



LPPR MHN-SB 0002

Målskitse



Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7	41 mm	25 mm	50 mm	157 mm	188 mm
WH HO					

