



Optimaalinen valokeila, pieni koko

MASTER MHN-SB

MASTER MHN-SB on pienikokoinen yksikantainen kvartsilasinen monimetallilamppu.

Hyödyt

- Mahdollistaa pienikokoiset, erittäin tehokkaat valaistusjärjestelmät tarkalla optiikalla, hyvällä valokeilan hallinnalla ja minimaalisella hukkavalolla
- Pienikokoinen purkausputki, jonka pitkä käyttöikä ja luotettava toiminta minimoivat huollon tarpeen ja vähentävät kustannuksia
- Hyvä värintoisto luo miellyttävän ympäristön ja hyvän näkömukavuuden

Ominaisuudet

- Hyvin pienikokoinen purkausputki Suuri valotehokkuus Yksikantainen, pitkä polttoikä Luonnollinen valkoinen valo, hyvä värintoisto ja värin pysyvyys Päivänvalon värilämpötila helpottaa siirtymistä päivänvalosta keinovaloon

Käyttökohteet

- Puoliammattitason urheilu-, alue- ja valonheittinasennukset

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.


MASTER MHN-SB

Versions



LPPR MHN-SB 0002

Mittapiirros



Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7	41 mm	25 mm	50 mm	157 mm	188 mm
WH HO					

