



# Optimal strålekontroll, kompakt design

## MASTER MHN-SB

Kompakt metallhalogenlampe med en enkel-pinch

### Fordeler

- Muliggjør kompakte armaturløsninger med nøyaktig optikk for god strålekontroll og minimalt lysspill
- Lang levetid som gir minimale servicebehov og vedlikeholdskostnader.
- God fargegjengivelse skaper en behagelig atmosfære med høy visuell komfort

### Funksjoner

- Kompakt lyskilde med kort elektrode avstand og høy lumen effect.
- Enkel-pinch konsept med lang levetid
- Naturlig hvitt lys med god fargegjengivelse og stabilitet
- Fargetemperatur tilnærmet dagslys forenkler overgangen fra dagslys til kunstig belysning

### Søknad

- Sports- og lyskasterbelysning for trenings- og idrettsanlegg

### Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


# MASTER MHN-SB

## Versions



LPPR MHN-SB 0002

## Målskisse



Product	D (max)	O	X	A	C (max)
MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7	41 mm	25 mm	50 mm	157 mm	188 mm
WH HO					

