



Tuotekuvaus

MASTER MHN-SE

Erittäin pienikokoinen yksikantainen monimetallilamppu (kanta GX-22)

Hyödyt

- Mahdollistaa pienikokoiset, erittäin tehokkaat valaistusjärjestelmät tarkalla optiikalla, säteen hyvän hallinnan ja minimaalisen valonhukan
- Erittäin hyvä värintoisto luo miellyttävän ympäristön, jonka visuaalinen mukavuus on erinomainen niin pelaajien kuin katselijoiden kannalta
- Jatkuva spektraalinen jakautuminen tarjoaa ensiluokkaisen ratkaisun stadionille, jossa tapahtumia välitetään TV-kameroiin

Ominaisuudet

- Yksikantainen konsepti parempaa optista suorituskykyä varten
- Suuri valotehokkuus
- Luonnollinen valkoinen väri, erittäin hyvä värintoisto ja värin vakaus
- Päivänvalon värilämpötila helpottaa siirtymistä päivänvalosta keinotekoiseen valaistukseen

Käyttökohteet

- Ammattiurheilutapahtumien valaistus

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.


MASTER MHN-SE

Versions



LPPR MHN-SE 0002

Mittapiirros



Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP	41 mm	25 mm	198 mm

