



Produkt

MASTER MHN-SE

Mycket kompakt kvartshalogenlampa med GX22-lampsockel med enkel glödtråd

Fördelar

- Möjliggör kompakta högeffektiva armatursystem med högprecisionsoptik för god strålverkan och minimalt spilljus
- Mycket god färgåtergivning skapar trevliga miljöer med hög visuell komfort för spelare och åskådare
- Kontinuerlig spektral ljusdistribution ger en överlägsen lösning för professionella idrottsplatser med fasta TV-sändningar

Funktioner

- Enkel glödtråd för överlägsen optisk prestanda
- Högt ljusutbyte
- Naturvitt färgintryck, mycket bra färgåtergivning och bra färgstabilitet
- Färgtemperaturer som påminner om dagsljuset förenklar övergången från dagsljus till konstgjord belysning

Användning

- Professionell sportbelysning

Varning och Säkerhet

- Används endast i fullständigt slutet armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.


MASTER MHN-SE

Versions



LPPR MHN-SE 0002

Måttskiss



Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP	41 mm	25 mm	198 mm

