



Product Description

MASTER MHN-SE

Very compact quartz metal halide lamps with single-pinch GX-22 lamp cap

Faydaları

- Allows compact, highly efficient luminaire systems with high-precision optics for good beam control and minimal light spill
- Very good color rendering creates a pleasant ambience with high visual comfort for players and spectators
- Continuous spectral distribution offers a superior solution for professional stadiums with regular TV coverage

Özellikler

- Single-pinch concept for superior optical performance
- High luminous efficacy
- Natural white color appearance, very good color rendering and good color stability
- Daylight color temperature eases transition from daylight to artificial lighting

Uygulama

- Professional sports lighting

Güvenlik ve uyarılar

- Test sırasında bile yalnızca tamamen kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanın (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Aydınlatma armatürü, lamba kırılrsa bile sıcak lamba parçalarını kendi içinde tutabilmelidir
- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.


MASTER MHN-SE

Versions



LPPR MHN-SE 0002

Boyutlu çizim



Product	D (max)	O	C (max)
MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP	41 mm	25 mm	198 mm

