



Lebih mudah, Lebih hemat

Essential SmartBright LED Downlight

Essential SmartBright G2 LED Downlight adalah produk terjangkau dengan daya penerangan tinggi, kualitas bagus, dan keandalan. Menawarkan banyak konfigurasi dari output 300lm hingga 2000lm, untuk mengganti lampu sorot bawah konvensional. Dapat digunakan untuk mall perbelanjaan, toko retail, pemukiman, dan kantor. Lampu ini adalah produk ideal untuk didistribusikan di pasar.

Benefits

- Keandalan dan keamanan: memenuhi syarat nasional dan internasional
- Penghematan energi: Daya penerangan sistem tinggi dengan konsumsi daya rendah
- Keragaman: Toko serba ada dengan banyak pilihan dudukan tertanam bulat, kotak, serta permukaan untuk dipasang ke aplikasi khusus Anda
- Mudah dipasang dengan desain ramping

Features

- Masa pakai lama: 20.000 jam hingga 30.000 jam (L70B50@25 °C)
- Efisiensi sistem: hingga 85 lm/W
- Satu rangkaian menawarkan pilihan pemasangan tertanam bulat, kotak, dan permukaan
- Desain ramping: tinggi body housing 33mm

Application

- Ritel
- Kantor
- Perumahan

Essential SmartBright LED Downlight







Versions



Downlight DN027B G3 SQ









Downlight DN027B G3 RD

Dimensional drawing




Essential SmartBright LED Downlight

Dimensional drawing



Essential SmartBright LED Downlight

Dimensional drawing



Essential SmartBright LED Downlight

Informasi Umum

Driver tercakup	Ya
Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak
Jumlah unit alat	1 unit

Teknis Lampu

Indeks renderasi warna (CRI)	80
Tipe optik	Sudut cahaya 110°

Pengoperasian dan Kelistrikan

Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	Tidak
------------------	-------

Mekanis dan Housing

Warna Housing	Putih
Kode pelindung dampak mekanis	IK03

Penyetujuan dan Aplikasi

Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 30 detik

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
------------------------	--------

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	Flux Cahaya
929002675338	DN027B G3 LED9/CW 9W 220-240V L125 SQ	6500 K	105,00 lm/W	950 lm
929002675438	DN027B G3 LED12/WW 12W 220-240V L150 SQ	3000 K	100,00 lm/W	1.200 lm
929002675538	DN027B G3 LED12/NW 12W 220-240V L150 SQ	4000 K	108,00 lm/W	1.300 lm
929002675638	DN027B G3 LED12/CW 12W 220-240V L150 SQ	6500 K	108,00 lm/W	1.300 lm
929003280017	DN020B G4 LED12/CW 13W 220-240V D150	6500 K	92 lm/W	1.200 lm
929003280617	DN020B G4 LED20/CW 20W 220-240V D200	6500 K	100 lm/W	2.000 lm
929002671538	DN027B G3 LED6/WW 6W 220-240V D90 RD	3000 K	100,00 lm/W	600 lm
929002671638	DN027B G3 LED6/NW 6W 220-240V D90 RD	4000 K	100,00 lm/W	600 lm
929002671738	DN027B G3 LED6/CW 6W 220-240V D90 RD	6500 K	100,00 lm/W	600 lm
929002672138	DN027B G3 LED6/WW 6W 220-240V D100 RD	3000 K	100,00 lm/W	600 lm
929002672238	DN027B G3 LED6/NW 6W 220-240V D100 RD	4000 K	100,00 lm/W	600 lm
929002672338	DN027B G3 LED6/CW 6W 220-240V D100 RD	6500 K	100,00 lm/W	600 lm
929002672738	DN027B G3 LED9/WW 9W 220-240V D125 RD	3000 K	100,00 lm/W	900 lm
929002672838	DN027B G3 LED9/NW 9W 220-240V D125 RD	4000 K	105,00 lm/W	950 lm
929002672938	DN027B G3 LED9/CW 9W 220-240V D125 RD	6500 K	105,00 lm/W	950 lm
929002673338	DN027B G3 LED12/WW 12W 220-240V D150 RD	3000 K	100,00 lm/W	1.200 lm
929002673438	DN027B G3 LED12/NW 12W 220-240V D150 RD	4000 K	108,00 lm/W	1.300 lm
929002673538	DN027B G3 LED12/CW 12W 220-240V D150 RD	6500 K	108,00 lm/W	1.300 lm
929002673938	DN027B G3 LED15/WW 15W 220-240 D175 RD	3000 K	100,00 lm/W	1.500 lm
929002674038	DN027B G3 LED15/NW 15W 220-240 D175 RD	4000 K	106,00 lm/W	1.600 lm
929002674138	DN027B G3 LED15/CW 15W 220-240 D175 RD	6500 K	106,00 lm/W	1.600 lm
929002674538	DN027B G3 LED20/WW 19W 220-240V D200 RD	3000 K	105,00 lm/W	2.000 lm
929002674638	DN027B G3 LED20/NW 19W 220-240V D200 RD	4000 K	110,00 lm/W	2.100 lm
929002674738	DN027B G3 LED20/CW 19W 220-240V D200 RD	6500 K	110,00 lm/W	2.100 lm
929002675738	DN027C G3 LED9/WW 9W 220-240V D150	3000 K	100,00 lm/W	900 lm

Essential SmartBright LED Downlight

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna	Daya Penerangan	Flux Cahaya
		Terkorelasi (Nom)	(terukur) (Nom)	
929002675838	DN027C G3 LED9/NW 9W 220-240V D150	4000 K	105,00 lm/W	950 lm
929002675938	DN027C G3 LED9/CW 9W 220-240V D150	6500 K	105,00 lm/W	950 lm
929002676038	DN027C G3 LED12/WW 12W 220-240V D175	3000 K	100,00 lm/W	1.200 lm
929002676138	DN027C G3 LED12/NW 12W 220-240V D175	4000 K	108,00 lm/W	1.300 lm
929002676238	DN027C G3 LED12/CW 12W 220-240V D175	6500 K	108,00 lm/W	1.300 lm
929002676338	DN027C G3 LED15/WW 15W 220-240V D200	3000 K	100,00 lm/W	1.500 lm
929002676438	DN027C G3 LED15/NW 15W 220-240V D200	4000 K	106,00 lm/W	1.600 lm
929002676538	DN027C G3 LED15/CW 15W 220-240V D200	6500 K	106,00 lm/W	1.600 lm
929002676638	DN027C G3 LED20/WW 19W 220-240V D225	3000 K	105,00 lm/W	2.000 lm
929002676738	DN027C G3 LED20/NW 19W 220-240V D225	4000 K	110,00 lm/W	2.100 lm
929002676838	DN027C G3 LED20/CW 19W 220-240V D225	6500 K	110,00 lm/W	2.100 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Frekuensi Garis	Konsumsi		Sesuai untuk sakelar acak	Order Code	Full Product Name	Frekuensi Garis	Konsumsi		Sesuai untuk sakelar acak
			Daya		Daya						
929002675338	DN027B G3 LED9/CW 9W 220-240V L125 SQ	50 or 60 Hz	9 W		Tidak	929002672338	DN027B G3 LED6/CW 6W 220-240V D100 RD	50 or 60 Hz	6 W		Tidak
929002675438	DN027B G3 LED12/WW 12W 220-240V L150 SQ	50 or 60 Hz	12 W		Tidak	929002672738	DN027B G3 LED9/WW 9W 220-240V D125 RD	50 or 60 Hz	9 W		Tidak
929002675538	DN027B G3 LED12/NW 12W 220-240V L150 SQ	50 or 60 Hz	12 W		Tidak	929002672838	DN027B G3 LED9/NW 9W 220-240V D125 RD	50 or 60 Hz	9 W		Tidak
929002675638	DN027B G3 LED12/CW 12W 220-240V L150 SQ	50 or 60 Hz	12 W		Tidak	929002672938	DN027B G3 LED9/CW 9W 220-240V D125 RD	50 or 60 Hz	9 W		Tidak
929003280017	DN020B G4 LED12/CW 13W 220-240V D150	-	13 W		Tidak berlaku	929002673338	DN027B G3 LED12/WW 12W 220-240V D150 RD	50 or 60 Hz	12 W		Tidak
929003280617	DN020B G4 LED20/CW 20W 220-240V D200	-	20 W		Tidak berlaku	929002673438	DN027B G3 LED12/NW 12W 220-240V D150 RD	50 or 60 Hz	12 W		Tidak
929002671538	DN027B G3 LED6/WW 6W 220-240V D90 RD	50 or 60 Hz	6 W		Tidak	929002673538	DN027B G3 LED12/CW 12W 220-240V D150 RD	50 or 60 Hz	12 W		Tidak
929002671638	DN027B G3 LED6/NW 6W 220-240V D90 RD	50 or 60 Hz	6 W		Tidak	929002673938	DN027B G3 LED15/WW 15W 220-240 D175 RD	50 or 60 Hz	15 W		Tidak
929002671738	DN027B G3 LED6/CW 6W 220-240V D90 RD	50 or 60 Hz	6 W		Tidak	929002674038	DN027B G3 LED15/NW 15W 220-240 D175 RD	50 or 60 Hz	15 W		Tidak
929002672138	DN027B G3 LED6/WW 6W 220-240V D100 RD	50 or 60 Hz	6 W		Tidak	929002674138	DN027B G3 LED15/CW 15W 220-240 D175 RD	50 or 60 Hz	15 W		Tidak
929002672238	DN027B G3 LED6/NW 6W 220-240V D100 RD	50 or 60 Hz	6 W		Tidak	929002674538	DN027B G3 LED20/WW 19W 220-240V D200 RD	50 or 60 Hz	19 W		Tidak

Essential SmartBright LED Downlight

Order Code	Full Product Name	Frekuensi Garis	Konsumsi Daya	Sesuai untuk sakelar acak
929002674638	DN027B G3 LED20/NW 19W 220-240V D200 RD	50 or 60 Hz	19 W	Tidak
929002674738	DN027B G3 LED20/CW 19W 220-240V D200 RD	50 or 60 Hz	19 W	Tidak
929002675738	DN027C G3 LED9/WW 9W 220-240V D150	50 or 60 Hz	9 W	Tidak
929002675838	DN027C G3 LED9/NW 9W 220-240V D150	50 or 60 Hz	9 W	Tidak
929002675938	DN027C G3 LED9/CW 9W 220-240V D150	50 or 60 Hz	9 W	Tidak
929002676038	DN027C G3 LED12/WW 12W 220-240V D175	50 or 60 Hz	12 W	Tidak
929002676138	DN027C G3 LED12/NW 12W 220-240V D175	50 or 60 Hz	12 W	Tidak

Order Code	Full Product Name	Frekuensi Garis	Konsumsi Daya	Sesuai untuk sakelar acak
929002676238	DN027C G3 LED12/CW 12W 220-240V D175	50 or 60 Hz	12 W	Tidak
929002676338	DN027C G3 LED15/WW 15W 220-240V D200	50 or 60 Hz	15 W	Tidak
929002676438	DN027C G3 LED15/NW 15W 220-240V D200	50 or 60 Hz	15 W	Tidak
929002676538	DN027C G3 LED15/CW 15W 220-240V D200	50 or 60 Hz	15 W	Tidak
929002676638	DN027C G3 LED20/WW 19W 220-240V D225	50 or 60 Hz	19 W	Tidak
929002676738	DN027C G3 LED20/NW 19W 220-240V D225	50 or 60 Hz	19 W	Tidak
929002676838	DN027C G3 LED20/CW 19W 220-240V D225	50 or 60 Hz	19 W	Tidak

Mekanis dan Housing

Order Code	Full Product Name	Kode perlindungan masuknya debu dan air
929002675338	DN027B G3 LED9/CW 9W 220-240V L125 SQ	IP20/40
929002675438	DN027B G3 LED12/WW 12W 220-240V L150 SQ	IP20/40
929002675538	DN027B G3 LED12/NW 12W 220-240V L150 SQ	IP20/40
929002675638	DN027B G3 LED12/CW 12W 220-240V L150 SQ	IP20/40
929003280017	DN020B G4 LED12/CW 13W 220-240V D150	IP20
929003280617	DN020B G4 LED20/CW 20W 220-240V D200	IP20
929002671538	DN027B G3 LED6/WW 6W 220-240V D90 RD	IP20/40
929002671638	DN027B G3 LED6/NW 6W 220-240V D90 RD	IP20/40
929002671738	DN027B G3 LED6/CW 6W 220-240V D90 RD	IP20/40
929002672138	DN027B G3 LED6/WW 6W 220-240V D100 RD	IP20/40
929002672238	DN027B G3 LED6/NW 6W 220-240V D100 RD	IP20/40
929002672338	DN027B G3 LED6/CW 6W 220-240V D100 RD	IP20/40
929002672738	DN027B G3 LED9/WW 9W 220-240V D125 RD	IP20/40
929002672838	DN027B G3 LED9/NW 9W 220-240V D125 RD	IP20/40
929002672938	DN027B G3 LED9/CW 9W 220-240V D125 RD	IP20/40
929002673338	DN027B G3 LED12/WW 12W 220-240V D150 RD	IP20/40
929002673438	DN027B G3 LED12/NW 12W 220-240V D150 RD	IP20/40
929002673538	DN027B G3 LED12/CW 12W 220-240V D150 RD	IP20/40

Order Code	Full Product Name	Kode perlindungan masuknya debu dan air
929002673938	DN027B G3 LED15/WW 15W 220-240 D175 RD	IP20/40
929002674038	DN027B G3 LED15/NW 15W 220-240 D175 RD	IP20/40
929002674138	DN027B G3 LED15/CW 15W 220-240 D175 RD	IP20/40
929002674538	DN027B G3 LED20/WW 19W 220-240V D200 RD	IP20/40
929002674638	DN027B G3 LED20/NW 19W 220-240V D200 RD	IP20/40
929002674738	DN027B G3 LED20/CW 19W 220-240V D200 RD	IP20/40
929002675738	DN027C G3 LED9/WW 9W 220-240V D150	IP20/40
929002675838	DN027C G3 LED9/NW 9W 220-240V D150	IP20/40
929002675938	DN027C G3 LED9/CW 9W 220-240V D150	IP20/40
929002676038	DN027C G3 LED12/WW 12W 220-240V D175	IP20/40
929002676138	DN027C G3 LED12/NW 12W 220-240V D175	IP20/40
929002676238	DN027C G3 LED12/CW 12W 220-240V D175	IP20/40
929002676338	DN027C G3 LED15/WW 15W 220-240V D200	IP20/40
929002676438	DN027C G3 LED15/NW 15W 220-240V D200	IP20/40
929002676538	DN027C G3 LED15/CW 15W 220-240V D200	IP20/40
929002676638	DN027C G3 LED20/WW 19W 220-240V D225	IP20/40
929002676738	DN027C G3 LED20/NW 19W 220-240V D225	IP20/40
929002676838	DN027C G3 LED20/CW 19W 220-240V D225	IP20/40

Penyetujuan dan Aplikasi

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu ambien
929002675338	DN027B G3 LED9/CW 9W 220-240V L125 SQ	-20 hingga +40 °C
929002675438	DN027B G3 LED12/WW 12W 220-240V L150 SQ	-20 hingga +40 °C
929002675538	DN027B G3 LED12/NW 12W 220-240V L150 SQ	-20 hingga +40 °C
929002675638	DN027B G3 LED12/CW 12W 220-240V L150 SQ	-20 hingga +40 °C
929003280017	DN020B G4 LED12/CW 13W 220-240V D150	-20 °C hingga 40 °C
929003280617	DN020B G4 LED20/CW 20W 220-240V D200	-20 °C hingga 40 °C

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu ambien
929002671538	DN027B G3 LED6/WW 6W 220-240V D90 RD	-20 hingga +40 °C
929002671638	DN027B G3 LED6/NW 6W 220-240V D90 RD	-20 hingga +40 °C
929002671738	DN027B G3 LED6/CW 6W 220-240V D90 RD	-20 hingga +40 °C
929002672138	DN027B G3 LED6/WW 6W 220-240V D100 RD	-20 hingga +40 °C
929002672238	DN027B G3 LED6/NW 6W 220-240V D100 RD	-20 hingga +40 °C
929002672338	DN027B G3 LED6/CW 6W 220-240V D100 RD	-20 hingga +40 °C

Essential SmartBright LED Downlight

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu ambien
929002672738	DN027B G3 LED9/WW 9W 220-240V D125 RD	-20 hingga +40 °C
929002672838	DN027B G3 LED9/NW 9W 220-240V D125 RD	-20 hingga +40 °C
929002672938	DN027B G3 LED9/CW 9W 220-240V D125 RD	-20 hingga +40 °C
929002673338	DN027B G3 LED12/WW 12W 220-240V D150 RD	-20 hingga +40 °C
929002673438	DN027B G3 LED12/NW 12W 220-240V D150 RD	-20 hingga +40 °C
929002673538	DN027B G3 LED12/CW 12W 220-240V D150 RD	-20 hingga +40 °C
929002673938	DN027B G3 LED15/WW 15W 220-240V D175 RD	-20 hingga +40 °C
929002674038	DN027B G3 LED15/NW 15W 220-240V D175 RD	-20 hingga +40 °C
929002674138	DN027B G3 LED15/CW 15W 220-240V D175 RD	-20 hingga +40 °C
929002674538	DN027B G3 LED20/WW 19W 220-240V D200 RD	-20 hingga +40 °C
929002674638	DN027B G3 LED20/NW 19W 220-240V D200 RD	-20 hingga +40 °C
929002674738	DN027B G3 LED20/CW 19W 220-240V D200 RD	-20 hingga +40 °C

Order Code	Full Product Name	Kisaran suhu ambien
929002675738	DN027C G3 LED9/WW 9W 220-240V D150	-20 hingga +40 °C
929002675838	DN027C G3 LED9/NW 9W 220-240V D150	-20 hingga +40 °C
929002675938	DN027C G3 LED9/CW 9W 220-240V D150	-20 hingga +40 °C
929002676038	DN027C G3 LED12/WW 12W 220-240V D175	-20 hingga +40 °C
929002676138	DN027C G3 LED12/NW 12W 220-240V D175	-20 hingga +40 °C
929002676238	DN027C G3 LED12/CW 12W 220-240V D175	-20 hingga +40 °C
929002676338	DN027C G3 LED15/WW 15W 220-240V D200	-20 hingga +40 °C
929002676438	DN027C G3 LED15/NW 15W 220-240V D200	-20 hingga +40 °C
929002676538	DN027C G3 LED15/CW 15W 220-240V D200	-20 hingga +40 °C
929002676638	DN027C G3 LED20/WW 19W 220-240V D225	-20 hingga +40 °C
929002676738	DN027C G3 LED20/NW 19W 220-240V D225	-20 hingga +40 °C
929002676838	DN027C G3 LED20/CW 19W 220-240V D225	-20 hingga +40 °C

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal
929002675338	DN027B G3 LED9/CW 9W 220-240V L125 SQ	(IEC6500K, 0.313, 0.337) < 5SDCM
929002675438	DN027B G3 LED12/WW 12W 220-240V L150 SQ	(IEC3000K, 0.44, 0.403) < 5SDCM
929002675538	DN027B G3 LED12/NW 12W 220-240V L150 SQ	(IEC4000K, 0.38, 0.38) < 5SDCM
929002675638	DN027B G3 LED12/CW 12W 220-240V L150 SQ	(IEC6500K, 0.313, 0.337) < 5SDCM
929003280017	DN020B G4 LED12/CW 13W 220-240V D150	(X=, 0.3117 ; Y=, 0.3273) 5SDCM
929003280617	DN020B G4 LED20/CW 20W 220-240V D200	(X=, 0.3117 ; Y=, 0.3273) 5SDCM
929002671538	DN027B G3 LED6/WW 6W 220-240V D90 RD	(IEC3000K, 0.44, 0.403) < 5SDCM
929002671638	DN027B G3 LED6/NW 6W 220-240V D90 RD	(IEC4000K, 0.38, 0.38) < 5SDCM
929002671738	DN027B G3 LED6/CW 6W 220-240V D90 RD	(IEC6500K, 0.313, 0.337) < 5SDCM
929002672138	DN027B G3 LED6/WW 6W 220-240V D100 RD	(IEC3000K, 0.44, 0.403) < 5SDCM
929002672238	DN027B G3 LED6/NW 6W 220-240V D100 RD	(IEC4000K, 0.38, 0.38) < 5SDCM
929002672338	DN027B G3 LED6/CW 6W 220-240V D100 RD	(IEC6500K, 0.313, 0.337) < 5SDCM
929002672738	DN027B G3 LED9/WW 9W 220-240V D125 RD	(IEC3000K, 0.44, 0.403) < 5SDCM
929002672838	DN027B G3 LED9/NW 9W 220-240V D125 RD	(IEC4000K, 0.38, 0.38) < 5SDCM
929002672938	DN027B G3 LED9/CW 9W 220-240V D125 RD	(IEC6500K, 0.313, 0.337) < 5SDCM
929002673338	DN027B G3 LED12/WW 12W 220-240V D150 RD	(IEC3000K, 0.44, 0.403) < 5SDCM

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal
929002673438	DN027B G3 LED12/NW 12W 220-240V D150 RD	(IEC4000K, 0.38, 0.38) < 5SDCM
929002673538	DN027B G3 LED12/CW 12W 220-240V D150 RD	(IEC6500K, 0.313, 0.337) < 5SDCM
929002673938	DN027B G3 LED15/WW 15W 220-240V D175 RD	(IEC3000K, 0.44, 0.403) < 5SDCM
929002674038	DN027B G3 LED15/NW 15W 220-240V D175 RD	(IEC4000K, 0.38, 0.38) < 5SDCM
929002674138	DN027B G3 LED15/CW 15W 220-240V D175 RD	(IEC6500K, 0.313, 0.337) < 5SDCM
929002674538	DN027B G3 LED20/WW 19W 220-240V D200 RD	(IEC3000K, 0.44, 0.403) < 5SDCM
929002674638	DN027B G3 LED20/NW 19W 220-240V D200 RD	(IEC4000K, 0.38, 0.38) < 5SDCM
929002674738	DN027B G3 LED20/CW 19W 220-240V D200 RD	(IEC6500K, 0.313, 0.337) < 5SDCM
929002675738	DN027C G3 LED9/WW 9W 220-240V D150	(IEC3000K, 0.44, 0.403) < 5SDCM
929002675838	DN027C G3 LED9/NW 9W 220-240V D150	(IEC4000K, 0.38, 0.38) < 5SDCM
929002675938	DN027C G3 LED9/CW 9W 220-240V D150	(IEC6500K, 0.313, 0.337) < 5SDCM
929002676038	DN027C G3 LED12/WW 12W 220-240V D175	(IEC3000K, 0.44, 0.403) < 5SDCM
929002676138	DN027C G3 LED12/NW 12W 220-240V D175	(IEC4000K, 0.38, 0.38) < 5SDCM
929002676238	DN027C G3 LED12/CW 12W 220-240V D175	(IEC6500K, 0.313, 0.337) < 5SDCM
929002676338	DN027C G3 LED15/WW 15W 220-240V D200	(IEC3000K, 0.44, 0.403) < 5SDCM
929002676438	DN027C G3 LED15/NW 15W 220-240V D200	(IEC4000K, 0.38, 0.38) < 5SDCM


Essential SmartBright LED Downlight

Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal
929002676538	DN027C G3 LED15/CW 15W 220-240V D200	(IEC6500K, 0.313, 0.337) < 5SDCM
929002676638	DN027C G3 LED20/WW 19W 220-240V D225	(IEC3000K, 0.44, 0.403) < 5SDCM











Order Code	Full Product Name	Kromatisitas awal
929002676738	DN027C G3 LED20/NW 19W 220-240V D225	(IEC4000K, 0.38, 0.38) < 5SDCM
929002676838	DN027C G3 LED20/CW 19W 220-240V D225	(IEC6500K, 0.313, 0.337) < 5SDCM

Kinerja Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)













Order Code	Full Product Name	Tingkat kegagalan driver pada 5000 jam
929002675338	DN027B G3 LED9/CW 9W 220-240V L125 SQ	0,012 %
929002675438	DN027B G3 LED12/WW 12W 220-240V L150 SQ	0,012 %
929002675538	DN027B G3 LED12/NW 12W 220-240V L150 SQ	0,012 %
929002675638	DN027B G3 LED12/CW 12W 220-240V L150 SQ	0,012 %
929003280017	DN020B G4 LED12/CW 13W 220-240V D150	1,2
929003280617	DN020B G4 LED20/CW 20W 220-240V D200	1,2
929002671538	DN027B G3 LED6/WW 6W 220-240V D90 RD	0,012 %
929002671638	DN027B G3 LED6/NW 6W 220-240V D90 RD	0,012 %
929002671738	DN027B G3 LED6/CW 6W 220-240V D90 RD	0,012 %
929002672138	DN027B G3 LED6/WW 6W 220-240V D100 RD	0,012 %
929002672238	DN027B G3 LED6/NW 6W 220-240V D100 RD	0,012 %
929002672338	DN027B G3 LED6/CW 6W 220-240V D100 RD	0,012 %
929002672738	DN027B G3 LED9/WW 9W 220-240V D125 RD	0,012 %
929002672838	DN027B G3 LED9/NW 9W 220-240V D125 RD	0,012 %
929002672938	DN027B G3 LED9/CW 9W 220-240V D125 RD	0,012 %
929002673338	DN027B G3 LED12/WW 12W 220-240V D150 RD	0,012 %
929002673438	DN027B G3 LED12/NW 12W 220-240V D150 RD	0,012 %
929002673538	DN027B G3 LED12/CW 12W 220-240V D150 RD	0,012 %
929002673938	DN027B G3 LED15/WW 15W 220-240V D175 RD	0,012 %
929002674038	DN027B G3 LED15/NW 15W 220-240V D175 RD	0,012 %
929002674138	DN027B G3 LED15/CW 15W 220-240V D175 RD	0,012 %
929002674538	DN027B G3 LED20/WW 19W 220-240V D200 RD	0,012 %
929002674638	DN027B G3 LED20/NW 19W 220-240V D200 RD	0,012 %
929002674738	DN027B G3 LED20/CW 19W 220-240V D200 RD	0,012 %
929002675738	DN027C G3 LED9/WW 9W 220-240V D150	0,012 %
929002675838	DN027C G3 LED9/NW 9W 220-240V D150	0,012 %
929002675938	DN027C G3 LED9/CW 9W 220-240V D150	0,012 %
929002676038	DN027C G3 LED12/WW 12W 220-240V D175	0,012 %
929002676138	DN027C G3 LED12/NW 12W 220-240V D175	0,012 %
929002676238	DN027C G3 LED12/CW 12W 220-240V D175	0,012 %
929002676338	DN027C G3 LED15/WW 15W 220-240V D200	0,012 %
929002676438	DN027C G3 LED15/NW 15W 220-240V D200	0,012 %
929002676538	DN027C G3 LED15/CW 15W 220-240V D200	0,012 %
929002676638	DN027C G3 LED20/WW 19W 220-240V D225	0,012 %
929002676738	DN027C G3 LED20/NW 19W 220-240V D225	0,012 %
929002676838	DN027C G3 LED20/CW 19W 220-240V D225	0,012 %



Essential SmartBright LED Downlight



Essential SmartBright LED Downlight



Essential SmartBright LED Downlight

