



GreenUp deep recessed downlight G2: la luz empotrada descendente profunda más asequible

GreenUp deep recessed downlight G2

La línea GreenUp deep recessed downlight G2 ofrece una selección de luminarias LED populares que no solo capturan la tendencia de las luminarias empotradas profundas, sino que también ofrecen el excelente nivel de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, energéticamente eficiente y asequible: justo lo que necesita.

Beneficios

- Calidad y confiabilidad Philips
- Eficacia energética
- Luz difusa y confortable

Características





- 100–110 lm/W
- Diseño de luz empotrada profundo
- Disponibles en varios tamaños y niveles de luz.
- Varias temperaturas de color disponibles

Aplicaciones

- Oficinas
- Pasillos
- Baños

GreenUp deep recessed downlight G2

Plano de dimensiones



Información técnica sobre la luz

Índice de producción de color (IRC) 80

Operación y aspectos eléctricos

Clase de protección IEC Clase de seguridad II
 Voltaje de entrada 220 a 240 V
 Frecuencia de línea 50 or 60 Hz

Controles y atenuación

Regulable No

Mecánica y carcasa

Tipo de cubierta óptica Difusor de policarbonato
 Color de la carcasa Negro
 Código de protección de impacto mec. IK03
 Código de protección de ingreso IP20

Aprobación y aplicación

Rango de temperatura ambiente -20 a +40 °C
 Marca CE Sí

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso -10% / +20%

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Eficacia luminica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
911401565143	DN035B D200 LED22/830 PSU WH G2	3000 K	99 lm/W	1.980 lm
911401565243	DN035B D200 LED22/840 PSU WH G2	4000 K	110 lm/W	2.200 lm
911401565343	DN035B D200 LED22/865 PSU WH G2	6500 K	110 lm/W	2.200 lm
911401565443	DN035B D200 LED32/830 PSU WH G2	3000 K	99 lm/W	2.880 lm
911401565543	DN035B D200 LED32/840 PSU WH G2	4000 K	110 lm/W	3.200 lm
911401565643	DN035B D200 LED32/865 PSU WH G2	6500 K	110 lm/W	3.200 lm
911401563643	DN035B D75 LED6/830 PSU WH G2	3000 K	90 lm/W	540 lm
911401563743	DN035B D75 LED6/840 PSU WH G2	4000 K	100 lm/W	600 lm
911401563843	DN035B D75 LED6/865 PSU WH G2	6500 K	100 lm/W	600 lm
911401563943	DN035B D100 LED6/830 PSU WH G2	3000 K	90 lm/W	558 lm
911401564043	DN035B D100 LED6/840 PSU WH G2	4000 K	100 lm/W	620 lm

GreenUp deep recessed downlight G2

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color		Flujo luminoso
		correlacionada (nominal)	Eficacia luminica (promedio) (nominal)	
911401564143	DN035B D100 LED6/865 PSU WH G2	6500 K	100 lm/W	620 lm
911401564243	DN035B D100 LED10/830 PSU WH G2	3000 K	99 lm/W	855 lm
911401564343	DN035B D100 LED10/840 PSU WH G2	4000 K	110 lm/W	950 lm
911401564443	DN035B D100 LED10/865 PSU WH G2	6500 K	110 lm/W	950 lm
911401564543	DN035B D150 LED16/830 PSU WH G2	3000 K	99 lm/W	1.440 lm
911401564643	DN035B D150 LED16/840 PSU WH G2	4000 K	110 lm/W	1.600 lm
911401564743	DN035B D150 LED16/865 PSU WH G2	6500 K	110 lm/W	1.600 lm
911401564843	DN035B D150 LED20/830 PSU WH G2	3000 K	99 lm/W	1.800 lm
911401564943	DN035B D150 LED20/840 PSU WH G2	4000 K	110 lm/W	2.000 lm
911401565043	DN035B D150 LED20/865 PSU WH G2	6500 K	110 lm/W	2.000 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401565143	DN035B D200 LED22/830 PSU WH G2	18 W
911401565243	DN035B D200 LED22/840 PSU WH G2	18 W
911401565343	DN035B D200 LED22/865 PSU WH G2	18 W
911401565443	DN035B D200 LED32/830 PSU WH G2	26 W
911401565543	DN035B D200 LED32/840 PSU WH G2	26 W
911401565643	DN035B D200 LED32/865 PSU WH G2	26 W
911401563643	DN035B D75 LED6/830 PSU WH G2	5,5 W
911401563743	DN035B D75 LED6/840 PSU WH G2	5,5 W
911401563843	DN035B D75 LED6/865 PSU WH G2	5,5 W
911401563943	DN035B D100 LED6/830 PSU WH G2	6 W
911401564043	DN035B D100 LED6/840 PSU WH G2	6 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401564143	DN035B D100 LED6/865 PSU WH G2	6 W
911401564243	DN035B D100 LED10/830 PSU WH G2	8,5 W
911401564343	DN035B D100 LED10/840 PSU WH G2	8,5 W
911401564443	DN035B D100 LED10/865 PSU WH G2	8,5 W
911401564543	DN035B D150 LED16/830 PSU WH G2	13 W
911401564643	DN035B D150 LED16/840 PSU WH G2	13 W
911401564743	DN035B D150 LED16/865 PSU WH G2	13 W
911401564843	DN035B D150 LED20/830 PSU WH G2	16,5 W
911401564943	DN035B D150 LED20/840 PSU WH G2	16,5 W
911401565043	DN035B D150 LED20/865 PSU WH G2	16,5 W

