



Yksinkertaisesti mahtava LED-valaisin

Ledinaire SlimDownlight

Ledinaire-tuoteperhe sisältää useita suosittuja LED-valaisimia. Korkeaa Philips-laatua kilpailukykyisellä hinnalla. Luotettava, energiatehokas ja edullinen – juuri sitä mitä tarvitset.

Hyödyt

- Philipsin laatu ja luotettavuus
- Energiaa säästävä
- Miellyttävä tasainen valo

Ominaisuudet

- Saatavilla useita kokoversioita ja valotasoja
- Valo saatavilla useissa väreissä
- Erittäin ohut malli

Käyttökohteet

- Käytävät
- Yleiset WC:t
- Odotustilat

Ledinaire SlimDownlight

Versions



DN065B G4 830 840 865 PSU E RD








Downlight MZD DN027C 220V RD



DN065B G3 LDNR LED10 L150 SQ

Mittapiirros



Ledinaire SlimDownlight

Tuotetiedot



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT03



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted Back DT01



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT04



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT01



additional photo



additional photo



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT02

Ledinaire SlimDownlight

Yleistä tietoa	
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220–240 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon väri	Valkoinen
Iskunkestävyysluokka	IK03
Merkinnät ja luokitukset	
Käyttölämpötila-alue	–20...+40 °C
CE-merkintä	Kyllä
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	+/-10%

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Liitäntälaitteiden lukumäärä
929004083532	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	1 yksikkö
929004083632	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	1 yksikkö
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi
929004083532	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	3000 K	100 lm/W	1 200 lm	Keilakulma 100°
929004083632	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	3000 K	105 lm/W	2 000 lm	Keilakulma 100°
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	3000 K	100 lm/W	1 200 lm	Keilakulma 110°
929003251632	DN065C G4 LED12/840	4000 K	108 lm/W	1 200 lm	Keilakulma 110°

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi
	12W 220-240V 6-D175				
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	3000 K	105 lm/W	2 000 lm	Keilakulma 110°
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	4000 K	105 lm/W	2 000 lm	Keilakulma 110°
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	3000 K	100 lm/W	1 200 lm	Keilakulma 110°
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	4000 K	100 lm/W	1 200 lm	Keilakulma 110°

Käyttö- ja sähkö tiedot

Ledinaire SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Verkkotaajuus	Tehonkulutus	Soveltuu
				satunnaiseen kytkentään
929004083532	DN065B G4 12S/ 830_840_865 PSU-E D150 RD	-	12 W	Ei sovellettavissa
929004083632	DN065B G4 20S/ 830_840_865 PSU-E D200 RD	-	19 W	Ei sovellettavissa
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	50 or 60 Hz	12 W	-
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	50 or 60 Hz	12 W	-

Order Code	Full Product Name	Verkkotaajuus	Tehonkulutus	Soveltuu
				satunnaiseen kytkentään
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	50 or 60 Hz	19 W	-
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	50 or 60 Hz	19 W	-
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	50 or 60 Hz	12 W	-
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	50 or 60 Hz	12 W	-

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Suojausluokan koodi
929004083532	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	IP20/44
929004083632	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	IP20/44
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	IP20/40
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	IP20/40

Order Code	Full Product Name	Suojausluokan koodi
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	IP20/40
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	IP20/40
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	IP20/40
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	IP20/40

Hätätilakäyttö

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen	
		turvavalaistus	Turvavalaistus
929004083532	DN065B G4 12S/ 830_840_865 PSU-E D150 RD	Ei	Soveltuu turvavalaistukseen (lisävarusteena saatavan yhteensopivan akkusarjan kanssa)
929004083632	DN065B G4 20S/ 830_840_865 PSU-E D200 RD	Ei	Soveltuu turvavalaistukseen (lisävarusteena saatavan yhteensopivan akkusarjan kanssa)

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen	
		turvavalaistus	Turvavalaistus
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-	-
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-	-
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-	-
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-	-
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-	-
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-	-

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product		Stroboskooppi-	
	Name	Hehkulankatesti	Välkyntäarvo (PstLM)	ilmiön arvo (SVM)
929004083532	DN065B G4 12S/ 830_840_865 PSU-E D150 RD	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,9	0,3
929004083632	DN065B G4 20S/ 830_840_865 PSU-E D200 RD	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	0,9	0,3

Order Code	Full Product		Stroboskooppi-	
	Name	Hehkulankatesti	Välkyntäarvo (PstLM)	ilmiön arvo (SVM)
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-	0,7	0,4
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-	0,7	0,4





Ledinaire SlimDownlight

Order Code	Full Product		Välkyntäarvo (PstLM)	Stroboskooppi- ilmiön arvo (SVM)
	Name	Hehkulankatesti		
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8- D225	-	0,7	0,4
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8- D225	-	0,7	0,4
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W	-	0,7	0,4

Order Code	Full Product		Välkyntäarvo (PstLM)	Stroboskooppi- ilmiön arvo (SVM)
	Name	Hehkulankatesti		
	220-240V L150 SQ			
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-	0,7	0,4

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
929004083532	DN065B G4 12S/830_840_865 PSU-E D150 RD	(ANSI3000K, 0.4339; 0.4033 ; 4000K0.3761;0.3658 ; ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM
929004083632	DN065B G4 20S/830_840_865 PSU-E D200 RD	(ANSI3000K, 0.4339; 0.4033 ; 4000K0.3761;0.3658 ; ANSI6500K0.3123;0.3283) 5SDCM
929003251532	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	(0.44, 0.403) SDCM≤5
929003251632	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	(0.38, 0.38) SDCM≤5
929003251732	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	(0.44, 0.403) SDCM≤5
929003251832	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	(0.38, 0.38) SDCM≤5
929003251132	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	(0.44, 0.403) SDCM≤5
929003251232	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	(0.38, 0.38) SDCM≤5



Ledinaire SlimDownlight

