



Des LED tout simplement

Ledinaire SlimDownlight

La gamme LEDINAIRE contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin

Avantages

- Qualité et fiabilité Philips
- Économie d'énergie
- Surface de lumière diffuse et agréable

Fonctions

- Plusieurs dimensions et flux lumineux disponibles
- Plusieurs températures de couleur disponibles
- Luminaire extra-plat

Application

- Couloirs
- Sanitaires
- Salles d'attente

Ledinaire SlimDownlight

Versions







DN065B G4 LED20 19W D200 RD



DN065B G4 LED12 12W D150 RD

Schéma dimensionnel



Ledinaire SlimDownlight

Informations générales	
Driver inclus	Oui
Source lumineuse remplaçable	Non
Données techniques de l'éclairage	
Type « tout-en-un »	All-in, Multi Color
	Temperature
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Type d'optique	Angle d'ouverture de faisceau 110°
Fonctionnement et électricité	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Couleur du corps	Blanc
Protection contre les chocs mécaniques	IK03
Indice de protection	IP20/44
Approbation et application	
Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C
Marquage CE	Oui
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Valeur de scintillement (PstLM)	0,7
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Performances initiales	
Chromaticité initiale	(0.44, 0.403) SDCM≤5
Tolérance de flux lumineux	+/-10%



Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Efficacité lumineuse (nominale)	Flux lumineux
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	105 lm/W	2 000 lm
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	100 lm/W	1 200 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	19 W
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	12 W

Ledinaire SlimDownlight



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.

www.lighting.philips.com
2025, décembre 13 - Les données sont sujettes à changement