



Egyszerűen nagyszerű LED-ek

Ledinaire SlimDownlight

A Ledinaire termékcsalád azonnal megvásárolható, népszerű LED-es termékeket tartalmaz, melyek kimagasló Philips-minőségben kaphatók, versenyképes áron. Megbízható, energiatakarékos és megfizethető – pontosan az, amire szüksége van

Előnyök

- Philips-minőség és -megbízhatóság
- Energiamegtakarítás
- Kellemes szórt fényfelület

Szolgáltatások

- Többféle méretben és fényárammal választható
- Többféle színhőmérséklet választható
- Rendkívül lapos kialakítás

Alkalmazás

- Folyosók
- Mosdók
- Városhelyiségek

Ledinaire SlimDownlight

Versions



DN065B G4 LED20 19W D200 RD









DN065B G4 LED12 12W D150 RD




DN065B G3 LDNR LED10 L150 SQ

Méretezett rajza



Ledinaire SlimDownlight

Méretezett rajza



Termék részletei



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT03



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted Back DT01



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT04



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT01

additional photo



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT03

Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT01



Ledinaire SlimDownlight

Termék részletei



Philips Ledinaire slim downlight
recessed Back DT01



additional photo



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT02



Philips Ledinaire slim downlight
surface mounted DT02



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT02



Philips Ledinaire slim downlight
recessed DT04



additional photo

Ledinaire SlimDownlight

Általános információ	
Előtét mellékelve	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem
Technikai adatok	
Színvisszaadási index (CRI)	80
Az optika típusa	Sugárzási szög 110°
Működtetés és elektronika	
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Ház színe	Fehér
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK03
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–20 – +40 °C
CE jelölés	Igen
Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
Villogás (PstLM)	0,7
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Fényáram-tolerancia	+/-10%

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Univerzális típus	Korrelált színhőmérséklet	Fényhasznosítás	
			(névleges)	(névleges)	Fényáram
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	All-in, Multi Color Temperature	3000 K	105 lm/W	2 000 lm
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	-	3000 K	100 lm/W	1 200 lm
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	-	4000 K	100 lm/W	1 200 lm
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	-	3000 K	105 lm/W	2 000 lm
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	-	4000 K	105 lm/W	2 000 lm
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	All-in, Multi Color Temperature	3000 K	100 lm/W	1 200 lm
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	-	3000 K	100 lm/W	1 200 lm
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	-	4000 K	108 lm/W	1 200 lm
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	-	3000 K	105 lm/W	2 000 lm
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	-	4000 K	105 lm/W	2 000 lm
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	-	3000 K	100 lm/W	1 200 lm
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	-	4000 K	100 lm/W	1 200 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	19 W
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	12 W
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	12 W
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	19 W
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	19 W
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	12 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	12 W
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	12 W
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	19 W
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	19 W
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	12 W
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	12 W

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Por és víz elleni védelem kódja
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	IP20/44
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Por és víz elleni védelem kódja
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	IP20/40
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	IP20/40



Ledinaire SlimDownlight

Order Code	Full Product Name	Por és víz elleni védelem kódja
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	IP20/40
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	IP20/44
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	IP20/40
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	IP20/40

Order Code	Full Product Name	Por és víz elleni védelem kódja
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	IP20/40
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	IP20/40
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	IP20/40
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	IP20/40

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték
46445200	DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46427800	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46429200	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD	(0.38, 0.38) SDCM≤5
46433900	DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46435300	DN065B G4 LED20/840 19W 220-240V D200 RD	(0.38, 0.38) SDCM≤5
46443800	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46447600	DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46449000	DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175	(0.38, 0.38) SDCM≤5
46451300	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46453700	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225	(0.38, 0.38) SDCM≤5
46439100	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ	(0.44, 0.403) SDCM≤5
46441400	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ	(0.38, 0.38) SDCM≤5



Ledinaire SlimDownlight

