



# Svítidlo CoreLine Downlight: snadná instalace, vynikající osvětlení

## CoreLine Downlight gen5

Svítidlo Philips CoreLine Downlight představuje v duchu řady CoreLine inovativní, snadno použitelné a vysoce kvalitní zapuštěné svítidlo typu downlight. Řada CoreLine Downlight je vhodná pro výměnu konvenčních svítidel kus za kus a nabízí lákavé celkové provozní náklady, které zákazníkům usnadní přechod na svítidla LED. Tato zapuštěná interiérová svítidla vytvářejí rovnoměrný rozptýl světla pro celkové osvětlení i kancelářské použití (UGR 19). Přinášejí také okamžitou úsporu energie a nabízejí mnohem delší životnost, takže představují skutečně ekologické řešení s příznivým poměrem cena/výkon. Zapuštěná svítidla CoreLine DN142B typu downlight lze snadno instalovat díky standardním rozměrům výřezu a zasouvacím konektorům. Tato řada zahrnuje variantu kompatibilní se systémem Interact s integrovanou schopností bezdrátové komunikace, kterou lze používat s branami, snímači a softwarem Interact.

### Výhody

- Úspora energie a delší životnost ke snížení celkových provozních nákladů
- Výměna kus za kus usnadňuje přechod na svítidla LED
- Nízká míra oslnění vhodná pro použití v kancelářích

# CoreLine Downlight gen5

## Vlastnosti

- K dispozici ve dvou velikostech výřezu (150 mm a 200 mm)
- Downlight s bílým reflektorem UGR 25
- Downlight s hliníkovým lesklým reflektorem UGR 19
- Energeticky účinné: až 120 lm/W
- Výběr teploty chromatičnosti: 3000 a 4000 K
- Výběr předřadníků: DALI a bezdrátové (kompatibilní se systémem Interact)
- Volitelné verze pro nouzové osvětlení
- K dispozici jsou volitelné verze IP54





## Aplikace

- Kanceláře
- Vnitřní všeobecné prostory
- Recepce a společenské místnosti
- Zasedací místnosti
- Chodby

## Varování a bezpečnost

- Nevytahujte na kabel a ss konektor nadměrnou sílu. Před zapnutím napájení se ujistěte, že je svorka konektoru zajištěna.

## Rozměrové výkresy



## Detaily o výrobku



CoreLine Downlight DN142B  
Compact with White Reflector  
(WR)




CoreLine Downlight DN142B  
Compact with White Reflector  
(WR)

# CoreLine Downlight gen5

## Detaily o výrobku

CoreLine Downlight DN142B  
Compact with UGR19



CoreLine Downlight DN142B  
Compact with UGR19



Product Detail Photo Coreline



Product Detail Photo Coreline



# CoreLine Downlight gen5

## Obecné informace

Včetně předřadníku	Ano
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka
Servisní štítek	Ano

## Světelně technické

Vyzařovací úhel světelného zdroje	- stupňů
Index podání barev (CRI)	>80

## Provozní a elektrické

Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vhodné pro náhodné spínání	Ano

## Mechanické a materiály

Barva těla	Bílá
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02

## Certifikace a použití

Rozsah okolní teploty	-20 až +40 °C
Značka CE	Ano
Značka ENEC	-
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	1

## Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Vyměnitelný světelný zdroj
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	-
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	-
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	-
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	-
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	-
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	-
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	Ne
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	Ne
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	Ne
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	Ne
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	-
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	-
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	-
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	-
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	Ne
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	Ne
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	Ne
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	Ne
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	-
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	-
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	Ne
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	Ne
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	Ne
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	Ne
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	-
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	-
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	-
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	-
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	-
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	-
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	-
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	-
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	-
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	-
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	Ne
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	Ne
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	Ne
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	Ne

## Světelně technické

## CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon		Světelný tok	Typ optiky
			(jmen.)	(nom.)		
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	3000 K	112 lm/W	1 000 lm	Bílý reflektor, děrovaný, bez clony	
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	3000 K	112 lm/W	1 000 lm	Bílý reflektor, děrovaný, bez clony	
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	4000 K	112 lm/W	1 000 lm	Bílý reflektor, děrovaný, bez clony	
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	4000 K	112 lm/W	1 000 lm	Bílý reflektor, děrovaný, bez clony	
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	3000 K	115 lm/W	1 000 lm	Bílý reflektor, děrovaný, bez clony	
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	4000 K	115 lm/W	1 000 lm	Bílý reflektor, děrovaný, bez clony	
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	3000 K	120 lm/W	1 200 lm	-	
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	3000 K	120 lm/W	1 200 lm	-	
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	4000 K	120 lm/W	1 200 lm	-	
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	4000 K	120 lm/W	1 200 lm	-	
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	3000 K	110 lm/W	2 000 lm	Fasetový reflektor	
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	3000 K	110 lm/W	2 000 lm	Fasetový reflektor	
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	4000 K	110 lm/W	2 000 lm	Fasetový reflektor	
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	4000 K	110 lm/W	2 000 lm	Fasetový reflektor	
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	3000 K	113 lm/W	2 000 lm	Fasetový reflektor	
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	4000 K	113 lm/W	2 000 lm	Fasetový reflektor	

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon		Světelný tok	Typ optiky
			(jmen.)	(nom.)		
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	3000 K	111 lm/W	2 000 lm	Fasetový reflektor	
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	4000 K	111 lm/W	2 000 lm	Fasetový reflektor	
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	3000 K	111 lm/W	2 000 lm	Fasetový reflektor	
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	4000 K	111 lm/W	2 000 lm	Fasetový reflektor	
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	3000 K	120 lm/W	2 350 lm	-	
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	3000 K	120 lm/W	2 350 lm	-	
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	4000 K	120 lm/W	2 350 lm	-	
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	4000 K	120 lm/W	2 350 lm	-	
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	3000 K	107 lm/W	1 000 lm	Fasetový reflektor	
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	3000 K	107 lm/W	1 000 lm	Fasetový reflektor	
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	4000 K	107 lm/W	1 000 lm	Fasetový reflektor	
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	4000 K	107 lm/W	1 000 lm	Fasetový reflektor	
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	3000 K	109 lm/W	1 000 lm	Fasetový reflektor	
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	4000 K	109 lm/W	1 000 lm	Fasetový reflektor	
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	3000 K	120 lm/W	1 200 lm	-	

## CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon		Světelný tok	Typ optiky
			(jmen.)	(nom.)		
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	3000 K	120 lm/W	1 200 lm	-	
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	4000 K	120 lm/W	1 200 lm	-	
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	4000 K	120 lm/W	1 200 lm	-	
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	3000 K	116 lm/W	2 000 lm		Bílý reflektor, děrovaný, bez clony
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	3000 K	116 lm/W	2 000 lm		Bílý reflektor, děrovaný, bez clony
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	4000 K	116 lm/W	2 000 lm		Bílý reflektor, děrovaný, bez clony
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	4000 K	116 lm/W	2 000 lm		Bílý reflektor, děrovaný, bez clony
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	3000 K	119 lm/W	2 000 lm		Bílý reflektor, děrovaný, bez clony
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	4000 K	119 lm/W	2 000 lm		Bílý reflektor, děrovaný, bez clony

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon		Světelný tok	Typ optiky
			(jmen.)	(nom.)		
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	3000 K	116 lm/W	2 000 lm		Bílý reflektor, děrovaný, bez clony
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	4000 K	117 lm/W	2 000 lm		Bílý reflektor, děrovaný, bez clony
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	3000 K	116 lm/W	2 000 lm		Bílý reflektor, děrovaný, bez clony
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	4000 K	116 lm/W	2 000 lm		Bílý reflektor, děrovaný, bez clony
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	3000 K	120 lm/W	2 350 lm	-	
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	3000 K	120 lm/W	2 350 lm	-	
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	4000 K	120 lm/W	2 350 lm	-	
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	4000 K	120 lm/W	2 350 lm	-	

### Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Spotřeba energie
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	220 až 240 V	10,7 W
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	220 až 240 V	10,7 W
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	220 až 240 V	10,7 W
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	220 až 240 V	10,7 W
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	220 až 240 V	14,9 W
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	220 až 240 V	14,9 W
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	220-240 V	9,8 W
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	220-240 V	9,8 W
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	220-240 V	9,8 W
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	220-240 V	9,8 W
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	220 až 240 V	20,5 W
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	220 až 240 V	20,5 W
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	220 až 240 V	20,5 W
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	220 až 240 V	20,5 W
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	220 až 240 V	24,5 W
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	220 až 240 V	24,5 W
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	220 až 240 V	20,4 W
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	220 až 240 V	20,4 W

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Spotřeba energie
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	220 až 240 V	24,9 W
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	220 až 240 V	24,9 W
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	220-240 V	19,2 W
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	220-240 V	19,2 W
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	220-240 V	19,2 W
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	220-240 V	19,2 W
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	220 až 240 V	10,7 W
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	220 až 240 V	10,7 W
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	220 až 240 V	10,7 W
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	220 až 240 V	10,7 W
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	220 až 240 V	14,9 W
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	220 až 240 V	14,9 W
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	220-240 V	9,8 W
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	220-240 V	9,8 W
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	220-240 V	9,8 W
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	220-240 V	9,8 W

## CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Spotřeba energie
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	220 až 240 V	20,5 W
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	220 až 240 V	20,5 W
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	220 až 240 V	20,5 W
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	220 až 240 V	20,5 W
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	220 až 240 V	24,5 W
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	220 až 240 V	24,5 W
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	220 až 240 V	20,4 W

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Spotřeba energie
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	220 až 240 V	20,4 W
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	220 až 240 V	24,9 W
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	220 až 240 V	24,9 W
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	220-240 V	19,2 W
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	220-240 V	19,2 W
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	220-240 V	19,2 W
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	220-240 V	19,2 W

### Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň	
		Stmívatelné	ztlumení
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	Ano	-
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	Ano	-
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	Ano	-
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	Ano	-
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	Ano	-
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	Ano	-
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	Ne	Není k dispozici
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	Ne	Není k dispozici
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	Ne	Není k dispozici
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	Ne	Není k dispozici
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	Ano	-
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	Ano	-
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	Ano	-
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	Ano	-
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Ano	-
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Ano	-
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	Ano	-
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	Ano	-
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3	Ano	-
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Ano	-
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	Ne	Není k dispozici
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	Ne	Není k dispozici
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	Ne	Není k dispozici

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň	
		Stmívatelné	ztlumení
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	Ne	Není k dispozici
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	Ano	-
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	Ano	-
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	Ano	-
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	Ano	-
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Ano	-
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Ano	-
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	Ne	Není k dispozici
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	Ne	Není k dispozici
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	Ne	Není k dispozici
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	Ne	Není k dispozici
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	Ano	-
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	Ano	-
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	Ano	-
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	Ano	-
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	Ano	-
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	Ano	-
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	Ano	-
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	Ano	-
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	Ano	-
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	Ano	-
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	Ne	Není k dispozici
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	Ne	Není k dispozici
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	Ne	Není k dispozici
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	Ne	Není k dispozici

### Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti vniknutí
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	IP20
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	IP20/54
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	IP20
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	IP20/54
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	IP20
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	IP20
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	IP20
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	IP20/54
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	IP20
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti vniknutí
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	IP20
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	IP20
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	IP20/54
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	IP20/54
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	IP20/54
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	IP20/54

## CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti vniknutí
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	IP20
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	IP20
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	IP20
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	IP20
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	IP20
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	IP20
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti vniknutí
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	IP20
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	IP20/54
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	IP20
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	IP20/54
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	IP20
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	IP20
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	IP20/54
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	IP20/54
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	IP20/54
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	IP20/54
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	IP20
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	IP20/54
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	IP20
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	IP20/54

### Nouzové osvětlení

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz	Nouzové osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	Ne	Připraveno pro nouzové osvětlení (prostřednictvím kompatibilního příslušenství sady baterií)	-
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	Ne	Připraveno pro nouzové osvětlení (prostřednictvím kompatibilního příslušenství sady baterií)	-
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	Ne	Připraveno pro nouzové osvětlení (prostřednictvím kompatibilního příslušenství sady baterií)	-
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	Ne	Připraveno pro nouzové osvětlení (prostřednictvím kompatibilního příslušenství sady baterií)	-
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic	3 h
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic	3 h
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	-	-	-
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	-	-	-
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	-	-	-
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	-	-	-
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	Ne	Připraveno pro nouzové osvětlení (prostřednictvím	-

Order Code	Full Product Name	Centrální nouzový provoz	Nouzové osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
			kompatibilního příslušenství sady baterií)	
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	Ne	Připraveno pro nouzové osvětlení (prostřednictvím kompatibilního příslušenství sady baterií)	-
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	Ne	Připraveno pro nouzové osvětlení (prostřednictvím kompatibilního příslušenství sady baterií)	-
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	Ne	Připraveno pro nouzové osvětlení (prostřednictvím kompatibilního příslušenství sady baterií)	-
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic	3 h
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic	3 h
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	Ne	Připraveno pro nouzové osvětlení (prostřednictvím kompatibilního příslušenství sady baterií)	-
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	Ne	Připraveno pro nouzové osvětlení (prostřednictvím kompatibilního příslušenství sady baterií)	-
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic	3 h

## CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Centrální provoz	Nouzové osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic	3 h
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	-	-	-
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	-	-	-
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	-	-	-
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	-	-	-
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	Ne	Připraveno pro nouzové osvětlení (prostřednictvím kompatibilního příslušenství sady baterií)	-
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	Ne	Připraveno pro nouzové osvětlení (prostřednictvím kompatibilního příslušenství sady baterií)	-
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	Ne	Připraveno pro nouzové osvětlení (prostřednictvím kompatibilního příslušenství sady baterií)	-
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	Ne	Připraveno pro nouzové osvětlení (prostřednictvím kompatibilního příslušenství sady baterií)	-
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic	3 h
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic	3 h
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	-	-	-
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	-	-	-
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	-	-	-
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	-	-	-
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	Ne	Připraveno pro nouzové osvětlení (prostřednictvím kompatibilního příslušenství sady baterií)	-

Order Code	Full Product Name	Centrální provoz	Nouzové osvětlení	Jmenovitá doba nouzového osvětlení (při plném nabití)
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	Ne	Připraveno pro nouzové osvětlení (prostřednictvím kompatibilního příslušenství sady baterií)	-
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	Ne	Připraveno pro nouzové osvětlení (prostřednictvím kompatibilního příslušenství sady baterií)	-
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	Ne	Připraveno pro nouzové osvětlení (prostřednictvím kompatibilního příslušenství sady baterií)	-
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic	3 h
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic	3 h
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	Ne	Připraveno pro nouzové osvětlení (prostřednictvím kompatibilního příslušenství sady baterií)	-
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	Ne	Připraveno pro nouzové osvětlení (prostřednictvím kompatibilního příslušenství sady baterií)	-
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic	3 h
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	Ne	Nouzové osvětlení, doba 3 hodiny, verze basic	3 h
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	-	-	-
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	-	-	-
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	-	-	-
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	-	-	-

### Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Hodnota blikání (PstLM)
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	-

Order Code	Full Product Name	Hodnota blikání (PstLM)
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	-

## CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Hodnota blikání (PstLM)
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	-
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	-
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	-
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	-
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	0,5
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	0,5
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	0,5
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	0,5
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	-
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	-
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	-
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	-
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	0,5
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	0,5
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	0,5
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	0,5
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	-

Order Code	Full Product Name	Hodnota blikání (PstLM)
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	-
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	0,5
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	0,5
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	0,5
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	0,5
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	-
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	-
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	-
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	-
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	-
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	-
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	-
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	-
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	-
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	-
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	0,5
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	0,5
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	0,5
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	0,5

### Počáteční parametry (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost	Tolerance světelného toku
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	(0.432,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	(0.435,0.405) SDCM≤5	-10% / +10%
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	(0.435,0.405) SDCM≤5	-10% / +10%
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	(0.432,0.404) SDCM≤5	+/-10%
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	(0.435,0.405) SDCM≤5	+/-10%
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost	Tolerance světelného toku
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	(0.435,0.404) SDCM≤5	+/-10%
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	+/-10%
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%

## CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost	Tolerance světelného toku
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	(0.432,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	(0.435,0.405) SDCM≤5	-10% / +10%
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	(0.435,0.405) SDCM≤5	-10% / +10%
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	(0.435,0.404) SDCM≤5	+/-10%
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	(0.435,0.405) SDCM≤5	+/-10%
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost	Tolerance světelného toku
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	(0.435,0.404) SDCM≤5	+/-10%
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	+/-10%
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%

### Označení a balení


Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	DN142B
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	DN142B
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	DN142B
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	DN142B
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	DN142B
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	DN142B
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	-
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	-
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	-
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	-
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	DN142B
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	DN142B
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	DN142B
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	DN142B
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	DN142B
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	DN142B
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	-
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	-
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	-

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	-
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	DN142B
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	DN142B
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	-
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	-
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	-
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	-
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	DN142B
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	DN142B
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	DN142B
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	DN142B
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	DN142B
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	DN142B
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	DN142B
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	DN142B
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	DN142B
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	DN142B
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	-
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	-


# CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady	Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	-	50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	-

## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103586**




**Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103618**




**Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103597**




**Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103605**




**Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103603**




**Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103591**



**Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103607**




**Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103615**




**Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103611**

# CoreLine Downlight gen5


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103596**




**Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103616**




**Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103612**




**Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103601**




**Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103589**




**Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103604**



**Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103590**




**Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103595**




**Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103593**

# CoreLine Downlight gen5


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103613**




**Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103592**




**Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103602**




**Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103614**




**Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103608**




**Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103594**



**Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103610**




**Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103599**




**Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103587**

# CoreLine Downlight gen5


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103609**




**Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103598**




**Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103617**




**Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103606**




**Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103588**




**Polar Normal (separate) - 911401551032**




**Polar Normal (separate) - 911401551132**



**Polar Normal (separate) - 911401551232**




**Polar Normal (separate) - 911401551332**




**Polar Normal (separate) - 911401551432**

# CoreLine Downlight gen5


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 911401551532




Polar Normal (separate) - 911401551732




Polar Normal (separate) - 911401551632




Polar Normal (separate) - 911401551832




Polar Normal (separate) - 911401551932




Polar Normal (separate) - 911401552032




Polar Normal (separate) - 911401552132




Polar Normal (separate) - 911401552232



Polar Normal (separate) - 911401552332



Polar Normal (separate) - 911401552432



Polar Normal (separate) - 911401552532

## CoreLine Downlight gen5

