



CoreLine Downlight: nem installation, fremragende belysning

CoreLine Downlight

Philips CoreLine Downlight lever op til løftet om innovative, brugervenlige og integrerede downlights i høj kvalitet. CoreLine Downlight-serien er velegnet til direkte konventionelle armaturudskiftninger med en attraktiv TCO, der hjælper dine kunder med at skifte til LED. Disse integrerede indendørs downlights giver ensartet lysfordeling og er egnet til almene belysningsformål og kontor anvendelser (UGR 19). De leverer også øjeblikkelige energibesparelser og har en meget længere levetid, hvilket skaber reel værdi for pengene samt en miljøvenlig løsning. CoreLine DN142B integrerede downlights er nemme at installere takket være deres standard udskæringsstørrelse og push-in stik. En Interact Ready mulighed med integreret trådløs kommunikation fås også i denne serie, som kan anvendes med Interact-gateways, sensorer og software.

Fordele

- Energibesparende konstruktion og længere levetid giver lavere samlede driftsomkostninger
- Muligheden for direkte udskiftning gør det nemt at skifte til LED
- Lav blænding velegnet til kontor anvendelser

CoreLine Downlight

Funktioner

- Fås i to udkæringsstørrelser (150 mm og 200 mm)
- Hvid reflektor-downlight UGR 25
- Aluminiumsreflektor downlight UGR 19
- Energieffektivt: Op til 120 lm/W
- Mulige farvetemperaturer: 3000 K og 4000 K
- Drivvalg; DALI og trådløs med Interact ready
- Nødbelysningsversioner tilgængelige som ekstraudstyr
- Mulighed for IP54-versioner





Anvendelsesområder

- Kontorer
- Indendørs generelle områder
- Reception og lounge
- Mødelokaler
- Gangarealer

Advarsler og sikkerhed

- Anvend ikke overdreven kraft på kablet & DC-stikket, og sørg for, at stikklemmen er låst, før strømmen tændes.

Målskitse



Oplysninger om produktet



CoreLine Downlight DN142B
Compact with White Reflector
(WR)




CoreLine Downlight DN142B
Compact with White Reflector
(WR)

CoreLine Downlight

Oplysninger om produktet

CoreLine Downlight DN142B
Compact with UGR19



CoreLine Downlight DN142B
Compact with UGR19



Product Detail Photo Coreline



Product Detail Photo Coreline



CoreLine Downlight

Generelle oplysninger

Driver inkluderet	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Service-kode	Ja

Lysteknik

Lyskildens strålevinkel	- °
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80

Drift og el

Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Ja

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Hvid
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02

Godkendelse og anvendelsesområde

Omgivelsestemperaturområde	-20 til +40 °C
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-
Mærke for brændbarhed	Til montering på normaltantændelige overflader
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	1

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Udskiftelig lyskilde
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	-
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	-
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	-
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	-
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	Nej
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	Nej
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	Nej
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	Nej
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	-
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	-
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	-
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	-
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	Nej
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	Nej
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	Nej
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	-
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	-
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	Nej
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	Nej
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	Nej
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	Nej
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	-
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	-
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	-
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	-
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	-
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	-
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	-
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	-
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	-
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	Nej
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	Nej

Lysteknik

Order Code	Full Product Name	Korreleret	Lyseffekt	Lysstrøm	Optiktype
		farvetemperatur (nom.)	(nominel) (nom.)		
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	3000 K	112 lm/W	1.000 lm	Hvid reflektor, perforeret, uden gitter

Order Code	Full Product Name	Korreleret	Lyseffekt	Lysstrøm	Optiktype
		farvetemperatur (nom.)	(nominel) (nom.)		
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	4000 K	112 lm/W	1.000 lm	Hvid reflektor, perforeret, uden gitter
910505103603	DN142B 10S/830	3000 K	115 lm/W	1.000 lm	Hvid reflektor,

CoreLine Downlight

Order Code	Full Product Name	Korreleret	Lyseffekt	Lysstrøm	Optiktype
		farvetemperatur (nom.)	(nominel) (nom.)		
	PSD-E WR ELB3				perforeret, uden gitter
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	4000 K	115 lm/W	1.000 lm	Hvid reflektor, perforeret, uden gitter
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	3000 K	120 lm/W	1.200 lm	-
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	3000 K	120 lm/W	1.200 lm	-
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	4000 K	120 lm/W	1.200 lm	-
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	4000 K	120 lm/W	1.200 lm	-
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	3000 K	110 lm/W	2.000 lm	Facetteret reflektor
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	3000 K	110 lm/W	2.000 lm	Facetteret reflektor
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	4000 K	110 lm/W	2.000 lm	Facetteret reflektor
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	3000 K	113 lm/W	2.000 lm	Facetteret reflektor
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	4000 K	113 lm/W	2.000 lm	Facetteret reflektor
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	3000 K	111 lm/W	2.000 lm	Facetteret reflektor
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	4000 K	111 lm/W	2.000 lm	Facetteret reflektor
910505103616	DN142B 20S/830	3000 K	111 lm/W	2.000 lm	Facetteret reflektor

Order Code	Full Product Name	Korreleret	Lyseffekt	Lysstrøm	Optiktype
		farvetemperatur (nom.)	(nominel) (nom.)		
	WIA-E UGR19 ELB3 IP54				
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	4000 K	111 lm/W	2.000 lm	Facetteret reflektor
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	3000 K	120 lm/W	2.350 lm	-
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	4000 K	120 lm/W	2.350 lm	-
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	4000 K	120 lm/W	2.350 lm	-
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	3000 K	107 lm/W	1.000 lm	Facetteret reflektor
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	4000 K	107 lm/W	1.000 lm	Facetteret reflektor
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	4000 K	107 lm/W	1.000 lm	Facetteret reflektor
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	3000 K	120 lm/W	1.200 lm	-
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	3000 K	120 lm/W	1.200 lm	-
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	4000 K	120 lm/W	1.200 lm	-
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	4000 K	120 lm/W	1.200 lm	-

CoreLine Downlight

Order Code	Full Product Name	Korreleret	Lyseffekt		Optiktype
		farvetemperatur (nom.)	(nom.)	Lysstrøm	
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	3000 K	116 lm/W	2.000 lm	Hvid reflektor, perforeret, uden gitter
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	3000 K	116 lm/W	2.000 lm	Hvid reflektor, perforeret, uden gitter
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	4000 K	116 lm/W	2.000 lm	Hvid reflektor, perforeret, uden gitter
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	4000 K	116 lm/W	2.000 lm	Hvid reflektor, perforeret, uden gitter
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	4000 K	119 lm/W	2.000 lm	Hvid reflektor, perforeret, uden gitter
910505103611	DN142B 20S/830	3000 K	116 lm/W	2.000 lm	Hvid reflektor,

Order Code	Full Product Name	Korreleret	Lyseffekt		Optiktype
		farvetemperatur (nom.)	(nom.)	Lysstrøm	
	WIA-E WR IP54				perforeret, uden gitter
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	4000 K	117 lm/W	2.000 lm	Hvid reflektor, perforeret, uden gitter
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	3000 K	116 lm/W	2.000 lm	Hvid reflektor, perforeret, uden gitter
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	4000 K	116 lm/W	2.000 lm	Hvid reflektor, perforeret, uden gitter
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	3000 K	120 lm/W	2.350 lm	-
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	4000 K	120 lm/W	2.350 lm	-

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømforbrug
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	220 til 240 V	10,7 W
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	220 til 240 V	10,7 W
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	220 til 240 V	14,9 W
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	220 til 240 V	14,9 W
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	220-240 V	9,8 W
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	220-240 V	9,8 W
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	220-240 V	9,8 W
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	220-240 V	9,8 W
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	220 til 240 V	20,5 W
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	220 til 240 V	20,5 W
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	220 til 240 V	20,5 W
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	220 til 240 V	24,5 W
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	220 til 240 V	24,5 W
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	220 til 240 V	20,4 W
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	220 til 240 V	20,4 W
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	220 til 240 V	24,9 W
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	220 til 240 V	24,9 W

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømforbrug
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	220-240 V	19,2 W
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	220-240 V	19,2 W
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	220-240 V	19,2 W
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	220 til 240 V	10,7 W
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	220 til 240 V	10,7 W
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	220 til 240 V	10,7 W
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	220-240 V	9,8 W
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	220-240 V	9,8 W
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	220-240 V	9,8 W
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	220-240 V	9,8 W
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	220 til 240 V	20,5 W
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	220 til 240 V	20,5 W
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	220 til 240 V	20,5 W
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	220 til 240 V	20,5 W
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	220 til 240 V	24,5 W
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	220 til 240 V	20,4 W
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	220 til 240 V	20,4 W
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	220 til 240 V	24,9 W

CoreLine Downlight

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømforgbrug
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	220 til 240 V	24,9 W

Order Code	Full Product Name	Indgangsspænding	Strømforgbrug
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	220-240 V	19,2 W
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	220-240 V	19,2 W

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Maksimalt	
		Dæmpbar	dæmpningsniveau
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	Ja	-
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	Ja	-
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	Ja	-
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	Ja	-
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	Nej	Ikke relevant
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	Nej	Ikke relevant
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	Nej	Ikke relevant
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	Nej	Ikke relevant
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	Ja	-
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	Ja	-
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	Ja	-
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Ja	-
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Ja	-
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	Ja	-
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	Ja	-
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Ja	-
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Ja	-
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	Nej	Ikke relevant
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	Nej	Ikke relevant

Order Code	Full Product Name	Maksimalt	
		Dæmpbar	dæmpningsniveau
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	Nej	Ikke relevant
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	Ja	-
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	Ja	-
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	Ja	-
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	Nej	Ikke relevant
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	Nej	Ikke relevant
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	Nej	Ikke relevant
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	Nej	Ikke relevant
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	Ja	-
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	Ja	-
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	Ja	-
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	Ja	-
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	Ja	-
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	Ja	-
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	Ja	-
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	Ja	-
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	Ja	-
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	Nej	Ikke relevant
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	Nej	Ikke relevant

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Kode for
		indtrængningsbeskyttelse
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	IP20
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	IP20
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	IP20
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	IP20
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	IP20
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	IP20/54
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	IP20
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	IP20/54
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	IP20
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	IP20
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	IP20

Order Code	Full Product Name	Kode for
		indtrængningsbeskyttelse
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	IP20/54
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	IP20/54
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	IP20
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	IP20
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	IP20
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	IP20
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	IP20

CoreLine Downlight

Order Code	Full Product Name	Kode for indtrængningsbeskyttelse
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	IP20
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	IP20
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	IP20/54
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	IP20
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	IP20/54
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	IP20

Order Code	Full Product Name	Kode for indtrængningsbeskyttelse
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	IP20/54
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	IP20/54
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	IP20/54
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	IP20/54
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	IP20
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	IP20

Nøddrift

Order Code	Full Product Name	Centraliseret nødbelysning	Nødbelysning	Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	Nej	Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)	-
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	Nej	Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)	-
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	Nej	Basisversion til tre timers nødbelysning	3 t
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	Nej	Basisversion til tre timers nødbelysning	3 t
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	-	-	-
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	-	-	-
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	-	-	-
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	-	-	-
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	Nej	Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)	-

Order Code	Full Product Name	Centraliseret nødbelysning	Nødbelysning	Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	Nej	Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)	-
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	Nej	Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)	-
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Nej	Basisversion til tre timers nødbelysning	3 t
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Nej	Basisversion til tre timers nødbelysning	3 t
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	Nej	Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)	-
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	Nej	Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)	-
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Nej	Basisversion til tre timers nødbelysning	3 t
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Nej	Basisversion til tre timers nødbelysning	3 t

CoreLine Downlight

Order Code	Full Product Name	Centraliseret nødbelysning	Nødbelysning	Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)
911401552032	DN142B 20S/830 PSU- E UGR19	-	-	-
911401552432	DN142B 20S/840 PSU- E UGR19	-	-	-
911401552532	DN142B 20S/840 PSU- E UGR19 IP54	-	-	-
910505103588	DN142B 10S/830 PSD- E UGR19	Nej	Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)	-
910505103592	DN142B 10S/840 PSD- E UGR19	Nej	Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)	-
910505103593	DN142B 10S/840 PSD- E UGR19 IP54	Nej	Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)	-
911401551232	DN142B 10S/830 PSU- E UGR19	-	-	-
911401551332	DN142B 10S/830 PSU- E UGR19 IP54	-	-	-
911401551632	DN142B 10S/840 PSU- E UGR19	-	-	-
911401551732	DN142B 10S/840 PSU- E UGR19 IP54	-	-	-
910505103594	DN142B 20S/830 PSD- E WR	Nej	Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)	-
910505103595	DN142B 20S/830 PSD- E WR IP54	Nej	Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)	-

Order Code	Full Product Name	Centraliseret nødbelysning	Nødbelysning	Forventet varighed af nødbelysningen (når den er fuldt opladet)
910505103598	DN142B 20S/840 PSD- E WR	Nej	Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)	-
910505103599	DN142B 20S/840 PSD- E WR IP54	Nej	Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)	-
910505103609	DN142B 20S/840 PSD- E WR ELB3	Nej	Basisversion til tre timers nødbelysning	3 t
910505103611	DN142B 20S/830 WIA- E WR IP54	Nej	Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)	-
910505103613	DN142B 20S/840 WIA- E WR IP54	Nej	Klar til nødbelysning (via kompatibelt batterisæt tilbehør)	-
910505103615	DN142B 20S/830 WIA- E WR ELB3 IP54	Nej	Basisversion til tre timers nødbelysning	3 t
910505103617	DN142B 20S/840 WIA- E WR ELB3 IP54	Nej	Basisversion til tre timers nødbelysning	3 t
911401551832	DN142B 20S/830 PSU- E WR	-	-	-
911401552232	DN142B 20S/840 PSU- E WR	-	-	-

Godkendelse og anvendelsesområde

CoreLine Downlight

Order Code	Full Product Name	Flimmerværdi (PstLM)
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	-
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	-
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	-
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	-
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	0,5
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	0,5
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	0,5
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	0,5
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	-
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	-
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	-
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	-
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	0,5
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	0,5

Order Code	Full Product Name	Flimmerværdi (PstLM)
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	0,5
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	-
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	-
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	0,5
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	0,5
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	0,5
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	0,5
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	-
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	-
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	-
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	-
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	-
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	-
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	-
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	-
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	-
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	0,5
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	0,5

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet	Lysstrømtolerance
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	(0.432,0.404) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	(0.435,0.405) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	(0.432,0.404) SDCM \leq 5	+/-10%
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	(0.435,0.405) SDCM \leq 5	+/-10%
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	+/-10%
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	+/-10%
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet	Lysstrømtolerance
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	+/-10%
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	+/-10%
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	+/-10%
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	(0.432,0.404) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	+/-10%
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	(0.435,0.405) SDCM \leq 5	+/-10%
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	+/-10%
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	+/-10%
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	-10% / +10%

CoreLine Downlight

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet	Lysstrømtolerance
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	-10% / +10%


Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet	Lysstrømtolerance
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	+/-10%
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	+/-10%

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	DN142B
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	DN142B
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	DN142B
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	DN142B
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	-
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	-
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	-
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	-
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	DN142B
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	DN142B
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	DN142B
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	DN142B
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	DN142B
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	DN142B
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	-
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	-

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	-
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	DN142B
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	DN142B
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	-
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	-
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	-
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	-
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	DN142B
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	DN142B
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	DN142B
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	DN142B
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	DN142B
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	DN142B
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	DN142B
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	DN142B
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	DN142B
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	-
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	-


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103586




Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103618




Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103597

CoreLine Downlight


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103605




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103603




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103615




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103611




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103596




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103616



Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103612




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103601




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103590

CoreLine Downlight


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103595




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103593




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103613




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103592




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103614




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103608



Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103594




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103610




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103599

CoreLine Downlight


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103609




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103598




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103617




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103588




Polar Normal (separate) - 911401551032




Polar Normal (separate) - 911401551132




Polar Normal (separate) - 911401551232




Polar Normal (separate) - 911401551332



Polar Normal (separate) - 911401551432




Polar Normal (separate) - 911401551532




Polar Normal (separate) - 911401551732

CoreLine Downlight


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 911401551632




Polar Normal (separate) - 911401551832




Polar Normal (separate) - 911401552032



Polar Normal (separate) - 911401552232



Polar Normal (separate) - 911401552432



Polar Normal (separate) - 911401552532

