



CoreLine Downlight – erinomainen valaistus, helppo asentaa

CoreLine Downlight gen5

Philips CoreLine Downlight täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista uppoasennetuista downlight-valaisimista. CoreLine Downlight -mallisto soveltuu korvaamaan perinteisiä valaisimia, ja sen houkuttelevat kokonaiskustannukset tukevat asiakkaiden siirtymistä LED-valaisimiin. Nämä sisätilojen uppoasennetut downlight-valaisimet sopivat yhdenmukaisen valonjakonsa ansiosta yleis- ja toimistovalaisuuteen (UGR 19). Ne myös säästävät energiaa heti asennuksesta alkaen ja niillä on pitkä käyttöikä, joten ne ovat ympäristöä säästävää ja kustannustehokas ratkaisu. Upoasennettavien CoreLine DN142B -downlight-valaisimien asennusta helpottavat vakiomallinen koko ja pistoliittimet. Tuoteperheessä on integroitua langatonta yhteyttä tukeva Interact Ready -versio, joka voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään Interactiin.

Hyödyt

- Energiansäästö ja pitkä käyttöikä laskevat kokonaiskäyttökustannuksia
- Korvaa suoraan perinteiset valaisimet, joten lediin vaihtaminen on helppoa
- Matala häikäisytaaso, soveltuu toimistoihin

Ominaisuudet

- Saatavana kahdenkokoiselle asennusaukulle (150 mm ja 200 mm)
- Valkoinen heijastin-downlight UGR 25
- Alumiininen heijastin-downlight UGR 19
- Energiatehokas: jopa 120 lm/W
- Väriämpötilavaihtoehdot: 3 000 K ja 4 000 K
- Useita liitäntälaitteita; DALI ja langaton, Interact Ready
- Valinnaisella turvalaistuksella varustettuja malleja saatavilla
- IP54-versio saatavilla tilauksesta

CoreLine Downlight gen5





Käyttökohteet

- Toimistot
- Yleiset alueet sisätiloissa
- Vastaanotto- ja oleskelutilat
- Kokoustilat
- Käytävät

Rajoitukset ja turvallisuus

- Älä kohdista liiallista voimaa kaapeliin tai tasavirtaliittimeen. Varmista ennen virran kytkemistä, että liittimen pidike on lukittu.

Mittapiirros




Tuotetiedot




CoreLine Downlight DN142B
Compact with White Reflector
(WR)



CoreLine Downlight DN142B
Compact with White Reflector
(WR)



CoreLine Downlight DN142B
Compact with UGR19



CoreLine Downlight DN142B
Compact with UGR19

CoreLine Downlight gen5

Tuotetiedot



Product Detail Photo Coreline



Product Detail Photo Coreline

Yleistä tietoa

Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Valonlähteen keilakulma	- °
Värintoistoindeksi (CRI)	>80

Käyttö- ja sähkö tiedot

Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri	Valkoinen
Iskunkestävyysluokka	IK02

Merkinnät ja luokitukset

Käyttölämpötila-alue	-20...+40 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Stroboskooppi-ilmiön arvo (SVM)	1

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Valonlähde vaihdettavissa
910505103586	DNI42B 10S/830 PSD-E WR	-
910505103590	DNI42B 10S/840 PSD-E WR	-
910505103591	DNI42B 10S/840 PSD-E WR IP54	-
910505103603	DNI42B 10S/830 PSD-E WR ELB3	-
910505103605	DNI42B 10S/840 PSD-E WR ELB3	-
911401551032	DNI42B 10S/830 PSU-E WR	Ei
911401551132	DNI42B 10S/830 PSU-E WR IP54	Ei
911401551432	DNI42B 10S/840 PSU-E WR	Ei
911401551532	DNI42B 10S/840 PSU-E WR IP54	Ei
910505103596	DNI42B 20S/830 PSD-E UGR19	-
910505103597	DNI42B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
910505103601	DNI42B 20S/840 PSD-E UGR19	-
910505103602	DNI42B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
910505103608	DNI42B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
910505103610	DNI42B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
910505103612	DNI42B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	-
910505103614	DNI42B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	-
910505103616	DNI42B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
910505103618	DNI42B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
911401552032	DNI42B 20S/830 PSU-E UGR19	Ei
911401552132	DNI42B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	Ei
911401552432	DNI42B 20S/840 PSU-E UGR19	Ei
911401552532	DNI42B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	Ei
910505103588	DNI42B 10S/830 PSD-E UGR19	-
910505103592	DNI42B 10S/840 PSD-E UGR19	-
910505103593	DNI42B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
911401551232	DNI42B 10S/830 PSU-E UGR19	Ei
911401551332	DNI42B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	Ei
911401551632	DNI42B 10S/840 PSU-E UGR19	Ei
911401551732	DNI42B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	Ei
910505103594	DNI42B 20S/830 PSD-E WR	-
910505103595	DNI42B 20S/830 PSD-E WR IP54	-
910505103598	DNI42B 20S/840 PSD-E WR	-
910505103599	DNI42B 20S/840 PSD-E WR IP54	-
910505103609	DNI42B 20S/840 PSD-E WR ELB3	-
910505103611	DNI42B 20S/830 WIA-E WR IP54	-
910505103613	DNI42B 20S/840 WIA-E WR IP54	-

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Valonlähde vaihdettavissa
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	-
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	-
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	Ei
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	Ei
911401552332	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	Ei

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	3000 K	112 lm/W	1 000 lm	Valkoinen rei'itetty heijastin ilman häikäisysojaa
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	4000 K	112 lm/W	1 000 lm	Valkoinen rei'itetty heijastin ilman häikäisysojaa
910505103591	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	4000 K	112 lm/W	1 000 lm	Valkoinen rei'itetty heijastin ilman häikäisysojaa
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	3000 K	115 lm/W	1 000 lm	Valkoinen rei'itetty heijastin ilman häikäisysojaa
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	4000 K	115 lm/W	1 000 lm	Valkoinen rei'itetty heijastin ilman häikäisysojaa
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	3000 K	120 lm/W	1 200 lm	-
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	3000 K	120 lm/W	1 200 lm	-
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	4000 K	120 lm/W	1 200 lm	-
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	4000 K	120 lm/W	1 200 lm	-
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	3000 K	110 lm/W	2 000 lm	Fasetoitu heijastin

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	3000 K	110 lm/W	2 000 lm	Fasetoitu heijastin
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	4000 K	110 lm/W	2 000 lm	Fasetoitu heijastin
910505103602	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	4000 K	110 lm/W	2 000 lm	Fasetoitu heijastin
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	3000 K	113 lm/W	2 000 lm	Fasetoitu heijastin
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	4000 K	113 lm/W	2 000 lm	Fasetoitu heijastin
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	3000 K	111 lm/W	2 000 lm	Fasetoitu heijastin
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	4000 K	111 lm/W	2 000 lm	Fasetoitu heijastin
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	3000 K	111 lm/W	2 000 lm	Fasetoitu heijastin
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	4000 K	111 lm/W	2 000 lm	Fasetoitu heijastin

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product		Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Optiikan	
	Name				Valovirta	tyyppi
	WIA-E					
	UGR19					
	ELB3 IP54					
911401552032	DN142B	3000 K	120 lm/W	2 350 lm	-	
	20S/830					
	PSU-E					
	UGR19					
911401552132	DN142B	3000 K	120 lm/W	2 350 lm	-	
	20S/830					
	PSU-E					
	UGR19					
	IP54					
911401552432	DN142B	4000 K	120 lm/W	2 350 lm	-	
	20S/840					
	PSU-E					
	UGR19					
911401552532	DN142B	4000 K	120 lm/W	2 350 lm	-	
	20S/840					
	PSU-E					
	UGR19					
	IP54					
910505103588	DN142B	3000 K	107 lm/W	1 000 lm	Fasetoitu	
	10S/830				heijastin	
	PSD-E					
	UGR19					
910505103592	DN142B	4000 K	107 lm/W	1 000 lm	Fasetoitu	
	10S/840				heijastin	
	PSD-E					
	UGR19					
910505103593	DN142B	4000 K	107 lm/W	1 000 lm	Fasetoitu	
	10S/840				heijastin	
	PSD-E					
	UGR19					
	IP54					
911401551232	DN142B	3000 K	120 lm/W	1 200 lm	-	
	10S/830					
	PSU-E					
	UGR19					
911401551332	DN142B	3000 K	120 lm/W	1 200 lm	-	
	10S/830					
	PSU-E					
	UGR19					
	IP54					
911401551632	DN142B	4000 K	120 lm/W	1 200 lm	-	
	10S/840					
	PSU-E					
	UGR19					
911401551732	DN142B	4000 K	120 lm/W	1 200 lm	-	
	10S/840					
	PSU-E					

Order Code	Full Product		Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Optiikan	
	Name				Valovirta	tyyppi
	UGR19					
	IP54					
910505103594	DN142B	3000 K	116 lm/W	2 000 lm	Valkoinen	
	20S/830				rei'itetty	
	PSD-E				heijastin ilman	
	WR				häikäisysuojaa	
910505103595	DN142B	3000 K	116 lm/W	2 000 lm	Valkoinen	
	20S/830				rei'itetty	
	PSD-E				heijastin ilman	
	WR IP54				häikäisysuojaa	
910505103598	DN142B	4000 K	116 lm/W	2 000 lm	Valkoinen	
	20S/840				rei'itetty	
	PSD-E				heijastin ilman	
	WR				häikäisysuojaa	
910505103599	DN142B	4000 K	116 lm/W	2 000 lm	Valkoinen	
	20S/840				rei'itetty	
	PSD-E				heijastin ilman	
	WR IP54				häikäisysuojaa	
910505103609	DN142B	4000 K	119 lm/W	2 000 lm	Valkoinen	
	20S/840				rei'itetty	
	PSD-E				heijastin ilman	
	WR ELB3				häikäisysuojaa	
910505103611	DN142B	3000 K	116 lm/W	2 000 lm	Valkoinen	
	20S/830				rei'itetty	
	WIA-E				heijastin ilman	
	WR IP54				häikäisysuojaa	
910505103613	DN142B	4000 K	117 lm/W	2 000 lm	Valkoinen	
	20S/840				rei'itetty	
	WIA-E				heijastin ilman	
	WR IP54				häikäisysuojaa	
910505103615	DN142B	3000 K	116 lm/W	2 000 lm	Valkoinen	
	20S/830				rei'itetty	
	WIA-E				heijastin ilman	
	WR ELB3				häikäisysuojaa	
	IP54					
910505103617	DN142B	4000 K	116 lm/W	2 000 lm	Valkoinen	
	20S/840				rei'itetty	
	WIA-E				heijastin ilman	
	WR ELB3				häikäisysuojaa	
	IP54					
911401551832	DN142B	3000 K	120 lm/W	2 350 lm	-	
	20S/830					
	PSU-E					
	WR					
911401552232	DN142B	4000 K	120 lm/W	2 350 lm	-	
	20S/840					
	PSU-E					
	WR					
911401552332	DN142B	4000 K	120 lm/W	2 350 lm	-	
	20S/840					

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Optiikan Valovirta tyyppi
	PSU-E			
	WR IP54			

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tulojännite	Tehonkulutus
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	220-240 V	10,7 W
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	220-240 V	10,7 W
910505103591	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	220-240 V	10,7 W
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	220-240 V	14,9 W
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	220-240 V	14,9 W
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	220-240 V	9,8 W
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	220-240 V	9,8 W
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	220-240 V	9,8 W
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	220-240 V	9,8 W
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	220-240 V	20,5 W
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	220-240 V	20,5 W
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	220-240 V	20,5 W
910505103602	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	220-240 V	20,5 W
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	220-240 V	24,5 W
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	220-240 V	24,5 W
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	220-240 V	20,4 W
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	220-240 V	20,4 W
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	220-240 V	24,9 W
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	220-240 V	24,9 W
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	220-240 V	19,2 W
911401552132	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	220-240 V	19,2 W

Order Code	Full Product Name	Tulojännite	Tehonkulutus
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	220-240 V	19,2 W
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	220-240 V	19,2 W
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	220-240 V	10,7 W
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	220-240 V	10,7 W
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	220-240 V	10,7 W
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	220-240 V	9,8 W
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	220-240 V	9,8 W
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	220-240 V	9,8 W
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	220-240 V	9,8 W
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	220-240 V	20,5 W
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	220-240 V	20,5 W
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	220-240 V	20,5 W
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	220-240 V	20,5 W
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	220-240 V	24,5 W
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	220-240 V	20,4 W
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	220-240 V	20,4 W
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	220-240 V	24,9 W
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	220-240 V	24,9 W
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	220-240 V	19,2 W
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	220-240 V	19,2 W
911401552332	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	220-240 V	19,2 W

Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	Kyllä	-
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	Kyllä	-
910505103591	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	Kyllä	-
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	Kyllä	-
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	Kyllä	-
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	Ei	Ei sovellettavissa
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	Ei	Ei sovellettavissa
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	Ei	Ei sovellettavissa
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	Ei	Ei sovellettavissa

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	Kyllä	-
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	Kyllä	-
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	Kyllä	-
910505103602	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	Kyllä	-
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Kyllä	-
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Kyllä	-
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	Kyllä	-
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	Kyllä	-
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Kyllä	-

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Kyllä	-
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	Ei	Ei sovellettavissa
911401552132	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	Ei	Ei sovellettavissa
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	Ei	Ei sovellettavissa
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	Ei	Ei sovellettavissa
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	Kyllä	-
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	Kyllä	-
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	Kyllä	-
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	Ei	Ei sovellettavissa
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	Ei	Ei sovellettavissa
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	Ei	Ei sovellettavissa
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	Ei	Ei sovellettavissa

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	Kyllä	-
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	Kyllä	-
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	Kyllä	-
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	Kyllä	-
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	Kyllä	-
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	Kyllä	-
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	Kyllä	-
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	Kyllä	-
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	Kyllä	-
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	Ei	Ei sovellettavissa
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	Ei	Ei sovellettavissa
911401552332	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	Ei	Ei sovellettavissa

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Suojausluokan koodi
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	IP20
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	IP20
910505103591	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	IP20/54
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	IP20
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	IP20
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	IP20
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	IP20/54
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	IP20
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	IP20/54
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	IP20
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	IP20
910505103602	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	IP20/54
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	IP20/54
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	IP20
911401552132	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Suojausluokan koodi
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	IP20
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	IP20
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	IP20
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	IP20
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	IP20
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	IP20
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	IP20/54
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	IP20
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	IP20/54
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	IP20
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	IP20/54
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	IP20/54
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	IP20/54
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	IP20/54
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	IP20
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	IP20
911401552332	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	IP20/54

Hätätilakäyttö

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product		Keskusakustollinen		Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
	Name		turvavalaistus	Turvavalaistus	
910505103586	DN142B	Ei		Soveltuu -	
	10S/830			turvavalaistukseen	
	PSD-E			(lisävarusteena	
	WR			saatavan yhteensopivan akkusarjan kanssa)	
910505103590	DN142B	Ei		Soveltuu -	
	10S/840			turvavalaistukseen	
	PSD-E			(lisävarusteena	
	WR			saatavan yhteensopivan akkusarjan kanssa)	
910505103591	DN142B	Ei		Soveltuu -	
	10S/840			turvavalaistukseen	
	PSD-E			(lisävarusteena	
	WR IP54			saatavan yhteensopivan akkusarjan kanssa)	
910505103603	DN142B	Ei		Turvavalaistus, 3 3 tuntia	
	10S/830			tunnin akku,	
	PSD-E			perusversio	
	WR ELB3				
910505103605	DN142B	Ei		Turvavalaistus, 3 3 tuntia	
	10S/840			tunnin akku,	
	PSD-E			perusversio	
	WR ELB3				
911401551032	DN142B	-	-	-	
	10S/830				
	PSU-E				
	WR				
911401551132	DN142B	-	-	-	
	10S/830				
	PSU-E				
	WR IP54				
911401551432	DN142B	-	-	-	
	10S/840				
	PSU-E				
	WR				
911401551532	DN142B	-	-	-	
	10S/840				
	PSU-E				
	WR IP54				
910505103596	DN142B	Ei		Soveltuu -	
	20S/830			turvavalaistukseen	
	PSD-E			(lisävarusteena	
	UGR19			saatavan yhteensopivan akkusarjan kanssa)	
910505103597	DN142B	Ei		Soveltuu -	
	20S/830			turvavalaistukseen	

Order Code	Full Product		Keskusakustollinen		Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
	Name		turvavalaistus	Turvavalaistus	
	PSD-E			(lisävarusteena	
	UGR19			saatavan	
	IP54			yhteensopivan akkusarjan kanssa)	
910505103601	DN142B	Ei		Soveltuu -	
	20S/840			turvavalaistukseen	
	PSD-E			(lisävarusteena	
	UGR19			saatavan	
				yhteensopivan akkusarjan kanssa)	
910505103602	DN142B	Ei		Soveltuu -	
	20S/840			turvavalaistukseen	
	PSD-E			(lisävarusteena	
	UGR19			saatavan	
	IP54			yhteensopivan akkusarjan kanssa)	
910505103608	DN142B	Ei		Turvavalaistus, 3 3 tuntia	
	20S/830			tunnin akku,	
	PSD-E			perusversio	
	UGR19				
	ELB3				
910505103610	DN142B	Ei		Turvavalaistus, 3 3 tuntia	
	20S/840			tunnin akku,	
	PSD-E			perusversio	
	UGR19				
	ELB3				
910505103612	DN142B	Ei		Soveltuu -	
	20S/830			turvavalaistukseen	
	WIA-E			(lisävarusteena	
	UGR19			saatavan	
	IP54			yhteensopivan akkusarjan kanssa)	
910505103614	DN142B	Ei		Soveltuu -	
	20S/840			turvavalaistukseen	
	WIA-E			(lisävarusteena	
	UGR19			saatavan	
	IP54			yhteensopivan akkusarjan kanssa)	
910505103616	DN142B	Ei		Turvavalaistus, 3 3 tuntia	
	20S/830			tunnin akku,	
	WIA-E			perusversio	
	UGR19				
	ELB3				
	IP54				
910505103618	DN142B	Ei		Turvavalaistus, 3 3 tuntia	
	20S/840			tunnin akku,	
	WIA-E			perusversio	
	UGR19				
	ELB3				
	IP54				

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product		Keskusakustollinen		Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
	Name		turvavalaistus	Turvavalaistus	
911401552032	DN142B	-	-	-	-
	20S/830				
	PSU-E				
	UGR19				
911401552132	DN142B	-	-	-	-
	20S/830				
	PSU-E				
	UGR19				
	IP54				
911401552432	DN142B	-	-	-	-
	20S/840				
	PSU-E				
	UGR19				
911401552532	DN142B	-	-	-	-
	20S/840				
	PSU-E				
	UGR19				
	IP54				
910505103588	DN142B	Ei	Soveltuu	-	-
	10S/830		turvavalaistukseen		
	PSD-E		(lisävarusteena		
	UGR19		saatavan		
			yhteensopivan		
			akkusarjan kanssa)		
910505103592	DN142B	Ei	Soveltuu	-	-
	10S/840		turvavalaistukseen		
	PSD-E		(lisävarusteena		
	UGR19		saatavan		
			yhteensopivan		
			akkusarjan kanssa)		
910505103593	DN142B	Ei	Soveltuu	-	-
	10S/840		turvavalaistukseen		
	PSD-E		(lisävarusteena		
	UGR19		saatavan		
	IP54		yhteensopivan		
			akkusarjan kanssa)		
911401551232	DN142B	-	-	-	-
	10S/830				
	PSU-E				
	UGR19				
911401551332	DN142B	-	-	-	-
	10S/830				
	PSU-E				
	UGR19				
	IP54				
911401551632	DN142B	-	-	-	-
	10S/840				
	PSU-E				
	UGR19				

Order Code	Full Product		Keskusakustollinen		Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
	Name		turvavalaistus	Turvavalaistus	
911401551732	DN142B	-	-	-	-
	10S/840				
	PSU-E				
	UGR19				
	IP54				
910505103594	DN142B	Ei	Soveltuu	-	-
	20S/830		turvavalaistukseen		
	PSD-E		(lisävarusteena		
	WR		saatavan		
			yhteensopivan		
			akkusarjan kanssa)		
910505103595	DN142B	Ei	Soveltuu	-	-
	20S/830		turvavalaistukseen		
	PSD-E		(lisävarusteena		
	WR IP54		saatavan		
			yhteensopivan		
			akkusarjan kanssa)		
910505103598	DN142B	Ei	Soveltuu	-	-
	20S/840		turvavalaistukseen		
	PSD-E		(lisävarusteena		
	WR		saatavan		
			yhteensopivan		
			akkusarjan kanssa)		
910505103599	DN142B	Ei	Soveltuu	-	-
	20S/840		turvavalaistukseen		
	PSD-E		(lisävarusteena		
	WR IP54		saatavan		
			yhteensopivan		
			akkusarjan kanssa)		
910505103609	DN142B	Ei	Turvavalaistus, 3	3 tuntia	
	20S/840		tunnin akku,		
	PSD-E		perusversio		
	WR ELB3				
910505103611	DN142B	Ei	Soveltuu	-	-
	20S/830		turvavalaistukseen		
	WIA-E		(lisävarusteena		
	WR IP54		saatavan		
			yhteensopivan		
			akkusarjan kanssa)		
910505103613	DN142B	Ei	Soveltuu	-	-
	20S/840		turvavalaistukseen		
	WIA-E		(lisävarusteena		
	WR IP54		saatavan		
			yhteensopivan		
			akkusarjan kanssa)		
910505103615	DN142B	Ei	Turvavalaistus, 3	3 tuntia	
	20S/830		tunnin akku,		
	WIA-E		perusversio		
	WR ELB3				
	IP54				

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product		Keskusakustollinen		Turvavalaistuksen
	Name	turvavalaistus	Turvavalaistus	turvavalaistus	nimellisesto (täydellä akulla)
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	Ei	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, perusversio		3 tuntia
911401551832	DN142B 20S/830	-	-	-	-

Order Code	Full Product		Keskusakustollinen		Turvavalaistuksen
	Name	turvavalaistus	Turvavalaistus	turvavalaistus	nimellisesto (täydellä akulla)
	PSU-E WR				
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	-	-	-	-
911401552332	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	-	-	-	-

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Välkyntäarvo (PstLM)
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	-
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	-
910505103591	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	-
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	-
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	-
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	0,5
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	0,5
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	0,5
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	0,5
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	-
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	-
910505103602	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	-
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	-
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	0,5
911401552132	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	0,5

Order Code	Full Product Name	Välkyntäarvo (PstLM)
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	0,5
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	0,5
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	-
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	-
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	0,5
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	0,5
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	0,5
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	0,5
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	-
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	-
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	-
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	-
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	-
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	-
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	-
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	-
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	-
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	0,5
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	0,5
911401552332	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	0,5

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa	Valovirran toleranssi
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	(0.432,0.404) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103591	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	(0.435,0.405) SDCM \leq 5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa	Valovirran toleranssi
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	(0.432,0.404) SDCM \leq 5	+/-10%
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	(0.435,0.405) SDCM \leq 5	+/-10%
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	+/-10%

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa	Valovirran toleranssi
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	+/-10%
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103602	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	+/-10%
911401552132	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	+/-10%
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	+/-10%
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	+/-10%
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	(0.432,0.404) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa	Valovirran toleranssi
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	+/-10%
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	(0.435,0.405) SDCM \leq 5	+/-10%
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	+/-10%
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	+/-10%
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	+/-10%
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	+/-10%
911401552332	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	+/-10%

Tuotetiedot

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	DN142B
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	DN142B
910505103591	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	DN142B
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	DN142B
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	DN142B
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	-
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	-
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	-
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	-
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	DN142B
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	DN142B
910505103602	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	DN142B


Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	DN142B
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	DN142B
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	DN142B
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	DN142B
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	-
911401552132	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	-
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	-
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	-
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	DN142B
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	DN142B
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	DN142B

CoreLine Downlight gen5


Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	-
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	-
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	-
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	-
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	DN142B
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	DN142B
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	DN142B
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	DN142B

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	DN142B
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	DN142B
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	DN142B
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	DN142B
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	DN142B
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	-
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	-
911401552332	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	-


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103586




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103618




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103597




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103605




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103603




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103591



Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103615




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103611




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103596

CoreLine Downlight gen5


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103616




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103612




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103601




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103590




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103595




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103593



Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103613




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103592




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103602

CoreLine Downlight gen5


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103614




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103608




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103594




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103610




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103599




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103609




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103598




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103617




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103588



Polar Normal (separate) - 911401551032




Polar Normal (separate) - 911401551132




Polar Normal (separate) - 911401551232

CoreLine Downlight gen5


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 911401551332




Polar Normal (separate) - 911401551432




Polar Normal (separate) - 911401551532




Polar Normal (separate) - 911401551732




Polar Normal (separate) - 911401551632




Polar Normal (separate) - 911401551832




Polar Normal (separate) - 911401552032




Polar Normal (separate) - 911401552132




Polar Normal (separate) - 911401552232



Polar Normal (separate) - 911401552332



Polar Normal (separate) - 911401552432



Polar Normal (separate) - 911401552532

CoreLine Downlight gen5

