



CoreLine Downlight: enkel installasjon, utmerket belysning

CoreLine Downlight gen5

Philips CoreLine Downlight lever opp til CoreLines løfte om nyskapende og brukervennlige innfelte downlights av høy kvalitet. CoreLine Downlight-serien er egnet for individuell utskiftning av konvensjonelle armaturer med gunstig TCO som gjør det enklere for kundene å bytte til LED. Disse innfelte innendørs-downlightene gir jevn lysfordeling for generell belysning og kontorbelysning (UGR 19). De gir også umiddelbare energibesparelser og har mye lengre levetid, så kundene får en miljøvennlig løsning som også gir god valuta for pengene. CoreLine DN142B innfelte downlights er enkle å montere takket være standardstørrelsen på åpningen og push-in-koblinger. Et Interact Ready-alternativ med integrert trådløs kommunikasjon er også tilgjengelig i denne familien, som kan brukes med Interact-gatewayer, -sensorer og -programvare.

Fordeler

- Energibesparende og lengre levetid for å redusere totale driftskostnader
- Individuell utskiftning gjør det enkelt å bytte til LED
- Lite blending, egnet for kontorer

Funksjoner

- Tilgjengelig med to åpningsstørrelser (150 mm og 200 mm)
- Downlight med hvit reflektor, UGR 25
- Downlight med aluminiumsreflektor, UGR 19
- Energieffektiv: opptil 120 lm/W
- Utvalg av fargetemperaturer: 3000 K og 4000 K
- Drivvalg: DALI og trådløs med Interact Ready
- Valgfrie nødbelysningsversjoner er tilgjengelig
- Valgfrie IP54-versjoner er tilgjengelig

CoreLine Downlight gen5

Søknad

- Kontorer
- Generelle innendørsområder
- Resepsjon og salong
- Møterom
- Korridorer

Warnings and safety





- Ikke bruk stor kraft på kabelen & DC-kontakten, og sørg for at kontaktklemmen er låst, før strømmen slås på.

Versions



CoreLine Downlight DN142B Mini
with White Reflector (WR)

Målskisse



Produkt detaljer



CoreLine Downlight DN142B
Compact with White Reflector
(WR)




CoreLine Downlight DN142B
Compact with White Reflector
(WR)

CoreLine Downlight gen5

Produkt detaljer

CoreLine Downlight DN142B
Compact with UGR19



CoreLine Downlight DN142B
Compact with UGR19



Product Detail Photo Coreline



Product Detail Photo Coreline



CoreLine Downlight gen5

Generell informasjon

Driver inkludert	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Service Tag	Ja

Teknisk belysning

Lyskjeglevinkel for lyskilde	- grad(er)
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80

Drift og elektronikk

IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Line Frequency	50 to 60 Hz
Egnet for tilfeldig veksling	Ja

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Hvit
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02

Godkjenning og bruksområde

For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +40 °C
CE-merke	Ja
ENEC-merke	-
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Stroboskopisk effekt	1

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Lyskilden kan byttes ut
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	-
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	-
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	-
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	-
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	Nei
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	Nei
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	Nei
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	Nei
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	-
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	-
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	-
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	-
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	Nei
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	Nei
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	Nei
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	-
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	-
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	Nei
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	Nei
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	Nei
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	Nei
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	-
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	-
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	-
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	-
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	-
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	-
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	-
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	-
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	-
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	Nei
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	Nei

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse	Optikktype	Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse	Optikktype
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	3000 K	112 lm/W	1 000 lm	Hvit reflektor, perforert uten rastefilter	910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	4000 K	112 lm/W	1 000 lm	Hvit reflektor, perforert uten rastefilter

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product	Korreleret fargetemperatur	Lysutbytte (vurdert)		
	Name	(nom.)	(Nom)	Lysytelse	Optikktype
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	3000 K	115 lm/W	1 000 lm	Hvit reflektor, perforert uten rastefilter
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	4000 K	115 lm/W	1 000 lm	Hvit reflektor, perforert uten rastefilter
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	3000 K	120 lm/W	1 200 lm	-
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	3000 K	120 lm/W	1 200 lm	-
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	4000 K	120 lm/W	1 200 lm	-
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	4000 K	120 lm/W	1 200 lm	-
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	3000 K	110 lm/W	2 000 lm	Fasettert reflektor
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	3000 K	110 lm/W	2 000 lm	Fasettert reflektor
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	4000 K	110 lm/W	2 000 lm	Fasettert reflektor
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	3000 K	113 lm/W	2 000 lm	Fasettert reflektor
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	4000 K	113 lm/W	2 000 lm	Fasettert reflektor
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	3000 K	111 lm/W	2 000 lm	Fasettert reflektor

Order Code	Full Product	Korreleret fargetemperatur	Lysutbytte (vurdert)		
	Name	(nom.)	(Nom)	Lysytelse	Optikktype
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	4000 K	111 lm/W	2 000 lm	Fasettert reflektor
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	3000 K	111 lm/W	2 000 lm	Fasettert reflektor
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	4000 K	111 lm/W	2 000 lm	Fasettert reflektor
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	3000 K	120 lm/W	2 350 lm	-
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	4000 K	120 lm/W	2 350 lm	-
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	4000 K	120 lm/W	2 350 lm	-
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	3000 K	107 lm/W	1 000 lm	Fasettert reflektor
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	4000 K	107 lm/W	1 000 lm	Fasettert reflektor
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	4000 K	107 lm/W	1 000 lm	Fasettert reflektor
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	3000 K	120 lm/W	1 200 lm	-
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	3000 K	120 lm/W	1 200 lm	-
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	4000 K	120 lm/W	1 200 lm	-

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product	Korrelert fargetemperatur	Lysutbytte (vurdert)		
	Name	(nom.)	(Nom)	Lysytelse	Optikktype
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	4000 K	120 lm/W	1 200 lm	-
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	3000 K	116 lm/W	2 000 lm	Hvit reflektor, perforet uten rastefilter
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	3000 K	116 lm/W	2 000 lm	Hvit reflektor, perforet uten rastefilter
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	4000 K	116 lm/W	2 000 lm	Hvit reflektor, perforet uten rastefilter
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	4000 K	116 lm/W	2 000 lm	Hvit reflektor, perforet uten rastefilter
910505103609	DN142B 20S/840	4000 K	119 lm/W	2 000 lm	Hvit reflektor, perforet

Order Code	Full Product	Korrelert fargetemperatur	Lysutbytte (vurdert)		
	Name	(nom.)	(Nom)	Lysytelse	Optikktype
	PSD-E WR ELB3				uten rastefilter
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	3000 K	116 lm/W	2 000 lm	Hvit reflektor, perforet uten rastefilter
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	4000 K	117 lm/W	2 000 lm	Hvit reflektor, perforet uten rastefilter
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	3000 K	116 lm/W	2 000 lm	Hvit reflektor, perforet uten rastefilter
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	4000 K	116 lm/W	2 000 lm	Hvit reflektor, perforet uten rastefilter
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	3000 K	120 lm/W	2 350 lm	-
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	4000 K	120 lm/W	2 350 lm	-

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Inngangsspenning	Effektforbruk
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	220 til 240 V	10,7 W
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	220 til 240 V	10,7 W
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	220 til 240 V	14,9 W
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	220 til 240 V	14,9 W
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	220-240 V	9,8 W
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	220-240 V	9,8 W
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	220-240 V	9,8 W
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	220-240 V	9,8 W
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	220 til 240 V	20,5 W
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	220 til 240 V	20,5 W
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	220 til 240 V	20,5 W
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	220 til 240 V	24,5 W
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	220 til 240 V	24,5 W
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	220 til 240 V	20,4 W
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	220 til 240 V	20,4 W

Order Code	Full Product Name	Inngangsspenning	Effektforbruk
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	220 til 240 V	24,9 W
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	220 til 240 V	24,9 W
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	220-240 V	19,2 W
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	220-240 V	19,2 W
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	220-240 V	19,2 W
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	220 til 240 V	10,7 W
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	220 til 240 V	10,7 W
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	220 til 240 V	10,7 W
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	220-240 V	9,8 W
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	220-240 V	9,8 W
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	220-240 V	9,8 W
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	220-240 V	9,8 W
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	220 til 240 V	20,5 W
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	220 til 240 V	20,5 W
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	220 til 240 V	20,5 W
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	220 til 240 V	20,5 W

CoreLine Dowlight gen5

Order Code	Full Product Name	Inngangsspenning	Effektforbruk
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	220 til 240 V	24,5 W
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	220 til 240 V	20,4 W
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	220 til 240 V	20,4 W
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	220 til 240 V	24,9 W

Order Code	Full Product Name	Inngangsspenning	Effektforbruk
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	220 til 240 V	24,9 W
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	220-240 V	19,2 W
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	220-240 V	19,2 W

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Maksimalt	
		Kan dimmes	dimmenivå
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	Ja	-
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	Ja	-
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	Ja	-
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	Ja	-
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	Nei	Ikke relevant
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	Nei	Ikke relevant
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	Nei	Ikke relevant
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	Nei	Ikke relevant
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	Ja	-
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	Ja	-
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	Ja	-
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Ja	-
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Ja	-
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	Ja	-
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	Ja	-
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Ja	-
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Ja	-
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	Nei	Ikke relevant
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	Nei	Ikke relevant

Order Code	Full Product Name	Maksimalt	
		Kan dimmes	dimmenivå
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	Nei	Ikke relevant
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	Ja	-
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	Ja	-
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	Ja	-
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	Nei	Ikke relevant
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	Nei	Ikke relevant
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	Nei	Ikke relevant
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	Nei	Ikke relevant
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	Ja	-
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	Ja	-
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	Ja	-
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	Ja	-
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	Ja	-
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	Ja	-
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	Ja	-
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	Ja	-
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	Ja	-
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	Nei	Ikke relevant
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	Nei	Ikke relevant

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Ingress beskyttelseskode
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	IP20
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	IP20
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	IP20
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	IP20
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	IP20
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	IP20/54
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	IP20
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	IP20/54
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	IP20
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	IP20
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Ingress beskyttelseskode
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	IP20/54
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	IP20
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	IP20
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	IP20
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	IP20
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	IP20
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	IP20
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	IP20
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	IP20/54
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	IP20
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	IP20/54
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	IP20

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Ingress beskyttelseskode
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	IP20/54
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	IP20/54
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Ingress beskyttelseskode
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	IP20/54
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	IP20
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	IP20

Nøddrift

Order Code	Full Product Name	Sentral nødbelysning	Nødbelysning	Nominell varighet av nødbelysningen (når fulladet)
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)	-
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)	-
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	Nei	Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon	3 time(r)
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	Nei	Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon	3 time(r)
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	-	-	-
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	-	-	-
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	-	-	-
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	-	-	-
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)	-
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)	-
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt	-

Order Code	Full Product Name	Sentral nødbelysning	Nødbelysning	Nominell varighet av nødbelysningen (når fulladet)
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Nei	Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon	3 time(r)
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Nei	Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon	3 time(r)
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)	-
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)	-
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Nei	Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon	3 time(r)
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Nei	Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon	3 time(r)
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	-	-	-
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	-	-	-
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	-	-	-
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)	-

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Sentral nødbelysning	Nødbelysning	Nominell varighet av nødbelysningen (når fulladet)
910505103592	DN142B 10S/840 PSD- E UGR19	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)	-
910505103593	DN142B 10S/840 PSD- E UGR19 IP54	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)	-
911401551232	DN142B 10S/830 PSU- E UGR19	-	-	-
911401551332	DN142B 10S/830 PSU- E UGR19 IP54	-	-	-
911401551632	DN142B 10S/840 PSU- E UGR19	-	-	-
911401551732	DN142B 10S/840 PSU- E UGR19 IP54	-	-	-
910505103594	DN142B 20S/830 PSD- E WR	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)	-
910505103595	DN142B 20S/830 PSD- E WR IP54	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)	-
910505103598	DN142B 20S/840 PSD- E WR	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)	-

Order Code	Full Product Name	Sentral nødbelysning	Nødbelysning	Nominell varighet av nødbelysningen (når fulladet)
910505103599	DN142B 20S/840 PSD- E WR IP54	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)	-
910505103609	DN142B 20S/840 PSD- E WR ELB3	Nei	Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon	3 time(r)
910505103611	DN142B 20S/830 WIA- E WR IP54	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)	-
910505103613	DN142B 20S/840 WIA- E WR IP54	Nei	Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)	-
910505103615	DN142B 20S/830 WIA- E WR ELB3 IP54	Nei	Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon	3 time(r)
910505103617	DN142B 20S/840 WIA- E WR ELB3 IP54	Nei	Nødbelysning, 3 timers varighet, grunnversjon	3 time(r)
911401551832	DN142B 20S/830 PSU- E WR	-	-	-
911401552232	DN142B 20S/840 PSU- E WR	-	-	-

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Flimmerverdi (PstLM)
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	-
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	-
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	-
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	-
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	0,5
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	0,5
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	0,5
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	0,5

Order Code	Full Product Name	Flimmerverdi (PstLM)
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	-
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	-
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	-
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	-
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Flimerverdi (PstLM)
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	0,5
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	0,5
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	0,5
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	-
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	-
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	0,5
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	0,5
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	0,5
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	0,5

Order Code	Full Product Name	Flimerverdi (PstLM)
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	-
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	-
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	-
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	-
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	-
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	-
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	-
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	-
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	-
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	0,5
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	0,5

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet	Lysstrømtoleranse
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	(0.432,0.404) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	(0.435,0.405) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	(0.432,0.404) SDCM \leq 5	+/-10%
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	(0.435,0.405) SDCM \leq 5	+/-10%
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	+/-10%
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	+/-10%
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet	Lysstrømtoleranse
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	+/-10%
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	+/-10%
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	(0.432,0.404) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	+/-10%
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	(0.435,0.405) SDCM \leq 5	+/-10%
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	+/-10%
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	+/-10%
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet	Lysstrømtoleranse
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	(0.435,0.404) SDCM≤5	+/-10%


Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet	Lysstrømtoleranse
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%

Produktdata


Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	DN142B
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	DN142B
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	DN142B
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	DN142B
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	-
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	-
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	-
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	-
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	DN142B
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	DN142B
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	DN142B
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	DN142B
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	DN142B
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	DN142B
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	-
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	-

Order Code	Full Product Name	Produktseriekode
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	-
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	DN142B
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	DN142B
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	-
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	-
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	-
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	-
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	DN142B
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	DN142B
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	DN142B
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	DN142B
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	DN142B
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	DN142B
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	DN142B
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	DN142B
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	DN142B
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	-
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	-


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103586




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103618




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103597

CoreLine Downlight gen5


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103605




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103603




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103615




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103611




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103596




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103616



Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103612




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103601




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103590

CoreLine Downlight gen5


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103595




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103593




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103613




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103592




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103614




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103608



Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103594




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103610




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103599

CoreLine Downlight gen5


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103609




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103598




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103617




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103588




Polar Normal (separate) - 911401551032




Polar Normal (separate) - 911401551132




Polar Normal (separate) - 911401551232




Polar Normal (separate) - 911401551332



Polar Normal (separate) - 911401551432




Polar Normal (separate) - 911401551532




Polar Normal (separate) - 911401551732

CoreLine Downlight gen5


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 911401551632




Polar Normal (separate) - 911401551832




Polar Normal (separate) - 911401552032



Polar Normal (separate) - 911401552232



Polar Normal (separate) - 911401552432



Polar Normal (separate) - 911401552532

