



CoreLine Downlight: instalare ușoară, iluminare excelentă

CoreLine Downlight gen5

Aparatul de iluminat orientat în jos Philips CoreLine respectă promisiunea CoreLine de a oferi aparate de iluminat orientate în jos încastrate inovatoare, ușor de utilizat și de înaltă calitate. Gama CoreLine Downlight este potrivită pentru înlocuirea unu-la-unu a aparatelor de iluminat convenționale, cu un cost total de de înere atractiv, care îi ajută pe clienți să treacă la LED. Aceste aparate de iluminat de interior orientate în jos încastrate oferă o distribuție uniformă a luminii pentru utilizare în aplicații de iluminat general și de birou (UGR 19). Mai oferă, de asemenea, economii instantanee de energie și au o durată de viață mult mai lungă, creând o soluție ecologică și o valoare reală calitate-preț. Aparatele de iluminat orientate în jos încastrate CoreLine DN142B sunt ușor de instalat datorită dimensiunii standard a deschiderii și conectorilor de tip push-in. Această familie include și o opțiune compatibilă cu Interact, cu comunicații wireless integrate, care poate fi utilizată cu gateway-urile, senzorii și software-ul Interact.

Beneficii

- Reducerea consumului de energie și durată mai lungă de viață pentru reducerea costurilor operaționale totale
- Înlocuirea unu-la-unu facilitează trecerea la LED
- Orbire redusă, potrivită pentru aplicații de birou

CoreLine Downlight gen5

Caracteristici

- Disponibil în două dimensiuni de deschidere (150 mm și 200 mm)
- Aparat de iluminat orientat în jos cu reflector alb UGR 25
- Aparat de iluminat orientat în jos cu reflector din aluminiu UGR 19
- Eficient energetic: până la 120 lm/W
- Gama de temperaturi de culoare: 3000 K și 4000 K
- Opțiuni pentru balasturi; DALI și wireless compatibil cu Interact
- Versiuni opționale de iluminat de urgență disponibile
- Versiuni opționale IP54 disponibile





Cerere

- Birouri
- Zone generale interioare
- Recepție și lounge
- Săli de ședințe
- Coridoare

Warnings and safety

- Nu aplica forță excesivă asupra cablului și a conectorului c.c., asigură-te că clema conectorului este blocată înainte de a porni alimentarea.

Cote



Detalii produs



CoreLine Downlight DN142B
Compact with White Reflector
(WR)




CoreLine Downlight DN142B
Compact with White Reflector
(WR)

CoreLine Downlight gen5

Detalii produs

CoreLine Downlight DN142B
Compact with UGR19



CoreLine Downlight DN142B
Compact with UGR19



Product Detail Photo Coreline



Product Detail Photo Coreline



CoreLine Downlight gen5

Informații generale

Balast inclus	Da
Număr de unități de echipament	1 unitate
Etichetă de service	Da

Date tehnice lumină

Unghi de distribuție sursă de lumină	- °
Indice de redare a culorilor (IRC)	>80

Funcționare și sistem electric

Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da

Sistem mecanic și carcasă

Culoare carcasă	Alb
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02

Aprobare și aplicație

Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +40 °C
Marcaj CE	Da
Marcaj ENEC	-
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
Valoare efect stroboscopic (SVM)	1

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Sursă de lumină înlocuibilă
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	-
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	-
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	-
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	-
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	-
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	-
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	Nu
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	Nu
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	Nu
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	Nu
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	-
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	-
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	-
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	-
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	Nu
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	Nu
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	Nu
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	Nu
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	-
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	-
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	Nu
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	Nu
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	Nu
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	Nu
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	-
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	-
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	-
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	-
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	-
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	-
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	-
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	-
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	-
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	-
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	Nu
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	Nu
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	Nu
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	Nu

Date tehnice lumină

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament		Tip de sistem optic
			luminos (nom.)	Flux luminos	
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	3000 K	112 lm/W	1.000 lm	Reflector alb perforat fără clapetă
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	3000 K	112 lm/W	1.000 lm	Reflector alb perforat fără clapetă
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	4000 K	112 lm/W	1.000 lm	Reflector alb perforat fără clapetă
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	4000 K	112 lm/W	1.000 lm	Reflector alb perforat fără clapetă
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	3000 K	115 lm/W	1.000 lm	Reflector alb perforat fără clapetă
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	4000 K	115 lm/W	1.000 lm	Reflector alb perforat fără clapetă
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	3000 K	120 lm/W	1.200 lm	-
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	3000 K	120 lm/W	1.200 lm	-
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	4000 K	120 lm/W	1.200 lm	-
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	4000 K	120 lm/W	1.200 lm	-
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	3000 K	110 lm/W	2.000 lm	Reflector fa etat
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	3000 K	110 lm/W	2.000 lm	Reflector fa etat
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	4000 K	110 lm/W	2.000 lm	Reflector fa etat
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	4000 K	110 lm/W	2.000 lm	Reflector fa etat
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	3000 K	113 lm/W	2.000 lm	Reflector fa etat
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	4000 K	113 lm/W	2.000 lm	Reflector fa etat

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament		Tip de sistem optic
			luminos (nom.)	Flux luminos	
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	3000 K	111 lm/W	2.000 lm	Reflector fa etat
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	4000 K	111 lm/W	2.000 lm	Reflector fa etat
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3	3000 K	111 lm/W	2.000 lm	Reflector fa etat
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3	4000 K	111 lm/W	2.000 lm	Reflector fa etat
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	3000 K	120 lm/W	2.350 lm	-
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	3000 K	120 lm/W	2.350 lm	-
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	4000 K	120 lm/W	2.350 lm	-
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	4000 K	120 lm/W	2.350 lm	-
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	3000 K	107 lm/W	1.000 lm	Reflector fa etat
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	3000 K	107 lm/W	1.000 lm	Reflector fa etat
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	4000 K	107 lm/W	1.000 lm	Reflector fa etat
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	4000 K	107 lm/W	1.000 lm	Reflector fa etat
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	3000 K	109 lm/W	1.000 lm	Reflector fa etat
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	4000 K	109 lm/W	1.000 lm	Reflector fa etat
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	3000 K	120 lm/W	1.200 lm	-

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament		Tip de sistem optic
			luminos (nom.)	Flux luminos	
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	3000 K	120 lm/W	1.200 lm	-
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	4000 K	120 lm/W	1.200 lm	-
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	4000 K	120 lm/W	1.200 lm	-
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	3000 K	116 lm/W	2.000 lm	Reflector alb perforat fără clapetă
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	3000 K	116 lm/W	2.000 lm	Reflector alb perforat fără clapetă
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	4000 K	116 lm/W	2.000 lm	Reflector alb perforat fără clapetă
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	4000 K	116 lm/W	2.000 lm	Reflector alb perforat fără clapetă
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	3000 K	119 lm/W	2.000 lm	Reflector alb perforat fără clapetă
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	4000 K	119 lm/W	2.000 lm	Reflector alb perforat fără clapetă

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament		Tip de sistem optic
			luminos (nom.)	Flux luminos	
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	3000 K	116 lm/W	2.000 lm	Reflector alb perforat fără clapetă
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	4000 K	117 lm/W	2.000 lm	Reflector alb perforat fără clapetă
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	3000 K	116 lm/W	2.000 lm	Reflector alb perforat fără clapetă
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	4000 K	116 lm/W	2.000 lm	Reflector alb perforat fără clapetă
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	3000 K	120 lm/W	2.350 lm	-
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	3000 K	120 lm/W	2.350 lm	-
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	4000 K	120 lm/W	2.350 lm	-
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	4000 K	120 lm/W	2.350 lm	-

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Tensiune de intrare	Consum de curent
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	De la 220 până la 240 V	10,7 W
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	De la 220 până la 240 V	10,7 W
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	De la 220 până la 240 V	10,7 W
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	De la 220 până la 240 V	10,7 W
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	De la 220 până la 240 V	14,9 W
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	De la 220 până la 240 V	14,9 W
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	220-240 V	9,8 W
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	220-240 V	9,8 W
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	220-240 V	9,8 W
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	220-240 V	9,8 W
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	De la 220 până la 240 V	20,5 W

Order Code	Full Product Name	Tensiune de intrare	Consum de curent
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	De la 220 până la 240 V	20,5 W
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	De la 220 până la 240 V	20,5 W
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	De la 220 până la 240 V	20,5 W
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	De la 220 până la 240 V	24,5 W
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	De la 220 până la 240 V	24,5 W
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	De la 220 până la 240 V	20,4 W
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	De la 220 până la 240 V	20,4 W
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	De la 220 până la 240 V	24,9 W
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	De la 220 până la 240 V	24,9 W

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Tensiune de intrare	Consum de curent
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	220-240 V	19,2 W
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	220-240 V	19,2 W
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	220-240 V	19,2 W
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	220-240 V	19,2 W
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	De la 220 până la 240 V	10,7 W
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	De la 220 până la 240 V	10,7 W
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	De la 220 până la 240 V	10,7 W
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	De la 220 până la 240 V	10,7 W
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	De la 220 până la 240 V	14,9 W
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	De la 220 până la 240 V	14,9 W
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	220-240 V	9,8 W
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	220-240 V	9,8 W
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	220-240 V	9,8 W
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	220-240 V	9,8 W
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	De la 220 până la 240 V	20,5 W

Order Code	Full Product Name	Tensiune de intrare	Consum de curent
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	De la 220 până la 240 V	20,5 W
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	De la 220 până la 240 V	20,5 W
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	De la 220 până la 240 V	20,5 W
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	De la 220 până la 240 V	24,5 W
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	De la 220 până la 240 V	24,5 W
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	De la 220 până la 240 V	20,4 W
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	De la 220 până la 240 V	20,4 W
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	De la 220 până la 240 V	24,9 W
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	De la 220 până la 240 V	24,9 W
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	220-240 V	19,2 W
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	220-240 V	19,2 W
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	220-240 V	19,2 W
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	220-240 V	19,2 W

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	Da	-
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	Da	-
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	Da	-
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	Da	-
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	Da	-
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	Da	-
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	Nu	Nu se aplică
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	Nu	Nu se aplică
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	Nu	Nu se aplică
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	Nu	Nu se aplică
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	Da	-
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	Da	-
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	Da	-
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	Da	-
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Da	-
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Da	-
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	Da	-
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	Da	-
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Da	-

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Da	-
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	Nu	Nu se aplică
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	Nu	Nu se aplică
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	Nu	Nu se aplică
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	Nu	Nu se aplică
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	Da	-
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	Da	-
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	Da	-
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	Da	-
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Da	-
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Da	-
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	Nu	Nu se aplică
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	Nu	Nu se aplică
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	Nu	Nu se aplică
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	Nu	Nu se aplică
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	Da	-
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	Da	-
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	Da	-
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	Da	-
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	Da	-

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	Da	-
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	Da	-
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	Da	-
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	Da	-
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	Da	-

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	Nu	Nu se aplică
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	Nu	Nu se aplică
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	Nu	Nu se aplică
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	Nu	Nu se aplică

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Cod protec ie împotriva infiltrărilor
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	IP20
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	IP20/54
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	IP20
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	IP20/54
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	IP20
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	IP20
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	IP20
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	IP20/54
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	IP20
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	IP20/54
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	IP20
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	IP20
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	IP20/54
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	IP20/54
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	IP20/54
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	IP20/54
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	IP20
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	IP20
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Cod protec ie împotriva infiltrărilor
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	IP20
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	IP20
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	IP20
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	IP20
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	IP20
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	IP20/54
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	IP20
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	IP20/54
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	IP20
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	IP20
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	IP20/54
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	IP20/54
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	IP20/54
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	IP20/54
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	IP20
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	IP20/54
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	IP20
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	IP20/54

Func ionare de urgen ă

Order Code	Full Product Name	Central de urgen ă	Iluminat de urgen ă	Durata nominală a iluminatului de urgen ă (când este complet încărcat)
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	Nu	Compatibilitate cu iluminatul de urgen ă (prin	-

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Central de urgență	Iluminat de urgență	Durata nominală a iluminatului de urgență (când este complet încărcat)
			intermediul accesoriului compatibil pentru setul de baterii)	
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	Nu	Compatibilitate cu iluminatul de urgență (prin intermediul accesoriului compatibil pentru setul de baterii)	-
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	Nu	Compatibilitate cu iluminatul de urgență (prin intermediul accesoriului compatibil pentru setul de baterii)	-
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	Nu	Compatibilitate cu iluminatul de urgență (prin intermediul accesoriului compatibil pentru setul de baterii)	-
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	Nu	Iluminat de urgență durată 3 ore versiune de bază	3 ore
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	Nu	Iluminat de urgență durată 3 ore versiune de bază	3 ore
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	-	-	-
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	-	-	-
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	-	-	-
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	-	-	-
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	Nu	Compatibilitate cu iluminatul de urgență (prin intermediul accesoriului compatibil pentru setul de baterii)	-
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	Nu	Compatibilitate cu iluminatul de urgență (prin intermediul accesoriului compatibil pentru setul de baterii)	-
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	Nu	Compatibilitate cu iluminatul de urgență (prin intermediul accesoriului compatibil pentru setul de baterii)	-

Order Code	Full Product Name	Central de urgență	Iluminat de urgență	Durata nominală a iluminatului de urgență (când este complet încărcat)
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	Nu	Compatibilitate cu iluminatul de urgență (prin intermediul accesoriului compatibil pentru setul de baterii)	-
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Nu	Iluminat de urgență durată 3 ore versiune de bază	3 ore
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Nu	Iluminat de urgență durată 3 ore versiune de bază	3 ore
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	Nu	-	-
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	Nu	-	-
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Nu	Iluminat de urgență durată 3 ore versiune de bază	3 ore
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Nu	Iluminat de urgență durată 3 ore versiune de bază	3 ore
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	-	-	-
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	-	-	-
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	-	-	-
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	-	-	-
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	Nu	Compatibilitate cu iluminatul de urgență (prin intermediul accesoriului compatibil pentru setul de baterii)	-
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	Nu	Compatibilitate cu iluminatul de urgență (prin intermediul accesoriului compatibil pentru setul de baterii)	-
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	Nu	Compatibilitate cu iluminatul de urgență (prin intermediul accesoriului compatibil pentru setul de baterii)	-
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	Nu	Compatibilitate cu iluminatul de urgență (prin	-

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Central de urgen ă	Iluminat de urgen ă	Durata nominală a iluminatului de urgen ă (când este complet încărcat)
			intermediul accesoriului compatibil pentru setul de baterii)	
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Nu	Iluminat de urgen ă durată 3 ore versiune de bază	3 ore
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Nu	Iluminat de urgen ă durată 3 ore versiune de bază	3 ore
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	-	-	-
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	-	-	-
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	-	-	-
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	-	-	-
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	Nu	Compatibilitate cu iluminatul de urgen ă (prin intermediul accesoriului compatibil pentru setul de baterii)	-
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	Nu	Compatibilitate cu iluminatul de urgen ă (prin intermediul accesoriului compatibil pentru setul de baterii)	-
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	Nu	Compatibilitate cu iluminatul de urgen ă (prin intermediul accesoriului	-

Order Code	Full Product Name	Central de urgen ă	Iluminat de urgen ă	Durata nominală a iluminatului de urgen ă (când este complet încărcat)
			compatibil pentru setul de baterii)	
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	Nu	Compatibilitate cu iluminatul de urgen ă (prin intermediul accesoriului compatibil pentru setul de baterii)	-
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	Nu	Iluminat de urgen ă durată 3 ore versiune de bază	3 ore
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	Nu	Iluminat de urgen ă durată 3 ore versiune de bază	3 ore
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	Nu	-	-
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	Nu	-	-
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	Nu	Iluminat de urgen ă durată 3 ore versiune de bază	3 ore
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	Nu	Iluminat de urgen ă durată 3 ore versiune de bază	3 ore
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	-	-	-
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	-	-	-
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	-	-	-
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	-	-	-

Aprobare și aplica ie

Order Code	Full Product Name	Valoare pâlpăire (PstLM)
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	-
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	-
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	-
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	-
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	-
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	-
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	0,5
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	0,5
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	0,5
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	0,5
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	-
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	-

Order Code	Full Product Name	Valoare pâlpăire (PstLM)
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	-
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	-
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	-
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	0,5
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	0,5
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	0,5
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	0,5

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Valoare pălpăire (PstLM)
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	-
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	-
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	0,5
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	0,5
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	0,5
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	0,5
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	-
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	-

Order Code	Full Product Name	Valoare pălpăire (PstLM)
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	-
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	-
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	-
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	-
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	-
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	-
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	-
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	-
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	0,5
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	0,5
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	0,5
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	0,5

Performanță inițială (conformitate IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială	Toleranță flux luminos
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	(0.432,0.404) SDCM \leq 5	-10% / +10%
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	(0.435,0.405) SDCM \leq 5	-10% / +10%
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	(0.435,0.405) SDCM \leq 5	-10% / +10%
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	(0.432,0.404) SDCM \leq 5	+/-10%
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	(0.435,0.405) SDCM \leq 5	+/-10%
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	+/-10%
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	+/-10%
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	-10% / +10%
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	-10% / +10%
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	-10% / +10%
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială	Toleranță flux luminos
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	-10% / +10%
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	+/-10%
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	+/-10%
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	+/-10%
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	+/-10%
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	(0.432,0.404) SDCM \leq 5	-10% / +10%
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	(0.435,0.405) SDCM \leq 5	-10% / +10%
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	(0.435,0.405) SDCM \leq 5	-10% / +10%
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	(0.435,0.404) SDCM \leq 5	+/-10%
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	(0.435,0.405) SDCM \leq 5	+/-10%
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	+/-10%
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	+/-10%

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială	Toleranță flux luminos
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Cromatică inițială	Toleranță flux luminos
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	(0.435,0.404) SDCM≤5	+/-10%
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	+/-10%
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%


Date despre produs

Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	DN142B
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	DN142B
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	DN142B
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	DN142B
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	DN142B
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	DN142B
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	-
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	-
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	-
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	-
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	DN142B
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	DN142B
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	DN142B
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	DN142B
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	DN142B
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	DN142B
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	-
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	-
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	-
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	-


Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	DN142B
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	DN142B
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	-
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	-
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	-
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	-
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	DN142B
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	DN142B
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	DN142B
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	DN142B
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	DN142B
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	DN142B
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	DN142B
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	DN142B
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	DN142B
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	DN142B
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	-
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	-
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	-
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	-

CoreLine Downlight gen5


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103586




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103618




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103597




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103605




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103603




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103591



Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103607




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103615




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103611

CoreLine Downlight gen5


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103596




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103616




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103612




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103601




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103589




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103604



Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103590




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103595




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103593

CoreLine Downlight gen5


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103613




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103592




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103602




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103614




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103608




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103594



Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103610




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103599




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103587

CoreLine Downlight gen5


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103609




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103598




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103617




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103606




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103588




Polar Normal (separate) - null - 911401552332




Polar Normal (separate) - null - 911401551032



Polar Normal (separate) - null - 911401551132




Polar Normal (separate) - null - 911401551232




Polar Normal (separate) - null - 911401551332

CoreLine Downlight gen5


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401551432




Polar Normal (separate) - null - 911401551532




Polar Normal (separate) - null - 911401551732




Polar Normal (separate) - null - 911401551632




Polar Normal (separate) - null - 911401551832




Polar Normal (separate) - null - 911401551932




Polar Normal (separate) - null - 911401552032




Polar Normal (separate) - null - 911401552132



Polar Normal (separate) - null - 911401552232



Polar Normal (separate) - null - 911401552432



Polar Normal (separate) - null - 911401552532

CoreLine Downlight gen5

