



CoreLine Downlight: enkel installation, utmärkt belysning

CoreLine Downlight gen5

Philips CoreLine Downlight uppfyller CoreLines löfte om innovativa, lättanvända och högkvalitativa infällda downlights. CoreLine Downlight-utbudet lämpar sig för utbyte av konventionella armaturer. Den attraktiva totala ägandekostnaden hjälper kunder att övergå till LED. Dessa infällda downlights skapar en enhetlig ljusfördelning för användning i områden med allmänbelysning och på kontor (UGR 19). De ger även omedelbara energibesparingar och har en mycket längre livslängd, vilket verkligen ger valuta för pengarna och är en miljövänlig lösning. CoreLine DN142B infällda downlights är enkla att installera tack vare standardstorlek på utskärningar och tryckanslutningar. I den här produktfamiljen finns även en Interact Ready-lösning med inbyggd trådlös kommunikation som kan användas tillsammans med gateways, sensorer och programvara i Interact-serien.

Fördelar

- Energibesparingar och ökad livslängd minskar driftkostnaderna
- Direktersättning gör det enkelt att byta till LED
- Låg bländning lämplig för kontorsmiljöer

Funktioner

- Finns med två öppningar (150 mm och 200 mm)
- Vit reflektor, downlight UGR 25
- Aluminiumreflektor, downlight UGR 19
- Energieffektiv: upp till 120 lm/W
- Val av färgtemperatur: 3 000 eller 4 000 K
- Välj mellan olika driftdon: DALI och trådlös med Interact Ready
- Tillvalsbara nödbelysningsutföranden finns tillgängliga
- Valfria IP54-versioner finns tillgängliga

CoreLine Downlight gen5





Användning

- Kontor
- Allmänna utrymmen inomhus
- Receptioner och lounges
- Sammanträdesrum
- Korridorer

Varning och Säkerhet

- Använd inte överdrivet våld på kabel och DC-kontakt. Se till att kopplingsklämman är låst innan strömmen är på.

Måttskiss




Produktinformation




CoreLine Downlight DN142B
Compact with White Reflector
(WR)



CoreLine Downlight DN142B
Compact with White Reflector
(WR)



CoreLine Downlight DN142B
Compact with UGR19



CoreLine Downlight DN142B
Compact with UGR19

CoreLine Downlight gen5

Produktinformation



Product Detail Photo Coreline



Product Detail Photo Coreline

Allmän information

Driftdon ingår	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Service tag	Ja

Ljusteknik

Ljuskällans spridningsvinkel	- °
Färgåtergivningindex	>80

Drift och elektricitet

Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Line Frequency	50 to 60 Hz
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets färg	Vit
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02

Användning och godkännande

Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C
CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	-
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Stroboskopisk effekt	1

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Utbytbar ljuskälla
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	-
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	-
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	-
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	-
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	Nej
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	Nej
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	Nej
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	Nej
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	-
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	-
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	-
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	-
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	Nej
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	Nej
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	Nej
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	-
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	-
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	Nej
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	Nej
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	Nej
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	Nej
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	-
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	-
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	-
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	-
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	-
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	-
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	-
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	-
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	-
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	Nej

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Utbytbar ljuskälla
911401551932	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	Nej
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	Nej

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde)		Optiktyp
			Ljusflöde (lm/W)	Ljusflöde (lm)	
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	3000 K	112 lm/W	1 000 lm	Vit, perforerad reflektor utan lamellbländskydd
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	4000 K	112 lm/W	1 000 lm	Vit, perforerad reflektor utan lamellbländskydd
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	3000 K	115 lm/W	1 000 lm	Vit, perforerad reflektor utan lamellbländskydd
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	4000 K	115 lm/W	1 000 lm	Vit, perforerad reflektor utan lamellbländskydd
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	3000 K	120 lm/W	1 200 lm	-
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	3000 K	120 lm/W	1 200 lm	-
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	4000 K	120 lm/W	1 200 lm	-
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	4000 K	120 lm/W	1 200 lm	-
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	3000 K	110 lm/W	2 000 lm	Fasetterad reflektor
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	3000 K	110 lm/W	2 000 lm	Fasetterad reflektor
910505103601	DN142B 20S/840	4000 K	110 lm/W	2 000 lm	Fasetterad reflektor

Order Code	Full Product Name	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde)		Optiktyp
			Ljusflöde (lm/W)	Ljusflöde (lm)	
	PSD-E UGR19				
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	3000 K	113 lm/W	2 000 lm	Fasetterad reflektor
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	4000 K	113 lm/W	2 000 lm	Fasetterad reflektor
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	3000 K	111 lm/W	2 000 lm	Fasetterad reflektor
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	4000 K	111 lm/W	2 000 lm	Fasetterad reflektor
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	3000 K	111 lm/W	2 000 lm	Fasetterad reflektor
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	4000 K	111 lm/W	2 000 lm	Fasetterad reflektor
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	3000 K	120 lm/W	2 350 lm	-
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	4000 K	120 lm/W	2 350 lm	-
911401552532	DN142B 20S/840	4000 K	120 lm/W	2 350 lm	-

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product	Korrelerad färgtemperatur	Ljusutbyte (märkvärde)		Optiktyp
	Name	(Nom)	(nom)	Ljusflöde	
	PSU-E UGR19 IP54				
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	3000 K	107 lm/W	1 000 lm	Fasetterad reflektor
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	4000 K	107 lm/W	1 000 lm	Fasetterad reflektor
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	4000 K	107 lm/W	1 000 lm	Fasetterad reflektor
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	3000 K	120 lm/W	1 200 lm	-
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	3000 K	120 lm/W	1 200 lm	-
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	4000 K	120 lm/W	1 200 lm	-
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	4000 K	120 lm/W	1 200 lm	-
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	3000 K	116 lm/W	2 000 lm	Vit, perforerad reflektor utan lamellbländskydd
910505103595	DN142B 20S/830	3000 K	116 lm/W	2 000 lm	Vit, perforerad reflektor utan lamellbländskydd

Order Code	Full Product	Korrelerad färgtemperatur	Ljusutbyte (märkvärde)		Optiktyp
	Name	(Nom)	(nom)	Ljusflöde	
	PSD-E WR IP54				
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	4000 K	116 lm/W	2 000 lm	Vit, perforerad reflektor utan lamellbländskydd
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	4000 K	116 lm/W	2 000 lm	Vit, perforerad reflektor utan lamellbländskydd
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	4000 K	119 lm/W	2 000 lm	Vit, perforerad reflektor utan lamellbländskydd
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	3000 K	116 lm/W	2 000 lm	Vit, perforerad reflektor utan lamellbländskydd
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	4000 K	117 lm/W	2 000 lm	Vit, perforerad reflektor utan lamellbländskydd
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	3000 K	116 lm/W	2 000 lm	Vit, perforerad reflektor utan lamellbländskydd
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	4000 K	116 lm/W	2 000 lm	Vit, perforerad reflektor utan lamellbländskydd
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	3000 K	120 lm/W	2 350 lm	-
911401551932	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	3000 K	120 lm/W	2 350 lm	-
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	4000 K	120 lm/W	2 350 lm	-

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Ingångsspänning	Strömförbrukning
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	220–240 V	10,7 W
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	220–240 V	10,7 W

Order Code	Full Product Name	Ingångsspänning	Strömförbrukning
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	220–240 V	14,9 W

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Ingångsspänning	Strömförbrukning
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	220–240 V	14,9 W
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	220–240 V	9,8 W
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	220–240 V	9,8 W
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	220–240 V	9,8 W
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	220–240 V	9,8 W
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	220–240 V	20,5 W
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	220–240 V	20,5 W
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	220–240 V	20,5 W
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	220–240 V	24,5 W
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	220–240 V	24,5 W
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	220–240 V	20,4 W
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	220–240 V	20,4 W
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	220–240 V	24,9 W
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	220–240 V	24,9 W
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	220–240 V	19,2 W
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	220–240 V	19,2 W
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	220–240 V	19,2 W

Order Code	Full Product Name	Ingångsspänning	Strömförbrukning
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	220–240 V	10,7 W
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	220–240 V	10,7 W
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	220–240 V	10,7 W
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	220–240 V	9,8 W
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	220–240 V	9,8 W
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	220–240 V	9,8 W
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	220–240 V	9,8 W
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	220–240 V	20,5 W
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	220–240 V	20,5 W
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	220–240 V	20,5 W
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	220–240 V	20,5 W
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	220–240 V	24,5 W
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	220–240 V	20,4 W
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	220–240 V	20,4 W
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	220–240 V	24,9 W
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	220–240 V	24,9 W
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	220–240 V	19,2 W
911401551932	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	220–240 V	19,2 W
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	220–240 V	19,2 W

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Max. dimringsnivå
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	Ja	-
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	Ja	-
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	Ja	-
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	Ja	-
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	Nej	Inte tillämpbar
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	Nej	Inte tillämpbar
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	Nej	Inte tillämpbar
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	Nej	Inte tillämpbar
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	Ja	-
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	Ja	-
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	Ja	-
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Ja	-
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Ja	-
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	Ja	-
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	Ja	-
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Ja	-
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Ja	-
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	Nej	Inte tillämpbar
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	Nej	Inte tillämpbar
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	Nej	Inte tillämpbar

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Max. dimringsnivå
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	Ja	-
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	Ja	-
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	Ja	-
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	Nej	Inte tillämpbar
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	Nej	Inte tillämpbar
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	Nej	Inte tillämpbar
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	Nej	Inte tillämpbar
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	Ja	-
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	Ja	-
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	Ja	-
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	Ja	-
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	Ja	-
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	Ja	-
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	Ja	-
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	Ja	-
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	Ja	-
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	Nej	Inte tillämpbar
911401551932	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	Nej	Inte tillämpbar
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	Nej	Inte tillämpbar

Mekanik och armaturhus

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Kod för kapslingsklass
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	IP20
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	IP20
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	IP20
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	IP20
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	IP20
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	IP20/54
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	IP20
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	IP20/54
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	IP20
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	IP20
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	IP20/54
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	IP20/54
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	IP20
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	IP20
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Kod för kapslingsklass
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	IP20
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	IP20
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	IP20
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	IP20
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	IP20
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	IP20/54
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	IP20
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	IP20/54
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	IP20
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	IP20/54
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	IP20/54
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	IP20/54
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	IP20/54
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	IP20
911401551932	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	IP20/54
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	IP20

Nöddrift

Order Code	Full Product Name	Central nödbelysning	Nödbelysning	Uppskattad användningstid av nödbelysning (när den är fulladdad)
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	Nej	Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)	-
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	Nej	Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)	-
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	Nej	Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion	3 h
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	Nej	Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion	3 h
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	-	-	-
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Central nödbelysning	Nödbelysning	Uppskattad användningstid av nödbelysning (när den är fulladdad)
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	-	-	-
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	-	-	-
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	Nej	Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)	-
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	Nej	Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)	-
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	Nej	Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)	-
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Nej	Nödbelysning, 3 timmars	3 h

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Central nödbelysning	Nödbelysning	Uppskattad användningstid av nödbelysning (när den är fulladdad)
			användning, grundversion	
910505103610	DN142B 20S/840 PSD- E UGR19 ELB3	Nej	Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion	3 h
910505103612	DN142B 20S/830 WIA- E UGR19 IP54	Nej	Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)	-
910505103614	DN142B 20S/840 WIA- E UGR19 IP54	Nej	Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)	-
910505103616	DN142B 20S/830 WIA- E UGR19 ELB3 IP54	Nej	Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion	3 h
910505103618	DN142B 20S/840 WIA- E UGR19 ELB3 IP54	Nej	Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion	3 h
911401552032	DN142B 20S/830 PSU- E UGR19	-	-	-
911401552432	DN142B 20S/840 PSU- E UGR19	-	-	-
911401552532	DN142B 20S/840 PSU- E UGR19 IP54	-	-	-
910505103588	DN142B 10S/830 PSD- E UGR19	Nej	Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)	-
910505103592	DN142B 10S/840 PSD- E UGR19	Nej	Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)	-
910505103593	DN142B 10S/840 PSD- E UGR19 IP54	Nej	Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)	-

Order Code	Full Product Name	Central nödbelysning	Nödbelysning	Uppskattad användningstid av nödbelysning (när den är fulladdad)
911401551232	DN142B 10S/830 PSU- E UGR19	-	-	-
911401551332	DN142B 10S/830 PSU- E UGR19 IP54	-	-	-
911401551632	DN142B 10S/840 PSU- E UGR19	-	-	-
911401551732	DN142B 10S/840 PSU- E UGR19 IP54	-	-	-
910505103594	DN142B 20S/830 PSD- E WR	Nej	Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)	-
910505103595	DN142B 20S/830 PSD- E WR IP54	Nej	Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)	-
910505103598	DN142B 20S/840 PSD- E WR	Nej	Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)	-
910505103599	DN142B 20S/840 PSD- E WR IP54	Nej	Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)	-
910505103609	DN142B 20S/840 PSD- E WR ELB3	Nej	Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion	3 h
910505103611	DN142B 20S/830 WIA- E WR IP54	Nej	Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)	-
910505103613	DN142B 20S/840 WIA- E WR IP54	Nej	Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)	-
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-	Nej	Nödbelysning, 3 timmars	3 h

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Central nödbelysning	Nödbelysning	Uppskattad användningstid av nödbelysning (när den är fulladdad)
	E WR ELB3 IP54		användning, grundversion	
910505103617	DN142B 20S/840 WIA- E WR ELB3 IP54	Nej	Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion	3 h
911401551832	DN142B 20S/830 PSU- E WR	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Central nödbelysning	Nödbelysning	Uppskattad användningstid av nödbelysning (när den är fulladdad)
911401551932	DN142B 20S/830 PSU- E WR IP54	-	-	-
911401552232	DN142B 20S/840 PSU- E WR	-	-	-

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Flimmervärde (PstLM)
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	-
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	-
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	-
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	-
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	0,5
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	0,5
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	0,5
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	0,5
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	-
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	-
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	-
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	-
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	0,5
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	0,5
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	0,5

Order Code	Full Product Name	Flimmervärde (PstLM)
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	-
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	-
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	0,5
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	0,5
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	0,5
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	0,5
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	-
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	-
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	-
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	-
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	-
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	-
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	-
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	-
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	-
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	0,5
911401551932	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	0,5
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	0,5

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Tolerans för ljusflöde
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	(0.432,0.404) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	(0.435,0.405) SDCM \leq 5	-10% / +10%
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Tolerans för ljusflöde
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	(0.432,0.404) SDCM \leq 5	+/-10%
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	(0.435,0.405) SDCM \leq 5	+/-10%
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	+/-10%
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM \leq 5	+/-10%

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Tolerans för ljusflöde
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	(0.435,0.404)	-10% / +10%
		SDCM \leq 5	
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	(0.435,0.404)	-10% / +10%
		SDCM \leq 5	
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	(0.380,0.377)	-10% / +10%
		SDCM \leq 5	
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	(0.435,0.404)	-10% / +10%
		SDCM \leq 5	
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	(0.380,0.377)	-10% / +10%
		SDCM \leq 5	
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	(0.435,0.404)	-10% / +10%
		SDCM \leq 5	
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	(0.380,0.377)	-10% / +10%
		SDCM \leq 5	
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	(0.435,0.404)	-10% / +10%
		SDCM \leq 5	
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	(0.380,0.377)	-10% / +10%
		SDCM \leq 5	
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	(0.435,0.404)	+/-10%
		SDCM \leq 5	
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	(0.380,0.377)	+/-10%
		SDCM \leq 5	
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	(0.380,0.377)	+/-10%
		SDCM \leq 5	
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	(0.432,0.404)	-10% / +10%
		SDCM \leq 5	
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	(0.380,0.377)	-10% / +10%
		SDCM \leq 5	
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	(0.380,0.377)	-10% / +10%
		SDCM \leq 5	
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	(0.435,0.404)	+/-10%
		SDCM \leq 5	

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet	Tolerans för ljusflöde
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	(0.435,0.405)	+/-10%
		SDCM \leq 5	
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	(0.380,0.377)	+/-10%
		SDCM \leq 5	
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	(0.380,0.377)	+/-10%
		SDCM \leq 5	
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	(0.435,0.404)	-10% / +10%
		SDCM \leq 5	
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	(0.435,0.404)	-10% / +10%
		SDCM \leq 5	
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	(0.380,0.377)	-10% / +10%
		SDCM \leq 5	
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	(0.380,0.377)	-10% / +10%
		SDCM \leq 5	
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	(0.380,0.377)	-10% / +10%
		SDCM \leq 5	
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	(0.435,0.404)	-10% / +10%
		SDCM \leq 5	
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	(0.380,0.377)	-10% / +10%
		SDCM \leq 5	
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	(0.435,0.404)	-10% / +10%
		SDCM \leq 5	
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	(0.380,0.377)	-10% / +10%
		SDCM \leq 5	
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	(0.435,0.404)	+/-10%
		SDCM \leq 5	
911401551932	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	(0.435,0.404)	+/-10%
		SDCM \leq 5	
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	(0.380,0.377)	+/-10%
		SDCM \leq 5	

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	DN142B
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	DN142B
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	DN142B
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	DN142B
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	-
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	-
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	-
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	-
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	DN142B
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	DN142B
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	DN142B
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	DN142B




Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	DN142B
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	DN142B
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	-
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	-
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	-
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	DN142B
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	DN142B
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	-
911401551332	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	-
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	-
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	-
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	DN142B
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	DN142B
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	DN142B

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	DN142B
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	DN142B
910505103611	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	DN142B
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	DN142B
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	DN142B

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	DN142B
911401551832	DN142B 20S/830 PSU-E WR	-
911401551932	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	-
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	-




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103586

Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103618




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103597



Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103605

Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103603

Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103615




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103611

Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103596


Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103616

CoreLine Downlight gen5


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103612




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103601




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103590




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103595




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103593




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103613



Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103592




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103614




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103608

CoreLine Downlight gen5


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103594




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103610




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103599




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103609




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103598




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103617




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103588




Polar Normal (separate) - 911401551032



Polar Normal (separate) - 911401551132




Polar Normal (separate) - 911401551232




Polar Normal (separate) - 911401551332

CoreLine Downlight gen5


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 911401551432




Polar Normal (separate) - 911401551532




Polar Normal (separate) - 911401551732




Polar Normal (separate) - 911401551632




Polar Normal (separate) - 911401551832




Polar Normal (separate) - 911401551932




Polar Normal (separate) - 911401552032



Polar Normal (separate) - 911401552232



Polar Normal (separate) - 911401552432



Polar Normal (separate) - 911401552532

CoreLine Downlight gen5

