



# CoreLine Downlight: kolay kurulum, mükemmel aydınlama

## CoreLine Downlight gen5

Philips CoreLine Downlight, CoreLine'in yenilikçi, kullanımı kolay ve yüksek kaliteli gömme yukarıdan aydınlatma çözünü yerine getirir. CoreLine Downlight serisi, müşterilerinizin LED'e geçiş yapmasına yardımcı olan çekici bir toplam sahip olma maliyeti ile geleneksel armatürlerin bire bir değiştirilmesi için uygundur. Bu gömme iç mekan yukarıdan aydınlatmalar, genel aydınlatma ve ofis uygulamalarında (UGR 19) kullanım için tek tip ışık dağılımı sunar. Ayrıca anında enerji tasarrufu sağlarlar ve çok daha uzun bir kullanım ömrüne sahiptirler, bu sayede çevre dostu ve paranızın karşılığını tam olarak veren bir çözüm oluştururlar. CoreLine DN142B gömme yukarıdan aydınlatmaların standart geçme boyutları ve itmeli konnektörleri sayesinde montajı kolaydır. Bu ürün ailesinde, Interact ağ geçitleri, sensörler ve yazılımlarla kullanılabilen, dahili kablosuz iletişimli bir Interact ready seçeneği de mevcuttur.

### Faydaları

- Genel işletim maliyetini azaltmak için enerji tasarrufu ve daha uzun kullanım ömrü
- Bire bir değiştirme LED'e geçişi kolaylaştırır
- Ofis uygulamalarına uygun düşük parlama

# CoreLine Downlight gen5

## Özellikler

- İki geçme boyutunda mevcuttur (150 mm ve 200 mm)
- Beyaz reflektörlü yukarıdan aydınlatma UGR 25
- Alüminyum reflektörlü yukarıdan aydınlatma UGR 19
- Enerji verimli: 120 lm/W'a kadar
- Renk sıcaklığı seçenekleri: 3000 K ve 4000 K
- Sürücü seçenekleri: DALI ve Interact uyumlu kablosuz
- Opsiyonel acil durum aydınlatması versiyonları mevcuttur
- İsteğe bağlı IP54 modelleri mevcuttur

## Uygulama

- Ofisler
- İç mekan genel alanlar
- Resepsiyon ve bekleme salonu
- Toplantı odaları
- Koridorlar

## Güvenlik ve uyarılar




- Kablo ve DC konnektörüne aşırı güç uygulamayın, güç açılmadan önce konnektör klipsinin kilitlendiğinden emin olun.

## Versions



CoreLine Downlight DN142B  
Compact with UGR19

## Boyutlu çizim



# CoreLine Downlight gen5


## ÜRÜN BİLGİLERİ



CoreLine Downlight DN142B  
Compact with White Reflector  
(WR)



CoreLine Downlight DN142B  
Compact with White Reflector  
(WR)



CoreLine Downlight DN142B  
Compact with UGR19



CoreLine Downlight DN142B  
Compact with UGR19



Product Detail Photo Coreline



Product Detail Photo Coreline

# CoreLine Downlight gen5

## Genel Bilgiler

Tertibat dahildir	Evet
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Service etiketi	Evet

## Işık Teknik Ayrıntıları

Işık kaynağının ışın açısı	- °
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80

## Çalıştırma ve Elektrik

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Rastgele anahtara uygun	Evet

## Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Beyaz
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02

## Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +40 °C
CE işareti	Evet
ENEC işareti	-
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Stroboskopik etki görünürlük ölçümü (SVM)	1

## Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Değiştirilebilen ışık kaynağı
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	-
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	-
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	-
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	-
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	-
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	-
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	Hayır
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	Hayır
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	Hayır
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	Hayır
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	-
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	-
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	-
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	-
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	Hayır
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	Hayır
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	Hayır
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	Hayır
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	-
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	-
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	Hayır
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	Hayır
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	Hayır
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	Hayır
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	-
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	-
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	-
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	-
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	-
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	-
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	-
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	-
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	-
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	-
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	Hayır
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	Hayır
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	Hayır
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	Hayır

## Işık Teknik Ayrıntıları

## CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma			Optik sistem türü
		İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı	
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	3000 K	112 lm/W	1.000 lm	Örtücü olmayan perfore beyaz reflektör
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	3000 K	112 lm/W	1.000 lm	Örtücü olmayan perfore beyaz reflektör
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	4000 K	112 lm/W	1.000 lm	Örtücü olmayan perfore beyaz reflektör
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	4000 K	112 lm/W	1.000 lm	Örtücü olmayan perfore beyaz reflektör
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	3000 K	115 lm/W	1.000 lm	Örtücü olmayan perfore beyaz reflektör
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	4000 K	115 lm/W	1.000 lm	Örtücü olmayan perfore beyaz reflektör
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	3000 K	120 lm/W	1.200 lm	-
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	3000 K	120 lm/W	1.200 lm	-
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	4000 K	120 lm/W	1.200 lm	-
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	4000 K	120 lm/W	1.200 lm	-
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	3000 K	110 lm/W	2.000 lm	Kaplamalı reflektör
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	3000 K	110 lm/W	2.000 lm	Kaplamalı reflektör
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	4000 K	110 lm/W	2.000 lm	Kaplamalı reflektör
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	4000 K	110 lm/W	2.000 lm	Kaplamalı reflektör
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	3000 K	113 lm/W	2.000 lm	Kaplamalı reflektör
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	4000 K	113 lm/W	2.000 lm	Kaplamalı reflektör

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma			Optik sistem türü
		İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı	
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	3000 K	111 lm/W	2.000 lm	Kaplamalı reflektör
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	4000 K	111 lm/W	2.000 lm	Kaplamalı reflektör
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	3000 K	111 lm/W	2.000 lm	Kaplamalı reflektör
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	4000 K	111 lm/W	2.000 lm	Kaplamalı reflektör
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	3000 K	120 lm/W	2.350 lm	-
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	3000 K	120 lm/W	2.350 lm	-
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	4000 K	120 lm/W	2.350 lm	-
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	4000 K	120 lm/W	2.350 lm	-
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	3000 K	107 lm/W	1.000 lm	Kaplamalı reflektör
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	3000 K	107 lm/W	1.000 lm	Kaplamalı reflektör
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	4000 K	107 lm/W	1.000 lm	Kaplamalı reflektör
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	4000 K	107 lm/W	1.000 lm	Kaplamalı reflektör
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	3000 K	109 lm/W	1.000 lm	Kaplamalı reflektör
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	4000 K	109 lm/W	1.000 lm	Kaplamalı reflektör
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	3000 K	120 lm/W	1.200 lm	-
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	3000 K	120 lm/W	1.200 lm	-
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	4000 K	120 lm/W	1.200 lm	-
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	4000 K	120 lm/W	1.200 lm	-

## CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma			Optik sistem türü
		İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Verimi (Nominal) (Nom)	Işık Akısı	
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	3000 K	116 lm/W	2.000 lm	Örtücü olmayan perfore beyaz reflektör
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	3000 K	116 lm/W	2.000 lm	Örtücü olmayan perfore beyaz reflektör
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	4000 K	116 lm/W	2.000 lm	Örtücü olmayan perfore beyaz reflektör
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	4000 K	116 lm/W	2.000 lm	Örtücü olmayan perfore beyaz reflektör
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	3000 K	119 lm/W	2.000 lm	Örtücü olmayan perfore beyaz reflektör
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	4000 K	119 lm/W	2.000 lm	Örtücü olmayan perfore beyaz reflektör

Order Code	Full Product Name	Aydınlatma			Optik sistem türü
		İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Verimi (Nominal) (Nom)	Işık Akısı	
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	3000 K	116 lm/W	2.000 lm	Örtücü olmayan perfore beyaz reflektör
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	4000 K	117 lm/W	2.000 lm	Örtücü olmayan perfore beyaz reflektör
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	3000 K	116 lm/W	2.000 lm	Örtücü olmayan perfore beyaz reflektör
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	4000 K	116 lm/W	2.000 lm	Örtücü olmayan perfore beyaz reflektör
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	3000 K	120 lm/W	2.350 lm	-
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	3000 K	120 lm/W	2.350 lm	-
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	4000 K	120 lm/W	2.350 lm	-
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	4000 K	120 lm/W	2.350 lm	-

### Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Giriş Voltajı	Güç Tüketimi
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	220 ila 240 V	10,7 W
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	220 ila 240 V	10,7 W
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	220 ila 240 V	10,7 W
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	220 ila 240 V	10,7 W
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	220 ila 240 V	14,9 W
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	220 ila 240 V	14,9 W
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	220-240 V	9,8 W
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	220-240 V	9,8 W
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	220-240 V	9,8 W
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	220-240 V	9,8 W
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	220 ila 240 V	20,5 W
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	220 ila 240 V	20,5 W
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	220 ila 240 V	20,5 W
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	220 ila 240 V	20,5 W
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	220 ila 240 V	24,5 W
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	220 ila 240 V	24,5 W
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	220 ila 240 V	20,4 W
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	220 ila 240 V	20,4 W
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	220 ila 240 V	24,9 W
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	220 ila 240 V	24,9 W
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	220-240 V	19,2 W

Order Code	Full Product Name	Giriş Voltajı	Güç Tüketimi
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	220-240 V	19,2 W
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	220-240 V	19,2 W
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	220-240 V	19,2 W
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	220 ila 240 V	10,7 W
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	220 ila 240 V	10,7 W
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	220 ila 240 V	10,7 W
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	220 ila 240 V	10,7 W
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	220 ila 240 V	14,9 W
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	220 ila 240 V	14,9 W
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	220-240 V	9,8 W
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	220-240 V	9,8 W
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	220-240 V	9,8 W
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	220-240 V	9,8 W
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	220 ila 240 V	20,5 W
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	220 ila 240 V	20,5 W
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	220 ila 240 V	20,5 W
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	220 ila 240 V	20,5 W
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	220 ila 240 V	24,5 W
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	220 ila 240 V	24,5 W
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	220 ila 240 V	20,4 W
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	220 ila 240 V	20,4 W

## CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Giriş Voltajı	Güç Tüketimi
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	220 ila 240 V	24,9 W
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	220 ila 240 V	24,9 W
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	220-240 V	19,2 W

Order Code	Full Product Name	Giriş Voltajı	Güç Tüketimi
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	220-240 V	19,2 W
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	220-240 V	19,2 W
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	220-240 V	19,2 W

### Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	Evet	-
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	Evet	-
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	Evet	-
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	Evet	-
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	Evet	-
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	Evet	-
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	Hayır	Yok
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	Hayır	Yok
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	Hayır	Yok
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	Hayır	Yok
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	Evet	-
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	Evet	-
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	Evet	-
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	Evet	-
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Evet	-
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Evet	-
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	Evet	-
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	Evet	-
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Evet	-
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Evet	-
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	Hayır	Yok
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	Hayır	Yok
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	Hayır	Yok

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Maksimum dim seviyesi
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	Hayır	Yok
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	Evet	-
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	Evet	-
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	Evet	-
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	Evet	-
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Evet	-
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Evet	-
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	Hayır	Yok
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	Hayır	Yok
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	Hayır	Yok
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	Hayır	Yok
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	Evet	-
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	Evet	-
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	Evet	-
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	Evet	-
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	Evet	-
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	Evet	-
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	Evet	-
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	Evet	-
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	Evet	-
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	Evet	-
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	Hayır	Yok
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	Hayır	Yok
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	Hayır	Yok
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	Hayır	Yok

### Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Girişime Karşı Koruma Sınıfı
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	IP20
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	IP20/54
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	IP20
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	IP20/54
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	IP20
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	IP20
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	IP20
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	IP20/54
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	IP20
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	IP20/54
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	IP20
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	IP20
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Girişime Karşı Koruma Sınıfı
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	IP20/54
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	IP20/54
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	IP20/54
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	IP20/54
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	IP20
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	IP20
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	IP20
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	IP20
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54

## CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Girişime Karşı Koruma Sınıfı
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	IP20
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	IP20
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	IP20
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	IP20/54
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	IP20
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Girişime Karşı Koruma Sınıfı
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	IP20
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	IP20
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	IP20/54
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	IP20/54
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	IP20/54
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	IP20/54
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	IP20
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	IP20/54
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	IP20
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	IP20/54

### Acil Durumda Çalıştırma

Order Code	Full Product Name	Merkezi		Acil durum aydınlatmasının süresi (tamamen şarj olduğunda)
		Acil Durum	Acil durum aydınlatması	
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	Hayır	Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)	-
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	Hayır	Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)	-
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	Hayır	Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)	-
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	Hayır	Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)	-
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon	3 h
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon	3 h
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	-	-	-
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	-	-	-
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	-	-	-
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	-	-	-
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	Hayır	Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)	-

Order Code	Full Product Name	Merkezi		Acil durum aydınlatmasının süresi (tamamen şarj olduğunda)
		Acil Durum	Acil durum aydınlatması	
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	Hayır	Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)	-
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	Hayır	Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)	-
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	Hayır	Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)	-
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon	3 h
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon	3 h
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	Hayır	Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)	-
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	Hayır	Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)	-
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon	3 h
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon	3 h
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	-	-	-

## CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Merkezi		Acil durum aydınlatmasının süresi (tamamen şarj olduğunda)
		Acil Durum	Acil durum aydınlatması	
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	-	-	-
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	-	-	-
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	-	-	-
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	Hayır	Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)	-
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	Hayır	Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)	-
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	Hayır	Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)	-
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	Hayır	Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)	-
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon	3 h
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon	3 h
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	-	-	-
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	-	-	-
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	-	-	-
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	-	-	-
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	Hayır	Acil durum aydınlatmasına hazır	-

Order Code	Full Product Name	Merkezi		Acil durum aydınlatmasının süresi (tamamen şarj olduğunda)
		Acil Durum	Acil durum aydınlatması	
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	Hayır	Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)	-
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	Hayır	Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)	-
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	Hayır	Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)	-
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon	3 h
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon	3 h
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	Hayır	Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)	-
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	Hayır	Acil durum aydınlatmasına hazır (uyumlu pil kiti aksesuarıyla)	-
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon	3 h
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	Hayır	3 saatlik acil durum aydınlatması, temel versiyon	3 h
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	-	-	-
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	-	-	-
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	-	-	-
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	-	-	-

### Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	-

Order Code	Full Product Name	Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	-

## CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	-
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	-
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	-
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	-
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	0,5
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	0,5
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	0,5
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	0,5
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	-
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	-
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	-
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	-
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	0,5
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	0,5
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	0,5
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	0,5
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	-

Order Code	Full Product Name	Titreme değeri (PstLM) - EN 61000-3-3'e göre titreme değeri
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	-
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	0,5
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	0,5
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	0,5
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	0,5
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	-
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	-
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	-
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	-
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	-
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	-
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	-
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	-
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	-
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	-
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	0,5
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	0,5
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	0,5
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	0,5

### Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü	Işık akısı toleransı
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	(0.432,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	(0.435,0.405) SDCM≤5	-10% / +10%
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	(0.435,0.405) SDCM≤5	-10% / +10%
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	(0.432,0.404) SDCM≤5	+/-10%
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	(0.435,0.405) SDCM≤5	+/-10%
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü	Işık akısı toleransı
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	-10% / +10%
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	-10% / +10%
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	(0.435,0.404) SDCM≤5	+/-10%
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	+/-10%

## CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü	Işık akısı toleransı
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	(0.380,0.377)	+/-10%
	SDCM≤5		
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	(0.380,0.377)	+/-10%
	SDCM≤5		
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	(0.432,0.404)	-10% / +10%
	SDCM≤5		
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	(0.435,0.405)	-10% / +10%
	SDCM≤5		
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	(0.380,0.377)	-10% / +10%
	SDCM≤5		
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	(0.380,0.377)	-10% / +10%
	SDCM≤5		
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	(0.435,0.405)	-10% / +10%
	SDCM≤5		
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	(0.380,0.377)	-10% / +10%
	SDCM≤5		
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	(0.435,0.404)	+/-10%
	SDCM≤5		
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	(0.435,0.405)	+/-10%
	SDCM≤5		
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	(0.380,0.377)	+/-10%
	SDCM≤5		
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	(0.380,0.377)	+/-10%
	SDCM≤5		
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	(0.435,0.404)	-10% / +10%
	SDCM≤5		

Order Code	Full Product Name	Başlangıç renk türü	Işık akısı toleransı
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	(0.435,0.404)	-10% / +10%
	SDCM≤5		
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	(0.380,0.377)	-10% / +10%
	SDCM≤5		
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	(0.380,0.377)	-10% / +10%
	SDCM≤5		
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	(0.435,0.404)	-10% / +10%
	SDCM≤5		
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	(0.380,0.377)	-10% / +10%
	SDCM≤5		
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	(0.435,0.404)	-10% / +10%
	SDCM≤5		
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	(0.380,0.377)	-10% / +10%
	SDCM≤5		
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3	(0.435,0.404)	-10% / +10%
	SDCM≤5		
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	(0.380,0.377)	-10% / +10%
	SDCM≤5		
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	(0.435,0.404)	+/-10%
	SDCM≤5		
50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	(0.435,0.404)	+/-10%
	SDCM≤5		
50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	(0.380,0.377)	+/-10%
	SDCM≤5		
50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	(0.380,0.377)	+/-10%
	SDCM≤5		

### Ürün Verileri


Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
10887500	DN142B 10S/830 PSD-E WR	DN142B
10888200	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	DN142B
10891200	DN142B 10S/840 PSD-E WR	DN142B
10892900	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	DN142B
10903200	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	DN142B
10905600	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	DN142B
50305299	DN142B 10S/830 PSU-E WR	-
50304599	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	-
50301499	DN142B 10S/840 PSU-E WR	-
50300799	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	-
10897400	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	DN142B
10898100	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
10901800	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	DN142B
10902500	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
10908700	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
10910000	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
10912400	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	DN142B
10914800	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	DN142B
10916200	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	DN142B
10918600	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	DN142B
50295699	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	-

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
50294999	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	-
50291899	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	-
50290199	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	-
10889900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	DN142B
10890500	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
10893600	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	DN142B
10894300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
10904900	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
10906300	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
50303899	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	-
50302199	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19 IP54	-
50299499	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	-
50298799	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	-
10895000	DN142B 20S/830 PSD-E WR	DN142B
10896700	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	DN142B
10899800	DN142B 20S/840 PSD-E WR	DN142B
10900100	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	DN142B
10907000	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	DN142B
10909400	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	DN142B
10911700	DN142B 20S/830 WIA-E WR IP54	DN142B
10913100	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	DN142B


# CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu	Order Code	Full Product Name	Ürün ailesi kodu
10915500	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	DN142B	50296399	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	-
10917900	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	DN142B	50293299	DN142B 20S/840 PSU-E WR	-
50297099	DN142B 20S/830 PSU-E WR	-	50292599	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	-


## Polar Wide Diagrams




**Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103586**




**Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103618**




**Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103597**




**Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103605**




**Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103603**




**Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103591**



**Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103607**




**Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103615**




**Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103611**

# CoreLine Downlight gen5


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN142BI -  
910505103596




Polar Normal (separate) - DN142BI -  
910505103616




Polar Normal (separate) - DN142BI -  
910505103612




Polar Normal (separate) - DN142BI -  
910505103601




Polar Normal (separate) - DN142BI -  
910505103589




Polar Normal (separate) - DN142BI -  
910505103604



Polar Normal (separate) - DN142BI -  
910505103590




Polar Normal (separate) - DN142BI -  
910505103595




Polar Normal (separate) - DN142BI -  
910505103593

# CoreLine Downlight gen5


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103613




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103592




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103602




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103614




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103608




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103594



Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103610




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103599




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103587

# CoreLine Downlight gen5


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103609




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103598




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103617




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103606




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103588




Polar Normal (separate) - 911401551032




Polar Normal (separate) - 911401551132



Polar Normal (separate) - 911401551232




Polar Normal (separate) - 911401551332




Polar Normal (separate) - 911401551432

# CoreLine Downlight gen5


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 911401551532




Polar Normal (separate) - 911401551732




Polar Normal (separate) - 911401551632




Polar Normal (separate) - 911401551832




Polar Normal (separate) - 911401551932




Polar Normal (separate) - 911401552032




Polar Normal (separate) - 911401552132




Polar Normal (separate) - 911401552232



Polar Normal (separate) - 911401552332



Polar Normal (separate) - 911401552432



Polar Normal (separate) - 911401552532

## CoreLine Downlight gen5

