



Світильник CoreLine Downlight: легке встановлення, чудове освітлення

CoreLine Downlight gen5

Philips CoreLine Downlight втілює в собі обіцянку CoreLine — інноваційні, прості у використанні і високоякісні світильники, що вбудовуються. Серія CoreLine Downlight підходить для індивідуальної заміни традиційних світильників та має привабливу сукупну вартість володіння, яка допоможе вашим клієнтам перейти на світлодіодні світильники. Ці вбудовані світильники для внутрішнього освітлення забезпечують рівномірний розподіл світла для використання в загальному освітленні та офісних приміщеннях (UGR 19). Вони також забезпечують миттєву економію енергії та мають набагато більший термін служби, створюючи екологічно чисте рішення з реальним співвідношенням ціни та якості. Точкові світильники CoreLine DN142B, що вбудовуються, прості в установці завдяки стандартному розміру вирізу і вставним роз'ємам. У цьому семействі також доступний варіант з підтримкою Interact із вбудованим бездротовим зв'язком, який можна використовувати зі шлюзами, датчиками та програмним забезпеченням Interact.

Переваги

- Економія електроенергії та подовжений термін служби, щоб скоротити загальні експлуатаційні витрати
- Заміна «один до одного» дозволяє легко перейти на світлодіод
- Низький рівень відблисків, підходить для офісних програм

CoreLine Downlight gen5

Характеристики

- Доступний у двох розмірах вирізу (150 мм та 200 мм)
- Стельовий світильник із білим рефлектором UGR 25
- Стельовий світильник із алюмінієвим рефлектором UGR 19
- Енергоефективність: до 120 лм/Вт
- Колірна температура на вибір: 3000 К і 4000 К
- Драйвери на вибір; інтерфейс DALI та бездротовий зв'язок із підтримкою Interact
- Доступні додаткові моделі з просторовим освітленням
- Доступні додаткові версії IP54





Застосування

- Офіси
- Внутрішні загальні приміщення
- Рецепція та кімната відпочинку
- Кімнати для нарад
- Коридори

Попередження та безпека

- Не докладайте надмірних зусиль до кабелю та роз'єму постійного струму. Перед увімкненням живлення переконайтеся, що затискач роз'єму заблоковано.

Розміри



Деталі по продукції

CoreLine Downlight DN142B
Compact with White Reflector
(WR)




CoreLine Downlight DN142B
Compact with White Reflector
(WR)



CoreLine Downlight gen5

Деталі по продукції

CoreLine Downlight DN142B
Compact with UGR19



CoreLine Downlight DN142B
Compact with UGR19



Product Detail Photo Coreline



Product Detail Photo Coreline



CoreLine Downlight gen5

Загальна інформація

Драйвер входить у комплект	Так
Кількість розподільних коробок	1 шт.
Service tag	Так

Світлотехнічні

Кут променя джерела світла	- °
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	>80

Експлуатаційні й електричні

Клас захисту IEC	II клас безпеки
Частота мережі	50 to 60 Hz
Підходить для довільного перемикання	Так

Механічні деталі й корпус

Колір корпусу	Білий
Код захисту від механічного впливу	IK02

Затвердження й застосування

Діапазон температури довкілля	від -20 °C до +40 °C
Знак CE	Так
Знак ENEC	-
Позначка займистості	Для кріплення на звичайно займисті поверхні
Випробування на займання	Температура 650 °C, тривалість 30 с
Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM)	1

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Заміна джерела світла
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	-
910505103587	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	-
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	-
910505103591	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	-
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	-
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	-
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	Hi
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	Hi
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	Hi
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	Hi
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	-
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	-
910505103602	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	-
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	-
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	Hi
911401552132	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	Hi
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	Hi
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	Hi
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	-
910505103589	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	-
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
910505103604	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
910505103606	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	Hi
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	Hi
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	Hi
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	-
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	-
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	-
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	-
910505103607	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	-
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	-
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	-
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	-
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	-
911401551932	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	Hi
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	Hi
911401552332	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	Hi

Світлотехнічні

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Корельована		Світловий потік	Тип оптичного пристрою
		колірна температура (ном.)	Світловідача (ном.)		
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	3000 K	112 lm/W	1 000 lm	Білий відбивач перфорований без жалюзі
910505103587	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	3000 K	112 lm/W	1 000 lm	Білий відбивач перфорований без жалюзі
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	4000 K	112 lm/W	1 000 lm	Білий відбивач перфорований без жалюзі
910505103591	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	4000 K	112 lm/W	1 000 lm	Білий відбивач перфорований без жалюзі
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	3000 K	115 lm/W	1 000 lm	Білий відбивач перфорований без жалюзі
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	4000 K	115 lm/W	1 000 lm	Білий відбивач перфорований без жалюзі
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	3000 K	120 lm/W	1 200 lm	-
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	3000 K	120 lm/W	1 200 lm	-
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	4000 K	120 lm/W	1 200 lm	-
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	4000 K	120 lm/W	1 200 lm	-
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	3000 K	110 lm/W	2 000 lm	Гранчастий відбивач
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	3000 K	110 lm/W	2 000 lm	Гранчастий відбивач

Order Code	Full Product Name	Корельована		Світловий потік	Тип оптичного пристрою
		колірна температура (ном.)	Світловідача (ном.)		
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	4000 K	110 lm/W	2 000 lm	Гранчастий відбивач
910505103602	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	4000 K	110 lm/W	2 000 lm	Гранчастий відбивач
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	3000 K	113 lm/W	2 000 lm	Гранчастий відбивач
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	4000 K	113 lm/W	2 000 lm	Гранчастий відбивач
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	3000 K	111 lm/W	2 000 lm	Гранчастий відбивач
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	4000 K	111 lm/W	2 000 lm	Гранчастий відбивач
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	3000 K	111 lm/W	2 000 lm	Гранчастий відбивач
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	4000 K	111 lm/W	2 000 lm	Гранчастий відбивач
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	3000 K	120 lm/W	2 350 lm	-
911401552132	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	3000 K	120 lm/W	2 350 lm	-

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Корельована		Світловий потік	Тип оптичного пристрою
		колірна температура (ном.)	Світловіддача (ном.)		
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	4000 K	120 lm/W	2 350 lm	-
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	4000 K	120 lm/W	2 350 lm	-
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	3000 K	107 lm/W	1 000 lm	Гранчастий відбивач
910505103589	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	3000 K	107 lm/W	1 000 lm	Гранчастий відбивач
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	4000 K	107 lm/W	1 000 lm	Гранчастий відбивач
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	4000 K	107 lm/W	1 000 lm	Гранчастий відбивач
910505103604	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	3000 K	109 lm/W	1 000 lm	Гранчастий відбивач
910505103606	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	4000 K	109 lm/W	1 000 lm	Гранчастий відбивач
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	3000 K	120 lm/W	1 200 lm	-
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	4000 K	120 lm/W	1 200 lm	-
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E	4000 K	120 lm/W	1 200 lm	-

Order Code	Full Product Name	Корельована		Світловий потік	Тип оптичного пристрою
		колірна температура (ном.)	Світловіддача (ном.)		
	UGR19 IP54				
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	3000 K	116 lm/W	2 000 lm	Білий відбивач перфорований без жалюзі
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	3000 K	116 lm/W	2 000 lm	Білий відбивач перфорований без жалюзі
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	4000 K	116 lm/W	2 000 lm	Білий відбивач перфорований без жалюзі
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	4000 K	116 lm/W	2 000 lm	Білий відбивач перфорований без жалюзі
910505103607	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	3000 K	119 lm/W	2 000 lm	Білий відбивач перфорований без жалюзі
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	4000 K	119 lm/W	2 000 lm	Білий відбивач перфорований без жалюзі
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	4000 K	117 lm/W	2 000 lm	Білий відбивач перфорований без жалюзі
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	3000 K	116 lm/W	2 000 lm	Білий відбивач перфорований без жалюзі
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	4000 K	116 lm/W	2 000 lm	Білий відбивач перфорований без жалюзі
911401551932	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	3000 K	120 lm/W	2 350 lm	-
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	4000 K	120 lm/W	2 350 lm	-
911401552332	DN142B 20S/840	4000 K	120 lm/W	2 350 lm	-

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Корельована		Світловий потік	Тип оптичного пристрою
		колірна температура (ном.)	Світловіддача (номінальна)		
	PSU-E				
	WR IP54				

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Вхідна напруга	Споживана потужність
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	Від 220 до 240 V	10,7 W
910505103587	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	Від 220 до 240 V	10,7 W
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	Від 220 до 240 V	10,7 W
910505103591	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	Від 220 до 240 V	10,7 W
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	Від 220 до 240 V	14,9 W
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	Від 220 до 240 V	14,9 W
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	220-240 V	9,8 W
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	220-240 V	9,8 W
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	220-240 V	9,8 W
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	220-240 V	9,8 W
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	Від 220 до 240 V	20,5 W
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	Від 220 до 240 V	20,5 W
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	Від 220 до 240 V	20,5 W
910505103602	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	Від 220 до 240 V	20,5 W
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Від 220 до 240 V	24,5 W
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Від 220 до 240 V	24,5 W
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	Від 220 до 240 V	20,4 W
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	Від 220 до 240 V	20,4 W
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Від 220 до 240 V	24,9 W
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Від 220 до 240 V	24,9 W
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	220-240 V	19,2 W
911401552132	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	220-240 V	19,2 W
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	220-240 V	19,2 W

Order Code	Full Product Name	Вхідна напруга	Споживана потужність
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	220-240 V	19,2 W
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	Від 220 до 240 V	10,7 W
910505103589	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	Від 220 до 240 V	10,7 W
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	Від 220 до 240 V	10,7 W
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	Від 220 до 240 V	10,7 W
910505103604	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Від 220 до 240 V	14,9 W
910505103606	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Від 220 до 240 V	14,9 W
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	220-240 V	9,8 W
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	220-240 V	9,8 W
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	220-240 V	9,8 W
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	Від 220 до 240 V	20,5 W
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	Від 220 до 240 V	20,5 W
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	Від 220 до 240 V	20,5 W
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	Від 220 до 240 V	20,5 W
910505103607	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	Від 220 до 240 V	24,5 W
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	Від 220 до 240 V	24,5 W
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	Від 220 до 240 V	20,4 W
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	Від 220 до 240 V	24,9 W
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	Від 220 до 240 V	24,9 W
911401551932	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	220-240 V	19,2 W
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	220-240 V	19,2 W
911401552332	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	220-240 V	19,2 W

Елементи керування й затемнення

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю	Максимальний рівень зменшення яскравості
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	Так	-

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю	Максимальний рівень зменшення яскравості
910505103587	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	Так	-
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	Так	-
910505103591	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	Так	-
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	Так	-
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	Так	-
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	Hi	Не застосовується
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	Hi	Не застосовується
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	Hi	Не застосовується
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	Hi	Не застосовується
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	Так	-
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	Так	-
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	Так	-
910505103602	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	Так	-
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Так	-
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Так	-
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	Так	-
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	Так	-
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Так	-
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	Так	-
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	Hi	Не застосовується
911401552132	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	Hi	Не застосовується
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	Hi	Не застосовується

Order Code	Full Product Name	З регульованою яскравістю	Максимальний рівень зменшення яскравості
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	Hi	Не застосовується
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	Так	-
910505103589	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	Так	-
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	Так	-
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	Так	-
910505103604	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	Так	-
910505103606	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	Так	-
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	Hi	Не застосовується
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	Hi	Не застосовується
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	Hi	Не застосовується
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	Так	-
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	Так	-
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	Так	-
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	Так	-
910505103607	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	Так	-
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	Так	-
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	Так	-
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	Так	-
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	Так	-
911401551932	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	Hi	Не застосовується
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	Hi	Не застосовується
911401552332	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	Hi	Не застосовується

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Код захисту від проникнення
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	IP20
910505103587	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	IP20/54
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	IP20
910505103591	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	IP20/54
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	IP20

Order Code	Full Product Name	Код захисту від проникнення
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	IP20
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	IP20
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	IP20/54
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	IP20
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	IP20/54

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Код захисту від проникнення
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	IP20
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	IP20
910505103602	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	IP20/54
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	IP20/54
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	IP20
911401552132	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	IP20
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	IP20
910505103589	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	IP20
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Код захисту від проникнення
910505103604	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
910505103606	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	IP20
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	IP20
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	IP20
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	IP20/54
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	IP20
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	IP20/54
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	IP20
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	IP20/54
910505103607	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	IP20
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	IP20
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	IP20/54
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	IP20/54
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	IP20/54
911401551932	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	IP20/54
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	IP20
911401552332	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	IP20/54

Робота в аварійному режимі

Order Code	Full Product Name	Центральне аварійне освітлення		Номінальна тривалість аварійного освітлення (після повної зарядки)
		Аварійне освітлення	Аварійне освітлення	
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	Hi	Автономне аварійне освітлення можливе за умови використання сумісного акумуляторного комплекту.	-
910505103587	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	Hi	Автономне аварійне освітлення можливе за умови використання сумісного акумуляторного комплекту.	-
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	Hi	Автономне аварійне освітлення можливе за умови використання сумісного акумуляторного комплекту.	-
910505103591	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	Hi	Автономне аварійне освітлення можливе за умови використання сумісного акумуляторного комплекту.	-
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	Hi	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	3 година (-н)

Order Code	Full Product Name	Центральне аварійне освітлення		Номінальна тривалість аварійного освітлення (після повної зарядки)
		Аварійне освітлення	Аварійне освітлення	
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	Hi	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	3 година (-н)
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	-	-	-
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	-	-	-
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	-	-	-
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	-	-	-
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	Hi	Автономне аварійне освітлення можливе за умови використання сумісного акумуляторного комплекту.	-
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	Hi	Автономне аварійне освітлення можливе за умови використання сумісного акумуляторного комплекту.	-

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Центральне аварійне освітлення		Номінальна тривалість аварійного освітлення (після повної зарядки)
		Аварійне освітлення	Аварійне освітлення	
910505103601	DN142B 20S/840 PSD- E UGR19	Hi	Автономне аварійне освітлення можливе за умови використання сумісного акумуляторного комплекту.	-
910505103602	DN142B 20S/840 PSD- E UGR19 IP54	Hi	Автономне аварійне освітлення можливе за умови використання сумісного акумуляторного комплекту.	-
910505103608	DN142B 20S/830 PSD- E UGR19 ELB3	Hi	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	3 година (-н)
910505103610	DN142B 20S/840 PSD- E UGR19 ELB3	Hi	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	3 година (-н)
910505103612	DN142B 20S/830 WIA- E UGR19 IP54	Hi	-	-
910505103614	DN142B 20S/840 WIA- E UGR19 IP54	Hi	-	-
910505103616	DN142B 20S/830 WIA- E UGR19 ELB3 IP54	Hi	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	3 година (-н)
910505103618	DN142B 20S/840 WIA- E UGR19 ELB3 IP54	Hi	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	3 година (-н)
911401552032	DN142B 20S/830 PSU- E UGR19	-	-	-
911401552132	DN142B 20S/830 PSU- E UGR19 IP54	-	-	-
911401552432	DN142B 20S/840 PSU- E UGR19	-	-	-
911401552532	DN142B 20S/840 PSU- E UGR19 IP54	-	-	-
910505103588	DN142B 10S/830 PSD- E UGR19	Hi	Автономне аварійне освітлення можливе за умови використання сумісного акумуляторного комплекту.	-

Order Code	Full Product Name	Центральне аварійне освітлення		Номінальна тривалість аварійного освітлення (після повної зарядки)
		Аварійне освітлення	Аварійне освітлення	
910505103589	DN142B 10S/830 PSD- E UGR19 IP54	Hi	Автономне аварійне освітлення можливе за умови використання сумісного акумуляторного комплекту.	-
910505103592	DN142B 10S/840 PSD- E UGR19	Hi	Автономне аварійне освітлення можливе за умови використання сумісного акумуляторного комплекту.	-
910505103593	DN142B 10S/840 PSD- E UGR19 IP54	Hi	Автономне аварійне освітлення можливе за умови використання сумісного акумуляторного комплекту.	-
910505103604	DN142B 10S/830 PSD- E UGR19 ELB3	Hi	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	3 година (-н)
910505103606	DN142B 10S/840 PSD- E UGR19 ELB3	Hi	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	3 година (-н)
911401551232	DN142B 10S/830 PSU- E UGR19	-	-	-
911401551632	DN142B 10S/840 PSU- E UGR19	-	-	-
911401551732	DN142B 10S/840 PSU- E UGR19 IP54	-	-	-
910505103594	DN142B 20S/830 PSD- E WR	Hi	Автономне аварійне освітлення можливе за умови використання сумісного акумуляторного комплекту.	-
910505103595	DN142B 20S/830 PSD- E WR IP54	Hi	Автономне аварійне освітлення можливе за умови використання сумісного акумуляторного комплекту.	-
910505103598	DN142B 20S/840 PSD- E WR	Hi	Автономне аварійне освітлення можливе за умови використання сумісного акумуляторного комплекту.	-

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Центральне аварійне освітлення		Номінальна тривалість аварійного освітлення (після повної зарядки)
		Аварійне освітлення	Аварійне освітлення	
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	Hi	Автономне аварійне освітлення можливе за умови використання сумісного акумуляторного комплекту.	-
910505103607	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	Hi	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	3 година (-н)
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	Hi	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	3 година (-н)
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	Hi	-	-
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	Hi	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	3 година (-н)

Order Code	Full Product Name	Центральне аварійне освітлення		Номінальна тривалість аварійного освітлення (після повної зарядки)
		Аварійне освітлення	Аварійне освітлення	
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	Hi	Аварійне освітлення, базова версія, тривалість роботи: 3 години	3 година (-н)
911401551932	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	-	-	-
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	-	-	-
911401552332	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	-	-	-

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	-
910505103587	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	-
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	-
910505103591	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	-
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	-
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	-
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	0,5
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	0,5
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	0,5
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	0,5
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	-
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	-
910505103602	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	-
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	-
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	-
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	0,5
911401552132	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	0,5

Order Code	Full Product Name	Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	0,5
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	0,5
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	-
910505103589	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	-
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	-
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	-
910505103604	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	-
910505103606	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	-
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	0,5
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	0,5
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	0,5
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	-
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	-
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	-
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	-
910505103607	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	-
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	-
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	-
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	-
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	-
911401551932	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	0,5
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	0,5

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3
911401552332	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	0,5

Початкові експлуатаційні характеристики (відповідає IEC)

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність	Допустиме відхилення світлового потоку
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	(0.432,0.404)	-10% / +10%
		SDCM≤5	
910505103587	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	(0.435,0.405)	-10% / +10%
		SDCM≤5	
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	(0.380,0.377)	-10% / +10%
		SDCM≤5	
910505103591	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	(0.380,0.377)	-10% / +10%
		SDCM≤5	
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	(0.435,0.405)	-10% / +10%
		SDCM≤5	
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	(0.380,0.377)	-10% / +10%
		SDCM≤5	
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	(0.432,0.404)	+/-10%
		SDCM≤5	
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	(0.435,0.405)	+/-10%
		SDCM≤5	
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	(0.380,0.377)	+/-10%
		SDCM≤5	
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	(0.380,0.377)	+/-10%
		SDCM≤5	
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	(0.435,0.404)	-10% / +10%
		SDCM≤5	
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	(0.435,0.404)	-10% / +10%
		SDCM≤5	
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	(0.380,0.377)	-10% / +10%
		SDCM≤5	
910505103602	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	(0.380,0.377)	-10% / +10%
		SDCM≤5	
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	(0.435,0.404)	-10% / +10%
		SDCM≤5	
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	(0.380,0.377)	-10% / +10%
		SDCM≤5	
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	(0.435,0.404)	-10% / +10%
		SDCM≤5	
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	(0.380,0.377)	-10% / +10%
		SDCM≤5	
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	(0.435,0.404)	-10% / +10%
		SDCM≤5	
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	(0.380,0.377)	-10% / +10%
		SDCM≤5	
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	(0.435,0.404)	+/-10%
		SDCM≤5	

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність	Допустиме відхилення світлового потоку
911401552132	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	(0.435,0.404)	+/-10%
		SDCM≤5	
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	(0.380,0.377)	+/-10%
		SDCM≤5	
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	(0.380,0.377)	+/-10%
		SDCM≤5	
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	(0.432,0.404)	-10% / +10%
		SDCM≤5	
910505103589	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	(0.435,0.405)	-10% / +10%
		SDCM≤5	
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	(0.380,0.377)	-10% / +10%
		SDCM≤5	
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	(0.380,0.377)	-10% / +10%
		SDCM≤5	
910505103604	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	(0.435,0.405)	-10% / +10%
		SDCM≤5	
910505103606	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	(0.380,0.377)	-10% / +10%
		SDCM≤5	
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	(0.435,0.404)	+/-10%
		SDCM≤5	
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	(0.380,0.377)	+/-10%
		SDCM≤5	
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	(0.380,0.377)	+/-10%
		SDCM≤5	
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	(0.435,0.404)	-10% / +10%
		SDCM≤5	
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	(0.435,0.404)	-10% / +10%
		SDCM≤5	
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	(0.380,0.377)	-10% / +10%
		SDCM≤5	
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	(0.380,0.377)	-10% / +10%
		SDCM≤5	
910505103607	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	(0.435,0.404)	-10% / +10%
		SDCM≤5	
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	(0.380,0.377)	-10% / +10%
		SDCM≤5	
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	(0.380,0.377)	-10% / +10%
		SDCM≤5	
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	(0.435,0.404)	-10% / +10%
		SDCM≤5	
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	(0.380,0.377)	-10% / +10%
		SDCM≤5	

CoreLine Downlight gen5

Order Code	Full Product Name	Початкова колірність	Допустиме відхилення світлового потоку
911401551932	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	(0.435,0.404) SDCM≤5	+/-10%
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%


Order Code	Full Product Name	Початкова колірність	Допустиме відхилення світлового потоку
911401552332	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	(0.380,0.377) SDCM≤5	+/-10%

Дані про виріб


Order Code	Full Product Name	Код сімейства продуктів
910505103586	DN142B 10S/830 PSD-E WR	DN142B
910505103587	DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54	DN142B
910505103590	DN142B 10S/840 PSD-E WR	DN142B
910505103591	DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54	DN142B
910505103603	DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3	DN142B
910505103605	DN142B 10S/840 PSD-E WR ELB3	DN142B
911401551032	DN142B 10S/830 PSU-E WR	-
911401551132	DN142B 10S/830 PSU-E WR IP54	-
911401551432	DN142B 10S/840 PSU-E WR	-
911401551532	DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54	-
910505103596	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19	DN142B
910505103597	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
910505103601	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19	DN142B
910505103602	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
910505103608	DN142B 20S/830 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
910505103610	DN142B 20S/840 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
910505103612	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 IP54	DN142B
910505103614	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 IP54	DN142B
910505103616	DN142B 20S/830 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	DN142B
910505103618	DN142B 20S/840 WIA-E UGR19 ELB3 IP54	DN142B
911401552032	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19	-
911401552132	DN142B 20S/830 PSU-E UGR19 IP54	-
911401552432	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19	-

Order Code	Full Product Name	Код сімейства продуктів
911401552532	DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54	-
910505103588	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19	DN142B
910505103589	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
910505103592	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19	DN142B
910505103593	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 IP54	DN142B
910505103604	DN142B 10S/830 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
910505103606	DN142B 10S/840 PSD-E UGR19 ELB3	DN142B
911401551232	DN142B 10S/830 PSU-E UGR19	-
911401551632	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19	-
911401551732	DN142B 10S/840 PSU-E UGR19 IP54	-
910505103594	DN142B 20S/830 PSD-E WR	DN142B
910505103595	DN142B 20S/830 PSD-E WR IP54	DN142B
910505103598	DN142B 20S/840 PSD-E WR	DN142B
910505103599	DN142B 20S/840 PSD-E WR IP54	DN142B
910505103607	DN142B 20S/830 PSD-E WR ELB3	DN142B
910505103609	DN142B 20S/840 PSD-E WR ELB3	DN142B
910505103613	DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54	DN142B
910505103615	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54	DN142B
910505103617	DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54	DN142B
911401551932	DN142B 20S/830 PSU-E WR IP54	-
911401552232	DN142B 20S/840 PSU-E WR	-
911401552332	DN142B 20S/840 PSU-E WR IP54	-


Полярні діаграми



Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103586




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103618




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103597

CoreLine Downlight gen5


Полярні діаграми




Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103605




Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103603




Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103591




Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103607




Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103615




Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103596



Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103616




Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103612




Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103601

CoreLine Downlight gen5


Полярні діаграми




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103589




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103604




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103590




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103595




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103593




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103613



Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103592




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103602




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103614

CoreLine Downlight gen5


Полярні діаграми




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103608




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103594




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103610




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103599




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103587




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103609



Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103598




Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103617



Polar Normal (separate) - DN142BI - 910505103606

CoreLine Downlight gen5

Полярні діаграми



**Polar Normal (separate) - DN142BI -
910505103588**

