



Lampu sorot sangat tipis untuk aplikasi pencahayaan umum dengan ketinggian terpasang terbatas

Greenup Slim Downlight

Lampu sorot Greenup Slim adalah produk sangat tipis untuk aplikasi pencahayaan umum dengan ketinggian terpasang terbatas, yang sesuai untuk aplikasi rangkaian Pencahayaan di Kantor, Toko Ritel, dan Pencahayaan Area Umum. Tersedia dalam berbagai kemasan lumen, ukuran potongan, suhu warna, dan pilihan peredupan (pendekatan ETO).

Benefits

- Desain ringkas untuk integrasi yang lebih baik di dalam gedung
- Cahaya yang nyaman dengan efisiensi tinggi
- Performa andal untuk aplikasi luar ruangan
- Pencahayaan terkoneksi dan teknologi pintar anti-usang

Features




- Kemasan lumen: 600 lm, 1000 lm, 1500 lm, 2100 lm
- Ukuran potongan: 3", 5", 6", 8"
- CCT: 3000K/4000K
- CRI: 80
- Nyala/mati (DALI, 1-10V ETO)
- Masa pakai: 50.000 jam L70 Ta 25°C

Greenup Slim Downlight

Application

- Gedung Kantor
- Retail
- Hospitality (hotel, restoran, kafe)

Dimensional drawing



Greenup Slim Downlight

Informasi Umum	
Driver tercakup	Ya
Jumlah unit alat	1 unit
Tag servis	Ya
Teknis Lampu	
Sudut sumber cahaya	- °
Indeks renderasi warna (CRI)	>80
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	100 lm/W
Tipe optik	-
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Sesuai untuk sakelar acak	Tidak
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku
Mekanis dan Housing	
Tipe penutup optik	Diffuser Polikarbonat
Warna Housing	Putih
Kode pelindung dampak mekanis	IK02
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C
Tanda CE	Ya
Tanda ENEC	-
Tanda dapat menyala	-
Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Kromatisitas awal	SDCM<5
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kinerja Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)	
Tingkat kegagalan driver pada 5000 jam	0,0015 %
Masa kegunaan median L80B50	35.000 jam
Masa kegunaan median L90B50	16.000 jam

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Flux Cahaya
911401802980	DN150B LED6S 830 PSU GM	3000 K	650 lm
911401803080	DN150B LED6S 840 PSU GM	4000 K	650 lm
911401803780	DN150B LED15S 830 PSU GM	3000 K	1.500 lm
911401803880	DN150B LED15S 840 PSU GM	4000 K	1.500 lm
911401804180	DN150B LED20S 830 PSU GM	3000 K	2.100 lm
911401804280	DN150B LED20S 840 PSU GM	4000 K	2.100 lm

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401802980	DN150B LED6S 830 PSU GM	6,5 W
911401803080	DN150B LED6S 840 PSU GM	6,5 W
911401803780	DN150B LED15S 830 PSU GM	15 W

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya
911401803880	DN150B LED15S 840 PSU GM	15 W
911401804180	DN150B LED20S 830 PSU GM	21 W
911401804280	DN150B LED20S 840 PSU GM	21 W

Greenup Slim Downlight

