



# GreenSpace – αειφόρος λύση LED υψηλής απόδοσης

## GreenSpace

Οι πελάτες θέλουν να επιτυγχάνουν την ιδανική ισορροπία μεταξύ της αρχικής τους επένδυσης και του κόστους εγκατάστασης σε όλη τη διάρκεια ζωής. Το GreenSpace είναι ένα οικονομικό και οικολογικό σποτ οροφής, που μπορεί να χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση συμβατικών σποτ οροφής CFL σε εφαρμογές γενικού φωτισμού. Διαθέτει την τελευταία τεχνολογία LED, η οποία επιτρέπει εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση ισχύος, ενώ παράγει σταθερή φωτεινή ισχύ, σταθερή πιστότητα χρωμάτων και υψηλή απόδοση χρωμάτων. Η μεγάλη διάρκεια ζωής του προϊόντος σημαίνει ότι πραγματικά 'το τοποθετείτε και το ξεχνάτε'.

### Οφέλη

- Χωνευτό φωτιστικό LED με καλή σχέση ποιότητας προς τιμή για απόδοση της επένδυσης σε λίγα χρόνια, λόγω υψηλής εξοικονόμησης ενέργειας και μεγάλης διάρκειας ζωής.
- Μεγάλη γκάμα που καλύπτει πολλές ανάγκες των πελατών και πολλαπλές εφαρμογές
- Συμβατό με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων, με σταθερή χρωματική απόδοση και υψηλή απόδοση χρωμάτων

## Χαρακτηριστικά

- Μεγέθη μίνι (DN460B) και μικρό (DN470B) για χωνευτή τοποθέτηση
- Διατίθεται σε εκδόσεις για τοποθέτηση σε επιφάνεια, σε ράγα και για ανάρτηση (DRUM)
- Προσαρμοσμένα μεγέθη αποκοπής μεταξύ 150mm-280mm, συνολικά 28 διαθέσιμα μεγέθη
- Έκδοση UGR19 με αντιθαμβωτικό δακτύλιο
- Διατίθεται σε εκδόσεις με φωτεινή ροή 700-4000 lumen για την κάλυψη εφαρμογών με υψηλότερες οροφές
- Επιλογή χρωμάτων: Λευκό, ασημί και μαύρο ως τυπικό
- Έκδοση IP54 με μπροστινό κάλυμμα και διαθέσιμη επιλογή φωτισμού ασφαλείας
- Δυνατότητα διαμόρφωσης με πολλούς τύπους διατάξεων οδήγησης όπως DALI, POE και ασύρματης σύνδεσης με έτοιμο InterAct
- Γρήγορη εγκατάσταση λόγω ποικιλίας συνδέσεων και καλωδίων
- Εκτυπωμένα μέρη με τουλάχιστον 55% ανακυκλωμένο ή βιοκυκλικό υλικό με ισορροπημένο βάρος

## Εφαρμογή


- Γραφεία
- Καταστήματα
- Νοσοκομεία και κέντρα φροντίδας
- Χώροι φιλοξενίας

## Versions




Greenspace EU gen 2-DN473B

## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



## Polar Wide Diagrams



**Polar Normal (separate) - DN460BN -  
912500100527**

