



Philips GreenSpace – tehokas ja ympäristöystävällinen LED-ratkaisu

GreenSpace

GreenSpace on 3D-tulostettu alasvalo, joka voidaan tulostaa sopimaan eri asennusaukkoihin 150 ja 280 mm:n väliltä. Näin ei tarvita erillisiä sovitinrenkaita, mikä säästää asennusaikaa ja rahaa. Myös ilme on siistimpi, kun valaisimessa ei ole kahta erillistä rengasta. Runko ja kaulus on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätys- tai biokierrotomateriaaleista, mikä tekee valaisimesta vastuullisen ja kiertotaloutta tukevan valinnan. GreenSpacen valotehokkuus on korkea, jopa 148 lm/W. GreenSpace voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interactiin. Integroidut sensorit pitävät katon ilmeen siistinä.

Hyödyt

- Erinomaista vastinetta rahalle
- Tehokkuus ja pitkä käyttöikä takaavat lyhyen takaisinmaksuajan
- Useita asennusvaihtoehtoja erilaisia kattoihin
- Sopii erinomaisesti saneerauskohteisiin, räätälöivät koot nopeuttavat asennusta
- Useita valovirtavaihtoehtoja eri käyttötarkoituksiin
- Toimistoyhteensopiva, hyvä värintoisto ja valonjako

Ominaisuudet

- Mini (DN460B) ja compact (DN470B) -koot uppoasennukseen
- Saatavilla myös pinta-asennettavat, kiskoasennettavat ja ripustettavat versiot
- Järjestelmän valotehokkuus jopa 131 lm/W
- Voidaan tulostaa sopimaan lukuisiin eri asennusaukkoihin 150 ja 280 mm:n väliltä, yhteensä 28 kokoa saatavilla
- Toimistoyhteensopivassa versiossa UGR19 ja häikäisyntasojarengas
- Valovirta 700–4 000 lm
- Valkoinen, musta tai hopea valaisinrunko
- IP54-versiossa suojalasi
- DALI-, PoE- ja Interact-ohjaus saatavilla
- Helppo ja nopea asentaa
- Tulostetut osat valmistettu vähintään 55-prosenttisesti kierrätys- tai biokierrätysmuovista
- Turvavalaistus saatavilla

Käyttökohteet

- Toimistot
- Myymälät
- Sairaalat ja hoitolaitokset
- Hotellit ja ravintolat

Versions



GreenSpace perfect fit 200mm
cut-out with sensor



GreenSpace perfect fit 225mm cut-
out



GreenSpace perfect fit 225mm cut-
out



GreenSpace perfect fit 230mm
cut-out

Versions









GreenSpace perfect fit 230mm cut-out




GreenSpace perfect fit family

Mittapiirros



Mittapiirros




Tuotetiedot



Greenspace_EU_gen_2-DN472B-DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-1DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-3DPP.TIF

Tuotetiedot

Greenspace_EU_gen_2-
DN462_463_472_473B-2DPP.TIF



Yleistä tietoa	
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Perinteisen lampun liitäntälaitte	-
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Mekaaniset tiedot ja runko	
Optiikan suojan tyyppi	-
Rungon väri	Valkoinen
Iskunkestävyysluokka	IK02
Hätätilakäyttö	
Keskusakustollinen turvalaistus	Ei
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Syttyvyysluokka	-

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lampputuoteperheen koodi	Valonlähde vaihdettavissa
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	11S	Ei
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	11S	Ei
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	LED11S	Ei
912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	LED11S	Ei
912500108336	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-	-
912500102943	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-	-
912500104075	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-	-
910505102087	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	20S	Ei
910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	20S	Ei
910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	20S	Ei
910505102106	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	20S	Ei
910505102119	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	20S	Ei
912500100526	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	LED20S	Ei
912500100527	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	LED20S	Ei
912500103829	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-	-
912500104377	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-	-
910505102081	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	20S	Ei
910505102085	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	20S	Ei
910505102091	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	20S	Ei
910505102093	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	20S	Ei
910505102111	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	20S	Ei
910505102113	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	20S	Ei
910505102147	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	20S	Ei
910505102288	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	20S	Ei
912500100070	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	LED20S	Ei
912500100071	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	LED20S	Ei
912500100522	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	LED20S	Ei
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	LED20S	Ei
912500100546	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	LED20S	Ei
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	11S	Ei
910505102035	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	11S	Ei
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	11S	Ei
912500100514	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	LED11S	Ei

Order Code	Full Product Name	Lampputuoteperheen koodi	Valonlähde vaihdettavissa
912500100515	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	LED11S	Ei
910505102114	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	20S	Ei
912500100543	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	LED20S	Ei
912500103323	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	-	-
912500106233	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	-	-
912500102953	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-	-
912500103778	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-	-
912500102942	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-	-
912500106265	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-	-
912500102954	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-	-
912500103782	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-	-

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	- °	3000 K	125 lm/W	1 050 lm
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	- °	4000 K	129 lm/W	1 100 lm
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	130 lm/W	1 050 lm
912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	134 lm/W	1 100 lm
912500108336	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	60 °	3000 K	125 lm/W	1 729 lm
912500102943	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	90 °	4000 K	138 lm/W	1 130 lm
912500104075	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	90 °	3000 K	134 lm/W	1 098 lm
910505102087	DN471B LED20S/830 O WIA-E C WH P	- °	3000 K	137 lm/W	1 800 lm
910505102089	DN471B LED20S/84	- °	4000 K	141 lm/W	1 850 lm

Order Code	Full Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
	O WIA-E C WH P				
910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	- °	3000 K	133 lm/W	1 800 lm
910505102106	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	- °	4000 K	136 lm/W	1 850 lm
910505102119	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	4000 K	130 lm/W	1 800 lm
912500100526	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	137 lm/W	1 800 lm
912500100527	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	141 lm/W	1 850 lm
912500103829	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	90 °	3000 K	135 lm/W	1 797 lm
912500104377	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	90 °	4000 K	139 lm/W	1 849 lm
910505102081	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	- °	3000 K	139 lm/W	1 900 lm

	Full				
Order Code	Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
910505102085	DN470B LED20S/84 0 WIA-E C WH P	- °	4000 K	148 lm/W	1 950 lm
910505102091	DN472B LED20S/83 0 WIA-E C WH PCC P	- °	3000 K	137 lm/W	1 800 lm
910505102093	DN472B LED20S/84 0 WIA-E C WH PCC P	- °	4000 K	141 lm/W	1 850 lm
910505102111	DN472B LED20S/83 0 DIA-VLC- E C WH PCC P	- °	3000 K	133 lm/W	1 800 lm
910505102113	DN472B LED20S/84 0 DIA-VLC- E C WH PCC P	- °	4000 K	136 lm/W	1 850 lm
910505102147	DN470B LED20S/83 0 WIA-E C WH P	- °	3000 K	144 lm/W	1 900 lm
910505102288	DN470B LED20S/84 0 PSD-E C WH P	-	4000 K	146 lm/W	1 950 lm
912500100070	DN472B LED20S/83 0 PSU-E C WH PCC P	- °	3000 K	137 lm/W	1 800 lm
912500100071	DN472B LED20S/84 0 PSU-E C WH PCC P	- °	4000 K	141 lm/W	1 850 lm
912500100522	DN470B LED20S/83 0 PSU-E C WH P	- °	3000 K	143 lm/W	1 900 lm
912500100523	DN470B LED20S/84 0 PSU-E C WH P	- °	4000 K	147 lm/W	1 950 lm
912500100546	DN470B LED20S/83 0 PSU-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	143 lm/W	1 900 lm

	Full				
Order Code	Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	- °	3000 K	128 lm/W	1 100 lm
910505102035	DN460B LED11S/84 0 DIA-VLC- E C WH P	- °	4000 K	132 lm/W	1 150 lm
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	3000 K	122 lm/W	1 050 lm
912500100514	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	133 lm/W	1 100 lm
912500100515	DN460B LED11S/84 0 PSU-E C WH P	- °	4000 K	137 lm/W	1 150 lm
910505102114	DN472B LED20S/84 0 DIA-VLC- E C WH PCO P	- °	4000 K	121 lm/W	1 650 lm
912500100543	DN472B LED20S/84 0 PSU-E C WH PCO P	- °	4000 K	125 lm/W	1 650 lm
912500103323	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	90 °	4000 K	139 lm/W	1 849 lm
912500106233	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	90 °	3000 K	135 lm/W	1 797 lm
912500102953	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	90 °	4000 K	148 lm/W	1 964 lm
912500103778	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	90 °	3000 K	144 lm/W	1 909 lm
912500102942	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	90 °	4000 K	138 lm/W	1 130 lm
912500106265	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	90 °	3000 K	134 lm/W	1 098 lm

	Full				
	Product	Valonlähteen	Väriämpötila	Valotehokkuus	
Order Code	Name	keilakulma	(nim.)	(nimellinen)	Valovirta
912500102954	TCTT230	90 °	4000 K	148 lm/W	1 964 lm
	20S/840				
	PSU-E WH				

	Full				
	Product	Valonlähteen	Väriämpötila	Valotehokkuus	
Order Code	Name	keilakulma	(nim.)	(nimellinen)	Valovirta
912500103782	TCTT230	90 °	3000 K	144 lm/W	1 909 lm
	20S/830				
	PSU-E WH				

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

				Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus (ULR)
Order Code	Full Product Name	Valonlähteiden määrä	Optiikan tyyppi	
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
912500108336	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-	Keilakulma 60°	-
912500102943	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-	Keilakulma 90°	-
912500104075	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-	Keilakulma 90°	-
910505102087	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	-	-	0
910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	-	0
910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0
910505102106	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0
910505102119	DN473B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-	0
912500100526	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
912500100527	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
912500103829	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-	Keilakulma 90°	-
912500104377	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-	Keilakulma 90°	-
910505102081	DN470B LED20S/830 DIA- VLC-E C WH P	-	-	0
910505102085	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	-	0

				Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus (ULR)
Order Code	Full Product Name	Valonlähteiden määrä	Optiikan tyyppi	
910505102091	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	-	-	0
910505102093	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	-	-	0
910505102111	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	0
910505102113	DN472B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-	0
910505102147	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	-	-	0
910505102288	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	-	0
912500100070	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
912500100071	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
912500100522	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
912500100546	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0
910505102035	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	0
912500100514	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1	-	-

Order Code	Full Product Name	Valonlähteiden määrä	Optiikan tyyppi	Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus (ULR)
912500100515	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
910505102114	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	-	-	0
912500100543	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
912500103323	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	-	Keilakulma 90°	-
912500106233	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	-	Keilakulma 90°	-

Order Code	Full Product Name	Valonlähteiden määrä	Optiikan tyyppi	Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus (ULR)
912500102953	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-	Keilakulma 90°	-
912500103778	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-	Keilakulma 90°	-
912500102942	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-	Keilakulma 90°	-
912500106265	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-	Keilakulma 90°	-
912500102954	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-	Keilakulma 90°	-
912500103782	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-	Keilakulma 90°	-

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tulojännite	Tehonkulutus	Soveltuu satunnaiseen kytkentään
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	8,6 W	Kyllä
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	8,6 W	Kyllä
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Kyllä
912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Kyllä
912500108336	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	220/240 V	13,8 W	Kyllä (koskee läsnäolon/ liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)
912500102943	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	220/240 V	8,2 W	Ei
912500104075	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	220/240 V	8,2 W	Ei
910505102087	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	220-240 V	13,2 W	Kyllä
910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	220-240 V	13,2 W	Kyllä
910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	13,7 W	Kyllä
910505102106	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	13,7 W	Kyllä
910505102119	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	13,7 W	Kyllä
912500100526	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Kyllä

Order Code	Full Product Name	Tulojännite	Tehonkulutus	Soveltuu satunnaiseen kytkentään
912500100527	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Kyllä
912500103829	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Ei
912500104377	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Ei
910505102081	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	13,7 W	Kyllä
910505102085	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	220-240 V	13,2 W	Kyllä
910505102091	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	220-240 V	13,2 W	Kyllä
910505102093	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	220-240 V	13,2 W	Kyllä
910505102111	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	13,7 W	Kyllä
910505102113	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	13,7 W	Kyllä
910505102147	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	220-240 V	13,2 W	Kyllä
910505102288	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	13,5 W	Kyllä
912500100070	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	220-240 V	13,3 W	Kyllä
912500100071	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	220-240 V	13,3 W	Kyllä
912500100522	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Kyllä
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Kyllä

Order Code	Full Product Name	Tulojännite	Tehonkulutus	Soveltuu satunnaiseen
				kytkentään
912500100546	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	13,3 W	Kyllä
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	8,6 W	Kyllä
910505102035	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	8,6 W	Kyllä
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	8,6 W	Kyllä
912500100514	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Kyllä
912500100515	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Kyllä
910505102114	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	220-240 V	13,7 W	Kyllä
912500100543	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	13,3 W	Kyllä

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Integroitu	
			ohjaus	Enimmäishimmennystaso
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	Kyllä	-	1%
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Kyllä	-	1%
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Ei	-	Ei sovellettavissa
912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Ei	-	Ei sovellettavissa
912500108336	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	Kyllä	Interact SNS210 - sensori	-
912500102943	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	Ei	-	-
912500104075	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	Ei	-	-
910505102087	DN471B LED20S/830	Kyllä	-	1%

Order Code	Full Product Name	Tulojännite	Tehonkulutus	Soveltuu satunnaiseen
				kytkentään
912500103323	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	220/240 V	13,3 W	Ei
912500106233	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Ei
912500102953	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Ei
912500103778	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Ei
912500102942	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	220/240 V	8,2 W	Ei
912500106265	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	220/240 V	8,2 W	Ei
912500102954	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Ei
912500103782	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Ei

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Integroitu	
			ohjaus	Enimmäishimmennystaso
	WIA-E C WH P			
910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	Kyllä	-	1%
910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Kyllä	-	1%
910505102106	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Kyllä	-	1%
910505102119	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Kyllä	-	1%
912500100526	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Ei	-	Ei sovellettavissa
912500100527	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Ei	-	Ei sovellettavissa

Order Code	Full Product		Integroitu	
	Name	Himmennettävä	ohjaus	Enimmäishimmennystaso
912500103829	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	Ei	-	-
912500104377	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	Ei	-	-
910505102081	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Kyllä	-	1%
910505102085	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	Kyllä	-	1%
910505102091	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	Kyllä	-	1%
910505102093	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	Kyllä	-	1%
910505102111	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Kyllä	-	1%
910505102113	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Kyllä	-	1%
910505102147	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	Kyllä	-	1%
910505102288	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	Kyllä	-	1%
912500100070	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Ei	-	Ei sovellettavissa
912500100071	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Ei	-	Ei sovellettavissa
912500100522	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Ei	-	Ei sovellettavissa

Order Code	Full Product		Integroitu	
	Name	Himmennettävä	ohjaus	Enimmäishimmennystaso
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Ei	-	Ei sovellettavissa
912500100546	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Ei	-	Ei sovellettavissa
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	Kyllä	-	1%
910505102035	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Kyllä	-	1%
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Kyllä	-	1%
912500100514	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Ei	-	Ei sovellettavissa
912500100515	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Ei	-	Ei sovellettavissa
910505102114	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	Kyllä	-	1%
912500100543	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Ei	-	Ei sovellettavissa
912500103323	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	Ei	-	-
912500106233	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	Ei	-	-
912500102953	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	Ei	-	-
912500103778	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	Ei	-	-
912500102942	TCTT160 11S/840 PSU- E WH	Ei	-	-

Order Code	Full Product		Integroitu	
	Name	Himmennettävä	ohjaus	Enimmäishimmennystaso
912500106265	TCTT160 11S/830 PSU- E WH	Ei	-	-
912500102954	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	Ei	-	-

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Suojausluokan koodi
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	IP20
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	IP20
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	IP20
912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	IP20
912500108336	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	IP20/54
912500102943	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	IP20
912500104075	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	IP20
910505102087	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	IP20
910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	IP20
910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	IP20
910505102106	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	IP20
910505102119	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IP20/54
912500100526	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	IP20
912500100527	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	IP20
912500103829	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	IP20
912500104377	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	IP20
910505102081	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	IP20
910505102085	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	IP20
910505102091	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	IP20/54
910505102093	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	IP20/54
910505102111	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IP20/54
910505102113	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IP20/54

Order Code	Full Product		Integroitu	
	Name	Himmennettävä	ohjaus	Enimmäishimmennystaso
912500103782	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	Ei	-	-

Order Code	Full Product Name	Suojausluokan koodi
910505102147	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	IP20
910505102288	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	IP20
912500100070	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	IP20/54
912500100071	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	IP20/54
912500100522	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	IP20
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	IP20
912500100546	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IP20
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	IP20
910505102035	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	IP20
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IP20/54
912500100514	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	IP20
912500100515	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	IP20
910505102114	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	IP20/54
912500100543	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	IP20/54
912500103323	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	IP20
912500106233	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	IP20
912500102953	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	IP20
912500103778	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	IP20
912500102942	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	IP20
912500106265	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	IP20
912500102954	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	IP20
912500103782	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	IP20

Hätätilakäyttö

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	-	-
912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	-	-
912500108336	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-	-
912500102943	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-	-
912500104075	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
910505102087	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	-	-
910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	-
910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-
910505102106	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-
910505102119	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-
912500100526	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	-	-

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
912500100527	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	-	-
912500103829	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-	-
912500104377	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-	-
910505102081	DN470B LED20S/830 DIA- VLC-E C WH P	-	-
910505102085	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	-
910505102091	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	-	-
910505102093	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	-	-
910505102111	DN472B LED20S/830 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-
910505102113	DN472B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-
910505102147	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	-	-
910505102288	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	-
912500100070	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-	-
912500100071	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-	-
912500100522	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	-	-
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	-	-

Order Code	Full Product Name	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
912500100546	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, Pro- versio	3 tuntia
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA- VLC-E C WH P	-	-
910505102035	DN460B LED11S/840 DIA- VLC-E C WH P	-	-
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-
912500100514	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	-	-
912500100515	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	-	-
910505102114	DN472B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH PCO P	-	-
912500100543	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	-	-
912500103323	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	-	-
912500106233	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	-	-
912500102953	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-	-
912500103778	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-	-
912500102942	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-	-
912500106265	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-	-
912500102954	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-	-
912500103782	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-	-

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila- alue	Hehkulankatesti	Välkyntäarvo (PstLM)	Stroboskooppi- ilmiön arvo (SVM)	Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila- alue	Hehkulankatesti	Välkyntäarvo (PstLM)	Stroboskooppi- ilmiön arvo (SVM)
910505102038	DN461B LED11S/ 830 DIA- VLC-E C WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-	912500100519	DN461B LED11S/ 840 PSU-E C WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-
910505102040	DN461B LED11S/ 840 DIA- VLC-E C WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	0,4	912500108336	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	0,02	0,003
912500100518	DN461B LED11S/ 830 PSU-E C WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-	912500102943	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	1	0,4
						912500104075	TCTT165 11S/830	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	1	0,4

Order Code	Full Product Käyttölämpötila- Väälkyntäärvo ilmiön arvo					Order Code	Full Product Käyttölämpötila- Väälkyntäärvo ilmiön arvo				
	Name	alue	Hehkulankatesti	(PstLM)	(SVM)		Name	alue	Hehkulankatesti	(PstLM)	(SVM)
	PSU-E WH						VLC-E C WH P				
910505102087	DN471B LED20S/ 830 WIA-E C WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-	910505102085	DN470B LED20S/ 840 WIA-E C WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-
910505102089	DN471B LED20S/ 840 WIA-E C WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-	910505102091	DN472B LED20S/ 830 WIA-E C WH PCC P	-15...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-
910505102104	DN471B LED20S/ 830 DIA- VLC-E C WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-	910505102093	DN472B LED20S/ 840 WIA-E C WH PCC P	-15...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-
910505102106	DN471B LED20S/ 840 DIA- VLC-E C WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-	910505102111	DN472B LED20S/ 830 DIA- VLC-E C WH PCC P	-15...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-
910505102119	DN473B LED20S/ 840 DIA- VLC-E C WH PCC P	-15...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-	910505102113	DN472B LED20S/ 840 DIA- VLC-E C WH PCC P	-15...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-
912500100526	DN471B LED20S/ 830 PSU-E C WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-	910505102147	DN470B LED20S/ 830 WIA-E C WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-
912500100527	DN471B LED20S/ 840 PSU-E C WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-	910505102288	DN470B LED20S/ 840 PSD-E C WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	0,4
912500103829	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	1	0,4	912500100070	DN472B LED20S/ 830 PSU-E C WH PCC P	-15...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-
912500104377	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	1	0,4	912500100071	DN472B LED20S/ 840	-15...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-
910505102081	DN470B LED20S/ 830 DIA-	+10...+40 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	0,4						

	Full					Stroboskooppi					Full					Stroboskooppi				
	Product	Käyttölämpötila-			Välkyntäarvo			Product	Käyttölämpötila-			Välkyntäarvo		ilmiön arvo						
Order Code	Name	alue	Hehkulankatesti		(PstLM)	(SVM)	Order Code	Name	alue	Hehkulankatesti		(PstLM)	(SVM)							
	PSU-E C							PSU-E C												
	WH PCC							WH P												
	P						910505102114	DN472B	+15...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-								
912500100522	DN470B	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-			LED20S/840 DIA-VLC-E C												
	PSU-E C							WH PCO												
	WH P							P												
912500100523	DN470B	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-	912500100543	DN472B	+15...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-									
	LED20S/840							LED20S/840												
	PSU-E C							PSU-E C												
	WH P							WH PCO												
912500100546	DN470B	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-			P												
	LED20S/830					912500103323	TCTT180	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	1	0,4									
	PSU-E C							20S/840												
	ELP3							PSU-E												
	WH P					912500106233	TCTT180	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	1	0,4									
910505102034	DN460B	+10...+40 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	0,4			20S/830												
	LED11S/830 DIA-VLC-E C							PSU-E												
	WH P					912500102953	TCTT225	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	1	0,4									
910505102035	DN460B	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-			20S/840												
	LED11S/840 DIA-VLC-E C							PSU-E												
	WH P					912500103778	TCTT225	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	1	0,4									
910505102072	DN462B	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-			20S/830												
	LED11S/830 DIA-VLC-E C							PSU-E												
	WH PCC					912500102942	TCTT160	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	1	0,4									
	P							11S/840												
912500100514	DN460B	+10...+40 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	0,4			PSU-E												
	LED11S/830					912500106265	TCTT160	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	1	0,4									
	PSU-E C							11S/830												
	WH P					912500102954	TCTT230	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	1	0,4									
912500100515	DN460B	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-			20S/840												
	LED11S/840							PSU-E												
						912500103782	TCTT230	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	1	0,4									
								20S/830												
								PSU-E												
								WH												

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

			Valovirran
Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa	toleranssi
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
912500108336	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
912500102943	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
912500104075	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
910505102087	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
910505102106	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
910505102119	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
912500100526	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
912500100527	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
912500103829	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
912500104377	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
910505102081	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
910505102085	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
910505102091	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
910505102093	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
910505102111	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
910505102113	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

		Liitälaitteen vikaantumisasaste 5 000 käyttökätunnin kohdalla
Order Code	Full Product Name	
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %

			Valovirran
Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa	toleranssi
910505102147	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
910505102288	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
912500100070	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3	+/-10%
912500100071	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
912500100522	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
912500100546	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
910505102035	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
912500100514	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
912500100515	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
910505102114	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
912500100543	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
912500103323	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
912500106233	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
912500102953	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
912500103778	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
912500102942	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
912500106265	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
912500102954	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
912500103782	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%

		Liitälaitteen vikaantumisasaste 5 000 käyttökätunnin kohdalla
Order Code	Full Product Name	
912500108336	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-
912500102943	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-
912500104075	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-
910505102087	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	-

Order Code	Full Product Name	Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 käyttöikäkätunnin kohdalla
910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-
910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
910505102106	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
910505102119	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
912500100526	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
912500100527	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
912500103829	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-
912500104377	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-
910505102081	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
910505102085	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	-
910505102091	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	-
910505102093	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	-
910505102111	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
910505102113	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
910505102147	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	-
910505102288	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-
912500100070	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
912500100071	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %


Order Code	Full Product Name	Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 käyttöikäkätunnin kohdalla
912500100522	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
912500100546	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
910505102035	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
912500100514	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
912500100515	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %
910505102114	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	-
912500100543	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1 %
912500103323	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	-
912500106233	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	-
912500102953	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-
912500103778	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-
912500102942	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-
912500106265	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-
912500102954	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-
912500103782	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-

Tuotetiedot


Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN461B
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN461B
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN461B
912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN461B
912500108336	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	TCTTPF
912500102943	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	TCTTPF
912500104075	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	TCTTPF
910505102087	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	DN471B
910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	DN471B
910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
910505102106	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
910505102119	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN473B
912500100526	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN471B
912500100527	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN471B
912500103829	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	TCTTPF
912500104377	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	TCTTPF
910505102081	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN470B
910505102085	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	DN470B
910505102091	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	DN472B
910505102093	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	DN472B
910505102111	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B
910505102113	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505102147	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	DN470B
910505102288	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	DN470B
912500100070	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	DN472B
912500100071	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	DN472B
912500100522	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN470B
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN470B
912500100546	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN460B
910505102035	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN460B
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN462B
912500100514	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN460B
912500100515	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN460B
910505102114	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	DN472B
912500100543	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	DN472B
912500103323	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	TCTTPF
912500106233	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	TCTTPF
912500102953	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	TCTTPF
912500103778	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	TCTTPF
912500102942	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	TCTTPF
912500106265	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	TCTTPF
912500102954	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	TCTTPF
912500103782	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	TCTTPF


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102113




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102035




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102119




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102087




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102091




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102040



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102081




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102111




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102093


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102106




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102104




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102089




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102038




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102034




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102085



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102288




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100070




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100071


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100515




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100519




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100522




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100523




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100514




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100527



Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100526




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100518




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100543


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100546




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102072




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102114




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102147




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500102943




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500106265



Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500102954




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500102942




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500108336


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500103778




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500103829




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500104075




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500106233




Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500103323



Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500102953



Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500103782



Polar Normal (separate) - TCTTPFI - 912500104377

