



Philips GreenSpace – tehokas ja ympäristöystävällinen LED-ratkaisu

GreenSpace

GreenSpace on 3D-tulostettu alasvalo, joka voidaan tulostaa sopimaan eri asennusaukkoihin 150 ja 280 mm:n väliltä. Näin ei tarvita erillisiä sovitinrenkaita, mikä säästää asennusaikaa ja rahaa. Myös ilme on siistimpi, kun valaisimessa ei ole kahta erillistä rengasta. Runko ja kaulus on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätys- tai biokierrotomateriaaleista, mikä tekee valaisimesta vastuullisen ja kiertotaloutta tukevan valinnan. GreenSpacen valotehokkuus on korkea, jopa 148 lm/W. GreenSpace voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interactiin. Integroidut sensorit pitävät katon ilmeen siistinä.

Hyödyt

- Erinomaista vastinetta rahalle
- Tehokkuus ja pitkä käyttöikä takaavat lyhyen takaisinmaksuajan
- Useita asennusvaihtoehtoja erilaisia kattoihin
- Sopii erinomaisesti saneerauskohteisiin, räätälöivät koot nopeuttavat asennusta
- Useita valovirtavaihtoehtoja eri käyttötarpeisiin
- Toimistoyhteensopiva, hyvä värinvalinta ja valonjako

Ominaisuudet

- Mini (DN460B) ja compact (DN470B) -koot uppoasennukseen
- Saatavilla myös pinta-asennettavat, kiskoasennettavat ja ripustettavat versiot
- Järjestelmän valotehokkuus jopa 131 lm/W
- Voidaan tulostaa sopimaan lukuisiin eri asennusaukkoihin 150 ja 280 mm:n väliltä, yhteensä 28 kokoa saatavilla
- Toimistoyhteensopivassa versiossa UGR19 ja häikäisysojarengas
- Valovirta 700–4 000 lm
- Valkoinen, musta tai hopea valaisinrunko
- IP54-versiossa suojalasi
- DALI-, PoE- ja Interact-ohjaus saatavilla
- Helppo ja nopea asentaa
- Tulostetut osat valmistettu vähintään 55-prosenttisesti kierrätys- tai biokierto- muovista
- Turvavalaistus saatavilla

Käyttökohteet

- Toimistot
- Myymälät
- Sairaalat ja hoitolaitokset
- Hotellit ja ravintolat

Versions



Greenspace EU gen 2-DN463B



GreenSpace Mini, office-compliant reflector, white rim



GreenSpace perfect fit 200mm cut-out with sensor



GreenSpace perfect fit 225mm cut-out

Versions



GreenSpace Mini, office-compliant reflector, protection cover clear, white rim



GreenSpace Mini, high-gloss reflector, grey rim



GreenSpace Compact, white reflector, protection cover opal, white rim




GreenSpace Mini, high-gloss reflector, white rim



GreenSpace Compact, office-compliant reflector, white rim



GreenSpace perfect fit 230mm cut-out



GreenSpace Mini, high-gloss reflector, black rim



GreenSpace Compact, office-compliant reflector, protection cover clear, white rim

GreenSpace

Versions



GreenSpace Compact, high-gloss reflector, black rim



GreenSpace Compact, high-gloss reflector, protection cover clear, white rim



GreenSpace perfect fit 230mm cut-out



GreenSpace Mini, high-gloss reflector, protection cover clear, white rim



GreenSpace Mini, white reflector, protection cover opal, white rim


















GreenSpace perfect fit family








GreenSpace Compact, high-gloss reflector, grey rim

Mittapiirros



Mittapiirros




Tuotetiedot



Greenspace_EU_gen_2-DN472B-DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-1DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-3DPP.TIF

Tuotetiedot

Greenspace_EU_gen_2-
DN462_463_472_473B-2DPP.TIF



Yleistä tietoa

Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Perinteisen lampun liitäntälaite	-
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö

Käyttö- ja sähkö tiedot

Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz

Mekaaniset tiedot ja runko

Optiikan suojan tyyppi	-
Iskunkestävyysluokka	IK02

Merkinnät ja luokitukset

CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Syttyvyysluokka	-

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Lampputuoteperheen koodi	Valonlähde vaihdettavissa	Huoltotunniste
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	11S	Ei	Kyllä
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	11S	Ei	Kyllä
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	LED11S	Ei	Kyllä
912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	LED11S	Ei	Kyllä
910505105007	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH	-	-	-
912500108336	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-	-	Kyllä
912500102943	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-	-	Kyllä
912500104075	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-	-	Kyllä
910505105010	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	-	-	-
910505102087	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	20S	Ei	Kyllä
910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	20S	Ei	Kyllä
910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	20S	Ei	Kyllä
910505102106	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	20S	Ei	Kyllä
910505102119	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	20S	Ei	Kyllä
912500100526	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	LED20S	Ei	Kyllä
912500100527	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	LED20S	Ei	Kyllä
912500103829	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-	-	Kyllä
912500104377	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-	-	Kyllä
910505105005	DN500B 20S/840 PSU-E C GR	-	-	-
910505102081	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	20S	Ei	Kyllä

Order Code	Full Product Name	Lampputuoteperheen	Valonlähde	
		koodi	vaihdettavissa	Huoltotunniste
910505102085	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	20S	Ei	Kyllä
910505102091	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	20S	Ei	Kyllä
910505102093	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	20S	Ei	Kyllä
910505102111	DN472B LED20S/830 DIA-VLC- E C WH PCC P	20S	Ei	Kyllä
910505102113	DN472B LED20S/840 DIA-VLC- E C WH PCC P	20S	Ei	Kyllä
910505102147	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	20S	Ei	Kyllä
910505102288	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	20S	Ei	Kyllä
912500100070	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	LED20S	Ei	Kyllä
912500100071	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	LED20S	Ei	Kyllä
912500100522	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	LED20S	Ei	Kyllä
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	LED20S	Ei	Kyllä
912500100546	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	LED20S	Ei	Kyllä
910505105016	DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	-	-	-
910505104972	DN500B 11S/830 PSU-E C WH	-	-	-
910505105003	DN500B 20S/830 PSU-E C WH	-	-	-
910505105004	DN500B 20S/840 PSU-E C WH	-	-	-
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA-VLC- E C WH P	11S	Ei	Kyllä
910505102035	DN460B LED11S/840 DIA-VLC- E C WH P	11S	Ei	Kyllä
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	11S	Ei	Kyllä
912500100514	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	LED11S	Ei	Kyllä
912500100515	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	LED11S	Ei	Kyllä
910505102114	DN472B LED20S/840 DIA-VLC- E C WH PCO P	20S	Ei	Kyllä
912500100543	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	LED20S	Ei	Kyllä
910505105014	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH	-	-	-
910505105019	DN510B 30S/840 PSU-E OC WH	-	-	-
912500103323	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	-	-	Kyllä
912500106233	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	-	-	Kyllä
910505105006	DN500B 20S/840 PSU-E C BK	-	-	-
910505105017	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Lampputuoteperheen koodi	Valonlähde vaihdettavissa	Huoltotunniste
910505105013	DN510B 20S/840 PSU-E C BK	-	-	-
910505105015	DN510B 20S/840 PSU-E C WH	-	-	-
	PCC			
910505104973	DN510B 20S/830 PSU-E C WH	-	-	-
910505105011	DN510B 20S/840 PSU-E C WH	-	-	-
910505105018	DN510B 30S/840 PSU-E C WH	-	-	-
912500102953	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-	-	Kyllä
912500103778	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-	-	Kyllä
912500102942	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-	-	Kyllä
912500106265	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-	-	Kyllä
910505105008	DN500B 20S/840 PSU-E C WH	-	-	-
	PCC			
910505105009	DN500B 20S/840 PSU-E WR	-	-	-
	WH PCO			
912500102954	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-	-	Kyllä
912500103782	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-	-	Kyllä
910505105012	DN510B 20S/840 PSU-E C GR	-	-	-

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Full						Full					
Order Code	Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Order Code	Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	- °	3000 K	>80	125 lm/W	912500102943	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	90 °	4000 K	>80	138 lm/W
						912500104075	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	90 °	3000 K	>80	134 lm/W
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	- °	4000 K	>80	129 lm/W	910505105010	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	-	4000 K	80	146 lm/W
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	>80	130 lm/W	910505102087	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	- °	3000 K	>80	137 lm/W
912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	>80	134 lm/W	910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	- °	4000 K	>80	141 lm/W
910505105007	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH	-	4000 K	80	149 lm/W	910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	- °	3000 K	>80	133 lm/W
912500108336	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	60 °	3000 K	>80	125 lm/W						

Full						Full					
Order Code	Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Order Code	Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)
910505102106	DN471B LED20S/ 840 DIA- VLC-E C WH P	- °	4000 K	>80	136 lm/W	910505102093	DN472B LED20S/ 840 WIA-E C WH PCC P	- °	4000 K	>80	141 lm/W
910505102119	DN473B LED20S/ 840 DIA- VLC-E C WH PCC P	- °	4000 K	>80	130 lm/W	910505102111	DN472B LED20S/ 830 DIA- VLC-E C WH PCC P	- °	3000 K	>80	133 lm/W
912500100526	DN471B LED20S/ 830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	>80	137 lm/W	910505102113	DN472B LED20S/ 840 DIA- VLC-E C WH PCC P	- °	4000 K	>80	136 lm/W
912500100527	DN471B LED20S/ 840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	>80	141 lm/W	910505102147	DN470B LED20S/ 830 WIA-E C WH P	- °	3000 K	>80	144 lm/W
912500103829	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	90 °	3000 K	>80	135 lm/W	910505102288	DN470B LED20S/ 840 PSD-E C WH P	-	4000 K	>80	146 lm/W
912500104377	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	90 °	4000 K	>80	139 lm/W	912500100070	DN472B LED20S/ 830 PSU-E C WH PCC P	- °	3000 K	>80	137 lm/W
910505105005	DN500B 20S/840 PSU-E C GR	-	4000 K	80	157 lm/W	912500100071	DN472B LED20S/ 840 PSU-E C WH PCC P	- °	4000 K	>80	141 lm/W
910505102081	DN470B LED20S/ 830 DIA- VLC-E C WH P	- °	3000 K	>80	139 lm/W	912500100522	DN470B LED20S/ 830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	>80	143 lm/W
910505102085	DN470B LED20S/ 840 WIA-E C WH P	- °	4000 K	>80	148 lm/W	912500100523	DN470B LED20S/ 840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	>80	147 lm/W
910505102091	DN472B LED20S/ 830 WIA-E C WH PCC P	- °	3000 K	>80	137 lm/W						

Full						Full					
Order Code	Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Order Code	Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)
912500100546	DN470B LED20S/ 830 PSU-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	>80	143 lm/W	910505102114	DN472B LED20S/ 840 DIA- VLC-E C WH PCO P	- °	4000 K	>80	121 lm/W
910505105016	DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	-	4000 K	80	146 lm/W	912500100543	DN472B LED20S/ 840 PSU-E C WH PCO P	- °	4000 K	>80	125 lm/W
910505104972	DN500B 11S/830 PSU-E C WH	-	3000 K	80	149 lm/W	910505105014	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH	-	4000 K	80	149 lm/W
910505105003	DN500B 20S/830 PSU-E C WH	-	3000 K	80	146 lm/W	910505105019	DN510B 30S/840 PSU-E OC WH	-	4000 K	80	156 lm/W
910505105004	DN500B 20S/840 PSU-E C WH	-	4000 K	80	157 lm/W	912500103323	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	90 °	4000 K	>80	139 lm/W
910505102034	DN460B LED11S/ 830 DIA- VLC-E C WH P	- °	3000 K	>80	128 lm/W	912500106233	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	90 °	3000 K	>80	135 lm/W
910505102035	DN460B LED11S/ 840 DIA- VLC-E C WH P	- °	4000 K	>80	132 lm/W	910505105006	DN500B 20S/840 PSU-E C BK	-	4000 K	80	157 lm/W
910505102072	DN462B LED11S/ 830 DIA- VLC-E C WH PCC P	- °	3000 K	>80	122 lm/W	910505105017	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	-	4000 K	80	146 lm/W
912500100514	DN460B LED11S/ 830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	>80	133 lm/W	910505105013	DN510B 20S/840 PSU-E C BK	-	4000 K	80	157 lm/W
912500100515	DN460B LED11S/ 840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	>80	137 lm/W	910505105015	DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC	-	4000 K	80	149 lm/W
						910505104973	DN510B 20S/830 PSU-E C WH	-	3000 K	80	146 lm/W

Full						Full					
Order Code	Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Order Code	Product Name	Valonlähteen keilakulma	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)
910505105011	DN510B 20S/840 PSU-E C WH	-	4000 K	80	157 lm/W		PSU-E WH				
						910505105008	DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC	-	4000 K	80	149 lm/W
910505105018	DN510B 30S/840 PSU-E C WH	-	4000 K	80	161 lm/W						
						910505105009	DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	-	4000 K	80	138 lm/W
912500102953	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	90 °	4000 K	>80	148 lm/W						
						912500102954	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	90 °	4000 K	>80	148 lm/W
912500103778	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	90 °	3000 K	>80	144 lm/W						
						912500103782	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	90 °	3000 K	>80	144 lm/W
912500102942	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	90 °	4000 K	>80	138 lm/W						
						910505105012	DN510B 20S/840 PSU-E C GR	-	4000 K	80	157 lm/W
912500106265	TCTT160 11S/830	90 °	3000 K	>80	134 lm/W						

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Valonlähteiden		Optiikan tyyppi	Ylöspäin	Order Code	Full Product Name	Valonlähteiden		Optiikan tyyppi	Ylöspäin
		Valovirta	määrä		osuus (ULR)			osuus (ULR)			
910505102038	DN461B LED11S/83 O DIA- VLC-E C WH P	1 050 lm	-	-	0		PSU-E OC WH				
						912500108336	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	1 729 lm	-	Keilakulma 60°	-
910505102040	DN461B LED11S/84 O DIA- VLC-E C WH P	1 100 lm	-	-	0						
						912500102943	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	1 130 lm	-	Keilakulma 90°	-
912500100518	DN461B LED11S/83 O PSU-E C WH P	1 050 lm	1	-	-						
						912500104075	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	1 098 lm	-	Keilakulma 90°	-
912500100519	DN461B LED11S/84 O PSU-E C WH P	1 100 lm	1	-	-						
						910505105010	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	1 950 lm	1	Korkeakiiltoinen heijastin	-
910505105007	DN500B 20S/840	2 000 lm	1	Korkeakiiltoinen heijastin	-						

Order Code	Full Product Name	Valonlähteiden			Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus (ULR)
		Valovirta	määrä	Optiikan tyyppi	
910505102087	DN471B LED20S/8 30 WIA-E C WH P	1 800 lm	-	-	0
910505102089	DN471B LED20S/8 40 WIA-E C WH P	1 850 lm	-	-	0
910505102104	DN471B LED20S/8 30 DIA- VLC-E C WH P	1 800 lm	-	-	0
910505102106	DN471B LED20S/8 40 DIA- VLC-E C WH P	1 850 lm	-	-	0
910505102119	DN473B LED20S/8 40 DIA- VLC-E C WH PCC P	1 800 lm	-	-	0
912500100526	DN471B LED20S/8 30 PSU-E C WH P	1 800 lm	1	-	-
912500100527	DN471B LED20S/8 40 PSU-E C WH P	1 850 lm	1	-	-
912500103829	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	1 797 lm	-	Keilakulma 90°	-
912500104377	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	1 849 lm	-	Keilakulma 90°	-
910505105005	DN500B 20S/840 PSU-E C GR	2 100 lm	1	Korkeakiiltainen heijastin	-
910505102081	DN470B LED20S/8 30 DIA- VLC-E C WH P	1 900 lm	-	-	0

Order Code	Full Product Name	Valonlähteiden			Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus (ULR)
		Valovirta	määrä	Optiikan tyyppi	
910505102085	DN470B LED20S/8 40 WIA-E C WH P	1 950 lm	-	-	0
910505102091	DN472B LED20S/8 30 WIA-E C WH PCC P	1 800 lm	-	-	0
910505102093	DN472B LED20S/8 40 WIA-E C WH PCC P	1 850 lm	-	-	0
910505102111	DN472B LED20S/8 30 DIA- VLC-E C WH PCC P	1 800 lm	-	-	0
910505102113	DN472B LED20S/8 40 DIA- VLC-E C WH PCC P	1 850 lm	-	-	0
910505102147	DN470B LED20S/8 30 WIA-E C WH P	1 900 lm	-	-	0
910505102288	DN470B LED20S/8 40 PSD-E C WH P	1 950 lm	-	-	0
912500100070	DN472B LED20S/8 30 PSU-E C WH PCC P	1 800 lm	1	-	-
912500100071	DN472B LED20S/8 40 PSU-E C WH PCC P	1 850 lm	1	-	-
912500100522	DN470B LED20S/8 30 PSU-E C WH P	1 900 lm	1	-	-
912500100523	DN470B LED20S/8	1 950 lm	1	-	-

Order Code	Full Product Name	Valonlähteiden			Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus (ULR)
		Valovirta	määrä	Optiikan tyyppi	
	40 PSU-E C WH P				
912500100546	DN470B LED20S/8 30 PSU-E C ELP3 WH P	1 900 lm	1	-	-
910505105016	DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	1 950 lm	1	Korkeakiiltoinen heijastin	-
910505104972	DN500B 11S/830 PSU-E C WH	1 150 lm	1	Korkeakiiltoinen heijastin	-
910505105003	DN500B 20S/830 PSU-E C WH	1 950 lm	1	Korkeakiiltoinen heijastin	-
910505105004	DN500B 20S/840 PSU-E C WH	2 100 lm	1	Korkeakiiltoinen heijastin	-
910505102034	DN460B LED11S/83 0 DIA- VLC-E C WH P	1 100 lm	-	-	0
910505102035	DN460B LED11S/84 0 DIA- VLC-E C WH P	1 150 lm	-	-	0
910505102072	DN462B LED11S/83 0 DIA- VLC-E C WH PCC P	1 050 lm	-	-	0
912500100514	DN460B LED11S/83 0 PSU-E C WH P	1 100 lm	1	-	-
912500100515	DN460B LED11S/84 0 PSU-E C WH P	1 150 lm	1	-	-
910505102114	DN472B LED20S/8	1 650 lm	-	-	0

Order Code	Full Product Name	Valonlähteiden			Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus (ULR)
		Valovirta	määrä	Optiikan tyyppi	
	40 DIA- VLC-E C WH PCO P				
912500100543	DN472B LED20S/8 40 PSU-E C WH PCO P	1 650 lm	1	-	-
910505105014	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH	2 000 lm	1	Korkeakiiltoinen heijastin	-
910505105019	DN510B 30S/840 PSU-E OC WH	3 000 lm	1	Korkeakiiltoinen heijastin	-
912500103323	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	1 849 lm	-	Keilakulma 90°	-
912500106233	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	1 797 lm	-	Keilakulma 90°	-
910505105006	DN500B 20S/840 PSU-E C BK	2 100 lm	1	Korkeakiiltoinen heijastin	-
910505105017	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	1 950 lm	1	Korkeakiiltoinen heijastin	-
910505105013	DN510B 20S/840 PSU-E C BK	2 100 lm	1	Korkeakiiltoinen heijastin	-
910505105015	DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC	2 000 lm	1	Korkeakiiltoinen heijastin	-
910505104973	DN510B 20S/830 PSU-E C WH	1 950 lm	1	Korkeakiiltoinen heijastin	-
910505105011	DN510B 20S/840 PSU-E C WH	2 100 lm	1	Korkeakiiltoinen heijastin	-

Order Code	Full Product Name	Valonlähteiden			Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus (ULR)
		Valovirta	määrä	Optiikan tyyppi	
910505105018	DN510B 30S/840 PSU-E C WH	3 100 lm	1	Korkeakiiltoinen heijastin	-
912500102953	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	1 964 lm	-	Keilakulma 90°	-
912500103778	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	1 909 lm	-	Keilakulma 90°	-
912500102942	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	1 130 lm	-	Keilakulma 90°	-
912500106265	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	1 098 lm	-	Keilakulma 90°	-
910505105008	DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC	2 000 lm	1	Korkeakiiltoinen heijastin	-

Order Code	Full Product Name	Valonlähteiden			Ylöspäin suuntautuvan valovirran osuus (ULR)
		Valovirta	määrä	Optiikan tyyppi	
910505105009	DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	1 850 lm	1	Korkeakiiltoinen heijastin	-
912500102954	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	1 964 lm	-	Keilakulma 90°	-
912500103782	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	1 909 lm	-	Keilakulma 90°	-
910505105012	DN510B 20S/840 PSU-E C GR	2 100 lm	1	Korkeakiiltoinen heijastin	-

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tulojännite	Tehonkulutus	Soveltuu satunnaiseen kytkentään
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	8,6 W	Kyllä
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	8,6 W	Kyllä
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Kyllä
912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Kyllä
910505105007	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH	220-240 V	13,5 W	Ei
912500108336	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	220/240 V	13,8 W	Kyllä (koskee läsnäolon/ liikkeen tunnistusta ja päivänvalon hyödyntämistä)
912500102943	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	220/240 V	8,2 W	Ei

Order Code	Full Product Name	Tulojännite	Tehonkulutus	Soveltuu satunnaiseen kytkentään
912500104075	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	220/240 V	8,2 W	Ei
910505105010	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	220-240 V	13,5 W	Ei
910505102087	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	220-240 V	13,2 W	Kyllä
910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	220-240 V	13,2 W	Kyllä
910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	13,7 W	Kyllä
910505102106	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	13,7 W	Kyllä
910505102119	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	13,7 W	Kyllä
912500100526	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Kyllä
912500100527	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Kyllä

Order Code	Full Product Name	Tulojännite	Tehonkulutus	Soveltuu satunnaiseen kytkentään
912500103829	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Ei
912500104377	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Ei
910505105005	DN500B 20S/840 PSU-E C GR	220-240 V	13,5 W	Ei
910505102081	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	13,7 W	Kyllä
910505102085	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	220-240 V	13,2 W	Kyllä
910505102091	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	220-240 V	13,2 W	Kyllä
910505102093	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	220-240 V	13,2 W	Kyllä
910505102111	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	13,7 W	Kyllä
910505102113	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	13,7 W	Kyllä
910505102147	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	220-240 V	13,2 W	Kyllä
910505102288	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	13,5 W	Kyllä
912500100070	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	220-240 V	13,3 W	Kyllä
912500100071	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	220-240 V	13,3 W	Kyllä
912500100522	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Kyllä
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	13,3 W	Kyllä
912500100546	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	13,3 W	Kyllä
910505105016	DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	220-240 V	13,5 W	Ei
910505104972	DN500B 11S/830 PSU-E C WH	220-240 V	7,7 W	Ei
910505105003	DN500B 20S/830 PSU-E C WH	220-240 V	13,5 W	Ei
910505105004	DN500B 20S/840 PSU-E C WH	220-240 V	13,5 W	Ei
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	8,6 W	Kyllä
910505102035	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	8,6 W	Kyllä
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	8,6 W	Kyllä
912500100514	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Kyllä

Order Code	Full Product Name	Tulojännite	Tehonkulutus	Soveltuu satunnaiseen kytkentään
912500100515	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	8,2 W	Kyllä
910505102114	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	220-240 V	13,7 W	Kyllä
912500100543	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	13,3 W	Kyllä
910505105014	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH	220-240 V	13,5 W	Ei
910505105019	DN510B 30S/840 PSU-E OC WH	220-240 V	19,1 W	Ei
912500103323	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	220/240 V	13,3 W	Ei
912500106233	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Ei
910505105006	DN500B 20S/840 PSU-E C BK	220-240 V	13,5 W	Ei
910505105017	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	220-240 V	13,5 W	Ei
910505105013	DN510B 20S/840 PSU-E C BK	220-240 V	13,5 W	Ei
910505105015	DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC	220-240 V	13,5 W	Ei
910505104973	DN510B 20S/830 PSU-E C WH	220-240 V	7 W	Ei
910505105011	DN510B 20S/840 PSU-E C WH	220-240 V	13,5 W	Ei
910505105018	DN510B 30S/840 PSU-E C WH	220-240 V	19,1 W	Ei
912500102953	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Ei
912500103778	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Ei
912500102942	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	220/240 V	8,2 W	Ei
912500106265	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	220/240 V	8,2 W	Ei
910505105008	DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC	220-240 V	13,5 W	Ei
910505105009	DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	220-240 V	13,5 W	Ei
912500102954	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Ei
912500103782	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	220/240 V	13,3 W	Ei
910505105012	DN510B 20S/840 PSU-E C GR	220-240 V	13,5 W	Ei

Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product		Integroitu	
	Name	Himmennettävä	ohjaus	Enimmäishimmennystaso
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	Kyllä	-	1%
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Kyllä	-	1%
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Ei	-	Ei sovellettavissa
912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Ei	-	Ei sovellettavissa
910505105007	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH	Ei	-	-
912500108336	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	Kyllä	Interact SC200 - sensori	-
912500102943	TCTT165 11S/840 PSU- E WH	Ei	-	-
912500104075	TCTT165 11S/830 PSU- E WH	Ei	-	-
910505105010	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	Ei	-	-
910505102087	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	Kyllä	-	1%
910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	Kyllä	-	1%
910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Kyllä	-	1%
910505102106	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Kyllä	-	1%
910505102119	DN473B LED20S/840	Kyllä	-	1%

Order Code	Full Product		Integroitu	
	Name	Himmennettävä	ohjaus	Enimmäishimmennystaso
	DIA-VLC-E C WH PCC P			
912500100526	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Ei	-	Ei sovellettavissa
912500100527	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Ei	-	Ei sovellettavissa
912500103829	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	Ei	-	-
912500104377	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	Ei	-	-
910505105005	DN500B 20S/840 PSU-E C GR	Ei	-	-
910505102081	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Kyllä	-	1%
910505102085	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	Kyllä	-	1%
910505102091	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	Kyllä	-	1%
910505102093	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	Kyllä	-	1%
910505102111	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Kyllä	-	1%
910505102113	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Kyllä	-	1%
910505102147	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	Kyllä	-	1%
910505102288	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	Kyllä	-	1%

Order Code	Full Product		Integroitu	
	Name	Himmennettävä	ohjaus	Enimmäishimmennystaso
912500100070	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Ei	-	Ei sovellettavissa
912500100071	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Ei	-	Ei sovellettavissa
912500100522	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Ei	-	Ei sovellettavissa
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Ei	-	Ei sovellettavissa
912500100546	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Ei	-	Ei sovellettavissa
910505105016	DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	Ei	-	-
910505104972	DN500B 11S/830 PSU- E C WH	Ei	-	-
910505105003	DN500B 20S/830 PSU-E C WH	Ei	-	-
910505105004	DN500B 20S/840 PSU-E C WH	Ei	-	-
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	Kyllä	-	1%
910505102035	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Kyllä	-	1%
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Kyllä	-	1%
912500100514	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Ei	-	Ei sovellettavissa
912500100515	DN460B LED11S/840	Ei	-	Ei sovellettavissa

Order Code	Full Product		Integroitu	
	Name	Himmennettävä	ohjaus	Enimmäishimmennystaso
	PSU-E C WH P			
910505102114	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	Kyllä	-	1%
912500100543	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Ei	-	Ei sovellettavissa
910505105014	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH	Ei	-	-
910505105019	DN510B 30S/840 PSU-E OC WH	Ei	-	-
912500103323	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	Ei	-	-
912500106233	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	Ei	-	-
910505105006	DN500B 20S/840 PSU-E C BK	Ei	-	-
910505105017	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	Ei	-	-
910505105013	DN510B 20S/840 PSU-E C BK	Ei	-	-
910505105015	DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC	Ei	-	-
910505104973	DN510B 20S/830 PSU-E C WH	Ei	-	-
910505105011	DN510B 20S/840 PSU-E C WH	Ei	-	-
910505105018	DN510B 30S/840 PSU-E C WH	Ei	-	-
912500102953	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	Ei	-	-

Order Code	Full Product		Integroitu	
	Name	Himmennettävä	ohjaus	Enimmäishimmennystaso
912500103778	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	Ei	-	-
912500102942	TCTT160 11S/840 PSU- E WH	Ei	-	-
912500106265	TCTT160 11S/830 PSU- E WH	Ei	-	-
910505105008	DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC	Ei	-	-
910505105009	DN500B 20S/840	Ei	-	-

Order Code	Full Product		Integroitu	
	Name	Himmennettävä	ohjaus	Enimmäishimmennystaso
	PSU-E WR WH PCO			
912500102954	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	Ei	-	-
912500103782	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	Ei	-	-
910505105012	DN510B 20S/840 PSU-E C GR	Ei	-	-

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Rungon väri	Suojausluokan	
			koodi	
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	Valkoinen	IP20	
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Valkoinen	IP20	
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Valkoinen	IP20	
912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Valkoinen	IP20	
910505105007	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH	Harmaa	IP20	
912500108336	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	Valkoinen	IP20/54	
912500102943	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	Valkoinen	IP20	
912500104075	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	Valkoinen	IP20	
910505105010	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	Harmaa	IP54/20	
910505102087	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	Valkoinen	IP20	
910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	Valkoinen	IP20	
910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Valkoinen	IP20	
910505102106	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Valkoinen	IP20	
910505102119	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Valkoinen	IP20/54	
912500100526	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Valkoinen	IP20	
912500100527	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Valkoinen	IP20	
912500103829	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	Valkoinen	IP20	
912500104377	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	Valkoinen	IP20	
910505105005	DN500B 20S/840 PSU-E C GR	Harmaa	IP20	
910505102081	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Valkoinen	IP20	
910505102085	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	Valkoinen	IP20	
910505102091	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	Valkoinen	IP20/54	
910505102093	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	Valkoinen	IP20/54	

Order Code	Full Product Name	Rungon väri	Suojausluokan	
			koodi	
910505102111	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Valkoinen	IP20/54	
910505102113	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Valkoinen	IP20/54	
910505102147	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	Valkoinen	IP20	
910505102288	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	Valkoinen	IP20	
912500100070	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Valkoinen	IP20/54	
912500100071	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Valkoinen	IP20/54	
912500100522	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Valkoinen	IP20	
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Valkoinen	IP20	
912500100546	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Valkoinen	IP20	
910505105016	DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	Harmaa	IP54/20	
910505104972	DN500B 11S/830 PSU-E C WH	Harmaa	IP20	
910505105003	DN500B 20S/830 PSU-E C WH	Harmaa	IP20	
910505105004	DN500B 20S/840 PSU-E C WH	Harmaa	IP20	
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	Valkoinen	IP20	
910505102035	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Valkoinen	IP20	
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Valkoinen	IP20/54	
912500100514	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Valkoinen	IP20	
912500100515	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Valkoinen	IP20	
910505102114	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	Valkoinen	IP20/54	
912500100543	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Valkoinen	IP20/54	
910505105014	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH	Harmaa	IP20	

Order Code	Full Product Name	Suojausluokan	
		Rungon väri	koodi
910505105019	DN510B 30S/840 PSU-E OC WH	Harmaa	IP20
912500103323	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	Valkoinen	IP20
912500106233	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	Valkoinen	IP20
910505105006	DN500B 20S/840 PSU-E C BK	Harmaa	IP20
910505105017	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	Harmaa	IP54/20
910505105013	DN510B 20S/840 PSU-E C BK	Harmaa	IP20
910505105015	DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC	Harmaa	IP54/20
910505104973	DN510B 20S/830 PSU-E C WH	Harmaa	IP20
910505105011	DN510B 20S/840 PSU-E C WH	Harmaa	IP20
910505105018	DN510B 30S/840 PSU-E C WH	Harmaa	IP20

Order Code	Full Product Name	Suojausluokan	
		Rungon väri	koodi
912500102953	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	Valkoinen	IP20
912500103778	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	Valkoinen	IP20
912500102942	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	Valkoinen	IP20
912500106265	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	Valkoinen	IP20
910505105008	DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC	Harmaa	IP54/20
910505105009	DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	Harmaa	IP54/20
912500102954	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	Valkoinen	IP20
912500103782	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	Valkoinen	IP20
910505105012	DN510B 20S/840 PSU-E C GR	Harmaa	IP20

Hätätilakäyttö

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen		Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
		turvavalaistus	Turvavalaistus	
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	Ei	-	-
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Ei	-	-
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Ei	-	-
912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Ei	-	-
910505105007	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH	-	-	-
912500108336	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	Ei	-	-
912500102943	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	Ei	-	-
912500104075	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	Ei	-	-
910505105010	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	-	-	-
910505102087	DN471B LED20S/83	Ei	-	-

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen		Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
		turvavalaistus	Turvavalaistus	
	O WIA-E C WH P			
910505102089	DN471B LED20S/84 O WIA-E C WH P	Ei	-	-
910505102104	DN471B LED20S/83 O DIA-VLC- E C WH P	Ei	-	-
910505102106	DN471B LED20S/84 O DIA-VLC- E C WH P	Ei	-	-
910505102119	DN473B LED20S/84 O DIA-VLC- E C WH PCC P	Ei	-	-
912500100526	DN471B LED20S/83 O PSU-E C WH P	Ei	-	-
912500100527	DN471B LED20S/84 O PSU-E C WH P	Ei	-	-
912500103829	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	Ei	-	-
912500104377	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	Ei	-	-

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen		Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
		turvavalaistus	Turvavalaistus	
910505105005	DN500B 20S/840 PSU-E C GR	-	-	-
910505102081	DN470B LED20S/83 0 DIA-VLC- E C WH P	Ei	-	-
910505102085	DN470B LED20S/84 0 WIA-E C WH P	Ei	-	-
910505102091	DN472B LED20S/83 0 WIA-E C WH PCC P	Ei	-	-
910505102093	DN472B LED20S/84 0 WIA-E C WH PCC P	Ei	-	-
910505102111	DN472B LED20S/83 0 DIA-VLC- E C WH PCC P	Ei	-	-
910505102113	DN472B LED20S/84 0 DIA-VLC- E C WH PCC P	Ei	-	-
910505102147	DN470B LED20S/83 0 WIA-E C WH P	Ei	-	-
910505102288	DN470B LED20S/84 0 PSD-E C WH P	Ei	-	-
912500100070	DN472B LED20S/83 0 PSU-E C WH PCC P	Ei	-	-
912500100071	DN472B LED20S/84 0 PSU-E C WH PCC P	Ei	-	-
912500100522	DN470B LED20S/83 0 PSU-E C WH P	Ei	-	-

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen		Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
		turvavalaistus	Turvavalaistus	
912500100523	DN470B LED20S/84 0 PSU-E C WH P	Ei	-	-
912500100546	DN470B LED20S/83 0 PSU-E C ELP3 WH P	Ei	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, Pro-versio	3 tuntia
910505105016	DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	-	-	-
910505104972	DN500B 11S/830 PSU-E C WH	-	-	-
910505105003	DN500B 20S/830 PSU-E C WH	-	-	-
910505105004	DN500B 20S/840 PSU-E C WH	-	-	-
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	Ei	-	-
910505102035	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Ei	-	-
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Ei	-	-
912500100514	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Ei	-	-
912500100515	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Ei	-	-
910505102114	DN472B LED20S/84 0 DIA-VLC- E C WH PCO P	Ei	-	-
912500100543	DN472B LED20S/84 0 PSU-E C WH PCO P	Ei	-	-

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen turvavalaistus	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
910505105014	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH	-	-	-
910505105019	DN510B 30S/840 PSU-E OC WH	-	-	-
912500103323	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	Ei	-	-
912500106233	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	Ei	-	-
910505105006	DN500B 20S/840 PSU-E C BK	-	-	-
910505105017	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	-	-	-
910505105013	DN510B 20S/840 PSU-E C BK	-	-	-
910505105015	DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC	-	-	-
910505104973	DN510B 20S/830 PSU-E C WH	-	-	-
910505105011	DN510B 20S/840 PSU-E C WH	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen turvavalaistus	Turvavalaistus	Turvavalaistuksen nimelliskesto (täydellä akulla)
910505105018	DN510B 30S/840 PSU-E C WH	-	-	-
912500102953	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	Ei	-	-
912500103778	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	Ei	-	-
912500102942	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	Ei	-	-
912500106265	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	Ei	-	-
910505105008	DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC	-	-	-
910505105009	DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	-	-	-
912500102954	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	Ei	-	-
912500103782	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	Ei	-	-
910505105012	DN510B 20S/840 PSU-E C GR	-	-	-

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue	Hehkulankatesti	Välkyntäarvo (PstLM)	Stroboskooppilmiön arvo (SVM)	Order Code	Full Product Name	Käyttölämpötila-alue	Hehkulankatesti	Välkyntäarvo (PstLM)	Stroboskooppilmiön arvo (SVM)
910505102038	DN461B LED11S/ 830 DIA- VLC-E C WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-	912500100518	VLC-E C WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-
910505102040	DN461B LED11S/ 840 DIA-	+10...+40 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	0.4	912500100519	PSU-E C WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-

Full						Stroboskooppi					
Order Code	Product Name	Käyttölämpötila-alue	Hehkulankatesti	Välkyntäarvo (PstLM)	ilmiön arvo (SVM)	Order Code	Product Name	Käyttölämpötila-alue	Hehkulankatesti	Välkyntäarvo (PstLM)	ilmiön arvo (SVM)
	840 PSU-E C WH P					912500100526	DN471B LED20S/ 830	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-
910505105007	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH	+10...+35 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	-	912500100527	DN471B LED20S/ 840	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-
912500108336	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	0,02	0,003	912500103829	TCTT175 20S/830 PSU-E WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	1	0,4
912500102943	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	1	0,4	912500104377	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	1	0,4
912500104075	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	1	0,4	910505105005	DN500B 20S/840 PSU-E GR	+10...+35 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	-
910505105010	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	+10...+35 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	-	910505102081	DN470B LED20S/ 830 DIA- VLC-E C WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	0,4
910505102087	DN471B LED20S/ 830 WIA-E C WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-	910505102085	DN470B LED20S/ 840 WIA-E C WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-
910505102089	DN471B LED20S/ 840 WIA-E C WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-	910505102091	DN472B LED20S/ 830 WIA-E C WH PCC P	-15...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-
910505102104	DN471B LED20S/ 830 DIA- VLC-E C WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-	910505102093	DN472B LED20S/ 840 WIA-E C WH PCC P	-15...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-
910505102106	DN471B LED20S/ 840 DIA- VLC-E C WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-	910505102111	DN472B LED20S/ 830 DIA- VLC-E C WH PCC P	-15...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-
910505102119	DN473B LED20S/ 840 DIA- VLC-E C WH PCC P	-15...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-						

Order Code	Full					Stroboskooppi					
	Product Name	Käyttölämpötila-alue	Hehkulankatesti	Välkyntäarvo (PstLM)	ilmiön arvo (SVM)	Order Code	Product Name	Käyttölämpötila-alue	Hehkulankatesti	Välkyntäarvo (PstLM)	ilmiön arvo (SVM)
910505102113	DN472B LED20S/ 840 DIA- VLC-E C WH PCC P	-15...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-	910505104972	DN500B 11S/830 PSU-E C WH	+10...+35 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	-
910505102147	DN470B LED20S/ 830 WIA-E C WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-	910505105003	DN500B 20S/830 PSU-E C WH	+10...+35 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	-
910505102288	DN470B LED20S/ 840 PSD-E C WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	0,4	910505105004	DN500B 20S/840 PSU-E C WH	+10...+35 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	-
912500100070	DN472B LED20S/ 830 PSU-E C WH PCC P	-15...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-	910505102034	DN460B LED11S/ 830 DIA- VLC-E C WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	0,4
912500100071	DN472B LED20S/ 840 PSU-E C WH PCC P	-15...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-	910505102035	DN460B LED11S/ 840 DIA- VLC-E C WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-
912500100522	DN470B LED20S/ 830 PSU-E C WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-	910505102072	DN462B LED11S/ 830 DIA- VLC-E C WH PCC P	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-
912500100523	DN470B LED20S/ 840 PSU-E C WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-	912500100514	DN460B LED11S/ 830 PSU-E C WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	0,4
912500100546	DN470B LED20S/ 830 PSU-E C ELP3 WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-	912500100515	DN460B LED11S/ 840 PSU-E C WH P	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-
910505105016	DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	+10...+35 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	-	910505102114	DN472B LED20S/ 840 DIA- VLC-E C WH PCO P	-15...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-
						912500100543	DN472B LED20S/ 840 PSU-E C WH PCO P	-15...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	-	-

Order Code	Full Product			Stroboskooppi			Order Code	Full Product			Stroboskooppi		
	Name	Käyttölämpötila-alue	Hehkulankatesti	Välkyntäarvo (PstLM)	ilmiön arvo (SVM)	Name		Käyttölämpötila-alue	Hehkulankatesti	Välkyntäarvo (PstLM)	ilmiön arvo (SVM)		
910505105014	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH	+10...+35 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	-	910505105018	DN510B 30S/840 PSU-E C WH	+10...+35 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	-		
910505105019	DN510B 30S/840 PSU-E OC WH	+10...+35 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	-	912500102953	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	1	0,4		
912500103323	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	1	0,4	912500103778	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	1	0,4		
912500106233	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	1	0,4	912500102942	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	1	0,4		
910505105006	DN500B 20S/840 PSU-E C BK	+10...+35 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	-	912500106265	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	1	0,4		
910505105017	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	+10...+35 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	-	910505105008	DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC	+10...+35 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	-		
910505105013	DN510B 20S/840 PSU-E C BK	+10...+35 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	-	910505105009	DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	+10...+35 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	-		
910505105015	DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC	+10...+35 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	-	912500102954	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	1	0,4		
910505104973	DN510B 20S/830 PSU-E C WH	+10...+35 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	-	912500103782	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	+10...+40 °C	Lämpötila 750 °C, kesto 30 s	1	0,4		
910505105011	DN510B 20S/840 PSU-E C WH	+10...+35 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	-	910505105012	DN510B 20S/840 PSU-E C GR	+10...+35 °C	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s	-	-		

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa	Valovirran toleranssi	Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa	Valovirran toleranssi
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%	912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%	912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa	Valovirran toleranssi
910505105007	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	+/-10%
912500108336	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
912500102943	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
912500104075	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
910505105010	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	(0.38, 0.38) SDCM <3	+/-10%
910505102087	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
910505102106	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
910505102119	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
912500100526	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
912500100527	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
912500103829	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
912500104377	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
910505105005	DN500B 20S/840 PSU-E C GR	(0.38, 0.38) SDCM <3	+/-10%
910505102081	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
910505102085	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
910505102091	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
910505102093	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
910505102111	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
910505102113	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
910505102147	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
910505102288	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
912500100070	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3	+/-10%
912500100071	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
912500100522	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa	Valovirran toleranssi
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
912500100546	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
910505105016	DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	(0.38, 0.38) SDCM <3	+/-10%
910505104972	DN500B 11S/830 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	+/-10%
910505105003	DN500B 20S/830 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	+/-10%
910505105004	DN500B 20S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	+/-10%
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
910505102035	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
912500100514	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3	+/-10%
912500100515	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
910505102114	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
912500100543	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3	+/-10%
910505105014	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	+/-10%
910505105019	DN510B 30S/840 PSU-E OC WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	+/-10%
912500103323	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
912500106233	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
910505105006	DN500B 20S/840 PSU-E C BK	(0.38, 0.38) SDCM <3	+/-10%
910505105017	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	(0.38, 0.38) SDCM <3	+/-10%
910505105013	DN510B 20S/840 PSU-E C BK	(0.38, 0.38) SDCM <3	+/-10%
910505105015	DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC	(0.38, 0.38) SDCM <3	+/-10%
910505104973	DN510B 20S/830 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	+/-10%
910505105011	DN510B 20S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	+/-10%
910505105018	DN510B 30S/840 PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	+/-10%
912500102953	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
912500103778	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
912500102942	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
912500106265	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
910505105008	DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC	(0.38, 0.38) SDCM <3	+/-10%
910505105009	DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	(0.38, 0.38) SDCM <3	+/-10%
912500102954	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	(0.38, 0.38) SDCM < 3	-10% / +10%
912500103782	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	(0.43, 0.40) SDCM < 3	-10% / +10%
910505105012	DN510B 20S/840 PSU-E C GR	(0.38, 0.38) SDCM <3	+/-10%

Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 käyttökäytännin kohdalla
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %
910505105007	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH	10 %
912500108336	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	-
912500102943	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	-
912500104075	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	-
910505105010	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	10 %
910505102087	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	-
910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-
910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
910505102106	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
910505102119	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
912500100526	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
912500100527	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
912500103829	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	-
912500104377	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	-
910505105005	DN500B 20S/840 PSU-E C GR	10 %
910505102081	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
910505102085	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	-
910505102091	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	-
910505102093	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	-
910505102111	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
910505102113	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
910505102147	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	-
910505102288	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-
912500100070	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
912500100071	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
912500100522	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %

Order Code	Full Product Name	Liitäntälaitteen vikaantumisaste 5 000 käyttökäytännin kohdalla
912500100546	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
910505105016	DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	10 %
910505104972	DN500B 11S/830 PSU-E C WH	10 %
910505105003	DN500B 20S/830 PSU-E C WH	10 %
910505105004	DN500B 20S/840 PSU-E C WH	10 %
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
910505102035	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
912500100514	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
912500100515	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %
910505102114	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	-
912500100543	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1 %
910505105014	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH	10 %
910505105019	DN510B 30S/840 PSU-E OC WH	10 %
912500103323	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	-
912500106233	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	-
910505105006	DN500B 20S/840 PSU-E C BK	10 %
910505105017	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	10 %
910505105013	DN510B 20S/840 PSU-E C BK	10 %
910505105015	DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC	10 %
910505104973	DN510B 20S/830 PSU-E C WH	10 %
910505105011	DN510B 20S/840 PSU-E C WH	10 %
910505105018	DN510B 30S/840 PSU-E C WH	10 %
912500102953	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	-
912500103778	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	-
912500102942	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	-
912500106265	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	-
910505105008	DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC	10 %
910505105009	DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	10 %
912500102954	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	-
912500103782	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	-
910505105012	DN510B 20S/840 PSU-E C GR	10 %

Tuotetiedot


Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN461B
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN461B
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN461B
912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN461B
910505105007	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH	DN500B
912500108336	TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH	TCTTPF
912500102943	TCTT165 11S/840 PSU-E WH	TCTTPF
912500104075	TCTT165 11S/830 PSU-E WH	TCTTPF
910505105010	DN500B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	DN500B
910505102087	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	DN471B
910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	DN471B
910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN471B

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505102106	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
910505102119	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN473B
912500100526	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN471B
912500100527	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN471B
912500103829	TCTT175 20S/830 PSU-E WH	TCTTPF
912500104377	TCTT175 20S/840 PSU-E WH	TCTTPF
910505105005	DN500B 20S/840 PSU-E C GR	DN500B
910505102081	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN470B
910505102085	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	DN470B
910505102091	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	DN472B
910505102093	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	DN472B
910505102111	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B


Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505102113	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B
910505102147	DN470B LED20S/830 WIA-E C WH P	DN470B
910505102288	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	DN470B
912500100070	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	DN472B
912500100071	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	DN472B
912500100522	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN470B
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN470B
912500100546	DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
910505105016	DN510B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	DN510B
910505104972	DN500B 11S/830 PSU-E C WH	-
910505105003	DN500B 20S/830 PSU-E C WH	DN500B
910505105004	DN500B 20S/840 PSU-E C WH	DN500B
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN460B
910505102035	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN460B
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN462B
912500100514	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN460B
912500100515	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN460B
910505102114	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	DN472B
912500100543	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	DN472B
910505105014	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH	DN510B

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505105019	DN510B 30S/840 PSU-E OC WH	DN510B
912500103323	TCTT180 20S/840 PSU-E WH281	TCTTPF
912500106233	TCTT180 20S/830 PSU-E WH	TCTTPF
910505105006	DN500B 20S/840 PSU-E C BK	DN500B
910505105017	DN510B 20S/840 PSU-E OC WH PCC	DN510B
910505105013	DN510B 20S/840 PSU-E C BK	DN510B
910505105015	DN510B 20S/840 PSU-E C WH PCC	DN510B
910505104973	DN510B 20S/830 PSU-E C WH	-
910505105011	DN510B 20S/840 PSU-E C WH	DN510B
910505105018	DN510B 30S/840 PSU-E C WH	DN510B
912500102953	TCTT225 20S/840 PSU-E WH	TCTTPF
912500103778	TCTT225 20S/830 PSU-E WH	TCTTPF
912500102942	TCTT160 11S/840 PSU-E WH	TCTTPF
912500106265	TCTT160 11S/830 PSU-E WH	TCTTPF
910505105008	DN500B 20S/840 PSU-E C WH PCC	DN500B
910505105009	DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO	DN500B
912500102954	TCTT230 20S/840 PSU-E WH	TCTTPF
912500103782	TCTT230 20S/830 PSU-E WH	TCTTPF
910505105012	DN510B 20S/840 PSU-E C GR	DN510B


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 910505105013




Polar Normal (separate) - 910505105004




Polar Normal (separate) - 910505105017



Polar Normal (separate) - 910505105005




Polar Normal (separate) - 910505105014




Polar Normal (separate) - 910505105007


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 910505105018




Polar Normal (separate) - 910505105019




Polar Normal (separate) - 910505105009




Polar Normal (separate) - 910505105010




Polar Normal (separate) - 910505105011




Polar Normal (separate) - 910505105003




Polar Normal (separate) - 910505105015




Polar Normal (separate) - 910505105016




Polar Normal (separate) - 910505105008



Polar Normal (separate) - 910505105012





Polar Normal (separate) - 910505105006




Polar Normal (separate) - 910505104972

Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - 910505104973


Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102113




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102035




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102119




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102087




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102091



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102040




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102081




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102111


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102093




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102106




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102104




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102089




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102038




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102034



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102085




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102288




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100070


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100071




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100515




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100519




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100522




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100523




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100514



Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100527




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100526




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100518


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100543




Polar Normal (separate) - DN460BN - 912500100546




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102072




Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102114



Polar Normal (separate) - DN460BN - 910505102147



Polar Normal (separate) - TCTTPI - 912500102954



Polar Normal (separate) - TCTTPI - 912500102953

