

LuxSpace Mini recessed

DN560B



Philips LuxSpace Mini recessed – Tehokas, laadukas ja tyylikäs valaistusratkaisu

LuxSpace-alasvalo tarjoaa erittäin tehokkaan, laadukkaan ja tyylikkään valaistusratkaisun. Monipuolisesta valaisimesta on saatavilla monia eri versioita, joista löytyy sopiva jokaiseen käyttökohteeseen. LuxSpace takaa miellyttävän valaistuksen, laadukkaat valonjaot sekä hyvän värintoiston.

Hyödyt

- Korkea valotehokkuus, jopa 150 lm/W
- Miellyttävää, luonnollista valoa
- Saatavilla kapeareunainen tai reunaton versio kipsilevykattoihin
- Parannettu häikäisy-suodatin toimistokohteisiin
- Leveä valonjako takaa tasaisen valaistuksen

Applications

- Toimistot
- Myymälät

- Sairaalat ja hoitolaitokset
- Hotellit ja ravintolat

Ominaisuudet

- Uppoasennettava mini-versio sopii 150 mm:n asennusaukkoon (DN560B/DN561B)
- Saatavana kehyksetön versio
- Saatavilla UGR19- ja UGR22-versiot ja eri kokoja
- Saatavilla vakioväreissä kiiltävä metalli, valkoinen (RAL9003), harmaa (RAL9006), musta (RAL9004), muut RAL-värit tilauksesta
- Saatavilla versio keskusakustolliseen turvavalaukseen (DC-virransyöttö, 3 h akku)

- Lämpijohdotettava versio, Eca- ja B2ca-kaapeli- ja liitinvaihtoehdot


- Pitkä hyötykäyttöikä, jopa 50 000 tuntia (L90)
- Monia eri optiikoita saatavilla

Versions



IPPR_DN560Bi_0001-Product photo

Mittapiirros



DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH

Yleistä tietoa

Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Huoltotunniste	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Optiikan tyyppi	-

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Tehonkulutus	8,1 W
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri Valkoinen
Suojausluokan koodi IP20 [Kosketussuojattu]
Iskukestävyysluokka IK02 [0.2 J standard]

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä Kyllä
ENEC-merkintä ENEC-merkintä
Käyttölämpötila-alue +10...+25 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi +/-10%

Tuotetiedot

Tuoteperheen koodi DN561B [LuxSpace2 Mini Deep recessed]


Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)
910505100919	DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH	1 200 lm	3000 K	150 lm/W
910505100920	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	1 250 lm	4000 K	158 lm/W


Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910505100919	DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
910505100920	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2

Polar normal diagrams



DN560BI - 910505100920



DN560BI - 910505100919