



LuxSpace Mini, încastrat – eficien ă ridicată, confort vizual și design elegant

LuxSpace Mini, încastrat

Clien ii caută să-și optimizeze toate resursele și acest lucru înseamnă nu doar costurile de func ionare (energie etc.), ci și costurile utilizatorilor, care au un impact mult mai mare asupra rentabilită ii. Prin urmare, LuxSpace este proiectat să asigure combina ie perfectă între eficien ă, confort vizual și design, fără a face compromisuri în ceea ce privește performan a iluminatului (redarea culorilor și distribu ia luminii). Oferă o gamă largă de op iuni pentru crearea ambian ei dorite pentru a asigura confortul utilizatorului, indiferent de aplica ie.

Beneficii

- Cea mai bună eficacitate din clasa sa, cu până la 150lm/W
- Creează o lumină blândă, naturală, asigurând confort vizual
- Integrare perfectă în tavan cu margine îngustă sau versiune fără margine pentru tavane tencuite
- Control îmbunătă it al efectului de orbire cu conformitate cu reglementările pentru birouri
- Oferă o iluminare uniformă datorită distribu iei largi a luminii

LuxSpace Mini, încastrat

Caracteristici

- Varianta mini pentru suport încastrat cu diametrul deschiderii de 150 mm (DN560B/DN561B)
- Selec ie din patru sisteme optice: luciu intens, fa etat, mat și alb
- Variante UGR19 și UGR22 cu diferite înăl imi ale produsului
- Op iuni de culoare: metalizată foarte lucioasă, alb (RAL9003), gri (RAL9006), negru (RAL9004) ca standard (orice altă culoare RAL este posibilă la cerere)
- În conformitate cu normele pentru iluminat de urgen ă central cu C.C. (la cerere)
- Mai multe op iuni suplimentare: op iuni de iluminat de urgen ă (o singură baterie timp de 3 ore), cu cablaj continuu, cu cablu și conector Eca și B2ca;
- Durată de via ă utilă extinsă: 50.000 de ore la L90

Cerere


- Birouri
- Retail
- Spitale si centre de ingrijire
- Industria hoteliera

Versions



IPPR_DN560Bi_0009-Product photo

Cote



LuxSpace Mini, încastat

Informații generale

Balast inclus	Da
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unitate
Etichetă de service	Da

Date tehnice lumină

Indice de redare a culorilor (IRC)	>80
Tip de sistem optic	-

Funcționare și sistem electric

Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da

Sistem mecanic și carcasă

Culoare carcasă	Alb
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02

Aprobare și aplicație

Interval temperatură ambientală	De la +10 până la +25 °C
Marcaj CE	Da
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s

Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos	+/-10%
------------------------	--------

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Flux luminos
97048200	DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH	3000 K	150 lm/W	1.200 lm
97049900	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	4000 K	158 lm/W	1.250 lm
97055000	DN561B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH	4000 K	144 lm/W	1.250 lm
97046800	DN560B LED12S/830UE PSU-E C PG WH	3000 K	144 lm/W	1.150 lm
97047500	DN560B LED12S/840UE PSU-E C PG WH	4000 K	152 lm/W	1.200 lm
97056700	DN560B LED20S/830UE PSU-E C WH	3000 K	163 lm/W	2.100 lm
97057400	DN560B LED20S/840UE PSU-E C WH	4000 K	172 lm/W	2.200 lm

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
97048200	DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH	8,1 W
97049900	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	8,1 W
97055000	DN561B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH	8,9 W
97046800	DN560B LED12S/830UE PSU-E C PG WH	8,1 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent
97047500	DN560B LED12S/840UE PSU-E C PG WH	8,1 W
97056700	DN560B LED20S/830UE PSU-E C WH	13 W
97057400	DN560B LED20S/840UE PSU-E C WH	13 W

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

LuxSpace Mini, încastrat

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității		Nivel maxim de reglare a intensității
		luminoase	Comandă încorporată	luminoase
97048200	DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH	Nu	-	-
97049900	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	Nu	-	-
97055000	DN561B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH	Da	Comunicare lumină vizibilă	1%
97046800	DN560B LED12S/830UE PSU-E C PG WH	Nu	-	-

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității		Nivel maxim de reglare a intensității
		luminoase	Comandă încorporată	luminoase
97047500	DN560B LED12S/840UE PSU-E C PG WH	Nu	-	-
97056700	DN560B LED20S/830UE PSU-E C WH	Nu	-	-
97057400	DN560B LED20S/840UE PSU-E C WH	Nu	-	-

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Cod protec ie împotriva infiltrărilor
97048200	DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH	IP20
97049900	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	IP20
97055000	DN561B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH	IP20
97046800	DN560B LED12S/830UE PSU-E C PG WH	IP20/54

Order Code	Full Product Name	Cod protec ie împotriva infiltrărilor
97047500	DN560B LED12S/840UE PSU-E C PG WH	IP20/54
97056700	DN560B LED20S/830UE PSU-E C WH	IP20
97057400	DN560B LED20S/840UE PSU-E C WH	IP20

Performan ă ini ială (conformitate IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromatică ini ială
97048200	DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97049900	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97055000	DN561B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97046800	DN560B LED12S/830UE PSU-E C PG WH	(0.43, 0.40) SDCM <2


Order Code	Full Product Name	Cromatică ini ială
97047500	DN560B LED12S/840UE PSU-E C PG WH	(0.38, 0.38) SDCM <2
97056700	DN560B LED20S/830UE PSU-E C WH	(0.43, 0.40) SDCM <2
97057400	DN560B LED20S/840UE PSU-E C WH	(0.38, 0.38) SDCM <2

Date despre produs


Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
97048200	DN561B LED12S/830UE PSU-E C WH	DN561B
97049900	DN561B LED12S/840UE PSU-E C WH	DN561B
97055000	DN561B LED12S/840UE DIA-VLC-E C WH	DN561B
97046800	DN560B LED12S/830UE PSU-E C PG WH	DN560B

Order Code	Full Product Name	Cod familie de produse
97047500	DN560B LED12S/840UE PSU-E C PG WH	DN560B
97056700	DN560B LED20S/830UE PSU-E C WH	DN560B
97057400	DN560B LED20S/840UE PSU-E C WH	DN560B


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100928




Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100920




Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100926




Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100927



Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100918



Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100917



Polar Normal (separate) - DN560BI - 910505100919

LuxSpace Mini, încastrat

