

LuxSpace Mini, recessed

DN560B



LuxSpace Mini, recesses– yüksek verimlilik, görsel konfor ve şık tasarım

Müşteriler kendi kaynaklarını optimize etmek istiyor, bu da yalnızca işletme maliyetlerini değil (enerji vb.) aynı zamanda insan kaynaklarını da etkiliyor. Bu nedenle enerji tasarrufu bir önceliktir. Ancak bunun, daha üretken olmak için iyi bir ortama ihtiyaç duyan çalışanların sağlığı veya alışveriş deneyimlerinden keyif almak isteyen müşteriler üzerinde olumsuz etkisinin olmaması gerekir. LuxSpace, aydınlatma performansını (renk oluşturma ve renk eş yayılımı) etkilemeden verimlilik, ışık konforu ve tasarımın mükemmel bir kombinasyonunu sunuyor. Tüm uygulamalarda istenen ortamı oluşturmak için pek çok seçeneği de mevcuttur.

[BENEFITS]

- Yumuşak, doğal bir ışık yaratır, görsel konfor sağlar
- İnce ve dar çerçevesi sayesinde tavan ile mükemmel entegrasyon; çerçevesiz versiyon alçı tavan için idealdir

[APPLICATIONS]

- Ofisler
- Perakende sektörü

- Hastaneler
- Oteller
- Havaalanları

[FEATURES]

- Dört optik sistem seçeneği: Tam parlak, desenli, mat ve beyaz
- Yükseklikler: derinlik (UGR 19'a kadar), düşüklük(UGR 22'ye kadar)

- Çerçeve renkleri: Tam parlak metalik, beyaz (RAL9003), gri, siyah (RAL9004) standart olarak (isteğe bağlı başka herhangi bir RAL rengi mümkündür)
- Çerçevesiz versiyonu mevcuttur
- DC beslemeli harici acil durum aydınlatmasına uyumludur (opsiyonel)


- Birden çok ek seçenek: PG ve PGO (IP54 ön yüzey), acil durum aydınlatması (tek pille 3 saat), Eca ve B2ca kablosu ve konnektörü seçenekleri, dahili kablolama
- Işık rengi: 830, 840, 927, 930 ve 940 (CRI90 modelleri isteğe bağlı olarak sunulur)

[VERSIONS]



IPPR_DN560Bi_0009-Product photo

[DIMENSIONALDRAWING]



DN560B LED12S/840UE PSU-E C WH

Genel Bilgiler

Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Tertibat dahildir	Evet
Service etiketi	Evet

Işık Teknik Ayrıntıları

Işık Akısı	1.250 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	158 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Optik sistem türü	-

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Güç Tüketimi	8,1 W
Rastgele anahtara uygun	Evet
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Rengi	Beyaz
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK02 [0,2 J standart]

Onay ve Uygulama

Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Alev alma işareti	Normal olarak alev alan yüzeyler üzerine montaj için
CE işareti	Evet
ENEC işareti	ENEC işareti
Ortam sıcaklığı aralığı	+10 ila +25 °C


Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0.38, 0.38) SDCM <2

Ürün Verileri

Ürün ailesi kodu	DN560B [LuxSpace2 Mini Low height recessed]
------------------	---

[POLARNORMALDIAGRAMS]



DN560BI - 910505100916

