



Uppoasennettava LuxSpace Square – tehokas, miellyttävä valo ja tyylikäs muotoilu

Yrityksille resurssien hallinta on tärkeää, mikä tarkoittaa juoksevien kulujen (energia jne.) minimoimista, mutta lisäksi myös henkilöstön hyvinvointiin liittyviä asioita. Energiansäästöt ovat etusijalla, mutta ne eivät saa vaikuttaa työntekijöiden tai asiakkaiden hyvinvointia heikentävästi. Työntekijät tarvitsevat miellyttävän työympäristön ollakseen tuottavia, ja asiakkaat haluavat nauttia ostosten tekemisestä. Tyylikäs LuxSpace on tehokas valaisin, jonka tuottama valo on miellyttävää ja suorituskky (värintoisto ja värin tasaisuus) vertaansa vailla. Sen useat valaisinvaihtoehdot mahdollistavat juuri oikeanlaisen valaistuksen käyttökohteesta riippumatta.

Hyödyt

- Luokkansa paras energiatehokkuus
- Tuottaa miellyttävää ja luonnollista valoa
- Täydellisesti integroitavissa kattoon ohuen, kapean kehyksensä ansiosta; kehyksetön versio kipsilevykattoon

Applications

- Toimistot
- Myymälät
- Sairaalat
- Hotellit
- Lentokentät

Ominaisuudet


- Neljä optiikkavaihtoehtoa: kiiltävä, viistetty, matta ja valkoinen
- Kehyksen värit: kiiltävä metalli, valkoinen (RAL9010), harmaa, musta (RAL9004) vakiona (mikä tahansa muu RAL-väri mahdollinen pyynnöstä)
- Kehyksen versio saatavana
- Soveltuu keskitettyyn turvavalaitukseen, jossa tasavirtalähde
- Monia lisävaihtoehtoja: turvavalaitus (yksi paristo 3 tuntia), läpijohdotus

Versions



IPPR DN570Bi 0051

Mittapiirros



DN572B LED20S/840UE PSU-E C WH

Yleistä tietoa	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värilämpötila (nim.)	4000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Optiikan tyyppi	-
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri	Valkoinen
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]
Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Käyttölämpötila-alue	+10...+25 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
Kromaattisuus alussa	(0.38, 0.38) SDCM <2

Tuotetiedot

Tuoteperheen koodi	DN572B [LuxSpace2 Square]
--------------------	---------------------------


Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Valotehokkuus (nimellinen)
910505100944	DN572B LED12S/840UE PSU-E C WH	1 250 lm	160 lm/W
910505100948	DN572B LED20S/840UE PSU-E C WH	2 200 lm	172 lm/W


Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
910505100944	DN572B LED12S/840UE PSU-E C WH	7,9 W
910505100948	DN572B LED20S/840UE PSU-E C WH	13 W

Polar normal diagrams



DN572BI - 910505100948



DN572BI - 910505100944