



# Uppoasennettava LuxSpace Square – tehokas, miellyttävä valo ja tyylikäs muotoilu

## LuxSpace square, recessed

Yrityksille resurssien hallinta on tärkeää, mikä tarkoittaa juoksevien kulujen (energia jne.) minimoimista, mutta lisäksi myös henkilöstön hyvinvointiin liittyviä asioita. Energiansäästöt ovat etusijalla, mutta ne eivät saa vaikuttaa työntekijöiden tai asiakkaiden hyvinvointia heikentävästi. Työntekijät tarvitsevat miellyttävän työympäristön ollakseen tuottavia, ja asiakkaat haluavat nauttia ostosten tekemisestä. Tyylikäs LuxSpace on tehokas valaisin, jonka tuottama valo on miellyttävää ja suorituskyky (värintoisto ja värin tasaisuus) vertaansa vailla. Sen useat valaisinvaihtoehdot mahdollistavat juuri oikeanlaisen valaistuksen käyttökohteesta riippumatta.

### Hyödyt

- Luokkansa paras energiatehokkuus
- Tuottaa miellyttävää ja luonnollista valoa
- Täydellisesti integroitavissa kattoon ohuen, kapean kehyksensä ansiosta; kehyksetön versio kipsilevykattoon

## LuxSpace square, recessed


### Ominaisuudet

- Neljä optiikkavaihtoehtoa: kiiltävä, viistetty, matta ja valkoinen
- Kehyksen värit: kiiltävä metalli, valkoinen (RAL9010), harmaa, musta (RAL9004) vakiona (mikä tahansa muu RAL-väri mahdollinen pyynnöstä)
- Kehyksetön versio saatavana
- Soveltuu keskitettyyn turvavalaistukseen, jossa tasavirtalähde
- Monia lisävaihtoehtoja: turvavalaistus (yksi paristo 3 tuntia), läpijohto

### Käyttökohteet

- Toimistot
- Myymälät
- Sairaalat
- Hotellit
- Lentokentät

### Mittapiirros



# LuxSpace square, recessed

## Yleistä tietoa

Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä

## Valaistuksen tekniset tiedot

Väriämpötila (nim.)	4000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Optiikan tyyppi	-

## Käyttö- ja sähkö tiedot

Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä

## Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

## Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri	Valkoinen
Iskunkestävyysluokka	IK02
Suojausluokan koodi	IP20

## Merkinnät ja luokitukset

Käyttölämpötila-alue	+10...+25 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s

## Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Kromaattisuus alussa	(0.38, 0.38) SDCM <2
Valovirran toleranssi	+/-10%

## Tuotetiedot

Tuoteperheen koodi	DN572B
--------------------	--------

## Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
910505100944	DN572B LED12S/840UE PSU-E C WH	160 lm/W	1 250 lm
910505100948	DN572B LED20S/840UE PSU-E C WH	172 lm/W	2 200 lm


## Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
910505100944	DN572B LED12S/840UE PSU-E C WH	7,9 W


Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
910505100948	DN572B LED20S/840UE PSU-E C WH	13 W

# LuxSpace square, recessed

## Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - DN572BI -  
910505100948



Polar Normal (separate) - DN572BI -  
910505100944

