



Philips LuxSpace Compact, indbygget: Ultraeffektiv, stilfuld og designet til cirkulæritet

LuxSpace Compact, indbygget

Philips LuxSpace er designet til at give den perfekte kombination af effektivitet, høj visuel komfort og stilfuldt design uden at gå på kompromis med lysets ydeevne. LuxSpace tilbyder en lang levetid og effektivitet på op til 185 lm/W, sammen med fremragende farvegengivelse og lysfordeling, som har stor indflydelse på lysets visuelle og ikke-visuelle effekter på menneskers sundhed og velvære. LuxSpace downlight-serien tilbyder et bredt udvalg af muligheder for at skabe den ønskede stemning og understøtte brugerkomfort, uanset hvilken applikation der er tale om. Til kontorapplikationer tilbyder LuxSpace dedikerede justerbare hvide armaturer med lysstyring til døgnbelysningsløsninger og kontorkompatible versioner (UGR19).

Fordele

- Klassens bedste effektivitet med op til 185lm/W
- Giver et blødt og naturligt lys med god synskomfort
- Omfattende designmuligheder med monteringsstyper, kantfarver og reflektorer
- Perfekt loftintegration med smal kant eller kantløs version til gipslofter
- Forbedret blændingskontrol, der som standard opfylder kravene til kontorbelysning
- Høj farvekvalitet med Ra90-mulighed (R9>50)
- Giver ensartet belysning takket være bred lysfordeling
- Understøtter Human Centric-belysning med justerbar hvid og integreret lysstyring

LuxSpace Compact, indbygget

Funktioner

- Mini (DN560B/DN561B), Compact (DN610B) og Square (DN572B) til indbyggede anvendelser
- Rund (DN570C/DN571C) version til påbygget montering
- Valg af fem optikker: højglans, falmede linjer, mat, hvid og sort
- UGR19 er standard for Compact og valgfri til andre versioner
- Hvid (RAL9003), grå (RAL9006) og sort (RAL9004) er standard, hvor enhver anden RAL-farve er mulig at efterspørge
- Kompatibel med central nødbelysning med DC (PSED-drivertype)
- Andet ekstraudstyr: PG og PGO (IP54-front), nødbelysning (ét batteri til 3 timer), ledningsgennemføring, Eca- og B2ca-kabel- og stikmuligheder
- Forlænget levetid på 50.000 timer ved L90

Anvendelsesområder

- Kontorer
- Detailhandel
- Hospitaler og plejehjem
- Hotel og restaurationsbranchen
- Lufthavne
- Kommunale Bygninger
- Atrier

Versions

LuxSpace Compact, Recessed -
Faded lines reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Faded lines reflector, White Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Matt reflector, Silver Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Matt reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, indbygget

Versions

LuxSpace Compact, Recessed -
Clear reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Clear reflector, Silver Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Clear reflector, White Rim, 240mm
cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -
Black reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Clear reflector, White Rim, 225mm
cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -
Matt reflector, Rimless



LuxSpace Compact, Recessed -
Faded lines reflector, Silver Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Black reflector, White Rim




LuxSpace Compact, indbygget

Versions

LuxSpace Compact, Recessed -
White reflector, White Rim



Målskitse



Oplysninger om produktet

LuxSpace Compact, Recessed -
Black reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Matt reflector, Rimless



LuxSpace Compact, Recessed -
Rimless accessory



LuxSpace Compact, Recessed -
Black reflector, White Rim



LuxSpace Compact, indbygget

Oplysninger om produktet

LuxSpace Compact, Recessed -
White adaptor ring 240mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -
Silver adaptor ring 240mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -
White adaptor ring 225mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -
Black reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Faded lines reflector, White Rim,
Tunable-white



LuxSpace Compact, Recessed -
Black adaptor ring 240mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -
Clear reflector, White Rim



LuxSpace Compact, indbygget

Oplysninger om produktet

LuxSpace Compact, Recessed -
Matt reflector, Silver Rim



Generelle oplysninger

Driver inkluderet	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed

Lysteknisk

Optiktype	-
-----------	---

Drift og el

Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Velegnet til tilfældigt skift	Nej

Godkendelse og anvendelsesområde

Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C
CE-mærke	Ja
Mærke for brændbarhed	Til montering på normaltantændelige overflader
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	-10% / +10%
-------------------	-------------

Produktdata

Produktseriekode	DN610B
------------------	--------

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Lyseffekt (nominel)	Lysstrøm
910505104698	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	4000 K	>80	185 lm/W	2.000 lm
910505104680	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	4000 K	>80	117 lm/W	2.100 lm
910505104685	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	4000 K	>80	116 lm/W	2.300 lm
910505104757	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	Tunable white 2700-6500 K	80	121 lm/W	4.000 lm
910505104704	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	4000 K	>80	117 lm/W	2.100 lm
910505104699	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	4000 K	>80	117 lm/W	2.100 lm
910505104697	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	4000 K	>80	185 lm/W	2.000 lm
910505104702	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	4000 K	>80	185 lm/W	2.000 lm
910505104753	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	4000 K	>80	185 lm/W	2.000 lm
910505104701	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	4000 K	>80	96 lm/W	2.200 lm
910505104752	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	4000 K	>80	185 lm/W	2.000 lm
910505104678	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	4000 K	>80	185 lm/W	2.000 lm
910505104683	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	4000 K	>80	187 lm/W	2.500 lm
910505104706	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	3000 K	>80	181 lm/W	1.950 lm

Order Code	Full Product Name	Korreleret		Lyseffekt (nominel)	Lysstrøm
		farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)		
910505104709	DN610B 24S/ 830UE PSU-E FLR WH	3000 K	>80	179 lm/W	2.400 lm
910505104755	DN610B 20S/ 940UE PSU-E FLR WH	4000 K	>90	176 lm/W	1.900 lm
910505104751	DN610B 20S/ 840UE PSU-E C RML	4000 K	>80	185 lm/W	2.000 lm
910505104703	DN610B 20S/ 840UE PSU-E FLR SI	4000 K	>80	185 lm/W	2.000 lm
910505104681	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	4000 K	>80	98 lm/W	2.300 lm
910505104686	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	4000 K	>80	95 lm/W	2.700 lm
910505104694	DN610B 20S/ 840UE PSU-E C WH PGO	4000 K	>80	185 lm/W	2.000 lm
910505104696	DN610B 24S/ 840UE PSU-E C WH PGO	4000 K	>80	187 lm/W	2.500 lm
910505104677	DN610B 20S/ 840UE PSU-E C WH	4000 K	>80	185 lm/W	2.000 lm
910505104682	DN610B 24S/ 840UE PSU-E C WH	4000 K	>80	187 lm/W	2.500 lm
910505104687	DN610B 40S/ 840UE PSU-E C WH	4000 K	>80	168 lm/W	4.200 lm
910505104691	DN610B 60S/ 840UE PSU-E C WH	4000 K	>80	159 lm/W	5.900 lm
910505104705	DN610B 20S/ 830UE PSU-E C WH	3000 K	>80	181 lm/W	1.950 lm
910505104708	DN610B 24S/ 830UE PSU-E C WH	3000 K	>80	179 lm/W	2.400 lm
910505104716	DN610B 20S/ 840UE PSD-E C WH	4000 K	>80	162 lm/W	2.100 lm
910505104719	DN610B 24S/ 840UE PSD-E C WH	4000 K	>80	169 lm/W	2.500 lm
910505104722	DN610B 40S/ 840UE PSD-E C WH	4000 K	>80	162 lm/W	4.200 lm

Order Code	Full Product Name	Korreleret		Lyseffekt (nom.)	Lysstrøm
		farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)		
910505104725	DN610B 20S/ 840UE DIA-E C WH	4000 K	>80	169 lm/W	2.200 lm
910505104728	DN610B 20S/ 840UE DIA-VLC-E C WH	4000 K	>80	169 lm/W	2.200 lm
910505104731	DN610B 60S/ 840UE PSD-E C WH	4000 K	>80	157 lm/W	5.900 lm
910505104733	DN610B 20S/ 840UE PSU-E C ELP3 WH	4000 K	>80	185 lm/W	2.000 lm
910505104736	DN610B 24S/ 840UE PSU-E C ELP3 WH	4000 K	>80	179 lm/W	2.400 lm
910505104742	DN610B 20S/ 840UE WIA-E C WH	4000 K	>80	159 lm/W	2.200 lm
910505104745	DN610B 24S/ 840UE WIA-E C WH	4000 K	>80	158 lm/W	2.500 lm
910505104748	DN610B 40S/ 840UE WIA-E C WH	4000 K	>80	142 lm/W	4.200 lm
910505104754	DN610B 20S/ 940UE PSU-E C WH	4000 K	>90	176 lm/W	1.900 lm
910505104679	DN610B 20S/ 840UE PSU-E WR WH	4000 K	>80	185 lm/W	2.000 lm
910505104684	DN610B 24S/ 840UE PSU-E WR WH	4000 K	>80	172 lm/W	2.300 lm
910505104707	DN610B 20S/ 830UE PSU-E WR WH	3000 K	>80	181 lm/W	1.950 lm
910505104710	DN610B 24S/ 830UE PSU-E WR WH	3000 K	>80	164 lm/W	2.200 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømförbrug	Order Code	Full Product Name	Strømförbrug
910505104698	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	10,8 W	910505104753	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	10,8 W
910505104680	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	18 W	910505104701	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	23 W
910505104685	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	19,8 W	910505104752	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	10,8 W
910505104757	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	33 W	910505104678	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	10,8 W
910505104704	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	18 W	910505104683	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	13,4 W
910505104699	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	18 W	910505104706	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	10,8 W
910505104697	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	10,8 W	910505104709	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	13,4 W
910505104702	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	10,8 W	910505104755	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	10,8 W

LuxSpace Compact, indbygget

Order Code	Full Product Name	Strømförbrug
910505104751	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	10,8 W
910505104703	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	10,8 W
910505104681	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	23,5 W
910505104686	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	28,5 W
910505104694	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	10,8 W
910505104696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	13,4 W
910505104677	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	10,8 W
910505104682	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	13,4 W
910505104687	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	25 W
910505104691	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	37 W
910505104705	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	10,8 W
910505104708	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	13,4 W
910505104716	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	13 W
910505104719	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	14,8 W

Order Code	Full Product Name	Strømförbrug
910505104722	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	26 W
910505104725	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	13 W
910505104728	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	13 W
910505104731	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	37,5 W
910505104733	DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH	10,8 W
910505104736	DN610B 24S/840UE PSU-E C ELP3 WH	13,4 W
910505104742	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	13,8 W
910505104745	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	15,8 W
910505104748	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	29,5 W
910505104754	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	10,8 W
910505104679	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	10,8 W
910505104684	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	13,4 W
910505104707	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	10,8 W
910505104710	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	13,4 W

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
910505104698	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	Nej
910505104680	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	Nej
910505104685	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	Nej
910505104757	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	Ja
910505104704	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	Nej
910505104699	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	Nej
910505104697	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	Nej
910505104702	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	Nej
910505104753	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	Nej
910505104701	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	Nej
910505104752	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	Nej
910505104678	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	Nej
910505104683	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	Nej
910505104706	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	Nej
910505104709	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	Nej
910505104755	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	Nej
910505104751	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	Nej
910505104703	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	Nej
910505104681	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	Nej
910505104686	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	Nej
910505104694	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	Nej
910505104696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	Nej

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
910505104677	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	Nej
910505104682	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	Nej
910505104687	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	Nej
910505104691	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	Nej
910505104705	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	Nej
910505104708	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	Nej
910505104716	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	Ja
910505104719	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	Ja
910505104722	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	Ja
910505104725	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	Ja
910505104728	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	Ja
910505104731	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	Ja
910505104733	DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH	Nej
910505104736	DN610B 24S/840UE PSU-E C ELP3 WH	Nej
910505104742	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	Ja
910505104745	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	Ja
910505104748	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	Ja
910505104754	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	Nej
910505104679	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	Nej
910505104684	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	Nej
910505104707	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	Nej
910505104710	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	Nej

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full		Kode for	
	Product Name	Farve på armaturhus	mekanisk stødbeskyttelse	Kode for indtrængningsbeskyttelse
910505104698	DN610B 20S/ 840UE PSU-E FLR BK	Sort	IK03	IP20

Order Code	Full		Kode for	
	Product Name	Farve på armaturhus	mekanisk stødbeskyttelse	Kode for indtrængningsbeskyttelse
910505104680	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	Hvid	IK03	IP20

LuxSpace Compact, indbygget

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus	Kode for mekanisk stødbeskyttelse	Kode for indtrængningsbeskyttelse
910505104685	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	Hvid	IK03	IP20
910505104757	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	Hvid	IK02	IP20
910505104704	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	Sølv	IK03	IP20
910505104699	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	Sort	IK03	IP20
910505104697	DN610B 20S/ 840UE PSU-E C BK	Sort	IK03	IP20
910505104702	DN610B 20S/ 840UE PSU-E C SI	Sølv	IK03	IP20
910505104753	DN610B 20S/ 840UE PSU-E C RAD240 WH	Hvid	IK03	IP20
910505104701	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	Sort	IK03	IP20
910505104752	DN610B 20S/ 840UE PSU-E C RAD225 WH	Hvid	IK03	IP20
910505104678	DN610B 20S/ 840UE PSU-E FLR WH	Hvid	IK03	IP20
910505104683	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	Hvid	IK03	IP20

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus	Kode for mekanisk stødbeskyttelse	Kode for indtrængningsbeskyttelse
910505104706	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	Hvid	IK03	IP20
910505104709	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	Hvid	IK03	IP20
910505104755	DN610B 20S/ 940UE PSU-E FLR WH	Hvid	IK03	IP20
910505104751	DN610B 20S/ 840UE PSU-E C RML	Hvid	IK03	IP20
910505104703	DN610B 20S/ 840UE PSU-E FLR SI	Sølv	IK03	IP20
910505104681	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	Hvid	IK03	IP20
910505104686	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	Hvid	IK03	IP20
910505104694	DN610B 20S/ 840UE PSU-E C WH PGO	Hvid	IK03	IP20/54
910505104696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	Hvid	IK03	IP20/54
910505104677	DN610B 20S/ 840UE PSU-E C WH	Hvid	IK03	IP20
910505104682	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	Hvid	IK03	IP20

LuxSpace Compact, indbygget

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus	Kode for mekanisk stødbeskyttelse	Kode for indtrængningsbeskyttelse
910505104687	DN610B 40S/ 840UE PSU-E C WH	Hvid	IK02	IP20
910505104691	DN610B 60S/ 840UE PSU-E C WH	Hvid	IK02	IP20
910505104705	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	Hvid	IK03	IP20
910505104708	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	Hvid	IK03	IP20
910505104716	DN610B 20S/ 840UE PSD-E C WH	Hvid	IK02	IP20
910505104719	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	Hvid	IK02	IP20
910505104722	DN610B 40S/ 840UE PSD-E C WH	Hvid	IK02	IP20
910505104725	DN610B 20S/ 840UE DIA-E C WH	Hvid	IK02	IP20
910505104728	DN610B 20S/ 840UE DIA-VLC-E C WH	Hvid	IK02	IP20
910505104731	DN610B 60S/ 840UE	Hvid	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Farve på armaturhus	Kode for mekanisk stødbeskyttelse	Kode for indtrængningsbeskyttelse
	PSD-E C WH			
910505104733	DN610B 20S/ 840UE PSU-E C ELP3 WH	Hvid	IK03	IP20
910505104736	DN610B 24S/840UE PSU-E C ELP3 WH	Hvid	IK03	IP20
910505104742	DN610B 20S/ 840UE WIA-E C WH	Hvid	IK02	IP20
910505104745	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	Hvid	IK02	IP20
910505104748	DN610B 40S/ 840UE WIA-E C WH	Hvid	IK02	IP20
910505104754	DN610B 20S/ 940UE PSU-E C WH	Hvid	IK03	IP20
910505104679	DN610B 20S/ 840UE PSU-E WR WH	Hvid	IK03	IP20
910505104684	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	Hvid	IK03	IP20
910505104707	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	Hvid	IK03	IP20
910505104710	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	Hvid	IK03	IP20

Nøddrift

LuxSpace Compact, indbygget

Order Code	Full Product Name	Centraliseret	
		nødbelysning	Nødbelysning
910505104698	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	-	-
910505104680	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	-	-
910505104685	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	-	-
910505104757	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	-	-
910505104704	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	-	-
910505104699	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	-	-
910505104697	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	-	-
910505104702	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	-	-
910505104753	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	-	-
910505104701	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	-	-
910505104752	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	-	-
910505104678	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	-	-
910505104683	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	-	-
910505104706	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	-	-
910505104709	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	-	-
910505104755	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	-	-
910505104751	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	-	-
910505104703	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	-	-
910505104681	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	-	-
910505104686	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	-	-
910505104694	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	-	-
910505104696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	-	-
910505104677	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	-	-
910505104682	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	-	-
910505104687	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Centraliseret	
		nødbelysning	Nødbelysning
910505104691	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	-	-
910505104705	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	-	-
910505104708	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	-	-
910505104716	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	-	-
910505104719	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	-	-
910505104722	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	-	-
910505104725	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	-	-
910505104728	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	-	-
910505104731	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	-	-
910505104733	DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH	Nej	Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro-version
910505104736	DN610B 24S/840UE PSU-E C ELP3 WH	Nej	Nødbelysning, 3 timers varighed, Pro-version
910505104742	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	-	-
910505104745	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	-	-
910505104748	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	-	-
910505104754	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	-	-
910505104679	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	-	-
910505104684	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	-	-
910505104707	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	-	-
910505104710	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	-	-

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	ENEC-mærke
910505104698	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	ENEC-mærke
910505104680	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	ENEC-mærke
910505104685	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	ENEC-mærke
910505104757	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	-

Order Code	Full Product Name	ENEC-mærke
910505104704	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	ENEC-mærke
910505104699	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	ENEC-mærke
910505104697	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	ENEC-mærke
910505104702	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	ENEC-mærke

LuxSpace Compact, indbygget

Order Code	Full Product Name	ENEC-mærke
910505104753	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	ENEC-mærke
910505104701	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	ENEC-mærke
910505104752	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	ENEC-mærke
910505104678	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	ENEC-mærke
910505104683	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	ENEC-mærke
910505104706	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	ENEC-mærke
910505104709	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	ENEC-mærke
910505104755	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	ENEC-mærke
910505104751	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	ENEC-mærke
910505104703	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	ENEC-mærke
910505104681	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	ENEC-mærke
910505104686	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	ENEC-mærke
910505104694	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	ENEC-mærke
910505104696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	ENEC-mærke
910505104677	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	ENEC-mærke
910505104682	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	ENEC-mærke
910505104687	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	ENEC-mærke
910505104691	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	ENEC-mærke


Order Code	Full Product Name	ENEC-mærke
910505104705	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	ENEC-mærke
910505104708	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	ENEC-mærke
910505104716	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	ENEC-mærke
910505104719	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	ENEC-mærke
910505104722	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	ENEC-mærke
910505104725	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	ENEC-mærke
910505104728	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	ENEC-mærke
910505104731	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	ENEC-mærke
910505104733	DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH	ENEC-mærke
910505104736	DN610B 24S/840UE PSU-E C ELP3 WH	ENEC-mærke
910505104742	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	ENEC-mærke
910505104745	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	ENEC-mærke
910505104748	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	ENEC-mærke
910505104754	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	ENEC-mærke
910505104679	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	ENEC-mærke
910505104684	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	ENEC-mærke
910505104707	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	ENEC-mærke
910505104710	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	ENEC-mærke

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)


Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505104698	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	(0.38,0.38)
910505104680	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	(0.38,0.38)
910505104685	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	(0.38,0.38)
910505104757	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	-
910505104704	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	(0.38,0.38)
910505104699	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	(0.38,0.38)
910505104697	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	(0.38,0.38)
910505104702	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	(0.38,0.38)
910505104753	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	(0.38,0.38)
910505104701	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	(0.38,0.38)
910505104752	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	(0.38,0.38)
910505104678	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	(0.38,0.38)
910505104683	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	(0.38,0.38)
910505104706	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	(0.44,0.40)
910505104709	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	(0.44,0.40)
910505104755	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	(0.38,0.38)
910505104751	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	(0.38,0.38)
910505104703	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	(0.38,0.38)
910505104681	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	(0.38,0.38)
910505104686	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	(0.38,0.38)
910505104694	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	(0.38,0.38)
910505104696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	(0.38,0.38)

Order Code	Full Product Name	Indledende kromaticitet
910505104677	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
910505104682	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
910505104687	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
910505104691	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
910505104705	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	(0.44,0.40)
910505104708	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	(0.44,0.40)
910505104716	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	(0.38,0.38)
910505104719	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	(0.38,0.38)
910505104722	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	(0.38,0.38)
910505104725	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	(0.38,0.38)
910505104728	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	(0.38,0.38)
910505104731	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	(0.38,0.38)
910505104733	DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH	(0.38,0.38)
910505104736	DN610B 24S/840UE PSU-E C ELP3 WH	(0.38,0.38)
910505104742	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	(0.38,0.38)
910505104745	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	(0.38,0.38)
910505104748	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	(0.38,0.38)
910505104754	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
910505104679	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	(0.38,0.38)
910505104684	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	(0.38,0.38)
910505104707	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	(0.44,0.40)
910505104710	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	(0.44,0.40)


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104691




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104678




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104696




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104757




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104677




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104753



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104728




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104736




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104708


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104751




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104704




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104701




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104733




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104686




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104698



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104680




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104697




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104682


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104687




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104694




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104683




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104681




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104685




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104679



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104684




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104722




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104719


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104706




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104754




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104707




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104752




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104703




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104731



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104755




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104716




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104748


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104702




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104745




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104705




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104709




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104699



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104742



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104725



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104710

LuxSpace Compact, indbygget

