



LuxSpace Compact, Einbauleuchte: ultraeffizient, stilvoll und auf die Kreislaufwirtschaft ausgelegt

Einbauleuchte LuxSpace Compact

LuxSpace wurde entwickelt, um die Bedürfnisse des Endverbrauchers optimal zu erfüllen, indem es die perfekte Kombination aus höchster Effizienz mit 185 lm/W, hohem visuellen Komfort und stilvollem Design bietet. All dies ohne Kompromisse bei der Beleuchtungsleistung wie Farbwiedergabe, Lichtverteilung und lange Lebensdauer, die großen Einfluss auf die visuellen und nicht-visuellen Effekte des Lichts im menschlichen Körper haben. LuxSpace Downlights bieten eine große Auswahl an Optionen, um unabhängig von der Anwendung das gewünschte Ambiente zu schaffen und den Komfort und das Wohlbefinden der Benutzer zu unterstützen. Für Büroanwendungen bietet LuxSpace Produkte mit speziell abstimmbarem White und Lichtregelsysteme für Human Centric Lighting.

Einbauleuchte LuxSpace Compact

Vorteile

- Erstklassige Lichtausbeute mit bis zu 185 lm/W
- Erzeugt ein angenehmes, natürliches Licht, um Sehkomfort zu gewährleisten
- Umfangreiche Designoptionen mit verschiedenen Befestigungsarten, Einfassungsfarben und Reflektoren
- Perfekte Deckenintegration als randlose oder schmalrandige Ausführungen für Gipsdecken
- Verbesserter Blendschutz mit standardmäßiger Bürokonformität
- Hohe Farbqualität mit CRI90-Option (R9>50)
- Gleichmäßige Beleuchtung dank breiter Lichtverteilung
- Unterstützt Human Centric Lighting mit abstimmbarem White und integrierter Lichtsteuerung

Merkmale

- Typen Mini (DN560B/DN561B), Compact (DN610B) und Square (DN572B) für den Einbau
- Aufputz-Versionen rund (DN570C/DN571C) in kompakter Ausführung
- Vier Optiken zur Auswahl: Hochglanz, verblasste Linien, matt und weiß
- UGR19 als Standard bei DN610B und UGR19 optional für andere Typen erhältlich
- Auswahl von Einfassungsfarben: Standardfarben White (RAL9003), Grey (RAL9006), Black (RAL9004) (alle anderen RAL-Farben auf Anfrage)
- Geeignet für eine zentrale Notfallbeleuchtung mit DC (für PSED-Treiber)
- Mehrere Zusatzoptionen: PG und PGO (IP54-Frontplatte), Notfallbeleuchtung (einzelne Batterie für 3 Stunden), Durchgangsverdrahtung, Kabel- und Anschlussoptionen Eca und B2ca
- Verlängerte Nutzlebensdauer: 50.000 Stunden bei L90

Anwendung

- Büros
- Einzelhandel
- Krankenhäuser und Pflegeheime
- Hotel- und Gastgewerbe
- Flughäfen
- Städtische Gebäude
- Innenhöfe

Versions

LuxSpace Compact, Recessed -
Faded lines reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Matt reflector, White Rim



Einbauleuchte LuxSpace Compact

Versions

LuxSpace Compact, Recessed -
Faded lines reflector, White Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Matt reflector, Silver Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Matt reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Clear reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Clear reflector, Silver Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Clear reflector, White Rim, 240mm
cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -
Black reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Clear reflector, White Rim, 225mm
cut-out



Einbauleuchte LuxSpace Compact

Versions

LuxSpace Compact, Recessed -
Matt reflector, Rimless




LuxSpace Compact, Recessed -
Faded lines reflector, Silver Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Protection Glass Opal



Abmessungsskizzen



Produktdetails

LuxSpace Compact, Recessed -
Black reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Matt reflector, Rimless



Einbauleuchte LuxSpace Compact

Produktdetails

LuxSpace Compact, Recessed -
Rimless accessory



LuxSpace Compact, Recessed -
Black reflector, White Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
White adaptor ring 240mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -
Silver adaptor ring 240mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -
White adaptor ring 225mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -
Black reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Faded lines reflector, White Rim,
Tunable-white



Einbauleuchte LuxSpace Compact

Produktdetails

LuxSpace Compact, Recessed -
Black adaptor ring 240mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed -
Clear reflector, White Rim



LuxSpace Compact, Recessed -
Matt reflector, Silver Rim



Einbauleuchte LuxSpace Compact

Allgemeine Informationen

Betriebsgerät inklusive	Ja
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit

Lichttechnische Daten

Optik	-
-------	---

Betrieb und Elektrik

IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Eingangsspannung	220-240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nein

Genehmigung und Anwendung

Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C
CE-Zeichen	Ja
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	-10% / +10%
--------------------	-------------

Produktdaten

Produktfamiliencode	DN610B
---------------------	--------

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
83585600	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	4000 K	80	185 lm/W	2'000 lm
83567200	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	4000 K	80	117 lm/W	2'100 lm
83572600	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	4000 K	80	116 lm/W	2'300 lm
83643300	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	Tunable white 2700-6500 K	80	121 lm/W	4'000 lm
83590000	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	4000 K	80	117 lm/W	2'100 lm
83580100	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG	4000 K	80	185 lm/W	2'000 lm
83582500	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG	4000 K	80	187 lm/W	2'500 lm
83586300	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	4000 K	80	117 lm/W	2'100 lm
83584900	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	4000 K	80	185 lm/W	2'000 lm
83588700	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	4000 K	80	185 lm/W	2'000 lm
83639600	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	4000 K	80	185 lm/W	2'000 lm
83587000	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	4000 K	80	96 lm/W	2'200 lm
83638900	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	4000 K	80	185 lm/W	2'000 lm
83565800	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	4000 K	80	185 lm/W	2'000 lm
83570200	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	4000 K	80	187 lm/W	2'500 lm
83592400	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	3000 K	80	181 lm/W	1'950 lm

Einbauleuchte LuxSpace Compact

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
83595500	DN610B 24S/ 830UE PSU-E FLR WH	3000 K	80	179 lm/W	2'400 lm
83641900	DN610B 20S/ 940UE PSU-E FLR WH	4000 K	90	176 lm/W	1'900 lm
83637200	DN610B 20S/ 840UE PSU-E C RML	4000 K	80	185 lm/W	2'000 lm
83589400	DN610B 20S/ 840UE PSU-E FLR SI	4000 K	80	185 lm/W	2'000 lm
83568900	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	4000 K	80	98 lm/W	2'300 lm
83573300	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	4000 K	80	95 lm/W	2'700 lm
83581800	DN610B 20S/ 840UE PSU-E C WH PGO	4000 K	80	185 lm/W	2'000 lm
83583200	DN610B 24S/ 840UE PSU-E C WH PGO	4000 K	80	187 lm/W	2'500 lm
83564100	DN610B 20S/ 840UE PSU-E C WH	4000 K	80	185 lm/W	2'000 lm
83569600	DN610B 24S/ 840UE PSU-E C WH	4000 K	80	187 lm/W	2'500 lm
83574000	DN610B 40S/ 840UE PSU-E C WH	4000 K	80	168 lm/W	4'200 lm
83578800	DN610B 60S/ 840UE PSU-E C WH	4000 K	80	159 lm/W	5'900 lm
83591700	DN610B 20S/ 830UE PSU-E C WH	3000 K	80	181 lm/W	1'950 lm
83594800	DN610B 24S/ 830UE PSU-E C WH	3000 K	80	179 lm/W	2'400 lm
83602000	DN610B 20S/ 840UE PSD-E C WH	4000 K	80	162 lm/W	2'100 lm
83605100	DN610B 24S/ 840UE PSD-E C WH	4000 K	80	169 lm/W	2'500 lm
83608200	DN610B 40S/ 840UE PSD-E C WH	4000 K	80	162 lm/W	4'200 lm

Einbauleuchte LuxSpace Compact

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
83611200	DN610B 20S/ 840UE DIA-E C WH	4000 K	80	169 lm/W	2'200 lm
83614300	DN610B 20S/ 840UE DIA- VLC-E C WH	4000 K	80	169 lm/W	2'200 lm
83617400	DN610B 60S/ 840UE PSD-E C WH	4000 K	80	157 lm/W	5'900 lm
83619800	DN610B 20S/ 840UE PSU-E C ELP3 WH	4000 K	80	185 lm/W	2'000 lm
83628000	DN610B 20S/ 840UE WIA-E C WH	4000 K	80	159 lm/W	2'200 lm
83631000	DN610B 24S/ 840UE WIA-E C WH	4000 K	80	158 lm/W	2'500 lm
83634100	DN610B 40S/ 840UE WIA-E C WH	4000 K	80	142 lm/W	4'200 lm
83640200	DN610B 20S/ 940UE PSU-E C WH	4000 K	90	176 lm/W	1'900 lm
83566500	DN610B 20S/ 840UE PSU-E WR WH	4000 K	80	185 lm/W	2'000 lm
83571900	DN610B 24S/ 840UE PSU-E WR WH	4000 K	80	172 lm/W	2'300 lm
83593100	DN610B 20S/ 830UE PSU-E WR WH	3000 K	80	181 lm/W	1'950 lm
83596200	DN610B 24S/ 830UE PSU-E WR WH	3000 K	80	164 lm/W	2'200 lm

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Order Code	Full Product Name	Systemleistung
83585600	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	10.8 W	83587000	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	23 W
83567200	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	18 W	83638900	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	10.8 W
83572600	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	19.8 W	83565800	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	10.8 W
83643300	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	33 W	83570200	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	13.4 W
83590000	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	18 W	83592400	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	10.8 W
83580100	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG	10.8 W	83595500	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	13.4 W
83582500	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG	13.4 W	83641900	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	10.8 W
83586300	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	18 W	83637200	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	10.8 W
83584900	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	10.8 W	83589400	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	10.8 W
83588700	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	10.8 W	83568900	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	23.5 W
83639600	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	10.8 W	83573300	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	28.5 W

Einbauleuchte LuxSpace Compact

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
83581800	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	10.8 W
83583200	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	13.4 W
83564100	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	10.8 W
83569600	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	13.4 W
83574000	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	25 W
83578800	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	37 W
83591700	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	10.8 W
83594800	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	13.4 W
83602000	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	13 W
83605100	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	14.8 W
83608200	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	26 W
83611200	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	13 W

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
83614300	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	13 W
83617400	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	37.5 W
83619800	DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH	10.8 W
83628000	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	13.8 W
83631000	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	15.8 W
83634100	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	29.5 W
83640200	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	10.8 W
83566500	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	10.8 W
83571900	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	13.4 W
83593100	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	10.8 W
83596200	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	13.4 W

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
83585600	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	Nein
83567200	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	Nein
83572600	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	Nein
83643300	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	Ja
83590000	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	Nein
83580100	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG	Nein
83582500	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG	Nein
83586300	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	Nein
83584900	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	Nein
83588700	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	Nein
83639600	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	Nein
83587000	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	Nein
83638900	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	Nein
83565800	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	Nein
83570200	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	Nein
83592400	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	Nein
83595500	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	Nein
83641900	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	Nein
83637200	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	Nein
83589400	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	Nein
83568900	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	Nein
83573300	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	Nein
83581800	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	Nein

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
83583200	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	Nein
83564100	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	Nein
83569600	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	Nein
83574000	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	Nein
83578800	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	Nein
83591700	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	Nein
83594800	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	Nein
83602000	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	Ja
83605100	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	Ja
83608200	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	Ja
83611200	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	Ja
83614300	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	Ja
83617400	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	Ja
83619800	DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH	Nein
83628000	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	Ja
83631000	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	Ja
83634100	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	Ja
83640200	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	Nein
83566500	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	Nein
83571900	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	Nein
83593100	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	Nein
83596200	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	Nein

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit		Schutzart (IP)
		Gehäusefarbe	(IK)	
83585600	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	Schwarz	IK03	IP20
83567200	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	Weiß	IK03	IP20
83572600	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	Weiß	IK03	IP20

Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit		Schutzart (IP)
		Gehäusefarbe	(IK)	
83643300	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	Weiß	IK02	IP20
83590000	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	Silber	IK03	IP20
83580100	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG	Weiß	IK03	IP20/54

Einbauleuchte LuxSpace Compact

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe	Schlagfestigkeit (IK)	Schutzart (IP)
83582500	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG	Weiß	IK03	IP20/54
83586300	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	Schwarz	IK03	IP20
83584900	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	Schwarz	IK03	IP20
83588700	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	Silber	IK03	IP20
83639600	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	Weiß	IK03	IP20
83587000	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	Schwarz	IK03	IP20
83638900	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	Weiß	IK03	IP20
83565800	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	Weiß	IK03	IP20
83570200	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	Weiß	IK03	IP20
83592400	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	Weiß	IK03	IP20
83595500	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	Weiß	IK03	IP20
83641900	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	Weiß	IK03	IP20
83637200	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	Weiß	IK03	IP20
83589400	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	Silber	IK03	IP20
83568900	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	Weiß	IK03	IP20
83573300	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	Weiß	IK03	IP20
83581800	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	Weiß	IK03	IP20/54
83583200	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	Weiß	IK03	IP20/54
83564100	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	Weiß	IK03	IP20
83569600	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	Weiß	IK03	IP20

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe	Schlagfestigkeit (IK)	Schutzart (IP)
83574000	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	Weiß	IK02	IP20
83578800	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	Weiß	IK02	IP20
83591700	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	Weiß	IK03	IP20
83594800	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	Weiß	IK03	IP20
83602000	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	Weiß	IK02	IP20
83605100	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	Weiß	IK02	IP20
83608200	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	Weiß	IK02	IP20
83611200	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	Weiß	IK02	IP20
83614300	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	Weiß	IK02	IP20
83617400	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	Weiß	IK02	IP20
83619800	DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH	Weiß	IK03	IP20
83628000	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	Weiß	IK02	IP20
83631000	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	Weiß	IK02	IP20
83634100	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	Weiß	IK02	IP20
83640200	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	Weiß	IK03	IP20
83566500	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	Weiß	IK03	IP20
83571900	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	Weiß	IK03	IP20
83593100	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	Weiß	IK03	IP20
83596200	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	Weiß	IK03	IP20

Notfallbetrieb

Order Code	Full Product Name	Zentrale Notbeleuchtung	Notbeleuchtung
83585600	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	-	-
83567200	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	-	-
83572600	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	-	-
83643300	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	-	-
83590000	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	-	-

Order Code	Full Product Name	Zentrale Notbeleuchtung	Notbeleuchtung
83580100	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG	-	-
83582500	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG	-	-
83586300	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	-	-

Einbauleuchte LuxSpace Compact

Order Code	Full Product Name	Zentrale	
		Notbeleuchtung	Notbeleuchtung
83584900	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	-	-
83588700	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	-	-
83639600	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	-	-
83587000	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	-	-
83638900	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	-	-
83565800	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	-	-
83570200	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	-	-
83592400	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	-	-
83595500	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	-	-
83641900	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	-	-
83637200	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	-	-
83589400	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	-	-
83568900	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	-	-
83573300	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	-	-
83581800	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	-	-
83583200	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	-	-
83564100	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	-	-
83569600	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	-	-
83574000	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Zentrale	
		Notbeleuchtung	Notbeleuchtung
83578800	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	-	-
83591700	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	-	-
83594800	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	-	-
83602000	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	-	-
83605100	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	-	-
83608200	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	-	-
83611200	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	-	-
83614300	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	-	-
83617400	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	-	-
83619800	DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH	Nein	Notbeleuchtung, 3 Stunden Laufzeit, Pro-Version
83628000	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	-	-
83631000	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	-	-
83634100	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	-	-
83640200	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	-	-
83566500	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	-	-
83571900	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	-	-
83593100	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	-	-
83596200	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	-	-

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	ENEC-Zeichen
83585600	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	ENEC-Zeichen
83567200	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	ENEC-Zeichen
83572600	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	ENEC-Zeichen
83643300	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	-
83590000	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	ENEC-Zeichen
83580100	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG	ENEC-Zeichen
83582500	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG	ENEC-Zeichen
83586300	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	ENEC-Zeichen
83584900	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	ENEC-Zeichen
83588700	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	ENEC-Zeichen

Order Code	Full Product Name	ENEC-Zeichen
83639600	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	ENEC-Zeichen
83587000	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	ENEC-Zeichen
83638900	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	ENEC-Zeichen
83565800	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	ENEC-Zeichen
83570200	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	ENEC-Zeichen
83592400	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	ENEC-Zeichen
83595500	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	ENEC-Zeichen
83641900	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	ENEC-Zeichen
83637200	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	ENEC-Zeichen
83589400	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	ENEC-Zeichen

Einbauleuchte LuxSpace Compact

Order Code	Full Product Name	ENEC-Zeichen
83568900	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	ENEC-Zeichen
83573300	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	ENEC-Zeichen
83581800	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	ENEC-Zeichen
83583200	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	ENEC-Zeichen
83564100	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	ENEC-Zeichen
83569600	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	ENEC-Zeichen
83574000	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	ENEC-Zeichen
83578800	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	ENEC-Zeichen
83591700	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	ENEC-Zeichen
83594800	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	ENEC-Zeichen
83602000	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	ENEC-Zeichen
83605100	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	ENEC-Zeichen
83608200	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	ENEC-Zeichen

Order Code	Full Product Name	ENEC-Zeichen
83611200	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	ENEC-Zeichen
83614300	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	ENEC-Zeichen
83617400	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	ENEC-Zeichen
83619800	DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH	ENEC-Zeichen
83628000	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	ENEC-Zeichen
83631000	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	ENEC-Zeichen
83634100	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	ENEC-Zeichen
83640200	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	ENEC-Zeichen
83566500	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	ENEC-Zeichen
83571900	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	ENEC-Zeichen
83593100	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	ENEC-Zeichen
83596200	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	ENEC-Zeichen


Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
83585600	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	(0.38,0.38)
83567200	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	(0.38,0.38)
83572600	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	(0.38,0.38)
83643300	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	-
83590000	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	(0.38,0.38)
83580100	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PG	(0.38,0.38)
83582500	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PG	(0.38,0.38)
83586300	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	(0.38,0.38)
83584900	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	(0.38,0.38)
83588700	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	(0.38,0.38)
83639600	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	(0.38,0.38)
83587000	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	(0.38,0.38)
83638900	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	(0.38,0.38)
83565800	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	(0.38,0.38)
83570200	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	(0.38,0.38)
83592400	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	(0.44,0.40)
83595500	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	(0.44,0.40)
83641900	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	(0.38,0.38)
83637200	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	(0.38,0.38)
83589400	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	(0.38,0.38)
83568900	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	(0.38,0.38)
83573300	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	(0.38,0.38)
83581800	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	(0.38,0.38)


Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
83583200	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	(0.38,0.38)
83564100	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
83569600	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
83574000	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
83578800	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
83591700	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	(0.44,0.40)
83594800	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	(0.44,0.40)
83602000	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	(0.38,0.38)
83605100	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	(0.38,0.38)
83608200	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	(0.38,0.38)
83611200	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	(0.38,0.38)
83614300	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	(0.38,0.38)
83617400	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	(0.38,0.38)
83619800	DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH	(0.38,0.38)
83628000	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	(0.38,0.38)
83631000	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	(0.38,0.38)
83634100	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	(0.38,0.38)
83640200	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
83566500	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	(0.38,0.38)
83571900	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	(0.38,0.38)
83593100	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	(0.44,0.40)
83596200	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	(0.44,0.40)

Einbauleuchte LuxSpace Compact


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN610BI -
910505104691




Polar Normal (separate) - DN610BI -
910505104678




Polar Normal (separate) - DN610BI -
910505104693




Polar Normal (separate) - DN610BI -
910505104696




Polar Normal (separate) - DN610BI -
910505104757




Polar Normal (separate) - DN610BI -
910505104677



Polar Normal (separate) - DN610BI -
910505104753




Polar Normal (separate) - DN610BI -
910505104728




Polar Normal (separate) - DN610BI -
910505104708

Einbauleuchte LuxSpace Compact


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104751




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104704




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104701




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104733




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104695




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104686



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104698




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104680




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104697

Einbauleuchte LuxSpace Compact


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104682




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104687




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104694




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104683




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104681




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104685



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104679




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104684




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104722

Einbauleuchte LuxSpace Compact


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104719




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104706




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104754




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104707




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104752




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104703



Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104731




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104755




Polar Normal (separate) - DN610BI - 910505104716

Einbauleuchte LuxSpace Compact


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - DN610BI -
910505104748




Polar Normal (separate) - DN610BI -
910505104702




Polar Normal (separate) - DN610BI -
910505104745




Polar Normal (separate) - DN610BI -
910505104705




Polar Normal (separate) - DN610BI -
910505104709




Polar Normal (separate) - DN610BI -
910505104699



Polar Normal (separate) - DN610BI -
910505104742



Polar Normal (separate) - DN610BI -
910505104725



Polar Normal (separate) - DN610BI -
910505104710

Einbauleuchte LuxSpace Compact

