



LuxSpace Compact recessed – Erittäin tehokas, tyylikäs ja kiertotaloutta tukeva valaistusratkaisu

LuxSpace on loistava valinta monesta syystä – sen valotehokkuus on jopa 185 lm/W, muotokieli tyylikäs ja valon laatu erinomainen. Lisäksi LuxSpacessa on huippuluokan värintoisto ja valonjako sekä pitkä käyttöikä. Hyvät valaistusominaisuudet vaikuttavat positiivisesti tilan käyttäjien hyvinvointiin. LuxSpace-alasvalo voidaan räätälöidä sopimaan lukuisiin eri käyttökohteisiin, ja se parantaa tilan kuin tilan käyttömukavuutta. LuxSpacesta on saatavilla erityisesti toimistokohteisiin sopivia tunable white -versioita ja ohjausvaihtoehtoja, joilla voidaan luoda ihmiskeskeisiä valaistusratkaisuja.

Hyödyt

- Huippuluokan valotehokkuus, jopa 185 lm/W
- Miellyttävä, luonnollinen valo
- Voidaan räätälöidä halutunlaiseksi asennustavan, kehyksen värin ja heijastimien osalta
- Voidaan asentaa saumattomasti kattoon (kapeareunuksinen tai reunukseton versio kipsilevykattoihin)
- Parannettu häikäisynesto, toimistoyhteensopivat mallit vakiona (UGR <19)
- Korkealaatuinen värintoisto CRI90-vaihtoehdolla (R9>50)

- Leveä valonjako takaa miellyttävän yhtenäisen valaistuksen
- Tunable white ja integroitu valaistuksenohjaus tukevat ihmiskeskeistä valaistusta

Applications

- Toimistot
- Vähittäismyymälät
- Sairaalat ja hoitolaitokset
- Hotellit ja ravintolat
- Lentokentät
- Julkiset rakennukset
- Eteistilat

Ominaisuudet

- Mini (DN560B/DN561B), Compact (DN610B) ja Square (DN572B) saatavilla uppoasennettavina
- Pyöreät pinta-asennettavat (DN570C/DN571C) versiot compact-koossa
- Neljä optiikkavaihtoehtoa: korkeakiiltoinen, häivytetty, matta ja valkoinen
- UGR19 vakiona DN610B:ssä, saatavana lisävarusteena muille versioille
- Kehyksen väri vaihtoehtoja: valkoinen (RAL9003), harmaa (RAL9006), musta (RAL9004) vakiona (muut RAL-värit saatavilla tilauksesta)
- Sopii keskusakustolliseen turvavalaistukseen, jossa DC-virransyöttö (PSED-liitäntälaite)
- Useita lisävarusteita: PG ja PGO (IP54 edessä), turvavalaistus (yhdeällä akulla 3 tuntia), läpijohdotus, Eca- ja B2ca-kaapeli- ja liitinvaihtoehtot
- Pidentetty käyttöikä: 50 000 tuntia (L90)

Versions



LuxSpace Compact, Recessed
- Faded lines reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed
- Matt reflector, White Rim



LuxSpace Compact, Recessed
- Faded lines reflector, White Rim



LuxSpace Compact, Recessed
- Matt reflector, Silver Rim



LuxSpace Compact, Recessed
- Matt reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed
- Clear reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed
- Clear reflector, Silver Rim



LuxSpace Compact, Recessed
- Clear reflector, White Rim,
240mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed
- Black reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed
- Clear reflector, White Rim,
225mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed
- Faded lines reflector, White
Rim



LuxSpace Compact, Recessed
- Matt reflector, Rimless



LuxSpace Compact, Recessed
- Faded lines reflector, Silver
Rim



LuxSpace Compact, Recessed
- Black reflector, White Rim



LuxSpace Compact, Recessed
- Protection Glass Opal




LuxSpace Compact, Recessed
- Clear reflector, White Rim,
240mm cut-out



LuxSpace Compact, Recessed
- White reflector, White Rim

Mittapiirros



DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH

Tuotetiedot



LuxSpace Compact, Recessed
- Black reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed
- Matt reflector, Rimless



LuxSpace Compact, Recessed
- Rimless accessory



LuxSpace Compact, Recessed
- Black reflector, White Rim



LuxSpace Compact, Recessed
- White adaptor ring 240mm
cut-out



LuxSpace Compact, Recessed
- Silver adaptor ring 240mm
cut-out



LuxSpace Compact, Recessed
- White adaptor ring 225mm
cut-out



LuxSpace Compact, Recessed
- Black reflector, Black Rim



LuxSpace Compact, Recessed
- Faded lines reflector, White
Rim, Tunable-white



LuxSpace Compact, Recessed
- Black adaptor ring 240mm
cut-out



LuxSpace Compact, Recessed
- Clear reflector, White Rim



LuxSpace Compact, Recessed
- Matt reflector, Silver Rim

Yleistä tietoa

Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Huoltotunniste	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Optiikan tyyppi	-
-----------------	---

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220-240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Hätätilakäyttö

Keskusakustollinen turvavalaistus	Ei
Turvavalaistus	Turvavalaistus, 3 tunnin akku, Pro-versio

Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
CE-merkintä	Kyllä
Käyttölämpötila-alue	+10...+35 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	-10% / +10%
-----------------------	-------------

Tuotetiedot

Tuoteperheen koodi	DN610B [LuxSpace Compact, recessed]
--------------------	-------------------------------------

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Värintoistoindeksi (CRI)
910505104698	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	2 000 lm	4000 K	185 lm/W	>80
910505104680	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	2 100 lm	4000 K	117 lm/W	>80
910505104685	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	2 300 lm	4000 K	116 lm/W	>80
910505104757	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	4 000 lm	Tunable white 2700-6500 K	121 lm/W	80
910505104704	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	2 100 lm	4000 K	117 lm/W	>80
910505104699	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	2 100 lm	4000 K	117 lm/W	>80
910505104697	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	2 000 lm	4000 K	185 lm/W	>80
910505104702	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	2 000 lm	4000 K	185 lm/W	>80
910505104753	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	2 000 lm	4000 K	185 lm/W	>80
910505104701	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	2 200 lm	4000 K	96 lm/W	>80
910505104752	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	2 000 lm	4000 K	185 lm/W	>80
910505104678	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	2 000 lm	4000 K	185 lm/W	>80
910505104683	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	2 500 lm	4000 K	187 lm/W	>80

Order Code	Full Product Name	Valovirta	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Värintoistoindeksi (CRI)
910505104706	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	1 950 lm	3000 K	181 lm/W	>80
910505104709	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	2 400 lm	3000 K	179 lm/W	>80
910505104755	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	1 900 lm	4000 K	176 lm/W	>90
910505104751	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	2 000 lm	4000 K	185 lm/W	>80
910505104703	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	2 000 lm	4000 K	185 lm/W	>80
910505104681	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	2 300 lm	4000 K	98 lm/W	>80
910505104686	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	2 700 lm	4000 K	95 lm/W	>80
910505104694	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	2 000 lm	4000 K	185 lm/W	>80
910505104696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	2 500 lm	4000 K	187 lm/W	>80
910505104677	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	2 000 lm	4000 K	185 lm/W	>80
910505104682	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	2 500 lm	4000 K	187 lm/W	>80
910505104687	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	4 200 lm	4000 K	168 lm/W	>80
910505104691	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	5 900 lm	4000 K	159 lm/W	>80
910505104705	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	1 950 lm	3000 K	181 lm/W	>80
910505104708	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	2 400 lm	3000 K	179 lm/W	>80
910505104716	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	2 100 lm	4000 K	162 lm/W	>80
910505104719	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	2 500 lm	4000 K	169 lm/W	>80
910505104722	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	4 200 lm	4000 K	162 lm/W	>80
910505104725	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	2 200 lm	4000 K	169 lm/W	>80
910505104728	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	2 200 lm	4000 K	169 lm/W	>80
910505104731	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	5 900 lm	4000 K	157 lm/W	>80
910505104733	DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH	2 000 lm	4000 K	185 lm/W	>80
910505104736	DN610B 24S/840UE PSU-E C ELP3 WH	2 400 lm	4000 K	179 lm/W	>80
910505104742	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	2 200 lm	4000 K	159 lm/W	>80
910505104745	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	2 500 lm	4000 K	158 lm/W	>80
910505104748	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	4 200 lm	4000 K	142 lm/W	>80
910505104754	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	1 900 lm	4000 K	176 lm/W	>90
910505104679	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	2 000 lm	4000 K	185 lm/W	>80
910505104684	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	2 300 lm	4000 K	172 lm/W	>80
910505104707	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	1 950 lm	3000 K	181 lm/W	>80
910505104710	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	2 200 lm	3000 K	164 lm/W	>80

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
910505104698	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	10,8 W
910505104680	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	18 W
910505104685	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	19,8 W
910505104757	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	33 W
910505104704	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	18 W
910505104699	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	18 W
910505104697	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	10,8 W

Order Code	Full Product Name	Tehonkulutus
910505104702	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	10,8 W
910505104753	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	10,8 W
910505104701	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	23 W
910505104752	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	10,8 W
910505104678	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	10,8 W
910505104683	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	13,4 W
910505104706	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	10,8 W
910505104709	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	13,4 W
910505104755	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	10,8 W
910505104751	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	10,8 W
910505104703	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	10,8 W
910505104681	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	23,5 W
910505104686	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	28,5 W
910505104694	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	10,8 W
910505104696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	13,4 W
910505104677	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	10,8 W
910505104682	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	13,4 W
910505104687	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	25 W
910505104691	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	37 W
910505104705	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	10,8 W
910505104708	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	13,4 W
910505104716	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	13 W
910505104719	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	14,8 W
910505104722	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	26 W
910505104725	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	13 W
910505104728	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	13 W
910505104731	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	37,5 W
910505104733	DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH	10,8 W
910505104736	DN610B 24S/840UE PSU-E C ELP3 WH	13,4 W
910505104742	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	13,8 W
910505104745	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	15,8 W
910505104748	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	29,5 W
910505104754	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	10,8 W
910505104679	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	10,8 W
910505104684	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	13,4 W
910505104707	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	10,8 W
910505104710	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	13,4 W

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
910505104698	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	Ei

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
910505104680	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	Ei
910505104685	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	Ei
910505104757	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	Kyllä
910505104704	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	Ei
910505104699	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	Ei
910505104697	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	Ei
910505104702	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	Ei
910505104753	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	Ei
910505104701	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	Ei
910505104752	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	Ei
910505104678	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	Ei
910505104683	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	Ei
910505104706	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	Ei
910505104709	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	Ei
910505104755	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	Ei
910505104751	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	Ei
910505104703	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	Ei
910505104681	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	Ei
910505104686	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	Ei
910505104694	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	Ei
910505104696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	Ei
910505104677	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	Ei
910505104682	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	Ei
910505104687	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	Ei
910505104691	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	Ei
910505104705	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	Ei
910505104708	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	Ei
910505104716	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	Kyllä
910505104719	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	Kyllä
910505104722	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	Kyllä
910505104725	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	Kyllä
910505104728	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	Kyllä
910505104731	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	Kyllä
910505104733	DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH	Ei
910505104736	DN610B 24S/840UE PSU-E C ELP3 WH	Ei
910505104742	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	Kyllä
910505104745	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	Kyllä
910505104748	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	Kyllä
910505104754	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	Ei
910505104679	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	Ei
910505104684	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	Ei
910505104707	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	Ei
910505104710	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Rungon väri	Suojausluokan koodi	Iskunkestävyysluokka
910505104698	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	Musta	IP20	IK03
910505104680	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	Valkoinen	IP20	IK03
910505104685	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	Valkoinen	IP20	IK03
910505104757	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	Valkoinen	IP20	IK02
910505104704	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	Hopea	IP20	IK03
910505104699	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	Musta	IP20	IK03
910505104697	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	Musta	IP20	IK03
910505104702	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	Hopea	IP20	IK03
910505104753	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	Valkoinen	IP20	IK03
910505104701	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	Musta	IP20	IK03
910505104752	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	Valkoinen	IP20	IK03
910505104678	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	Valkoinen	IP20	IK03
910505104683	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	Valkoinen	IP20	IK03
910505104706	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	Valkoinen	IP20	IK03
910505104709	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	Valkoinen	IP20	IK03
910505104755	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	Valkoinen	IP20	IK03
910505104751	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	Valkoinen	IP20	IK03
910505104703	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	Hopea	IP20	IK03
910505104681	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	Valkoinen	IP20	IK03
910505104686	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	Valkoinen	IP20	IK03
910505104694	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	Valkoinen	IP20/54	IK03
910505104696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	Valkoinen	IP20/54	IK03
910505104677	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	Valkoinen	IP20	IK03
910505104682	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	Valkoinen	IP20	IK03
910505104687	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	Valkoinen	IP20	IK02
910505104691	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	Valkoinen	IP20	IK02
910505104705	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	Valkoinen	IP20	IK03
910505104708	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	Valkoinen	IP20	IK03
910505104716	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	Valkoinen	IP20	IK02
910505104719	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	Valkoinen	IP20	IK02
910505104722	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	Valkoinen	IP20	IK02
910505104725	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	Valkoinen	IP20	IK02
910505104728	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	Valkoinen	IP20	IK02
910505104731	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	Valkoinen	IP20	IK02
910505104733	DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH	Valkoinen	IP20	IK03
910505104736	DN610B 24S/840UE PSU-E C ELP3 WH	Valkoinen	IP20	IK03
910505104742	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	Valkoinen	IP20	IK02
910505104745	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	Valkoinen	IP20	IK02
910505104748	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	Valkoinen	IP20	IK02
910505104754	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	Valkoinen	IP20	IK03
910505104679	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	Valkoinen	IP20	IK03

Order Code	Full Product Name	Rungon väri	Suojausluokan koodi	Iskunkestävyysluokka
910505104684	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	Valkoinen	IP20	IK03
910505104707	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	Valkoinen	IP20	IK03
910505104710	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	Valkoinen	IP20	IK03

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	ENEC-merkintä
910505104698	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	ENEC-merkintä
910505104680	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	ENEC-merkintä
910505104685	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	ENEC-merkintä
910505104757	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	-
910505104704	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	ENEC-merkintä
910505104699	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	ENEC-merkintä
910505104697	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	ENEC-merkintä
910505104702	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	ENEC-merkintä
910505104753	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	ENEC-merkintä
910505104701	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	ENEC-merkintä
910505104752	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	ENEC-merkintä
910505104678	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	ENEC-merkintä
910505104683	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	ENEC-merkintä
910505104706	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	ENEC-merkintä
910505104709	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	ENEC-merkintä
910505104755	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	ENEC-merkintä
910505104751	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	ENEC-merkintä
910505104703	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	ENEC-merkintä
910505104681	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	ENEC-merkintä
910505104686	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	ENEC-merkintä
910505104694	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	ENEC-merkintä
910505104696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	ENEC-merkintä
910505104677	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	ENEC-merkintä
910505104682	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	ENEC-merkintä
910505104687	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	ENEC-merkintä
910505104691	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	ENEC-merkintä
910505104705	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	ENEC-merkintä
910505104708	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	ENEC-merkintä
910505104716	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	ENEC-merkintä
910505104719	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	ENEC-merkintä
910505104722	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	ENEC-merkintä
910505104725	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	ENEC-merkintä
910505104728	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	ENEC-merkintä
910505104731	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	ENEC-merkintä
910505104733	DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH	ENEC-merkintä


Order Code	Full Product Name	ENEC-merkintä
910505104736	DN610B 24S/840UE PSU-E C ELP3 WH	ENEC-merkintä
910505104742	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	ENEC-merkintä
910505104745	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	ENEC-merkintä
910505104748	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	ENEC-merkintä
910505104754	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	ENEC-merkintä
910505104679	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	ENEC-merkintä
910505104684	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	ENEC-merkintä
910505104707	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	ENEC-merkintä
910505104710	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	ENEC-merkintä

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910505104698	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR BK	(0.38,0.38)
910505104680	DN610B 20S/840 PSU-E M WH	(0.38,0.38)
910505104685	DN610B 24S/840 PSU-E M WH	(0.38,0.38)
910505104757	DN610B 40S/TWH DIA-E C WH	-
910505104704	DN610B 20S/840 PSU-E M SI	(0.38,0.38)
910505104699	DN610B 20S/840 PSU-E M BK	(0.38,0.38)
910505104697	DN610B 20S/840UE PSU-E C BK	(0.38,0.38)
910505104702	DN610B 20S/840UE PSU-E C SI	(0.38,0.38)
910505104753	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD240 WH	(0.38,0.38)
910505104701	DN610B 20S/840 PSU-E BKR BK	(0.38,0.38)
910505104752	DN610B 20S/840UE PSU-E C RAD225 WH	(0.38,0.38)
910505104678	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR WH	(0.38,0.38)
910505104683	DN610B 24S/840UE PSU-E FLR WH	(0.38,0.38)
910505104706	DN610B 20S/830UE PSU-E FLR WH	(0.44,0.40)
910505104709	DN610B 24S/830UE PSU-E FLR WH	(0.44,0.40)
910505104755	DN610B 20S/940UE PSU-E FLR WH	(0.38,0.38)
910505104751	DN610B 20S/840UE PSU-E C RML	(0.38,0.38)
910505104703	DN610B 20S/840UE PSU-E FLR SI	(0.38,0.38)
910505104681	DN610B 20S/840 PSU-E BKR WH	(0.38,0.38)
910505104686	DN610B 24S/840 PSU-E BKR WH	(0.38,0.38)
910505104694	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH PGO	(0.38,0.38)
910505104696	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH PGO	(0.38,0.38)
910505104677	DN610B 20S/840UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
910505104682	DN610B 24S/840UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
910505104687	DN610B 40S/840UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
910505104691	DN610B 60S/840UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
910505104705	DN610B 20S/830UE PSU-E C WH	(0.44,0.40)
910505104708	DN610B 24S/830UE PSU-E C WH	(0.44,0.40)
910505104716	DN610B 20S/840UE PSD-E C WH	(0.38,0.38)

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuus alussa
910505104719	DN610B 24S/840UE PSD-E C WH	(0.38,0.38)
910505104722	DN610B 40S/840UE PSD-E C WH	(0.38,0.38)
910505104725	DN610B 20S/840UE DIA-E C WH	(0.38,0.38)
910505104728	DN610B 20S/840UE DIA-VLC-E C WH	(0.38,0.38)
910505104731	DN610B 60S/840UE PSD-E C WH	(0.38,0.38)
910505104733	DN610B 20S/840UE PSU-E C ELP3 WH	(0.38,0.38)
910505104736	DN610B 24S/840UE PSU-E C ELP3 WH	(0.38,0.38)
910505104742	DN610B 20S/840UE WIA-E C WH	(0.38,0.38)
910505104745	DN610B 24S/840UE WIA-E C WH	(0.38,0.38)
910505104748	DN610B 40S/840UE WIA-E C WH	(0.38,0.38)
910505104754	DN610B 20S/940UE PSU-E C WH	(0.38,0.38)
910505104679	DN610B 20S/840UE PSU-E WR WH	(0.38,0.38)
910505104684	DN610B 24S/840UE PSU-E WR WH	(0.38,0.38)
910505104707	DN610B 20S/830UE PSU-E WR WH	(0.44,0.40)
910505104710	DN610B 24S/830UE PSU-E WR WH	(0.44,0.40)


Polar normal diagrams



DN610BI - 910505104691

DN610BI - 910505104678


DN610BI - 910505104696




DN610BI - 910505104757

DN610BI - 910505104677


DN610BI - 910505104753




DN610BI - 910505104728




DN610BI - 910505104736




DN610BI - 910505104708




DN610BI - 910505104751




DN610BI - 910505104704




DN610BI - 910505104701




DN610BI - 910505104733




DN610BI - 910505104686




DN610BI - 910505104698




DN610BI - 910505104680




DN610BI - 910505104697




DN610BI - 910505104682




DN610BI - 910505104687




DN610BI - 910505104694




DN610BI - 910505104683




DN610BI - 910505104681




DN610BI - 910505104685




DN610BI - 910505104679




DN610BI - 910505104684




DN610BI - 910505104722




DN610BI - 910505104719




DN610BI - 910505104706




DN610BI - 910505104754




DN610BI - 910505104707




DN610BI - 910505104752




DN610BI - 910505104703




DN610BI - 910505104731




DN610BI - 910505104755




DN610BI - 910505104716




DN610BI - 910505104748




DN610BI - 910505104702




DN610BI - 910505104745




DN610BI - 910505104705




DN610BI - 910505104709




DN610BI - 910505104699



DN610BI - 910505104742



DN610BI - 910505104725



DN610BI - 910505104710